

Datu lapa

Mikroplākšņu siltummainis (Micro Plate Heat Exchanger, MPHE): XB66

Apraksts



Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss.

MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekā iepriekšējie siltummaiņu modeļi.

Ieguvumi:

- Enerģijas un izmaksu ietaupījumi;
- Labāka siltuma vadīšana;
- Mazāki spiediena zudumi;
- Plašākas konstrukcijas pielāgošanas iespējas;
- Ilgāks darbības laiks

Papildinformācija:

MPHE.danfoss.com


XB66 ir vara lodējuma siltummainis, kas konstruēts un veidots lietošanai centralizētās apkures, dzesēšanas sistēmās vai citās apkures shēmās.

Atbilstības apstiprinājums:

zema spiediena strādājošo iekārtu direktīva (Pressure Equipment Directive, PED).

Pasūtīšana


Siltummainis XB66 DN65

Attēls	Plākšņu skaits, n	XB 66H-1	XB 66L-1
		Koda nr.	
	40	004B1987	004B1961
	50	004B1988	004B1962
	60	004B1989	004B1963
	70	004B1990	004B1964
	80	004B1991	004B1965
	90	004B1992	004B1966
	100	004B1993	004B1967
	110	004B1994	004B1968
	120	004B1995	004B1969
	140	004B1996	004B1970
	160	004B1997	004B1971
	180	004B1998	-
	200	004B1999	-

Piezīmes.

Kronšteini jāpasūta atsevišķi. XB66 ir aprīkots ar kompaktiem atlokiem; uzstādīšana ar standarta atlokiem nav iespējama. Ieteicamie Danfoss dubultatloki.

Siltummainis XB66 G2 1/2

Attēls	Plākšņu skaits, n	XB 66H-1	XB 66L-1
		Koda nr.	
	40	079B0974	079B0961
	50	079B0975	079B0962
	60	079B0976	079B0963
	70	079B0977	079B0964
	80	079B0978	079B0965
	90	079B0979	079B0966
	100	079B0980	079B0967
	110	079B0981	079B0968
	120	079B0982	079B0969
	140	079B0983	079B0970
	160	079B0984	079B0971
	180	079B0985	-
	200	079B0986	-

Papildaprīkojums — izolācija

Plākšņu skaits, n		Koda nr.
A	G	
40-90	40-60	079G1612
91-200	61-110	079G1613
/	111-160	079G1614

Papildaprīkojums — SB kronšteins

Plākšņu skaits, n		Koda nr.
A	G	
40-90	40-60	004B1788
91-200	61-110	004B1789
/	111-160	004B1790

Papildaprīkojums — dubultatloki

Tips	Koda nr.
DN 65 kompakts atloks, paredzēts DHW ¹⁾	004B3545
DN 65 kompakts atloks, paredzēts apkurei ²⁾	004B3546

¹⁾ Divi lieta tērauda atloki, divi 1.4404 atloki (karstam ūdenim), tostarp blīvgredzeni dzeramajam ūdenim:
FDA: 21CFR Ch I § 177.2600

²⁾ Lieta tērauda dubultatloki komplektos pa 4 gab.

Tehniskie dati

Siltummainis **XB66**

Tips		XB66H	XB66L
Maksimālais darba spiediens	PN	25	16
Min./maks. temperatūra	°C	-196 / 180	
Plūsmas šķidrums		CSA: Cirkulējošais ūdens/glikola ūdens līdz 50% DC: etilēna vai propilēna glikola šķidrums ūdeni, etilspirta šķīdumi ūdenī un citi piemēroti siltuma pārnēsēji. (Sazinieties ar Danfoss pārstāvi.)	
Tilpums/kanāls	Litri	0,230	0,479
Savienojumi		Kompakts atloks, DN65, 1.4404 PN25/vītnes savienojums G2 ½	
Svars	kg	15 + 0,442 × n	15 + 0,522 × n
Materiāli			
Plāksnes materiāls		Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404 (316L)	
Lodējums		Varš	


Izolācija

Tips		Minerālvate ar metāla loksnes apvalku	
Sienu biezums	mm	40	
Siltumvadītspēja λ	W/mK	0,039	
Maksimālā temperatūra	Pastāvīgi	150	
	Istermiņa maksimums	°C	180


Piezīme.

Lai saņemtu plašāku informāciju par izolāciju, lūdzu, sazinieties ar Danfoss tirdzniecības pārstāvi.

Izmēri




Savienojuma atloks




Atloki (mm)

DN	L1	k	n	d	D1	d2	b
65	24	106	8	79	70.3	13	12

Tips	Savienojums Atloks (mm)
A	706
B	296
C	583.2
D	180
E	A: 12 + 1,45 × n G: 12 + 2,8 × n
F	80



Savienojums vitne



Tips	Savienojums vitne (mm)
A	706
B	296
C	583.2
D	180
E	A: 12 + 1,45 × n G: 12 + 2,8 × n
F	40

Siltummaiņu atloki ir aprīkoti ar blīvgredzenu rievām.

Siltummaiņa komplektā ir 4 blīvgredzeni (apkures sistēmām).





Dubultatloku komplektā (bez rievām) ir 2 blīvgredzeni, kas piemēroti lietošanai dzeramā ūdens sistēmās.

Tie jāuzstāda DW pusē esošo blīvgredzenu vietā.

Skrūves un uzgriežņi komplektā nav iekļauti. Ieteicamais tips: sešstūru galvas skrūve M12, DIN 933, kvalitātes grupa 8.8, galvanizēta, minimālais garums 35 mm.


Kronšteini

Koda nr.		
A= 004B1788	B= 004B1789	C= 004B1790



Izolācija

Koda nr.	Plākšņu skaits, n		Iekšpusē/ārpusē		
	H	L	Platums	Augstums	Dzīļums
mm					
079G1612	40-90	40-60	304/400	714/802	192/280
079G1613	91-200	61-110			
079G1614	/	111-160			





Danfoss SIA

Climate Solutions • danfoss.lv • +371 67 339 166 • klientuserviss.lv@danfoss.com

Jebkāda informācija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju par preču sortimentu, to pielietojumu vai izmantošanu, preču konstrukciju, svaru, izmēriem, apjomu vai jebkuriem citiem tehniskiem datiem preču rokasgrāmatās, katalogu aprakstos, reklāmās utt., kas ir atklāta rakstiski, mutiski, elektroniski, tiešsaistē vai lejupielādējot, tiek uzskatīta par informatīvu, un ir saistoša tikai tad, ja norādīts skaidrā atsaucē, kas ietverta cenas piedāvājumā vai pasūtījuma apstiprinājumā, un tikai tādā apmērā, kā norādīts. Danfoss nevar uzņemties nekādu atbildību par iespējamām kļūdām katalogos, brošūrās, videoklipos un citos materiālos.

Danfoss patur tiesības bez paziņojuma ieviest preču izmaiņas. Tas attiecas arī uz pasūtītājiem, bet nepieņemtājiem precēm ar noteikumu, ka šādas izmaiņas var tikt veiktas, nemainot preces formu, piemērotību vai funkcijas.

Visas preču zīmes šajā materiālā ir Danfoss A/S vai Danfoss grupas uzņēmumu preču zīmes. Danfoss un Danfoss logotips ir Danfoss A/S preču zīmes. Visas tiesības rezervētas.