

		Sida 1
Kod	Text	Mängd
P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	
PSE	SJÄLVVERKANDE VENTILER	
PSE.1	Temperaturstyrda ventiler	
PSE.11	Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem	
PSE.111	Temperaturstyrda radiatorventiler	
PSE.1111	Temperaturstyrda radiatorventiler med inbyggd givare Radiatorventil Danfoss RA-DV PURE med klick-anslutning för gas- eller vätskefyllda radiatortermostater, fullt dynamisk tryckberoende radiatorventil. Flödesområde 8-135 l/h beroende på val av radiatortermostat. Ventilhus och insats i eco-mässing med blyhalt under 0.1%. Förnicklad. Ventilerna har "Accepterad"-nivå i Byggvarubedömningen. Arbetsområde 10-60 kPa, 30 dB(A). Varje enskild RA-DV PURE-ventil mätbar via packboxfästet med hjälp av dP tool kopplat till PFM100 mätinstrument. Rak RA-DV PURE dynamisk radiatorventil DN10 RSK 667 70 00 DN15 RSK 667 70 02 DN20 RSK 667 70 04 Vinklad RA-DV PURE dynamisk radiatorventil DN10 RSK 667 70 01 DN15 RSK 667 70 03 DN20 RSK 667 70 05 Mätverktyg för RA-DV PURE dynamisk radiatorventil PFM100 mätinstrument RSK 511 78 03 dP Tool kit RSK 511 78 09	x st. x st. x st. x st. x st. x st.

		Sida 2
Kod	Text	Mängd
	Gasfylld premiumtermostat AERO med snabb reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler AERO RA VILLA 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 00 AERO RA MAX 7-21 °C rumstemp RSK 667 60 01 AERO RA MAX 7-22 °C rumstemp RSK 667 60 02 AERO RA MAX 7-23 °C rumstemp RSK 667 60 03	x st. x st. x st. x st.
	Gasfylld premiumtermostat AVEO med snabb reaktionstid Klick-anlutning till RA-N/U/DV/PURE ventiler, vandalsäker AVEO RA OÖM 7-28 °C rumstemp RSK 667 60 06 Mejselset montering och låsning av temp.område RSK 481 81 00	x st. x st.
	Vätskefylld standardtermostat REDIA RA med moderat reaktionstid, klick-anlutning till RA-N/U/PURE ventiler REDIA RA MAX 8-21 °C rumstemp RSK 667 00 08 REDIA RA MAX 8-22 °C rumstemp RSK 667 60 09 REDIA RA MAX 8-23 °C rumstemp RSK 667 60 10	60* x st. 60* x st. 60* x st.