


Dynaaminen venttiili

RA-DV



Danfoss RA-DV on patteriventtiili 2-in-1-venttiilirakenteella. Siinä yhdistyvät termostaattinen patteriventtiili ja paine-erosäädin tarkan lämpötilan säädön ja automaattisen verkoston linjasäädön saavuttamiseksi yhdellä tuotteella.

Ominaisuudet:

- 2-in-1-venttiilirakenne lämpötilan säätöön ja automaattiseen tasapainotukseen
- Sisäänrakennettu paine-erosäädin
- Maksimipaine-ero 60 kPa
- Saatavana DN 10/15/20
- Saatavana mallit: suora, kulma, kulma UK, kulma vasen ja kulma oikea
- Saatavana NF (Norm France) ja DIN (Deutsche Industrial Norms) -standardien mukaisina


Skannaa QR-koodi tai lue lisää [täältä!](#)



Tuote	LVI	Danfoss	Malli	Kytkenä	Virtaus (l/h)
RA-DV 10	4035453	013G7709	Kulma	3/8"	10-135
RA-DV 10	4035458	013G7710	Suora	3/8"	10-135
RA-DV 10	4035451	013G7711	Kulma UK	3/8"	10-135
RA-DV 10	4035452	013G7712	Kulma, oikea	3/8"	10-135
RA-DV 10	4035456	013G7713	Kulma, vasen	3/8"	10-135
RA-DV 15	4035457	013G7714	Kulma	1/2"	10-135
RA-DV 15	4035461	013G7715	Suora	1/2"	10-135
RA-DV 15	4035462	013G7716	Kulma UK	1/2"	10-135
RA-DV 15	4035454	013G7717	Kulma, oikea	1/2"	10-135
RA-DV 15	4035455	013G7718	Kulma, vasen	1/2"	10-135
RA-DV 20	4035459	013G7719	Kulma	3/4"	10-135
RA-DV 20	4035460	013G7720	Suora	3/4"	10-135

Menetelmä RA-DV

RA-DV dynaaminen venttiili
Pattereissa esisäädetyt venttiilit, joissa on sisäänrakennettu paine-erosäädin.



Sovellutusalue:

Tyypillinen käyttöalue rivitalot.
Järjestelmät;

- joissa nousujen meno- ja paluuputket ovat kaukana toisistaan
- joiden meno- ja paluuputkiin on vaikea päästä käsiksi
- joissa ei ole riskiä odottamattoman korkeista paineenvaihteluista esim. taajuusmuuttajapumput
- joissa on pieni pumpun nostokorkeus

