


Dynamisk ventil

RA-DV PURE



Danfoss RA-DV är en radiatorventil med 2-i-1 ventilstruktur. Den kombinerar en termostatisk radiatorventil och en differenstrycksregulator för att uppnå exakt temperaturkontroll och automatisk hydraulisk balans, allt i en och samma produkt.

Egenskaper:


- 2-i-1 ventilstruktur för temperaturreglering och automatisk balansering
- Inbyggd differenstrycksregulator
- Maximalt differenstryck på 60 kPa
- Finns i DN 10/15/20
- Tillgängliga modeller: rak och vinkel
- Tillgänglig enligt standarden S (svensk)
- Vårt PURE-sortiment innehåller mindre än 0,1% bly.

[Läs mer här.](#)

Produkt	RSK-nr	Danfoss	Modell	Anslutning	Flöde (l/h)
RA-DV PURE 10	667 70 01	015G0271	Vinkel	3/8"	10-135
RA-DV PURE 10	667 70 00	015G0272	Rak	3/8"	10-135
RA-DV PURE 15	667 70 03	015G0273	Vinkel	1/2"	10-135
RA-DV PURE 15	667 70 02	015G0274	Rak	1/2"	10-135
RA-DV PURE 20	667 70 05	015G0275	Vinkel	3/4"	10-135
RA-DV PURE 20	667 70 04	015G0276	Rak	3/4"	10-135

Så funkar det

RA-DV PURE dynamisk ventil
Förinställda ventiler i radiatorerna med inbyggd differenstrycksregulator.



Användningsområde:

Typiskt användningsområde är flerfamiljshus.

System;

- där stammarnas till- och returledningar är långt ifrån varandra
- där det är svårt att komma åt till- och returledningar
- där det inte finns risk för oväntade höga tryckvariationer, t.ex. varvtalsstyrda pumpar
- med liten lyfthöjd på pumpen



See how tomorrow's solutions are ready today
www.danfoss.se

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss