

AB-QM - én ventil med mange anvendelsesmuligheder




AB-QM er en reguleringsventil med dynamisk flowbegrænsning og indbygget differenstrykregulator, der sikrer præcis regulering og 100 % ventilautoritet.

AB-QM 4.0 er markedets førende PICV, med robust design mod snavs, PN25 tryktrin, præcis flowmåling, samt fyldning og skylning i begge retninger. Dette giver store fordele for rådgivere, installatører og slutbrugere.

- ✓ Nøjagtig flowmåling
- ✓ Fyldning og gennemsylning i begge retninger
- ✓ Præcist styring af rumtemperatur
- ✓ Synlig indstillingsskala med monteret aktuator


Eksempler på løsninger

Strålevarme, vandbalance




For at sikre korrekt fordeling af flow mellem flere strålevarmepaneller anvendes AB-QM 4.0. Simpel indstilling af ønsket flow til hvert panel.

Køle- varmeblandesøjfe




Flydende regulering af temperatur i køle- og varmesystemer til blandekredse, ventilationsflader mv. med AME 110 NL aktuator.

1-strengsanlæg, vandbalance og returbegrænsning




AB-QM 4.0 kombineret med QT termostat sikrer både vandbalancen mellem strengene og max. returtemperatur.

Kalorifere



AB-QM 4.0 kombineret med termoaktuator TWA-Q giver mulighed for let indstilling af korrekt flow, samt elektrisk at aktivere AB-QM-ventilen ved blæsestart.



AB-QM 4.0 (indvendigt gevind)

Type	Qmaks	Indstilling	DN	Best. nr.	VVS nr.
AB-QM 4.0 15 LF	0,2 m³/h	0,02 - 0,2 m³/h	Rp ½	003Z8300	40 6838.102
AB-QM 4.0 15	0,65 m³/h	0,065 - 0,65 m³/h	Rp ½	003Z8301	40 6838.106
AB-QM 4.0 15 HF	1,2 m³/h	0,12 - 1,2 m³/h	Rp ½	003Z8302	40 6838.112
AB-QM 4.0 20	1,1 m³/h	0,11 - 1,1 m³/h	Rp ¾	003Z8303	40 6838.111
AB-QM 4.0 20 HF	1,9 m³/h	0,19 - 1,9 m³/h	Rp ¾	003Z8304	40 6838.119
AB-QM 4.0 25	2,2 m³/h	0,22 - 2,2 m³/h	Rp 1	003Z8305	40 6838.108
AB-QM 4.0 25 HF	3,8 m³/h	0,38 - 3,8 m³/h	Rp 1	003Z8306	40 6838.138
AB-QM 4.0 32	3,6 m³/h	0,36 - 3,6 m³/h	Rp 1 1/4	003Z8307	40 6838.110
AB-QM 4.0 32 HF	5,0 m³/h	0,50 - 5,0 m³/h	Rp 1 1/4	003Z8308	40 6838.140

AB-QM 4.0 (udvendigt gevind)

Type	Qmaks	Indstilling	DN	Best. nr.	VVS nr.
AB-QM 4.0 15 LF	0,2 m³/h	0,02 - 0,2 m³/h	G ¾ A	003Z8200	40 6838.002
AB-QM 4.0 15	0,65 m³/h	0,065 - 0,65 m³/h	G ¾ A	003Z8201	40 6838.006
AB-QM 4.0 15 HF	1,2 m³/h	0,12 - 1,2 m³/h	G ¾ A	003Z8202	40 6838.012
AB-QM 4.0 20	1,1 m³/h	0,11 - 1,1 m³/h	G 1 A	003Z8203	40 6838.011
AB-QM 4.0 20 HF	1,9 m³/h	0,19 - 1,9 m³/h	G 1 A	003Z8204	40 6838.019
AB-QM 4.0 25	2,2 m³/h	0,22 - 2,2 m³/h	G 1 ¼ A	003Z8205	40 6838.008
AB-QM 4.0 25 HF	3,8 m³/h	0,38 - 3,8 m³/h	G 1 ¼ A	003Z8206	40 6838.038
AB-QM 4.0 32	3,6 m³/h	0,36 - 3,6 m³/h	G 1 ½ A	003Z8207	40 6838.010
AB-QM 4.0 32 HF	5,0 m³/h	0,50 - 5,0 m³/h	G 1 ½ A	003Z8208	40 6838.040