

AB-QM - en PICV-ventil med flera användningsområden




AB-QM är en reglerventil med dynamisk flödesbegränsning och inbyggd differenstrycksregulator för exakt efterjustering och 100 % ventilauktoritet.

AB-QM 4.0 är marknadsledande PICV med robust smutsavvisande konstruktion, PN25 tryckklass, exakt flödesmätning samt påfyllning och spolning i båda riktningarna. Detta ger stora fördelar för konsulter, installatörer och slutanvändare.

- ✓ Exakt flödesinställning
- ✓ Fyllning och spolning i båda riktningarna
- ✓ Exakt reglering av rumstemperatur
- ✓ Synlig inställningsskala med monterat ställdon


Exempel

Strålvärmepaneler




För att säkerställa korrekt fördelning av flödet mellan flera strålvärmepaneler används AB-QM 4.0. Enkel inställning av önskat flöde för varje panel.

Shuntgrupp värme/kyla




Steglös efterjustering av temperatur i kyl- och värmesystem för blandningskretsar, ventilationsbatterier m.m. med ställdon AME 110 NL.

1-rörs radiatorsystem, hydronisk balansering och returtemperaturbegränsning




AB-QM 4.0 i kombination med QT-termostat säkerställer flödet i slingorna och maxbegränsar returtemperaturen.

Luftvärmare



AB-QM 4.0 i kombination med termoställdon TWA-Q möjliggör enkel inställning av korrekt flöde samt elektrisk on/off-reglering av AB-QM-ventilen vid fläktstart.



AB-QM 4.0 (invändig gänga)

Typ	Q _{max}	Inställning	DN	Artnr	RSK-nr
AB-QM 4.0 15 LF	0,2 m ³ /h	0,02 - 0,2 m ³ /h	Rp ½	003Z8300	540 11 02
AB-QM 4.0 15	0,65 m ³ /h	0,065 - 0,65 m ³ /h	Rp ½	003Z8301	540 11 03
AB-QM 4.0 15 HF	1,2 m ³ /h	0,12 - 1,2 m ³ /h	Rp ½	003Z8302	540 11 04
AB-QM 4.0 20	1,1 m ³ /h	0,11 - 1,1 m ³ /h	Rp ¾	003Z8303	540 11 05
AB-QM 4.0 20 HF	1,9 m ³ /h	0,19 - 1,9 m ³ /h	Rp ¾	003Z8304	540 11 06
AB-QM 4.0 25	2,2 m ³ /h	0,22 - 2,2 m ³ /h	Rp 1	003Z8305	535 61 47
AB-QM 4.0 25 HF	3,8 m ³ /h	0,38 - 3,8 m ³ /h	Rp 1	003Z8306	535 61 48
AB-QM 4.0 32	3,6 m ³ /h	0,36 - 3,6 m ³ /h	Rp 1 1/4	003Z8307	535 61 49
AB-QM 4.0 32 HF	5,0 m ³ /h	0,50 - 5,0 m ³ /h	Rp 1 1/4	003Z8308	535 61 50

AB-QM 4.0 (utvändig gänga)

Typ	Q _{max}	Inställning	DN	Artnr	RSK-nr
AB-QM 4.0 15 LF	0,2 m ³ /h	0,02 - 0,2 m ³ /h	G ¾ A	003Z8200	540 10 92
AB-QM 4.0 15	0,65 m ³ /h	0,065 - 0,65 m ³ /h	G ¾ A	003Z8201	540 10 93
AB-QM 4.0 15 HF	1,2 m ³ /h	0,12 - 1,2 m ³ /h	G ¾ A	003Z8202	540 10 94
AB-QM 4.0 20	1,1 m ³ /h	0,11 - 1,1 m ³ /h	G 1 A	003Z8203	540 10 95
AB-QM 4.0 20 HF	1,9 m ³ /h	0,19 - 1,9 m ³ /h	G 1 A	003Z8204	540 10 96
AB-QM 4.0 25	2,2 m ³ /h	0,22 - 2,2 m ³ /h	G 1 ¼ A	003Z8205	535 61 43
AB-QM 4.0 25 HF	3,8 m ³ /h	0,38 - 3,8 m ³ /h	G 1 ¼ A	003Z8206	535 61 44
AB-QM 4.0 32	3,6 m ³ /h	0,36 - 3,6 m ³ /h	G 1 ½ A	003Z8207	535 61 45
AB-QM 4.0 32 HF	5,0 m ³ /h	0,50 - 5,0 m ³ /h	G 1 ½ A	003Z8208	535 61 46