

Fiche technique

Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant

Application



RA-DV Droite



RA-DV Équerre



RA-DV Équerre droite/Équerre gauche



RA-DV UK (axiale)

La gamme de robinets de radiateur auto-équilibrants RA-DV s'utilise dans des systèmes de chauffage bitube avec toutes les têtes thermostatiques Danfoss de type RA.

Les robinets auto-équilibrants RA-DV intègrent un dispositif de limitation du débit maximum. Ils sont disponibles avec un débit maximum de 10 - 135 l/h.

Les robinets RA-DV sont dotés d'un régulateur de pression interne qui permet de maintenir la pression différentielle à un niveau constant de 0,1 bar sur le clapet, ce qui maintient le débit réglé.

Les robinets RA-DV sont fournis avec un bouchon de protection qui peut être utilisé pour la régulation manuelle pendant la phase de construction.

Le bouchon de protection ne doit pas être utilisé comme dispositif de fermeture manuelle. Utiliser un dispositif de fermeture manuelle spécial (réf. 013G5002).

Pour les distinguer des autres corps de robinet de la gamme Danfoss RA, le bouchon de protection du RA-DV et la bague de prérglage sont verts.

Les corps des robinets RA-DV sont fabriqués en laiton avec un revêtement en nickel. La tige du presse-étoupe est composée d'acier chromé et fonctionne avec un joint torique lubrifié durable. Le presse-étoupe peut être remplacé sans vidanger le système.

Si un traitement de l'eau est effectué, il est impératif de respecter strictement les consignes de dosage du fabricant. Proscrire les mélanges contenant de l'huile minérale.

Pour éviter les dépôts et la corrosion, la composition de l'eau chaude doit être conforme au règlement VDI 2035.

La qualité




Les robinets dynamiques RA-DV avec têtes RAW, RAE et RAS-C sont certifiés conformément à la norme européenne EN 215.


Tous les thermostats de radiateur Danfoss sont fabriqués en usine, évalués et certifiés par la BSI (British Standard Institution) sur le plan des normes ISO 9000 et ISO 14001.

Fiche technique**Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant****Principes**

*Exemple
d'application 1*



*Exemple
d'application 2*

**Commande**

Type de vanne	Dimensions	Raccordement Entrée	Raccordement Sortie	Design	N° de réf.
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Équerre	013G7721
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Droite	013G7722
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	UK (axiale)	013G7709
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Équerre droite	013G7717
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Équerre gauche	013G7718
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Équerre	013G7711
RA-DV	DN10	Rp 3/8	R 3/8	Droit	013G7712
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	Équerre	013G7713
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	Droit	013G7714
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	Équerre	013G7723
RA-DV	DN15	Rp 1/2	R 1/2	Droite	013G7724
RA-DV	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	UK (axiale)	013G7710
RA-DV	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Équerre droite	013G7719
RA-DV	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Équerre gauche	013G7720
RA-DV	DN20	Rp 3/4	Rp 3/4	Équerre	013G7725
RA-DV	DN20	Rp 3/4	Rp 3/4	Droite	013G7726
RA-DV	DN20	Rp 3/4	Rp 3/4	Équerre	013G7715
RA-DV	DN20	Rp 3/4	Rp 3/4	Droite	013G7716

Accessoires	N° de code
Presse-étoupe, 10 pièces	013G0290
Δp outil pour optimisation de la pompe	013G7861
Insert de vanne avec régulateur 5 pièces	013G7831

Fiche technique**Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant**

Raccords à compression*	Dimension de tuyau	Pour le type de robinet	N° de code
Pour les tuyaux en plastique PER, 10 pièces	12 x 1,1 mm	RA-DV 15	013G4143
	12 x 2 mm	RA-DV 15	013G4142
	14 x 2 mm	RA-DV 15	013G4144
	15 x 2,5 mm	RA-DV 15	013G4147
	16 x 2 mm	RA-DV 15	013G4146
Pour les tuyaux Alupex, 10 pièces	12 x 2 mm	RA-DV 15	013G4172
	14 x 2 mm	RA-DV 15	013G4174
	16 x 2 mm	RA-DV 15	013G4176
Pour les tuyaux en acier et en cuivre, 10 pièces	10 mm	RA-DV 10	013G4100
	12 mm	RA-DV 10	013G4102
	10 mm	RA-DV 15	013G4110
	12 mm	RA-DV 15	013G4112
	14 mm	RA-DV 15	013G4114
	15 mm	RA-DV 15	013G4115

* Pour plus d'informations sur les raccords à compression Danfoss, reportez-vous à leur fiche technique.

Données techniques

Pression de service max.	10 bar							
Pression différentielle max. ¹⁾	0,6 bar							
Pression différentielle min.	0,1 bar							
Pression d'essai	16 bar							
Température de service max.	95 °C							
Température de service min.	2 °C							
Préréglage	1	2	3	4	5	6	7	N
• Max ³⁾	10 l/h	15 l/h	20 l/h	35 l/h	50 l/h	80 l/h	100 l/h	135 l/h
• avec tête RA 2000 ²⁾	9 l/h	14 l/h	18 l/h	30 l/h	45 l/h	70 l/h	90 l/h	130 l/h
• avec tête RAW, RAE ou RAS-C ²⁾	8 l/h	12 l/h	16 l/h	25 l/h	40 l/h	65 l/h	85 l/h	110 l/h

¹⁾ Pression de service = pression statique + pression différentielle. La pression différentielle maximale indique la limite d'utilisation pour une régulation optimale des vannes.

²⁾ Avec un réglage N, la valeur est indiquée conformément à la norme EN 215, à $XP = 2K$, c'est-à-dire que le robinet est fermé à une température ambiante supérieure de 2 °C. Avec des réglages inférieurs, la valeur xp est réduite à 0,5 K à la valeur de réglage 1. Toutes les valeurs correspondent à un débit maximum à 0,1 bar.

³⁾ La valeur indique le débit maximum, c'est-à-dire lorsque le robinet est entièrement ouvert avec une pression différentielle de 0,1 bar.

Préréglage


Les valeurs de préréglage des robinets RA-DV peuvent être ajustées facilement et avec précision sans outil (réglage par défaut = N).


Le préréglage peut être sélectionné aux étapes 1 à 7 :

- Retirez le bouchon de protection/la tête thermostatique.
- Trouvez le repère de référence (R).
- Tournez la bague de réglage jusqu'à ce que le préréglage souhaité s'aligne sur le repère de référence.

Avec un réglage N, le robinet est complètement ouvert. Ce réglage peut être utilisé comme position de vidange ou de rinçage.

Lorsque la tête thermostatique a été installée, le préréglage ne peut pas être modifié accidentellement.



Fiche technique**Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant****Conception**


1. Tige inox
2. Presse-étoupe
3. Joint torique
4. Bague de réglage
5. Étanchéité
6. Ressort de régulation
7. Corps de vanne
8. Régulateur de pression interne
9. Ressort
10. Prise de pression

Les robinets thermostatiques sont composés d'une tête thermostatiques et du corps de robinet RA-DV. La tête thermostatiques et le corps de vanne doivent être commandés séparément.

Le presse-étoupe du robinet peut être remplacé lors du fonctionnement, c'est-à-dire sans vidange de l'installation. Maintenez l'insert à l'aide d'une clé à œil numéro 17 et desserrez le presse-étoupe à l'aide d'une clé plate numéro 10.


Matériaux en contact avec l'eau

Corps de robinet et autres pièces métalliques	Laiton
Surface du corps de robinet	Nickelée
Limiteur de débit	PPS
Joint torique	EPDM
Cône de vanne	NBR
Tige et ressort	Acier au chrome
Régulateur de pression interne	Laiton/PPS/EPDM

Débits**Exemple de dimensionnement**


Puissance nécessaire	700 W
Chute nominale de température dans le radiateur	20 °C
Débit dans le radiateur	$Q = \frac{700}{20 \times 1,16} = 30 \text{ l/h}$
Pression min. pour un débit constant	0,1 bar
Réglage du robinet*	4

*Éventuellement, le réglage peut être lu directement dans le tableau Données techniques.

Fiche technique**Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant****Dimensions**


RA-DV UK axiale/sonde RA 2990

Type	N° de réf.	ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Diamètre entre plats	
		DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10 UK	013G7709	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	26	51	22	61	112	22	27
RA-DV 15 UK	013G7710	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	29	58	27	61	112	27	30



Vanne équerre/droite RA-DV/+ sonde RA 2990

Type	N° de réf.	ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Diamètre entre plats	
		DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10 droite	013G7717	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	27	52	27	52	103	22	27
RA-DV 10 gauche	013G7718	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	27	52	27	52	103	22	27
RA-DV 15 droite	013G7719	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	30	58	33	52	103	27	30
RA-DV 15 gauche	013G7720	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	30	58	33	52	103	27	30

Fiche technique**Dynamic Valve™ de type RA-DV - robinet de radiateur auto-équilibrant****Dimensions**

Vanne droite et équerre RA-DV DN20/sonde RA 2990

Type	N° de réf.	ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Diamètre entre plats	
		DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-DV 10 équerre	013G7721	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	26	51	22	64	114	22	27
RA-DV 10 droite	013G7722	10	Rp 3/8	R 3/8	58	84	-	-	-	-	102	22	27
RA-DV 10 angle	013G7711	10	Rp 3/8	R 3/8	-	-	24	49	20	64	114	22	27
RA-DV 10 droit	013G7712	10	Rp 3/8	R 3/8	50	75	-	-	-	-	102	22	27
RA-DV 15 angle	013G7713	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	26	53	23	66	117	27	30
RA-DV 15 droit	013G7714	15	Rp 1/2	R 1/2	55	82	-	-	-	-	102	27	30
RA-DV 15 équerre	013G7723	15	Rp 1/2	R 1/2	-	-	29	57	26	66	117	27	30
RA-DV 15 droite	013G7724	15	Rp 1/2	R 1/2	65	94	-	-	-	-	102	27	30
RA-DV 20F équerre	013G7715	20	Rp 3/4	R 3/4	-	-	30	63	26	66	117	32	37
RA-DV 20F droit	013G7716	20	Rp 3/4	R 3/4	65	97	-	-	-	-	103	32	37
RA-DV 20D équerre	013G7725	20	Rp 3/4	R 3/4	-	-	34	67	29	66	117	32	37
RA-DV 20D droit	013G7726	20	Rp 3/4	R 3/4	74	107	-	-	-	-	103	32	37

Remarque ! Si les sondes RAW, RAE ou RAS-C sont utilisées au lieu des sondes de la série RA2000, la mesure L7 est prolongée de 12 mm.

Danfoss N.V./S.A.

Climate Solutions • danfoss.be • +32 258 899 99 • cs@danfoss.be

Alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de keuze van het product, de toepassing van het gebruik ervan, het productontwerp, het gewicht, de afmetingen, de capaciteit of andere technische gegevens in handleidingen, catalogi, beschrijvingen, advertenties, enz., en ongeacht de schriftelijk, mondeling, elektronisch, online of via downloaden is verkregen, wordt geacht informatief te zijn, en is uitsluitend bindend indien en voor zover hiernaar explicet wordt verwezen in een offerte of opdrachtbevestiging. Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in catalogi, brochures, video's en andere materialen.

Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde maar nog niet geleverde producten, op voorwaarde dat zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder de (pas)vorm of functie van het product wezenlijk aan te tasten.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van Danfoss A/S of bedrijven van de Danfoss groep. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.