



The Danfoss logo, featuring the brand name in a white, stylized script font on a red rectangular background.

Smart Heating dans votre propre système Smart-Home

Inclus le Feller Edizio ou en option le cadre
standard Danfoss Icon™





Smart Heating – Danfoss Icon™ Système de régulation 230V

Système filaire pour chauffages au sol

- Chauffage / Climatisation*
 - Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de charge par le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM
 - Thermostat d'ambiance avec cadre de recouvrement Feller Edizio inclus
 - Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
 - Fonction antiblocage
 - Câblage et mise en service simples
 - Pièce de montage intégrée dans le set Danfoss Icon™ AB-PM pour le compteur de chaleur
 - Position de montage à 360° (IP54) pour les servomoteurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
 - Consommation électrique de 1 W des actionneurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
- * Câblage voir la fiche technique

Smart Heating – Danfoss Icon™ Système de régulation 230V

– Système filaire pour chauffages au sol

Thermostats d'ambiance encastrés électroniques Danfoss Icon™ 230 V avec cadre de recouvrement Feller Edizio d'origine inclus

Type	Finition	Plage temp. °C	Commutation électrique	N° de cde
Icon Standard, UP	230V, Chauffage	5-30 °C	3 A à 230 V~	088U1002
Icon Display, UP	230V, Chauffage	5-35 °C	3 A à 230 V~	088U1012
Icon Display H/C, UP	230 V, Chauffage / climatisation	5-35 °C	3 A à 230 V~	088U1022

pour raccorder au maximum 5 servomoteurs ABN Icon

Accessoires pour thermostats de salle encastrés Danfoss Icon™ 230V

Cadre standard Danfoss Icon™ à un interrupteur pour thermostats de salle Icon™	088U1114
--	----------

Thermostats d'ambiance électroniques 230V pour montage apparent Danfoss Icon™

Type	Finition	Plage temp. °C	Commutation électrique	N° de cde
Icon Standard, AP	230V, Chauffage	5-30 °C	3 A à 230 V~	088U1005
Icon Display, AP	230V, Chauffage	5-35 °C	3 A à 230 V~	088U1015
Icon Display H/C, AP	2230 V, Chauffage / climatisation	5-35 °C	3 A à 230 V~	088U1025

pour raccorder au maximum 5 servomoteurs ABN Icon

Accessoires pour thermostats d'ambiance Danfoss Icon™ Display H/C

Sonde de température au sol	Résistance 47 kΩ, longueur de câble 3 m, classe de protection IP 67	088U1110
-----------------------------	---	----------

Répartiteur de réglage Danfoss Icon™ 230 V

Type	Finition	N° de cde
Icon Master C/R 8	230 V, 8 canaux, chauffage/climatisation, p. max. 14 unités ABN-FBH	088U1041

Kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM - Équilibrage hydraulique automatique pour chauffage au sol
Kit de raccordement pour répartiteurs de chauffage au sol en version verticale ou horizontale, comprenant des vannes d'arrêt, des raccords et une pièce de raccordement pour le compteur de chaleur. Le régulateur de pression différentielle avec limitation de débit AB-PM inclus dans le kit garantit l'équilibrage hydraulique automatique pour tous les modèles commerciaux de répartiteurs de chauffage au sol, spécialement en régime de charge partielle.


Type	Finition	N° de cde
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Vertical	003Z1470
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Vertical	003Z1472
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Vertical	003Z1474
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480

Accessoires pour le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM

Raccordement filetage femelle 1" au kit Icon AB-PM	003Z3191
Raccordement filetage mâle 1" au kit Icon AB-PM	003Z3192
Pièce de raccord pour compteur de flux de chaleur 110mm 3/4"	003Z1468
Pièce de raccord pour compteur de flux de chaleur 130mm 1"	003Z1469


Servomoteur Danfoss Icon™
Version avec montage encliquetable, contrôle de fonctionnement, indicateur de position, position de montage à 360° et câble de raccordement fixe de 1 m, adaptateur IP54 pour l'adaptation des vannes n'est pas inclus dans l'emballage et doit être commandé séparément si nécessaire.

Type	Finition	N° de cde
Icon ABN-FBH 230NC	230 V, 1W, fermé hors tension	193B2147



Smart Heating – Danfoss Icon2™ Système de régulation 24V

Système filaire pour chauffages au sol avec commande à distance par App



- Communication radio sans fil avec accès à distance via l'application Danfoss Ally™ App
 - Chauffage / Climatisation*
 - La fonction de refroidissement peut être désactivée pour des pièces définies (p. ex. salle de bain)
 - Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de charge par le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM
 - Thermostat d'ambiance avec cadre de recouvrement Feller Edizio inclus
 - Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
 - Fonction antiblocage
 - Câblage et mise en service simples
 - Pièce de montage intégrée dans le set Danfoss Icon™ AB-PM pour le compteur de chaleur
 - Position de montage à 360° (IP54) pour les servomoteurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
 - Consommation électrique de 1W des actionneurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
 - Cadre de recouvrement Feller Standard Due 1 compartiment disponible (vendu séparément)
- *Câblage voir la fiche technique

Smart Heating – Danfoss Icon2™ Système de régulation 24V

– Système filaire pour chauffages au sol avec commande à distance par App



Thermostats d'ambiance encastrés électroniques Danfoss Icon™ 24 V			
Type	Finition	Plage temp. °C	N° de cde
Icon Display, UP	24 V, Chauffage/climatisation	5-35 °C	088U2127



Accessoires pour thermostats d'ambiance encastrés Danfoss Icon™ 230 V

Cadre standard Danfoss Icon2™ 1 poste pour thermostats d'ambiance Icon™	088U1114
---	----------



Thermostats d'ambiance électroniques 24V pour montage apparent Danfoss Icon™

Type	Finition	Plage temp. °Cw	N° de cde
Icon Display, AP	24 V, Chauffage/climatisation	5-35 °C	088U2128



Accessoires pour thermostats d'ambiance Danfoss Icon™ Display

Sonde de température au sol	Résistance 47 kΩ, longueur de câble 3 m, classe de protection IP 67	088U1110
-----------------------------	---	----------



Contrôleur principal Danfoss Icon2™ 24 V

Type	Finition	N° de cde
Contrôleur principal Icon2™ Danfoss, version de base, CH	24 V, 15 canaux, pour max. 15 pc. Icon ABN-FBH c Chauffage/refroidissement avec un contact inverseur (système à 2 tubes)	088U2101
Contrôleur principal Icon2™ Danfoss, version avancée, CH	24 V, 15 canaux, pour max. 15 pc. Icon ABN-FBH Chauffage/refroidissement avec système à 3 ou 4 tubes	088U2111



Accessoires pour Danfoss Icon™ contrôleur principal 24V

Danfoss Ally™ LAN Gateway	La passerelle Danfoss Ally™ LAN Gateway connecte tous les appareils Danfoss Ally et Danfoss Icon2 composants du système à Internet via une application.	014G2400
Détecteur de point de rosée	Empêche la formation de condensation en cas d'alimentation en eau froide et condensation de l'eau	088U0251
Antenne externe	Pour étendre la portée sans fil entre le régulateur principal et la passerelle Ally	088U2141
Amplificateur de signal Icon Zigbee	Pour étendre la portée du signal Zigbee entre le régulateur principal et la passerelle Ally	088U1131


Kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM - Équilibrage hydraulique automatique pour chauffage au sol
Kit de raccordement pour collecteurs de chauffage au sol en Exécution verticale ou horizontale avec vannes d'arrêt, raccords vissés et raccord pour compteur de chaleur. Le régulateur de pression différentielle avec limiteur de débit AB-PM inclus dans le kit garantit le réglage hydraulique automatique de toutes les marques de collecteurs de chauffage au sol disponibles dans le commerce, en particulier dans la plage de charge partielle.

Type	Finition	N° de cde
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Vertical	003Z1470
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Vertical	003Z1472
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Vertical	003Z1474
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480

Accessoires pour le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM	
Raccord pour répartiteur de chauffage au sol avec filetage extérieur 1"	003Z3191
Raccord pour répartiteur de chauffage au sol avec filetage intérieur 1"	003Z3192
Pièce d'adaptation pour compteur de chaleur 110mm 3/4"	003Z1468
Pièce d'adaptation pour compteur de chaleur 130mm 1"	003Z1469


Actionneur Danfoss Icon™
Version avec fixation à clip, contrôle de fonctionnement, affichage de position, montage possible à 360°, câble de connexion fixe de 1 m, indice de protection IP54. L'adaptateur pour l'adaptation de la vanne n'est pas inclus dans l'emballage et doit être commandé séparément si nécessaire.

Type	Finition	N° de cde
Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1W, stromlos geschlossen	193B2148



Smart Heating – Danfoss Icon2™ Système de régulation 24V

– Système non filaire pour chauffages au sol avec commande à distance par App



- Communication radio sans fil avec accès à distance via l'application Danfoss Ally™ App
- Chauffage / Climatisation*
- La fonction de refroidissement peut être désactivée pour des pièces définies (p. ex. salle de bain)
- Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de charge par le kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM
- Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
- Fonction antiblocage
- Câblage et mise en service simples
- Pièce de montage intégrée dans le set Danfoss Icon™ AB-PM pour le compteur de chaleur
- Position de montage à 360° (IP54) pour les servomoteurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
- Consommation électrique de 1W des actionneurs Danfoss Icon™ ABN-FBH
- Cadre de recouvrement Feller Standard Due 1 compartiment disponible (vendu séparément)

*Câblage voir fiche technique

Smart Heating – Danfoss Icon2™ Système de régulation 24V

– Système non filaire pour chauffages au sol avec commande à distance par App

Thermostats d'ambiance radio pour montage apparent Danfoss Icon™

Type	Finition	Plage temp. °C	N° de cde
Sonde Danfoss Icon2™	En saillie, fonctionne avec des piles*	5-35 °C	088U2120
Danfoss Icon2™ Thermostat d'ambiance	En saillie, fonctionne sur piles*. Chauffage/climatisation	5-35 °C	088U2121
Danfoss Icon2™ Thermostat d'ambiance, version avancée	En saillie, fonctionne sur piles*. Chauffage/climatisation	5-35 °C	088U2122

* 2 piles AA-L6 incluses dans la livraison

Contrôleur principal Danfoss Icon2™ 24 V

Type	Finition	N° de cde
Contrôleur principal Icon2™ Danfoss, version de base, CH	24 V, 15 canaux, pour un maximum de 15 unités Icon ABN-FBH Chauffage/Refroidissement avec un contact de commutation (système à 2 tuyaux)	088U2101
Contrôleur principal Icon2™ Danfoss, version avancée, CH	24 V, 15 canaux, pour un maximum de 15 unités Icon ABN-FBH Chauffage/Refroidissement avec système à 3 ou 4 tuyaux	088U2111

Accessoires pour Danfoss Icon2™ contrôleur principal 24V

Danfoss Ally™ LAN Gateway	La passerelle Danfoss Ally™ LAN Gateway connecte tous les appareils Danfoss Ally et Danfoss Icon2 composants du système à Internet via une application.	014G2400
Icon Zigbee Amplificateur de signal	Pour étendre la portée radio du signal Zigbee	088U1131
Détecteur de point de rosée	Empêche la formation de condensation en cas d'alimentation en eau froide et condensation de l'eau	088U0251
Antenne externe	Pour étendre la portée du signal sans fil	088U2141

Kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM - Équilibrage hydraulique automatique pour chauffage au sol

Kit de raccordement pour collecteurs de chauffage au sol en Exécution verticale ou horizontale avec vannes d'arrêt, raccords vissés et raccord pour compteur de chaleur. Le régulateur de pression différentielle avec limiteur de débit AB-PM inclus dans le kit garantit le réglage hydraulique automatique de toutes les marques de collecteurs de chauffage au sol disponibles dans le commerce, en particulier dans la plage de charge partielle.

Type	Finition	N° de cde
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Vertical	003Z1470
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Vertical	003Z1472
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Vertical	003Z1474
Kit de raccordement Icon AB-PM DN15	Horizontal	003Z1476
Kit de raccordement Icon AB-PM DN20	Horizontal	003Z1478
Kit de raccordement Icon AB-PM DN25	Horizontal	003Z1480


Accessoires pour kit de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM

Raccordement filetage femelle 1" au kit Icon AB-PM	003Z3191
Raccordement filetage mâle 1" au kit Icon AB-PM	003Z3192
Pièce de raccord pour compteur de flux de chaleur 110mm 3/4"	003Z1468
Pièce de raccord pour compteur de flux de chaleur 130mm 1"	003Z1469

Servomoteur Danfoss Icon™


Version avec montage encliquetable, contrôle de fonctionnement, indicateur de position, position de montage à 360° et câble de raccordement fixe de 1 m, adaptateur IP54 pour l'adaptation des vannes n'est pas inclus dans l'emballage et doit être commandé séparément si nécessaire.

Type	Finition	N° de cde
Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1W, fermé hors tension	193B2148



Smart Heating – Système de régulation Danfoss Ally™

Système sans fils pour radiateurs avec commande à distance par App



- Communication radio sans fil avec accès à distance via l'application Danfoss Ally™ App
- Equilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de charge par le robinet thermostatique Danfoss RA-DV
- Réduction de la température ambiante jour et nuit
- Calendrier hebdomadaire, fonction vacances et pauses
- Installation et mise en service simples
- Apprentissage adaptatif de la température ambiante souhaitée
- Fonction antiblocage
- Contrôle vocal avec Amazon Alexa ou Google Assistant

Smart Heating – Système de régulation Danfoss Ally™ - Système sans fils pour radiateurs avec commande à distance par App

Danfoss Ally™ LAN Gateway		
Type	Finition	N° de cde
Danfoss Ally™ LAN Gateway	La passerelle Danfoss Ally™ LAN Gateway connecte tous les composants du système Danfoss Ally™ à Internet grâce à une application. Un câble Ethernet pour la connexion à votre routeur et une alimentation électrique pour la passerelle LAN sont inclus dans la livraison.	014G2400

Danfoss Ally™ - thermostat de radiateur électronique		
Type	Finition	N° de cde
Danfoss Ally™ thermostat de radiateur	Le thermostat de radiateur sans fil de Danfoss Ally™ est utilisé avec la passerelle LAN de Danfoss Ally™ Gateway pour contrôler les radiateurs via l'application. Le thermostat de radiateur sans fil Danfoss Ally™ peut également fonctionner avec une passerelle certifiée Zigbee.*	014G2420
Danfoss Ally™ capteur d'ambiance	En combinaison avec des thermostats de radiateur Danfoss Ally™ utilisé pour les radiateurs cachés.	014G2480

* 2x 1.5 V AA piles et 1x RA, 1x M30x1.5 Les adaptateurs de montage sont inclus dans le volume de livraison

Danfoss Icon2™ contrôleur principal - pour systèmes mixtes de chauffage par le sol et par radiateurs		
Type	Finition	N° de cde
Contrôleur principal Danfoss Icon2™, version de base, CH	24 V, 15 canaux, pour max. 15 pc. Icon ABN-FBH c Chau age/refroidissement avec un contact inverseur (système à 2 tubes)	088U2101
Contrôleur principal Icon2™ Danfoss, version avancée, CH	24 V, 15 canaux, pour max. 15 pc. Icon ABN-FBH Chau age/refroidissement avec système à 3 ou 4 tubes	088U2111

Thermostats d'ambiance radio pour montage apparent Danfoss Icon2™ A utiliser uniquement avec un chauffage par le sol		
Danfoss Icon2™ Thermostat d'ambiance sans fil	Alimentation par piles* Chauffage/climatisation	088U1144


** 2 piles AA-L6 incluses dans la livraison

Accessoire pour répartiteur de réglage Danfoss Icon™ 24 V		
Amplificateur de signal Icon Zigbee	Pour étendre la portée radio du signal Zigbee	088U1131

Servomoteur Danfoss Icon™		
Version avec montage encliquetable, contrôle de fonctionnement, indicateur de position, position de montage à 360° et câble de raccordement fixe de 1 m, adaptateur IP54 pour l'adaptation des vannes n'est pas inclus dans l'emballage et doit être commandé séparément si nécessaire.		
Icon ABN-FBH 24NC	24 V, 1 W, fermé hors tension	193B2148

Type	Finition	Raccord	Plage Q (l/h)	N° de cde
Robinet thermostatique RA-DV - Equilibrage hydraulique automatique				
RA-DV 10/6	Vanne angulaire	3/8"	15 - 135	013G7721
RA-DV 15/6	Vanne angulaire	1/2"	15 - 135	013G7723
RA-DV 20/6	Vanne angulaire	3/4"	15 - 135	013G7725
RA-DV 10/6	Vanne à passage droit	3/8"	15 - 135	013G7722
RA-DV 15/6	Vanne à passage droit	1/2"	15 - 135	013G7724
RA-DV 20/6	Vanne à passage droit	3/4"	15 - 135	013G7726
RA-DV 10/6	Vanne d'angle spéciale	3/8"	15 - 135	013G7709
RA-DV 15/6	Vanne d'angle spéciale	1/2"	15 - 135	013G7710
RA-DV 10/6	Avec angle droit à droite	3/8"	15 - 135	013G7717
RA-DV 15/6	Avec angle droit à droite	1/2"	15 - 135	013G7719
RA-DV 10/6	Avec angle droit à gauche	3/8"	15 - 135	013G7718
RA-DV 15/6	Avec angle droit à gauche	1/2"	15 - 135	013G7720

Finition	Raccord	Vanne DN	N° de cde
Accessoires pour vanne thermostatique RA-DV			
Raccord Standard	3/8"	10	013G3181
Écrou de raccord Standard	3/8"	10	013G3182
Raccord Standard	1/2"	15	013G3183
Écrou de raccord Standard	1/2"	15	013G3184
Raccord Standard	3/4"	20	013G3185
Écrou de raccord Standard	3/4"	20	013G3186



Smart Heating – Danfoss Eco™ Bluetooth

Thermostat de radiateur avec interface Bluetooth et commande par App



- Simplicité du réglage grâce à une application via Bluetooth
- Économie d'énergie
- Installation et utilisation simples et rapides
- Équilibrage hydraulique automatique dans toutes les conditions de charge par le robinet thermostatique Danfoss RA-DV
- Apprentissage adaptatif
- Réduction de la température jour et nuit avec programmation hebdomadaire, fonction vacances et pauses
- Écran LCD rotatif et facile à lire
- Protection par code PIN

Smart Heating Danfoss Eco™ Bluetooth
- Thermostat de radiateur avec interface Bluetooth et commande par App

Type	Finition	Plage temp. °C	N° de cde
Danfoss Eco™ Bluetooth	adaptateur inclus pour vanne Danfoss RA. et M30 × 1,5. Alimentation par piles*	4-28 °C	014G1001

* piles AA-L6 incluses dans la livraison

Entraînements électrothermiques

Type	Exécution	Tension	N° de cde
------	-----------	---------	-----------

Danfoss Icon™ - Entraînements électrothermiques type ABN-FHB Alpha pour le chauffage par le sol 230 V et 24 V
Montage rapide encliquetable, contrôle de fonctionnement, indicateur de position, protection antivolt, position de montage 360°, câble fixe de 1m, gris clair RAL 7035

Icon ABN-FBH-230NC	ouvert/fermée régulation, vanne fermée hors tension	230 V, 1 W	193B2147
Icon ABN-FBH-230NO	ouvert/fermée régulation, vanne ouverte hors tension	230 V, 1 W	193B2149
Icon ABN-FBH-24NC	ouvert/fermée régulation, vanne fermée hors tension	24 V, 1 W	193B2148
Icon ABN-FBH-24NO	ouvert/fermée régulation, vanne ouverte hors tension	24 V, 1 W	193B2150

*Prix sans adaptateur

Danfoss Icon™ – Entraînements électrothermiques type ABN-RAD Alpha pour radiateur 230 V et 24 V
Montage rapide encliquetable, contrôle de fonctionnement, indicateur de position, protection antivolt, position de montage 360°, câble enficheable 1m, RAL9016

Icon ABN-RAD-230NC	ouvert/fermée régulation, vanne fermée hors tension	230 V, 1 W	193B2151
Icon ABN-RAD-230NO	ouvert/fermée régulation, vanne ouverte hors tension	230 V, 1 W	193B2153
Icon ABN-RAD-24NC	ouvert/fermée régulation, vanne fermée hors tension	24 V, 1 W	193B2152
Icon ABN-RAD-24NO	ouvert/fermée régulation, vanne ouverte hors tension	24 V, 1 W	193B2154

*Prix hors adaptateur.

Câble pour entraînement électrothermique ABN-RAD / ABN A5 On/Off

1 m câble fixe bipolaire pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	193B2143
5 m câble fixe bipolaire pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	193B2107
10 m câble fixe bipolaire pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	193B2108
1 m câble fixe bipolaire SANS HALOGÈNES pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	082F1147
5 m câble fixe bipolaire SANS HALOGÈNES pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	082F1148
10 m câble fixe bipolaire SANS HALOGÈNES pour entraînement électrothermique ABN-RAD/ABN A5 on/off	082F1149



Adaptateurs pour corps de vanne

Type	Adaptable pour	N° de cde
Adaptateurs pour corps de vanne ABN-F-Alpha / ABN-A-Alpha / ABN-PPM-Alpha		
Unité de livraison = 5 pcs.		
VA16 H	Buderus, Polytherm (M28 × 1.5)	193B2016
VA 78	Danfoss RA	193B2005
VA 32	Tour & Andersson	193B2008
VA 50	AB-QM, Honeywell&Brauk., Reich, Landis&Stäfa, Cazzaniga, MNG	193B2010
VA 70 H	Comap (M28 × 1,5), Universa	193B2011
VA 81 H	Strawa (collecteur inox) jusqu'à 2003, Stramax (Tobler), Dynacon	193B2012
VA 04 H	Beulco (jusq'à 2005)	193B2015
VA 50 H	Böhmisch, Caloflex	193B2018
VA 10	Dumser, Walter Meier, Simplex, KaMo, Beulco (à partir de 05), Oventrop (M30×1.5), Strawa depuis 2003, Buderus	193B2025
VA 16	Herz, Neo-Vac (M28 ×1.5)	193B2027
VA 39	Oventrop (M30×1,0), jusque 1998	193B2030
VA 80	Heimeier,Herb,Onda,Schlösser(ab93),Oventrop(M30×1,5), Dynacon, Prolux TA(ab99),Comap(M30 × 1,5),Caleffi,Magra,Profitec, Taconova	193B2032
VA 26	Giacomini M30 × 1.5	193B2017
VA 02	Velta, Taconova	193B2009
VA 20 H	Schlösser (avant 1993)	193B2118
VA 90	Uponor, Giacomini Edelstahlverteiler	193B2101
VA 39 H	Oventrop (M30 × 1,0), jusqu'à 1998	193B2031
VA 41	Danfoss AB-QM DN 15 jusqu'à DN 32, Jet Fussbodenverteiler	082F1072
Attention: Emballage séparé		
VA 72	Danfoss RAV (autrefois 193B2006)	193B3001
VA 59	Danfoss RAVL (autrefois 193B2007)	193B3002
VA 97	Temset (autrefois 193B2013)	193B3003



L'avenir de la connectivité des maisons intelligentes

L'association du système de chauffage par le sol Danfoss Icon2™ à la passerelle Somfy TaHoma® donne vie à une solution de maison intelligente aux caractéristiques innovantes.



Danfoss UnoFloor Comfort Icon™


Unité de réglage et d'équilibrage prémontée et indépendante de la pression pour le chauffage par le sol. L'unité de régulation UnoFloor Comfort Icon est livrée câblée et prémontée et est prévue pour un montage mural.

- Régulateur principal Danfoss Icon™ 230 V
- Servomoteurs
- Collecteurs en acier inoxydable
- Kit AB-PM

L'eau de chauffage utilisée doit être conforme à la norme VDI 2035.

Type	Nombre de circuits de chauffage	Montage à gauche	Montage à droite	WG
		N° de cde	N° de cde	
UnoFloor Comfort Icon™ Encastré, porte et cadre inclus	4	088X3814	088X3804	67
	5	088X3815	088X3805	
	6	088X3816	088X3806	
	7	088X3817	088X3807	
	8	088X3818	088X3808	
	10	088X3820	088X3810	
	12	088X3822	088X3812	

Nombre de circuits de chauffage			
4, 5, 6	610 mm	647 mm	750 mm
7, 8	760 mm	797 mm	750 mm
10, 12	960 mm	997 mm	750 mm



Danfoss UnoFloor EasyFit


Unité de réglage et d'équilibrage prémontée et indépendante de la pression pour le chauffage par le sol. L'unité de régulation UnoFloor EasyFit est livrée câblée et prémontée. Elle est prévue pour être installée dans un boîtier de socle ou pour un montage mural ou au plafond en saillie.

- Régulateur principal Danfoss Icon™ 230 V
- Servomoteurs
- Collecteurs en acier inoxydable
- Kit AB-PM
- Plaque de montage

L'eau de chauffage utilisée doit être conforme à la norme VDI 2035.


Type	Nombre de circuits de chauffage	Montage à gauche	Montage à droite	WG
		N° de cde	N° de cde	
UnoFloor EasyFit Montage dans un boîtier de socle ou pour un montage apparent au plafond ou au mur	4	088X3834	088X3824	67
	5	088X3835	088X3825	
	6	088X3836	088X3826	
	7	088X3837	088X3827	
	8	088X3838	088X3828	
	10	088X3840	088X3830	
	12	088X3842	088X3832	

Nombre de circuits de chauffage	A
4, 5, 6	791
7, 8	886
10, 12	1082



Danfoss UnoFloor Stations de distribution prémontées et câblées pour le chauffage par le sol

Déballer – raccorder – c’est prêt!
La solution qui permet de gagner du temps et de sécuriser l’installation dans les construction ou la rénovation d’immeubles collectifs. En combinaison avec les thermostats d’ambiance Danfoss, la régulation idéale de la température ambiante.



1,5 heure
de gain de
temps lors du
montage

1

Set de raccordement pour tous les collecteurs

- régulation de la pression différentielle
- réglage du débit
- entretoise pour compteur d'énergie
- vannes d'arrêt



Equilibrage hydraulique systématique pour le chauffage par le sol Economie d'énergie de manière continue

Pour un chauffage idéal, fiable et facile d'entretien.
Il augmente votre confort, réduit vos frais et travail sans nuisances.

Le set de raccordement Danfoss Icon™ AB-PM s'adapte à tous les collecteurs et représente la solution parfaite pour un équilibrage hydraulique automatique de toutes les installations de chauffage par le sol.



www.danfoss.ch

Danfoss

Danfoss AG, Schweiz: heating.de.danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.