


Fiche technique

Vannes à siège (PN 6)

VL 2 – Vannes 2 voies à brides

VL 3 – Vannes 3 voies à brides

Description



Les vannes VL 2 et VL 3 fournissent une solution rentable et de qualité pour la plupart des applications hydrauliques et réfrigérantes.

Les vannes sont conçues pour être combinées avec les actionneurs suivants :

- DN 15-50 avec les actionneurs AMV(E) 335, AMV(E) 435 ou AMV(E) 438 SU. Avec les actionneurs AMV(E) 25 (SU/SD) ou AMV(E) 35 (avec adaptateur **065Z0311**).
- DN 65-80 avec les actionneurs AMV(E) 335 ou AMV(E) 435. Avec l'actionneur AMV(E) 56 (avec adaptateur **065Z0312**).
- DN 100 avec les actionneurs AMV(E) 55 or AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD ou AMV(E) 659 SD.

Des associations avec d'autres actionneurs peuvent être consultées dans la section Accessoires.

Fonctions :

- Etanchéité à la bulle DN 15-80
- Connexion mécanique par clipsage avec AMV(E) 335, AMV(E) 435
- Vanne 2 et 3 voies
- Adaptée aux applications de répartition (3 voies)

Données principales :

- DN 15-100
- k_{vs} 0,63-145 m³/h
- PN 6
- Température :
 - Eau de circulation/eau glycolée jusqu'à 50 % : 2 (-10¹⁾) ... 120 °C
 - ¹⁾ Pour des températures comprises entre -10 °C et +2 °C, utilisez le réchauffeur de tige.
- Connexions à bride PN 6
- Conforme à la directive relative aux équipements sous pression 97/23/EC

Commande

Exemple :
vanne 2 voies ; DN 15 ; k_{vs} 1,6 ; PN 6 ;
 T_{max} 120 °C ; raccord à brides

- 1x vanne VL 2 DN 15
Code : **065Z0373**

Vanne 2 voies VL 2

DN	k_{vs} (m ³ /h)	T_{max} (°C)	Code
15	0,63	120	065Z0371
	1,0		065Z0372
	1,6		065Z0373
	2,5		065Z0374
	4,0		065Z0375
20	6,3		065Z0376
25	10		065Z0377
32	16		065Z0378
40	25		065Z0379
50	40		065Z0380
65	63		065Z0381
80	100	065Z0382	
100	145	065Z3426	

Vanne 3 voies VL 3

DN	k_{vs} (m ³ /h)	T_{max} (°C)	Code
15	0,63	120	065Z0351
	1,0		065Z0352
	1,6		065Z0353
	2,5		065Z0354
	4,0		065Z0355
20	6,3		065Z0356
25	10		065Z0357
32	16		065Z0358
40	25		065Z0359
50	40		065Z0360
65	63		065Z0361
80	100	065Z0362	
100	145	065Z3413	

Commande (suite)
Accessoires, adaptateur

DN	Actionneurs	max. Δp (bar)	Code
15-50	AMV(E) 25, 35	4,0	065Z0311
65-80	AMV(E) 56	2,5	065Z0312

Accessoires, réchauffeur de tige

DN	Actionneurs	Alimentation (V/VA)	Code Réchauffeur de tige	Code Adaptateur
15-80	AMV(E) 335, 435	24/40	065Z0315	/
15-50	AMV(E) 438 SU			inclus
15-50	AMV(E) 25/35			065Z0311
65-80	AMV(E) 56			065Z0312
100	AMV(E) 55, 56, 65x	24/15	065Z7020	/

Kits d'entretien

Type	DN	Code
Presse-étoupe	15	065Z0321
	20	065Z0322
	25	065Z0323
	32	065Z0324
	40/50	065Z0325
	65/80	065Z0327
	100	065B1360

Données techniques

Diamètre nominal	DN	15		20	25	32	40	50	65	80	100			
Valeur k_{VS}	m ³ /h	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	145
Course	mm	10				15				20		30		
Plage de régulation		30:1	50:1			100:1								
Caractéristique de régulation		LOG : borne A-AB ; LIN : borne B-AB												
Facteur z de cavitation		≥ 0,4												
Fuite		A - AB conception étanche aux bulles										0,05 % de k_{VS}		
		B - AB ≤ 1,0 % de k_{VS}												
Pression nominale	PN	6												
Pression de fermeture max. ¹⁾ (mélange)	bar	4							2,5	1,0 ²⁾				
Pression de fermeture max. ¹⁾ (répartition)		1							0,6	0,3 ²⁾				
Fluide		Eau de circulation/eau glycolée jusqu'à 50 %												
pH du fluide		Min. 7, max. 10												
Température du fluide	°C	2(-10 ³⁾) ... 120												
Connexions		Bride PN 6, conf. à la norme EN 1092-2												
Matériaux														
Corps de vanne		Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)												
Tige de la vanne		Acier inoxydable												
Cône de vanne		Laiton ⁴⁾												
Joint de presse-étoupe		EPDM												


¹⁾ Pression différentielle maximale autorisée dans la vanne de référence pour toute la plage de fonctionnement de vanne motorisée (une fonction de la performance de l'actionneur)

²⁾ Pour l'actionneur AMV(E) 55

³⁾ Pour des températures comprises entre -10 et +2 °C, utilisez le réchauffeur de tige


⁴⁾ Au DN 100 bronze rouge CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)

Graphique pression/ température




Caractéristiques de la vanne

Caractéristiques log de la vanne (2 voies)




Caractéristiques log/lin de la vanne (3 voies)



Mise au rebut

La vanne doit être démontée et les éléments triés en différents groupes de matériaux avant mise au rebut.

Installation





Montage de la vanne

Les tuyaux doivent être nettoyés et dépourvus d'abrasion avant le montage de la vanne. La vanne doit être montée selon le sens d'écoulement comme indiqué sur le corps de la vanne. Les charges mécaniques sur le corps de la vanne causées par les tuyaux ne sont pas permises. La vanne doit également être exempte de vibrations.

L'ensemble vanne-actionneur peut être installé en position horizontale ou orienté vers le haut. Une installation vers le bas n'est pas autorisée.

Remarque :

Installez un filtre en amont de la vanne (p. ex. Danfoss FVR/FVF)



Raccord de mélange ou de répartition

La vanne 3 voies peut être utilisée comme vanne de mélange ou de répartition (fig. 1).


Si la vanne 3 voies est installée comme vanne de mélange, ce qui signifie que les bornes A et B sont des voies d'entrée et que la borne AB est une voie de sortie, elle peut être installée dans une application de mélange (fig. 2) ou de répartition (fig. 3).

La vanne 3 voies peut également être installée comme vanne de répartition dans une application de répartition (fig. 4), ce qui signifie que la borne AB est une entrée et que les bornes A et B sont des sorties.

Remarque :

La pression de fermeture maximale pour l'installation de mélange et l'installation de répartition n'est pas la même. Consulter les valeurs fixées dans la partie Données techniques.

Dimensionnement



Exemple

Données :
 Débit : 6 m³/h
 Chute de pression de l'installation : 55 kPa

Localisez la ligne horizontale représentant un débit de 6 m³/h (ligne A-A). L'autorité de vanne est donnée par l'équation suivante

$$\text{Autorité de vanne, } a = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 + \Delta p_2}$$

où :

Δp_1 = chute de pression de la vanne totalement ouverte

Δp_2 = chute de pression dans le reste du circuit avec une vanne totalement ouverte

La vanne idéale donnerait une chute de pression égale à la chute de pression de l'installation (c.-à-d. une autorité de 0,5)

si :

$$\Delta p_1 = \Delta p_2$$

$$a = \frac{\Delta p_1}{2 \times \Delta p_1} = 0,5$$

Dans cet exemple, une autorité de 0,5 serait obtenue par une vanne ayant une chute de pression de 55 kPa à ce débit (point B). L'intersection de la ligne A-A avec une ligne verticale tracée à partir de B se trouve entre deux lignes diagonales ; ce qui signifie qu'aucune vanne de dimension idéale n'est disponible.

L'intersection de la ligne A-A avec les lignes diagonales donne les chutes de pression indiquées par les vraies vannes, plutôt que par les vannes idéales. Dans ce cas, une vanne avec un K_{VS} de 6,3 donnerait une chute de pression de 90,7 kPa (point C) :

$$\text{d'où autorité de vanne} = \frac{90,7}{90,7 + 55} = 0,62$$

La deuxième plus grande vanne, avec un K_{VS} de 10, donnerait une perte de charge de 36 kPa (point D) :

$$\text{d'où autorité de vanne} = \frac{36}{36 + 55} = 0,395$$



En règle générale, pour une application à 3 voies, la plus petite vanne serait sélectionnée (donnant une autorité de vanne de plus de 0,5 et donc une meilleure régulation). Toutefois, ceci augmentera la pression totale et devra être vérifié par le concepteur du système quant à la compatibilité avec les pompes disponibles, etc. L'autorité idéale est de 0,5 avec une plage préférée comprise entre 0,4 et 0,7.

Conception

(Des variations de conception sont possibles)

VL 2 DN 15-80

1. Corps de vanne
2. Insert de vanne
3. Cône de vanne
4. Tige de la vanne
5. Siège de vanne mobile (pression libérée)
6. Presse-étoupe





VL 3 DN 15-80

1. Corps de vanne
2. Insert de vanne
3. Cône de vanne
4. Tige de la vanne
5. Siège de vanne
6. Chambre de libération de la pression
7. Presse-étoupe

VL 2 DN 100


1. Corps de vanne
2. Insert de vanne
3. Cône de vanne
4. Tige de la vanne
8. Bride pleine



VL 3 DN 100

1. Corps de vanne
2. Insert de vanne
3. Cône de vanne
4. Tige de la vanne

Dimensions



Dimensions (suite)

VL 3 (DN 15-80)

AMV(E) 335, 435 + VL 3 (DN 15-80)





AMV(E) 438 SU + VL 3 (DN 15-50)
AMV(E) 25 (SU/SD), 35 + VF 3 (DN 15-50) + adaptateur 065Z0311

AMV(E) 56 + VL 3 (DN 65, 80) + adaptateur 065Z0312

Type	DN	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	k	d2	n	Poids (kg)
		mm								
VL 3	15	130	63	191	216	-	55	11	4	1,93
	20	150	70	194	218	-	65	11	4	2,68
	25	160	75	197	222	-	75	11	4	3,59
	32	180	80	202	226	-	90	14	4	5,17
	40	200	90	230	255	-	100	14	4	7,08
	50	230	100	243	267	-	110	14	4	10,11
	65	290	120	254	-	428	130	14	4	16,15
80	310	155	270	-	432	150	19	4	22,36	

Remarque :
 Si le réchauffeur de tige est utilisé, la dimension H₁ est augmentée jusqu'à 28 mm et la dimension H₂ est augmentée jusqu'à 32 mm.

Dimensions (suite)



AMV(E) 55, 56 +
VL 2, VL 3 (DN 100)

AMV(E) 65x +
VL 2, VL 3 (DN 100)

Type	DN	L	H	H1	H2	H3	k	d2	n	Poids
										(kg)
VL 2	100	350	196	406	317	450	170	18	4	39,0
VL 3			175							34,0

Remarque :
Si le réchauffeur de tige est utilisé, la dimension H reste la même.

Danfoss Sarl

1 bis Avenue Jean d'Alembert
78996 Elancourt Cedex
Tél Division Chauffage : 01 30 62 50 10
Fax Division Chauffage : 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
