

数据表

手柄

JS1000 手柄底座



行走机械管理

JS1000 手柄底座是行走机械管理产品操纵手柄家族中的一员，该系列具有操作灵活、功能强大、扩展性强和性价比高等特点。

丹佛斯开发的 JS1000 底座可满足当今行走机械市场苛刻的操作要求。

将 JS1000 手柄底座与标准或常规手柄组合，可配置成一个完整的手柄选型方案。

坚固、致密的设计

JS1000 手柄底座设计独特，结合非接触式霍尔效应传感器集成到一个简易、紧凑和坚固的机械结构产品，适用于耐疲劳磨损的应用。便于扶手安装，可承受恶劣的环境使用。

密封性

JS1000 手柄底座经过特别设计并测试，适用于行走机械操作的恶劣环境。IP-67 防护等级，(安装法兰以上，不包括全部) 通气活塞是底座选件。如果未订购，则不能抵制底座以下的微粒和湿气侵入。面板上方安装的防护等级为 IP 67，Pro 把手选件除外。Pro 把手仅适用于驾驶室。

特征

- 非接触式霍尔效应传感
每个轴均配备冗余传感功能，用于 CAN 输出配置
- 单轴或双轴
- X - Y 轴引导
- 弹簧复位回中
- 2 种中位弹簧力可选
- 轴使用寿命 > 1000 万次循环 (每个轴)
- 两个输出选项：
0.5 至 4.5 V_{DC}
CAN 2.0 B, J1939 协议
CAN 2.0 B, CANopen 协议
- 面板上方 IP 67 防护等级（取决于手柄）
- 面板下方 IP 67 防护等级，安装通气塞（取决于底座）
- 集成式 6 针脚 DEUTSCH DTM 接插件
- 多种把手可选：

球形把手

带比例翘板开关的把手

带比例香蕉形开关的把手

PRO 型人体工程学把手，为您提供多种可配置的开关和比例摇杆功能。（不推荐 Pro 把手应用在室外）

定制设计的把手可满足特殊的客户需求



