



DEVIcomfort™ 100T (DTIR)

DEVIcomfort™ on kõrge kvaliteediga, 360° täisvarjestusega kahesooneiline iseliimuv põrandaküttematt tugeva punase PVC väliskihiga (mitte-UV-kindel). Kaabli ümmargune ristlõige, tugev konstruktsioon ja väike läbimõõt tagavad kiire, lihtsa ja turvalise paigalduse, mis sobib hästi olemasolevate põrandate renoveerimiseks.

Toitekaabel on ainult küttemati ühes otsas. Selgelt eristatav ühendusmuhv küttekaabli ja toitekaabli vahel tagab selle, et köetavad osad ei satu kogemata seinale.

Pika eluea tagamiseks testitakse kõiki kaableid tootmisprotsessi käigus nii takistuse, isolatsioonitakistuse kui materjalide vastupidamise vallas. See tähendab, et pakume oma tootele kogu põrandat katvat DEVIwarranty™ 20-aastast garantiid.



Eelised:

- Kiire ja lihtne paigaldus
- Iseliimuv võrk
- Väike läbimõõt
- Ainult üks toitekaabel
- Pikk eluiga
- Täisvarjestus

Vastab standardile:

- IEC60335-2-96

Heakskiidud:



Tüüp	Väärtus
Tööpinge	220 - 240V~
Kaabli konstruktsioon	Ümmargune, kahesooneiline 360° täisvarjestusega, üksteitejuhe
Erivõimsus	100 W/m ² @ 230V~
Maks. lubatav temperatuur, pingestatud	85° C
Maks. lubatav temperatuur, pingevaba	90° C
Küttekaabli läbimõõt	4 mm
Deformatsioonitugevus	600N
Tõmbetugevus	120N
Soone isolatsioon	FEP
Väliskest	PVC
Varjestus	100% täisvarjestus; al-foolium; 0,5mm ² tinatud vask
Toitekaabel	4 m DTWB, 2 x 1,0 mm ² , varjestatud
Min. paigaldustemperatuur	-5° C
Pöörderaadius	50 mm
IP klass	IPX7

Tüüp

I Art. nr.	Võimsus @ 230V~	Köetav ala	Takistus	Möödud(Lx P)	EAN nr.
83030500	50W	0.5 m ²	1058.0 Ω	0.5 x 1 m	5703466162453
83030502	100W	1.0 m ²	529.0 Ω	0.5 x 2 m	5703466162460
83030504	150W	1.5 m ²	352.0 Ω	0.5 x 3 m	5703466162477
83030506	200W	2.0 m ²	264.0 Ω	0.5 x 4 m	5703466162484
83030508	250W	2.5 m ²	211.0 Ω	0.5 x 5 m	5703466162491
83030510	300W	3.0 m ²	176.0 Ω	0.5 x 6 m	5703466162507
83030512	350W	3.5 m ²	151.0 Ω	0.5 x 7 m	5703466162514
83030514	400W	4.0 m ²	132.0 Ω	0.5 x 8 m	5703466162521
83030516	500W	5.0 m ²	105.0 Ω	0.5 x 10 m	5703466162538
83030518	600W	6.0 m ²	88.1 Ω	0.5 x 12 m	5703466162545
83030520	700W	7.0 m ²	75.5 Ω	0.5 x 14 m	5703466162552
83030522	800W	8.0 m ²	66.1 Ω	0.5 x 16 m	5703466162569
83030524	900W	9.0 m ²	58.7 Ω	0.5 x 18 m	5703466162576
83030526	1000W	10.0 m ²	52.9 Ω	0.5 x 20 m	5703466162583
83030528	1200W	12.0 m ²	44.1 Ω	0.5 x 24 m	5703466162590