

Datenblatt

Temperaturfühler mit integriertem Messumformer für Industrieanwendungen

MBT 3560



Beim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse unserer MBS Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit integriertem Messumformer.

Der MBT 3560 wurde konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt. Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C, ohne dass die integrierte Elektronik zerstört wird.

Eigenschaften

- Konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt
- Alle Metallgehäuse sind aus rostfreien Edelstahl (AISI 316)
- Ausgangssignale: 4 – 20 mA oder ratiometrisch 10 – 90%
- Breite Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar
- Sehr kompakte Bauform
- Temperaturbereich -50 – 200 °C
- Tauchrohre sind für Anwendungen erhältlich, bei denen die Entleerung nicht möglich ist
- Basierend auf Pt 1000 Technologie

Technische Daten
Haupteigenschaften

Prozessanschlüsse	Siehe Seite 3
Messbereiche	Jede Kombination zwischen -50 – 200 °C
Mindestspanne	25 °C
Ausgangssignale	4 – 20 mA oder ratiometrisch 10 – 90%
Elektrische Anschlüsse	Siehe Seite 4

Leistung

	Indikative Ansprechzeiten			
	Wasser 0,2 m/s		Luft 1 m/s	
ø8 mm	t _{0,5}	t _{0,9}	t _{0,5}	t _{0,9}
	10 s	35 s	95 s	310 s
Genauigkeit	< ± 0,5% FS (typ.) < ± 1,0% FS (max.)			
Max. Schutzrohrbelastung	100 bar			

Elektrische Spezifikationen

	Nom. Ausgangssignal (kurzschlussfest)	
	4 – 20 mA	ratiometrisch 10 – 90% der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung [U _s], verpolungsgeschützt	10 – 30 V DC	4,75 – 8 V DC 5 V DC (Nom.)
Versorgung – Stromaufnahme	–	< 4 mA bei 5 V DC
Isolationswiderstand	> 100 MΩ bei 100 V DC	> 100 MΩ bei 100 V DC
Abhängigkeit Versorgungsspannung	<± 0,05% FS/10 V	–
Strombegrenzung	30 mA	–
Ausgangsimpedanz	–	< 25 Ω
Lastwiderstand [R _L]	R _L < (U _s -10) / (0,02 A) ohm	R _L > 5 kohm bei 5 V DC

Umgebungsbedingungen

Medientemperatur (max. 120 °C ohne Halslänge)	-50 – 200 °C	
Temperatur an der Elektronikeinheit ¹⁾	-40 – 85 °C	
Transporttemperaturbereich	-50 – 85 °C	
EMC – Emission	EN 61000-6-3	
EMC – Immunität	EN 61000-6-2	
Vibrationsfestigkeit	Sinusförmig 15,9 mm-pp, 5 Hz – 25 Hz	–
	4 g, 25 Hz – 2 kHz	IEC 60068-2-6
	Zufällig 7,5 g _{rms} , 5 Hz – 1 kHz	IEC 600868-2-34, IEC 60068-2-36
Stoßfestigkeit	Stoß 500 g/1 ms	IEC 60068-2-27
	Freier Fall	IEC 60068-2-32
Schutzart (abhängig von elektrischem Anschluss)	Siehe Seite 4	

¹⁾ Temperatur an der Elektronikeinheit ist von der Medientemperatur, Halslänge, Umgebungstemperatur und Luftgeschwindigkeit abhängig.

Mechanische Eigenschaften

Werkstoffe:	Mediumsberührte Teile Schutzklasse	Nr. 1.4571 (AISI 316 Ti) Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
Messeinsatz		fest
Nettogewicht (vom Aufbau abhängig)		0,1 – 0,15 kg

Bestellstandard

Typ	MBT 3560		Fühler			Messumformereinstellung		
Messbereich	-50 – 200 °C	0	1	1	0	0 – 100 °C		
Ausgangssignal	4 – 20 mA	0	1	1	5	0 – 150 °C		
	Ratiometrisch...10 – 90%	1	1	2	0	0 – 200 °C		
Schutzrohr, Art.-Nr. 1.4571 (AISI 316 TI)	Säureresistenter Stahl, ø8 mm (-50 – 200 °C)	0	4	1	5	-50 – 150 °C		
Halslänge	Keine	0	4	2	0	-50 – 200 °C		
	33 mm	1	9	9	9	Andere		
Einsatzlänge	0050 mm	0050	0				Prozessanschluss	
	0080 mm	0080	1				G 1/4 A	
	0100 mm	0100	4				G 3/8 A	
	0120 mm	0120	5				G 1/2 A	
	0150 mm	0150	7				1/2 – 14 NPT	
	0200 mm	0200	9				Andere	
	0250 mm	0250	1					
			4				Elektrischer Anschluss	
			5				Stecker, EN 175301-803, Pg 9	
			6				Stecker, AMP Econoseal, J Serie, Stecker, ohne Steckerbuchse	
			A				Geschirmtes Kabel, 2 m	
			9				Stecker, IEC 947-5-2, M12 x 1, Stecker, ohne Steckerbuchse	
							Freie Leitungen	
							Andere	

Bevorzugte Versionen

Es können nicht standardisierte Aufbau-Kombinationen ausgewählt werden. Allerdings können Mindestbestimmungen zur Geltung kommen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Danfoss Ansprechpartner vor Ort für weitere Informationen.


Elektrische Anschlüsse

EN 175301-803	AMP Econoseal J Serie (Stecker)	IEC 947-5-2 M12 x 1	Freie Leitungen	2 m geschirmtes Kabel
Schutzklasse				
IP65	IP67	IP67	IP67	IP67
Werkstoffe				
Glas gefülltes Polyamid, PA 6.6	Glas gefülltes Polyamid, PA 6.6	Glas gefülltes Polyamid, PA 6.6	Glas gefülltes Polyamid, PA 6.6	PUR

Elektrischer Anschluss, 4 – 20 mA Ausgang (2 Drähte)				
Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin 2: +Vorsorgung Pin 3: Nicht belegt Erdung: Nicht an das MBS-Gehäuse angeschlossen	Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin 2: +Vorsorgung Pin 3: Nicht belegt	Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: +Vorsorgung	Roter Draht: +Vorsorgung Schwarzer Draht: +Vorsorgung	Roter Draht: +Vorsorgung Weißer Draht: +Vorsorgung Roter/Schwarzer Draht: Nicht belegt Schirm: Nicht an das MBS-Gehäuse angeschlossen

Elektrischer Anschluss, ratiometrisch (3-adrig) 10 – 90%				
Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin Nr. 2: +Vorsorgung Pin Nr. 3: Ausgang Erdung: Nicht angeschlossen an das MBT-Gehäuse	Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin Nr. 2: +Vorsorgung Pin Nr. 3: Ausgang	Pin Nr. 1: +Vorsorgung Pin 2: nicht belegt Pin Nr. 3: Ausgang Pin Nr. 4: +Vorsorgung	Roter Draht: +Vorsorgung Schwarzer Draht: +Vorsorgung Blauer Draht: Ausgang	Roter Draht: +Vorsorgung Weißer Draht: +Vorsorgung Roter/Schwarzer Draht: Ausgang Schirm: Nicht angeschlossen an das MBT-Gehäuse

Maße



Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.