

## Fișă tehnică

# Vane zonale ON/OFF AMZ 112, AMZ 113

### Descriere



Vanele zonale ON/OFF de tip AMZ 112 și AMZ 113 sunt utilizate de obicei în legătură cu:

- Aplicații de încălzire centrală, rezidențiale și comerciale
- Aplicații pentru apă caldă menajeră
- Instalații de energie solară
- Controlul priorității pentru alimentarea cu apă caldă și încălzire (funcție de distribuție)
- Controlul priorității pentru boiler și instalații pe combustibil solid (funcție de distribuție).

Vanele zonale ON/OFF pot fi utilizate împreună cu majoritatea termostadelor de cameră Danfoss, în special tipul RET 230 (întrerupător monopolar) și termostatele de cameră programabile tip TP 1000/2000. Sunt disponibile și alte termostate de cameră compatibile, pentru detalii consultați [www.danfoss.com/heating](http://www.danfoss.com/heating).

### Caracteristici:

- Indicatorul poziției actuale a vanei;
- Indicator cu LED al sensului de rotație;
- Modul manual de rotire a vanei activat de un cuplaj permanent;
- Nicio daună în cazul blocării vanei;
- Funcționare silențioasă și sigură;
- Fără întreținere.
- Întrerupător AUXILIAR integrat
- Indicator LED al întrerupătorului AUXILIAR activat

### Date principale:

- Tensiune nominală:
  - 230 V c.a., 50/60 Hz,
  - 24 V c.a., 50/60 Hz,
- Cuplu de ieșire
  - AMZ 112
    - 5 Nm: DN 15-20
    - 10 Nm: DN 25-40
    - 15 Nm: DN 50
  - AMZ 113
    - 5 Nm: DN 15
    - 15 Nm: DN 20-32
- Unghi de rotație 90°;
- Viteză de rulare a servomotorului
  - AMZ 112
    - DN 15-20: 30 sek./90 °
    - DN 25-50: 60 sek./90 °
  - AMZ 113
    - DN 15: 30 sek./90 °
    - DN 20-32: 60 sek./90 °
- Semnal de comandă: 2 puncte

### Comandarea

#### AMZ 112 vană cu 2 porturi / servomotor





| DN | k <sub>vs</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Racord               | Cod nr.         |                 |
|----|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|    |                                        |                      | 230 V           | 24 V            |
| 15 | 17                                     | Cu-Cu 22             | -               | <b>082G5426</b> |
| 20 | 28                                     | Cu-Cu 22             | -               | <b>082G5427</b> |
| 15 | 17                                     | R <sub>p</sub> 1/2   | <b>082G5406</b> | <b>082G5400</b> |
| 20 | 28                                     | R <sub>p</sub> 3/4   | <b>082G5407</b> | <b>082G5401</b> |
| 25 | 39                                     | R <sub>p</sub> 1     | <b>082G5408</b> | <b>082G5402</b> |
| 32 | 84                                     | R <sub>p</sub> 1 1/4 | <b>082G5409</b> | <b>082G5403</b> |
| 40 | 156                                    | R <sub>p</sub> 1 1/2 | <b>082G5410</b> | <b>082G5404</b> |
| 50 | 243                                    | R <sub>p</sub> 2     | <b>082G5411</b> | <b>082G5405</b> |

#### AMZ 113 vană cu 3 porturi/ servomotor


| DN | k <sub>vs</sub><br>(m <sup>3</sup> /h) | Racord               | Cod nr.         |                 |
|----|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|    |                                        |                      | 230 V           | 24 V            |
| 15 | 4,3                                    | R <sub>p</sub> 1/2   | <b>082G5418</b> | <b>082G5412</b> |
| 20 | 8,3                                    | R <sub>p</sub> 3/4   | <b>082G5419</b> | <b>082G5413</b> |
| 25 | 13                                     | R <sub>p</sub> 1     | <b>082G5420</b> | <b>082G5414</b> |
| 32 | 21                                     | R <sub>p</sub> 1 1/4 | <b>082G5421</b> | <b>082G5415</b> |



**Scheme pentru aplicații**




**Poziții de montare**




**Instalația hidraulică**

*Instalarea recomandată a robinetului cu obturator sferic acționat electric*




1. Robinet cu obturator sferic
2. Filtru
3. AMZ


**Control manual**



**Semnalizare cu LED-uri**




**Cablare**



Dimensiuni


AMZ 112 - Racord de cupru



AMZ 112


| DN | Racord   | L     | B    | N  |
|----|----------|-------|------|----|
|    | G        | mm    |      |    |
| 15 | Cu-Cu 22 | 103   | 29,4 | 37 |
| 20 | Cu-Cu 22 | 111,5 | 33   | 37 |

AMZ 112



| DN | Racord | L    | B    | N  |
|----|--------|------|------|----|
|    | G      | mm   |      |    |
| 15 | ½"     | 61   | 29,4 | 37 |
| 20 | ¾"     | 69,5 | 33   | 37 |
| 25 | 1"     | 84,5 | 37,2 | 42 |
| 32 | 1¼"    | 98,5 | 47,5 | 42 |
| 40 | 1½"    | 110  | 53   | 42 |
| 50 | 2"     | 130  | 64   | 48 |

Dimensiuni (continuare)





**Danfoss s.r.l.**

Șos. Oltenitei 208, Popești-Leordeni  
RO-077160, Jud. Ilfov  
Tel: +40 31 222 21 01  
Fax: +40 31 222 21 08  
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com  
www.incalzire.danfoss.com

---

Firma Danfoss nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broșuri și alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. Aceasta se aplică de asemenea produselor care au fost deja comandate cu condiția ca modificările să nu afecteze în mod substanțial specificațiile deja convenite. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss și emblema Danfoss reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.

---