

Karta katalogowa

Zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania

Typu EV210A



EV210A to niewielkich rozmiarów 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania przeznaczone do użytku w przemyśle maszynowym.


Kompaktowa konstrukcja w połączeniu z szeroką ofertą cewek umożliwia zastosowanie zaworu EV210A w wielu aplikacjach.

Charakterystyka

- Do wody, pary, oleju, sprężonego powietrza oraz innych mediów
- Ciśnienie różnicowe: 0–30 bar
- Temperatura medium: -30–120°C
- Temperatura otoczenia: do 50°C
- Stopień ochrony: do IP65
- Przyłącze: G 1/8, G 1/4
- DN 1,2–3,5
- Lepkość: maks. 20 cSt
- Funkcja NC (normalnie zamknięty) lub NO (normalnie otwarty)
- Do mediów neutralnych wersja EV210A z mosiądzu, funkcja NC i NO
- Do cieczy i gazów neutralnych i agresywnych wersja EV210A ze stali nierdzewnej, funkcja NC

Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Korpusy zaworów wykonane z miedzi, funkcja NC



Przylącze ISO228/1	Materiał uszczelnień	Gniazdo DN	Wartość k _v [m³/h]	Medium	Napięcie cewki	Dopuszczalne ciśnienie różnicowe min. - maks. [bar]				Temperatura medium min.–maks. [°C]	Nr katalogowy		
						Typ cewki							
						AB	AC	AM	AK				
G 1/8	EPDM	1,2	0,04	Woda	a.c.	0 – 30	0 – 30	0 – 30	–	-30 – 120	032H8000		
					d.c.	0 – 17,5	0 – 24	0 – 24	0 – 24				
	FKM	1,2	0,04	Olej	a.c.	0 – 28	0 – 30	0 – 30	–	-10 – 100	032H8001		
					d.c.	0 – 16	0 – 24	0 – 24	0 – 24				
				Powietrze	a.c.	0 – 30	0 – 30	0 – 30	–			-10 – 100	032H8003
					d.c.	0 – 19	0 – 24	0 – 24	0 – 24				
	FKM	1,5	0,08	Olej	a.c.	0 – 15	0 – 24	0 – 26	–	-10 – 100	032H8003		
					d.c.	0 – 8	0 – 16	0 – 19	0 – 17,5				
				Powietrze	a.c.	0 – 22	0 – 30	0 – 30	–			-10 – 100	032H8004
					d.c.	0 – 10,5	0 – 18,5	0 – 24	0 – 19				
	EPDM	2,0	0,11	Woda	a.c.	0 – 11	0 – 18	0 – 23	–	-30 – 120	032H8004		
					d.c.	0 – 5,5	0 – 10,5	0 – 18,5	0 – 9				
	FKM	2,0	0,11	Olej	a.c.	0 – 9	0 – 16	0 – 22	–	-10 – 100	032H8005		
					d.c.	0 – 5	0 – 9,5	0 – 17	0 – 9				
				Powietrze	a.c.	0 – 14	0 – 22	0 – 30	–			-10 – 100	032H8006
					d.c.	0 – 6	0 – 11	0 – 24	0 – 9				
	EPDM	2,5	0,17	Woda	a.c.	0 – 6	0 – 11	0 – 17	–	-30 – 120	032H8006		
					d.c.	0 – 3	0 – 5,5	0 – 13	0 – 5				
	FKM	2,5	0,17	Olej	a.c.	0 – 5	0 – 9	0 – 16	–	-10 – 100	032H8007		
					d.c.	0 – 2,5	0 – 5	0 – 12	0 – 5				
				Powietrze	a.c.	0 – 8	0 – 12	0 – 20	–			-10 – 100	032H8008
					d.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 14,5	0 – 5				
	EPDM	3,0	0,22	Woda	a.c.	0 – 4	0 – 7	0 – 13	–	-30 – 120	032H8008		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3				
	FKM	3,0	0,22	Olej	a.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 12	–	-10 – 100	032H8009		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3	0 – 8	0 – 3				
				Powietrze	a.c.	0 – 5	0 – 8	0 – 14	–			-10 – 100	032H8014
					d.c.	0 – 2	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3				
G 1/4	EPDM	2,5	0,17	Woda	a.c.	0 – 6	0 – 11	0 – 17	–	-30 – 120	032H8014		
					d.c.	0 – 3	0 – 5,5	0 – 13	0 – 5				
	FKM	2,5	0,17	Olej	a.c.	0 – 5	0 – 9	0 – 16	–	-10 – 100	032H8015		
					d.c.	0 – 2,5	0 – 5	0 – 12	0 – 5				
				Powietrze	a.c.	0 – 8	0 – 12	0 – 20	–			-10 – 100	032H8016
					d.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 14,5	0 – 5				
	EPDM	3,0	0,22	Woda	a.c.	0 – 4	0 – 7	0 – 13	0 – 3	-30 – 120	032H8017		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3,5	0 – 9	–				
	FKM	3,0	0,22	Olej	a.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 12	0 – 3	-10 – 100	032H8017		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3	0 – 8	–				
				Powietrze	a.c.	0 – 5	0 – 8	0 – 14	0 – 3			-10 – 100	032H8018
					d.c.	0 – 2	0 – 3,5	0 – 9	–				
	EPDM	3,5	0,26	Woda	a.c.	0 – 2,8	0 – 5	0 – 11	–	-30 – 120	032H8018		
					d.c.	0 – 1,2	0 – 2,5	0 – 6	0 – 1,5				
	FKM	3,5	0,26	Olej	a.c.	0 – 2	0 – 4	0 – 10	–	-10 – 100	032H8019		
					d.c.	0 – 0,8	0 – 2,5	0 – 5,5	0 – 1,5				
				Powietrze	a.c.	0 – 3,5	0 – 5,5	0 – 11	–			-10 – 100	032H8019
					d.c.	0 – 1,2	0 – 2,5	0 – 6	0 – 1,5				

Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne typu EV210A

Korpusy zaworów wykonane z mosiądzu, funkcja NO



Przylącze ISO228/1	Materiał uszczelnień	Gniazdo DN	Wartość k_v [m³/h]	Medium	Napięcie cewki	Dop. ciśnienie różnicowe min. - maks. [bar]	Temperatura medium min.-maks. [°C]	Nr katalogowy
						Typ cewki AM		
G 1/8	FKM	1,5	0,06	Woda	a.c.	0 – 30	-10 – 100	032H8049
					d.c.	0 – 16		
				Olej	a.c.	0 – 24		
					d.c.	0 – 13		
				Powietrze	a.c.	0 – 30		
					d.c.	0 – 16		
		2,0	0,12	Woda	a.c.	0 – 14		032H8051
					d.c.	0 – 10		
				Olej	a.c.	0 – 11		
					d.c.	0 – 8		
				Powietrze	a.c.	0 – 14		
					d.c.	0 – 10		
		2,5	0,15	Woda	a.c.	0 – 10		032H8053
					d.c.	0 – 6		
				Olej	a.c.	0 – 8		
					d.c.	0 – 4,5		
				Powietrze	a.c.	0 – 10		
					d.c.	0 – 6		
		3,0	0,18	Woda	a.c.	0 – 6		032H8055
					d.c.	0 – 4		
				Olej	a.c.	0 – 5		
					d.c.	0 – 3		
				Powietrze	a.c.	0 – 6		
					d.c.	0 – 4		
		3,5	0,20	Woda	a.c.	0 – 4		032H8057
					d.c.	0 – 3		
				Olej	a.c.	0 – 4		
					d.c.	0 – 2		
				Powietrze	a.c.	0 – 4		
					d.c.	0 – 3		

Dane techniczne, korpusy wykonane z mosiądzu, funkcja NC i NO

Czas otwierania i zamykania	7–10 ms (w zależności od rodzaju medium, ciśnienia, lepkości oraz typu cewki)		
Montaż	Dowolny. Zalecany montaż w pozycji poziomej z cewką skierowaną ku górze.		
Maks. ciśnienie testowe	50 bar		
Szczelność	Wewnętrzna: Lepsza niż $8,3 \times 10^{-2}$ mbar l/s (5 cm³ powietrza na minutę) Zewnętrzna: Lepsza niż 1×10^{-3} mbar l/s (100% He)		
Temperatura otoczenia	Maks. 50°C		
Lepkość	Maks. 20 cSt		
Materiały	Korpus zaworu	Mosiądz	Nr W 2.0401
	Zwora	Stal nierdzewna	Nr W 1.4016 / AISI 430
	Tuleja zwory	Stal nierdzewna	Nr W 1.4303 / AISI 305
	Ogranicznik zwory	Stal nierdzewna	Nr W 1.4016 / AISI 430
	Sprężyna	Stal nierdzewna	Nr W 1.4310 / AISI 301
	Gniazdo zaworu	Stal nierdzewna	Nr W 1.4305 / AISI 303
	Uszczelki typu o-ring/płytki zaworu	EPDM lub FKM	

Korpusy zaworów wykonane ze stali nierdzewnej, funkcja NC



Przylącze ISO228/1	Materiał uszczelnień	Gniazdo DN	Wartość k _v [m³/h]	Medium	Napięcie cewki	Dopuszczalne ciśnienie różnicowe min. - maks. [bar]				Temperatura medium min.-maks. [°C]	Nr katalogowy
						Typ cewki					
						AB	AC	AM	AK		
G 1/8	FKM	1,2	0,04	Woda	a.c.	0 – 30	0 – 30	0 – 30	–	-10 – 100	032H8025
					d.c.	0 – 17,5	0 – 24	0 – 24	0 – 24		
				Olej	a.c.	0 – 28	0 – 30	0 – 30	–		
					d.c.	0 – 16	0 – 24	0 – 24	0 – 24		
				Powietrze	a.c.	0 – 30	0 – 30	0 – 30	–		
					d.c.	0 – 19	0 – 24	0 – 24	0 – 24		
		1,5	0,08	Woda	a.c.	0 – 18	0 – 26	0 – 28	–		032H8027
					d.c.	0 – 9,5	0 – 17,5	0 – 22,5	0 – 17,5		
				Olej	a.c.	0 – 15	0 – 24	0 – 26	–		
					d.c.	0 – 8	0 – 16	0 – 19	0 – 17,5		
				Powietrze	a.c.	0 – 22	0 – 30	0 – 30	–		
					d.c.	0 – 10,5	0 – 18,5	0 – 24	0 – 19		
		2,0	0,11	Woda	a.c.	0 – 11	0 – 18	0 – 23	–		032H8029
					d.c.	0 – 5,5	0 – 10,5	0 – 18,5	0 – 9		
				Olej	a.c.	0 – 9	0 – 16	0 – 22	–		
					d.c.	0 – 5	0 – 9,5	0 – 17	0 – 9		
				Powietrze	a.c.	0 – 14	0 – 22	0 – 30	–		
					d.c.	0 – 6	0 – 11	0 – 24	0 – 9		
		3,0	0,22	Woda	a.c.	0 – 4	0 – 7	0 – 13	–		032H8033
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3		
				Olej	a.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 12	–		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3	0 – 8	0 – 3		
				Powietrze	a.c.	0 – 5	0 – 8	0 – 14	–		
					d.c.	0 – 2	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3		
G 1/4	FKM	2,5	0,17	Woda	a.c.	0 – 6	0 – 11	0 – 17	–		032H8039
					d.c.	0 – 3	0 – 5,5	0 – 13	0 – 5		
				Olej	a.c.	0 – 5	0 – 5	0 – 16	–		
					d.c.	0 – 2,5	0 – 5	0 – 12	0 – 5		
				Powietrze	a.c.	0 – 8	0 – 12	0 – 20	–		
					d.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 14,5	0 – 5		
		3,0	0,22	Woda	a.c.	0 – 4	0 – 7	0 – 13	–		032H8041
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3		
				Olej	a.c.	0 – 3	0 – 6	0 – 12	–		
					d.c.	0 – 1,5	0 – 3	0 – 8	0 – 3		
				Powietrze	a.c.	0 – 5	0 – 8	0 – 14	–		
					d.c.	0 – 2	0 – 3,5	0 – 9	0 – 3		
		3,5	0,26	Woda	a.c.	0 – 2,8	0 – 5	0 – 11	–		032H8043
					d.c.	0 – 1,2	0 – 2,5	0 – 6	0 – 1,5		
				Olej	a.c.	0 – 2	0 – 4	0 – 10	–		
					d.c.	0 – 0,8	0 – 2,5	0 – 5,5	0 – 1,5		
				Powietrze	a.c.	0 – 3,5	0 – 5,5	0 – 11	–		
					d.c.	0 – 1,2	0 – 2,5	0 – 6	0 – 1,5		

Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne typu EV210A


Dane techniczne, korpusy wykonane ze stali nierdzewnej

Czas otwierania i zamykania	7–10 ms (w zależności od rodzaju medium, ciśnienia, lepkości oraz typu cewki)		
Montaż	Dowolny. Zalecany montaż w pozycji poziomej z cewką skierowaną ku górze.		
Maks. ciśnienie testowe	50 bar		
Szczelność	Wewnętrzna: Lepsza niż $8,3 \times 10^{-2}$ mbar l/s (5 cm ³ powietrza na minutę) Zewnętrzna: Lepsza niż 1×10^{-3} mbar l/s (100% He)		
Temperatura otoczenia	Maks. 50°C		
Lepkość	Maks. 20 cSt		
Materiały	Korpus zaworu	Stal nierdzewna	Nr W 1.4305 / AISI 303
	Zwora	Stal nierdzewna	Nr W 1.4016 / AISI 430
	Tuleja zwory	Stal nierdzewna	Nr W 1.4303 / AISI 305
	Ogranicznik zwory	Stal nierdzewna	Nr W 1.4016 / AISI 430
	Sprężyna	Stal nierdzewna	Nr W 1.4310 / AISI 301
	Gniazdo zaworu	Stal nierdzewna	Nr W 1.4305 / AISI 303
	Uszczelki typu o-ring/płytki zaworu	FKM	

Karta katalogowa | Zawory elektromagnetyczne typu EV210A


Wymiary i masa, korpusy z mosiądzu, funkcja NC

Typ	Przyłącze ISO 228/1	Masa zaworu bez cewki [kg]	L [mm]	B [mm]		H [mm]	A [mm]
				z cewką AB / AC	z cewką AM / AK		
EV210A	G 1/8	0,085	26	22	33	54	13
EV210A	G 1/4	0,110	35	22	33	59	17,5




Wymiary i masa, korpusy z mosiądzu, funkcja NO


Typ	Przyłącze ISO 228/1	Masa zaworu bez cewki [kg]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
				z cewką AM	
EV210A	G 1/8	0,125	26	33	63



Wymiary i masa, korpusy ze stali nierdzewnej

Typ	Przyłącze ISO 228/1	Masa zaworu bez cewki [kg]	L [mm]	B [mm]		H [mm]	A [mm]
				z cewką AB / AC	z cewką AM / AK		
EV210A	G 1/8	0,085	26	22	33	54	13
EV210A 6	G 1/4	0,110	35	22	33	59	17,5



Kątmontażu

Cewki do zaworów EV210A


Cewka	Typ	Moc	Stopień ochrony	Charakterystyka
	AB	4,5 W a.c. 5 W d.c.	Styki płaskie IP00, IP65 z wtykiem 042N0139	Zgodność z normą VDE 0580
	AC	7,0 W a.c. 10 W d.c.	Styki płaskie IP00, IP65 z wtykiem 042N0139	Zgodność z normą VDE 0580
	AM	7,5 W a.c. 9,5 W d.c.	Styki płaskie IP00, IP65 z wtykiem 042N0156	Zgodność z normą VDE 0580
	AK	3,0 W d.c.	Styki płaskie IP00, IP65 z wtykiem 042N0156	Zgodność z normą VDE 0580

Informacje na temat numerów katalogowych znajdują się w karcie katalogowej cewek elektromagnetycznych.


Akcesoria: Wtyk IP65




Typ	Nr katalogowy
Wtyk GDM 2011 (szary) zgodny z normą DIN 43650-A PG11 dla cewek typu AM i AK	042N0156



Typ	Nr katalogowy
Wtyk GM 209 (czarny) zgodny z normą DIN 46650-B PG9 dla cewek AB i AC	042N0139



Zestaw części zamiennych dla EV210A, funkcja NC



Materiał uszczelnień	Nr katalogowy
EPDM	042U0067
FKM	042U0068



W zestawie znajduje się:

- Tuleja zwory
- Zwora z płytą zaworu i sprężyną
- Kołnierz
- 2 uszczelki typu o-ring
- Nakrętka
- 2 śruby do przykręcenia tulei do korpusu zaworu


Zasada działania, funkcja NC

Brak napięcia na cewce (zawór zamknięty):

Po odłączeniu napięcia od cewki (5), w wyniku działania sprężyny (1) wspomaganej dodatkowo ciśnieniem medium, zwora (2) znajduje się w dolnym położeniu a zamontowana do niej na trwale płytka (3), jest dociskana do gniazda zaworu (4) powodując całkowite zamknięcie. Zawór pozostanie zamknięty tak długo, jak długo do cewki nie będzie podłączone napięcie elektryczne.

Napięcie podane na cewkę (zawór otwarty):

Podłączenie napięcia do cewki (5) powoduje uniesienie się zwory (2), odciągnięcie płytki zaworu (3) od gniazda (4) i w konsekwencji pełne otwarcie przepływu. Zawór będzie w pełni otwarty tak długo, jak do cewki będzie podłączone napięcie.



1. Sprężyna zamykająca
2. Zwora
3. Płytki zaworu
4. Gniazdo
5. Cewka


Zasada działania, funkcja NO

Brak napięcia na cewce (zawór otwarty):

Po odłączeniu napięcia od cewki, sprężyna otwierająca (3) unosi trzpień wraz z płytką zaworu (7) – powoduje to całkowite otwarcie zaworu. Zawór pozostanie w pozycji otwartej tak długo jak, do cewki nie będzie podłączone napięcie elektryczne.

Napięcie podane na cewce (zawór zamknięty):

Kiedy napięcie jest podłączone do cewki (1), zwora (4) zostanie przesunięta w górę do zetknięcia się z elementem nieruchomym (2). Płytki zaworu (7) jest teraz dociskana do gniazda zaworu (6) przez sprężynę zamykającą (8). Zawór pozostanie zamknięty tak długo, jak długo do cewki będzie podłączone napięcie elektryczne.




1. Cewka
2. Element nieruchomy
3. Sprężyna otwierająca
4. Zwora
5. Sworznie
6. Gniazdo
7. Płytki zaworu
8. Sprężyna zamykająca

EV210A, funkcja NC

Woda o wysokim ciśnieniu.

Przykład — Przepływ dla EV210A 2.5B
przy ciśnieniu różnicowym 0,5 bar wynosi
ok. 0,12 m³/h



EV210A, funkcja NO

Woda o wysokim ciśnieniu.

Przykład — Przepływ dla EV210A 2.5B
przy ciśnieniu różnicowym 0,5 bar wynosi
ok. 0,11 m³/h

