ENGINEERING
TOMORROW

Dynamic Valve™

Automatisk indregulering
med Dynamic Valve™ – den enkle vej til effektiv opvarmning

Støj, dårlig afkøling og ubalance i radiatoranlæg er de primære udfordringer for VVS-installatøren. Løsningen er Dynamic Valve™ – RA-DV – som er en trykuafhængig radiatorventil til brug i 2-strengs radiatoranlæg.

RA-DV har en indbygget differenstrykregulator som konstant holder differenstrykket på 0,1 bar, så det indstillede flow opretholdes. Dermed skabes et stabilt og komfortabelt varmesystem.

2-i-1

Radiatorventil med indbygget differenstryk-regulator.

Skan koden og se hvordan RA-DV virker.

danfoss.dk

ENGINEERING TOMORROW

Dynamic Valve™ produktprogram

Ventiltype	Størrelse	Tilslutning		Udførelse	VVS-nr.	Best.nr.
		Indløb	Udløb			
Dynamic Valve™	DN10	Rp 3/8	Rp 3/8	Vinkelløb	40 3284.103	**013G7711**
Dynamic Valve™	DN10	Rp 3/8	Rp 3/8	Ligeløb	40 3284.203	**013G7712**
Dynamic Valve™	DN10 UK	Rp 3/8	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb	40 3284.303	**013G7709**
Dynamic Valve™	DN10	Rp 3/8	Rp 3/8	Sideløb højre	40 3284.333	**013G7717**
Dynamic Valve™	DN10	Rp 3/8	Rp 3/8	Sideløb venstre	40 3284.334	**013G7718**
Dynamic Valve™	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Vinkelløb	40 3284.104	**013G7713**
Dynamic Valve™	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Ligeløb	40 3284.204	**013G7714**
Dynamic Valve™	DN15 UK	Rp 1/2	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb	40 3284.304	**013G7710**
Dynamic Valve™	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Sideløb højre	40 3284.404	**013G7719**
Dynamic Valve™	DN15	Rp 1/2	Rp 1/2	Sideløb venstre	40 3284.434	**013G7720**
Dynamic Valve™	DN20	Rp 3/4	p 3/4	Vinkelløb	40 3284.306	**013G7715**
Dynamic Valve™	DN20	Rp 3/4	p 3/4	Ligeløb	40 3284.336	**013G7716**

Tekniske data

Maks. arbejdstryk	10 bar							
Maks. differenstryk	0,6 bar							
Min. differenstryk	0,1 bar (10 kPa)							
Prøvetryk	16 bar							
Maks. medietemperatur	95 °C							
Min. medietemperatur	2 °C							
Forindstilling	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**N**
– med Eco/Connect føler/TWA aktuator	10 l/t	15 l/t	20 l/t	35 l/t	50 l/t	80 l/t	100 l/t	135 l/t
– med RA 2000-føler	9 l/t	14 l/t	18 l/t	30 l/t	45 l/t	70 l/t	90 l/t	130 l/t



Intelligente værktøjer gør tingene endnu nemmere

Vores dP tool™ er et ekstremt nyttigt, enkelt og unikt værktøj, der anvendes til idriftsætning. Det måler det tilgængelige differenstryk i Dynamic Valve™ – samt i alle andre Danfoss radiatorventiler med forindstilling. Demonter pakdåsen – isæt adaptersættet til dP tool™ – og trykmåling foretages nemt og hurtigt.

Brug det på ventilen længst væk fra pumpen for at tjekke, om det tilgængelige differenstryk er det nødvendige 10 kPa. Hvis det er, kan du være sikker på, at varmesystemet er korrekt indreguleret.

Skan QR-koden for at se, hvordan dP tool™ bruges.

Tilbehør	VVS-nr.	Best.nr.
dP tool™ – værktøj til pumpeoptimering	40 3284.910	**013G7855**

Danfoss A/S
Heating Segment, Salg Danmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

© Copyright Danfoss | 2019