

Danfoss Link™ Connect und Danfoss Link™ CC Zentralregler

Ganz einfach clever heizen mit System

Noch nie war es so einfach, Ihren Kunden ein unvergleichliches Heizerlebnis zu ermöglichen. Mit Danfoss Link™ können Sie ein drahtloses System anbieten, mit dem sich alle Heizkörperthermostate im ganzen Haus punktgenau von zentraler Stelle aus regeln lassen. Und mit der einfachen und intuitiven Danfoss Link™ App haben Ihre Kunden Zugriff auf das System – praktisch von überall.

Vernetzen Sie bis zu

30

elektronische Heizkörperthermostate von einer zentralen Stelle aus.



Die volle Kontrolle für Ihre Kunden

Mit der neuesten Version von *Danfoss Link™* haben Ihre Kunden von überall aus die vollständige Kontrolle – dank des Fernzugriffs über die *Danfoss Link™* App, die so einfach zu bedienen ist, dass Ihre Kunden gerne damit arbeiten werden. *Danfoss Link™* ermöglicht einfach **cleveres Heizen**.

Drahtlose Regelung par excellence

Danfoss Link™ regelt die Heizung im ganzen Haus. Alle Komponenten des Systems, sowohl elektronische *Danfoss Link™* Connect Heizkörperthermostate als auch elektrische oder Warmwasser-Fußbodenheizungen, werden von zentraler Stelle angesteuert. Einfach, effektiv und drahtlos: ideal für Kunden, die Komfort und moderne Technik zu schätzen wissen. Die neueste Version des Zentralreglers *Danfoss Link™* CC verfügt über integriertes WLAN, das die Fernbedienung über die *Danfoss Link™* App ermöglicht.

Individuelle Raumtemperaturen

Der Zentralregler *Danfoss Link™* CC sorgt für eine zuverlässige Beheizung in jedem Raum und ermöglicht eine schnelle Anpassung der Einstellungen von einem einzigen Bedienfeld aus. Dies erleichtert das Programmieren eines Wochenplans mit den gewünschten Temperatureinstellungen. Aber auch an jedem beliebigen *Danfoss Link™* Connect Heizkörperthermostaten kann die Temperatur für alle Räume im Haus geändert werden. Dieser sendet ein Signal an den Zentralregler, der die Thermostate in jedem Raum synchronisiert.

Energieeffizienz

Die Abwesenheitsfunktion ist eine typische Energiesparfunktion. Dabei wird der Thermostat zum Beispiel auf eine niedrige Temperatur zurückgesetzt und zum erwarteten Zeitpunkt der Rückkehr automatisch wieder heraufgesetzt. Eine weitere nützliche Funktion ist die Tag- und Nachtabsenkungsfunktion. Mit dieser wird die Temperatur zu programmierten Zeiten abgesenkt, um noch mehr Energie zu sparen.

Elektronischer Heizkörperthermostat *Danfoss Link™* Connect

Produktmerkmale

- Heizpause
- Antilockierfunktion
- PID-Regelung
- Batterielebensdauer bis zu zwei Jahre
- Alarmmeldungen: „Geringe Batterieleistung“ und „Kein Signal“
- Variable Einstellung in 0,5-°C-Schritten
- Max./Min.-Begrenzung
- Kindersicherung
- Fensteröffnungserkennung
- Hintergrundbeleuchtetes Display

Produktbezeichnung

- *Danfoss Link™* Connect

Zulassungen

- CE
- RoHS
- WEEE

Zubehör

- RAV-/RAVL-Adapter-Set mit Stopfbuchse
- M28 Adapter





Zentralregler Danfoss Link™ CC

Produktmerkmale

- Heizungsregelung von zentraler Stelle
- Unkomplizierte Bedienoberfläche
- Farbiger Touchscreen
- Integrierte Hilfsfunktionen
- Personalisierte Einstellungen
- Wochenheizplan
- Anwesenheitsmodus
- Heizpause
- Steuerung elektrischer Verbraucher (nicht über App)
- Auswahlmöglichkeit zwischen moderater oder schneller Aufheizung (nach Absenckphasen)
- WLAN-fähig
- Fernzugriff über *Danfoss Link™* App

Produktbezeichnung

- *Danfoss Link™* CC, Unterputzversion, WLAN
- *Danfoss Link™* CC, Aufputzversion, WLAN

Zubehör

- *Danfoss Link™* BSU, mobile Spannungsversorgung
- *Danfoss Link™* PR/HR Steckdosenrelais/ Unterputzdosenrelais zur Schaltung elektrischer Verbraucher
- *Danfoss Link™* BR Zonenrelais zur Ansteuerung von Zonenrelais und Heizkreispumpe
- *Danfoss Link™* RS Raumfühler
- *Danfoss Link™* RU Signalverstärker
- *Danfoss Link™* HC Regler für Fußbodenheizungen, 5/10 Ausgänge

Einbau Erledigt

Noch nie war es so einfach, ein umfassendes, intelligentes Heizungssystem zu installieren. Da alle Systemkomponenten von *Danfoss Link™* für eine perfekte gemeinsame Funktion entwickelt und aufeinander abgestimmt wurden, können Installation und Inbetriebnahme des Zentralreglers von *Danfoss Link™* CC nicht einfacher sein.

Benutzerfreundlichkeit

Der Zentralregler *Danfoss Link™* CC lässt sich mit einem Unterputz- (PSU) oder mit einem Aufputz-Netzteil (NSU) installieren. Während der Systeminstallation kann *Danfoss Link™* CC dank einer Batterieeinheit mobil eingesetzt werden. Die Batterieeinheit ist als Installationswerkzeug zu verwenden.

Die Komponenten müssen weder mit einem PC noch mit einem Kabel vernetzt werden. Mit nur einem Klick ist der Zentralregler einfach und schnell zu montieren und

zu demontieren. Die Aktualisierung der Software erfolgt über WLAN.

living connect® Heizkörperthermostat

Danfoss Link™ Connect wird mit zwei AA-Alkaline-Batterien betrieben, ist einfach zu installieren und mit allen Danfoss Thermostatventilen sowie mit Ventilen anderer Hersteller kompatibel: RA, RAV, RAVL, M30 und M28.

App-Steuerung

Bei der Einrichtung der WLAN-Verbindung und der App-Steuerung bieten wir Unterstützung per Videoanleitung. Zudem steht Ihnen für die *Danfoss Link™* App unser Helpdesk unter linkapp.danfoss.com zur Verfügung. Dort werden alle Fragen oder Probleme Ihrer Kunden bezüglich der Verbindungsherstellung ihrer Systeme beantwortet. **So einfach kann es sein.**

Danfoss Link™ Connect und Danfoss Link™ CC Zentralregler für optimale **Energieeffizienz**

Weitere technische Daten:

Danfoss Link™ Connect	
Adapter	RA und M30x1,5-Adapter (Bestell-Nr. 014G4002)
Übertragungsleistung	max. 1 mW
Kommunikation/Frequenz	2-Wege-Kommunikation/868,42 MHz
Kommunikationsreichweite	bis zu 30 m
Temperaturbereich	4 bis 28 °C, mit integriertem Frostschutz
Regelung	PID
Stromversorgung	2 x AA-Alkaline-Batterien
Batterielebensdauer	bis zu 2 Jahre
Geringe Batterieleistung	optische Anzeige
Geräuschbereich	<30 dBA
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Transporttemperatur	-20 bis 65 °C
Abmessungen: Länge x Durchmesser	RA: 91 x 52 mm; M30x1,5: 78 x 51 mm
Adapter als Zubehör	RAV/RAVL, M28
Zulassungen	WEEE, RoHS, CE

Danfoss Link™ CC Zentralregler	
Betriebsspannung	15 V DC ±10%
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	max. 2 W
Bildschirm	farbiger TFT-Touchscreen (3,5")
Umgebungstemperatur	-10 bis +40 °C
Übertragungsfrequenz	868,42 MHz
Übertragungsbereich in normalen Gebäuden	bis zu 30 m
WLAN	802,11b, g oder n (2,4 GHz)
Max. Anzahl Signalverstärker in einer Kette	3
Übertragungsleistung	max. 1 mW
IP-Schutzart	21
Abmessungen: Länge x Breite x Tiefe	125 mm x 107 mm x 25 mm

	Danfoss Link™ CC PSU (Unterputz)	Danfoss Link™ CC NSU (Aufputz)
Betriebsspannung	100 bis 250 V AC, 50/60 MHz	
Ausgangsspannung	15 V DC ±10%	
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	max. 0,15 W	0,75 W
Leitungslänge	–	2,5 m
Max. Last	10 W	

**Danfoss GmbH
Heating Segment**

Carl-Legien-Straße 8 · D-63073 Offenbach · Tel.: +49 (0) 69 97533 044 · CS@danfoss.de
www.heating.danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen wie z. B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.