

Ficha Técnica

# Telemando

## T70 2 HALL Transmisor

El T70 2 HALL es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Desde el módulo SIM EEPROM extraíble hasta las soluciones de sistemas en tándem, el T70 2 HALL brinda calidad y fiabilidad para las aplicaciones de elevación.

### Características

- Pulsador proporcional de alta sensibilidad
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Módulo externo SIM EEPROM extraíble
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

### Beneficios

- Altamente personalizable
- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Pantalla LCD

### Aplicaciones asociadas

- Utilizado en aplicaciones de elevación industrial
- Utilizado en aplicaciones con grúas puente



---

La literatura técnica completa está en línea en [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

---



## Especificaciones técnicas

Transmisor	T70 2 HALL
Función de Stop	Cat. 3-PLd
Grado de Estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti condensación	N/A
Banda de Frecuencia	Multibanda (400 - 930 MHz)
Mecanismos Principales (Nº máx.)	Pulsador (10 total)
Mecanismos Auxiliares	Selector, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM Extraíble	Externa
Tipo de Batería	BT06K
Autonomía	10 horas
Temperatura de Trabajo	-20° to 70° C (-4° to 158° F)
Peso (batería incluida)	550 gramos
Tipo de Sujeción	Tira Elástica / Bandolera
Pantalla	LCD 2x12 Caracteres
Conexión Cable	N/A
Limitador de Alcance	Disponible
Receptores asociados	R13, R70, MPCAN, MP08, MP20