ENGINEERING
TOMORROW

50 及 60Hz 壓縮機

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機
D、U、L、P、X、S 系列

R134a | R404A | R507 | R600a | R290



lightcommercialrefrigeration.danfoss.com

目錄

基本簡介 4
壓縮機系列 4
節能環保效益 6
交流變頻壓縮機 7
適合移動式製冷的直流變頻壓縮機 7
交流變頻壓縮機 7
壓縮機系列主要特性 8
標籤及認證 8
壓縮機專用術語 9
電壓 10
應用 10
工作範圍 11
電動馬達類型 13
壓縮機摘要 14
如何閱讀此型錄 15

壓縮機目錄 16
R134a 16
R404A/R507 26
R290 31
R600a 36

技術資訊 39
壓縮機尺寸圖 40
包裝方式 42
固定配件 43
接線圖及電氣配件 45

備用零件表 50

壓縮機系列

D 系列



產品特點：
極為緊湊的設計、輕巧、格外安靜
排氣量：
2.40 ~ 4.03 cc
冷媒：
R134a、R290、R600a
應用：
水冷卻器、飲料冷藏櫃、飲料櫃、小型冰箱和冷凍櫃

U 系列



產品特點：
效率比L系列壓縮機高出27%，結構更為緊湊： 長度減少12mm、重量減少2.5kg，噪音減少10 dB(A)
排氣量：
5.5 ~ 10.6 cc
冷媒：
R134a、R404A、R290、R600a
應用：
家用冷箱、飲料櫃和冷凍櫃、飲料冷藏櫃、臥式冷凍櫃、自動販賣機、冰淇淋冷凍櫃、啤酒販賣機、製冰機、飲料販賣機、熱泵系統

L 系列



產品特點：
採用丙烷（R290）和異丁烷（R600a）環保冷媒
排氣量：
4.00 ~ 10.70 cc
冷媒：
R134a、R404A、R507、R600a、R290
應用：
家用冷箱、飲料櫃和冷凍櫃、飲料冷藏櫃、臥式冷凍櫃、自動販賣機、冰淇淋冷凍櫃、啤酒販賣機、製冰機、飲料販賣機、熱泵系統

P 系列



產品特點：
高效運轉版本
採用丙烷（R290）和異丁烷（R600a）環保冷媒
排氣量：
12.00 ~ 18.00 cc
冷媒：
R134a、R404A、R507、R600a、R290
應用：
家用冰箱、飲料機和冷凍櫃、飲料冷藏櫃、臥式冷凍櫃、自動販賣機、冰淇淋冷凍櫃、啤酒販賣機、製冰機

X 系列



產品特點：
高可靠性及效率。最佳化設計，可在極端環境下工作
排氣量：
16.00 ~ 23.00 cc
冷媒：
R134a、R404A、R507、R290、R407C
應用：
大型冷凍櫃（直式和臥式）、冷櫃、製冰機、自動販賣機、展示櫃、展示區、飲料販賣機

S 系列



產品特點：
製冷量範圍最大、最佳化設計可降低振動
排氣量：
18.00 ~ 34.42 cc
冷媒：
R134a、R404A、R407C、R507
應用：
大型冷凍櫃（直式和臥式）、飲料販賣機、冷櫃、空氣乾燥機、製冰機、空調系統、自動販賣機、熱泵、一般展示櫃和島型展示櫃

節能環保效益

採用環保冷媒的壓縮機應用廣泛，可有效降低能耗。

與一般壓縮機相比，環保冷媒壓縮機可提升能源效率、所降低的能耗最高可達45%，從而減少二氧化碳排放量 。

變頻壓縮機採環保冷媒，效率高，應用範圍廣泛。

環保
冷媒壓縮機

與普通壓縮機相比，環保冷媒壓縮機的 COP 可提升 20% ~ 30%。

壓縮機採用R290冷媒以及高能效標準，從而達到環保效益。

與R404A冷媒壓縮機相比，此系列壓縮機的效率更高、採用先進的馬達線圈和可選性運轉電容設計概念，最高可節省50%的能源消耗。

高效運轉

相較普通壓縮機，高能效壓縮機讓商用製冷設備能源消耗降低了10%~30%。大部分的高能效壓縮機均搭配電機馬達，採用「可選性運轉電容」概念設計而成，亦即壓縮機可選擇是否搭配運轉電容（CSR/CSIR），於此，讓相同壓縮機可達到不同能效水平。U系列壓縮機採用丙烷冷媒，是目前市面上能效等級最高的壓縮機。

天然冷媒

天然冷媒（如丙烷（R290）和異丁烷（R600a））逐漸被應用在商用製冷設備，因為它不僅可以取代對環境有高度影響的HCFC和HFC冷媒，且效率高，並能降低能耗。
丙烷冷媒不會直接造成全球暖化，與類似應用的R404A 冷媒相比，能源消耗可降低10% ~ 15%。R290壓縮機提可供更高的製冷量，以較小的排氣量即可降低能耗。



交流變頻壓縮機

變頻壓縮機利用最佳化自適應技術調節壓縮機運轉速度，以符合設備的製冷需求，COP最高可提升50%，可滿足最少的能源消耗要求。透用具備通訊接口功能的Smart Speed®軟體，使得壓縮機可即時調節運轉速度以達到所需的製冷量，讓系統發揮最佳性能。



交流變頻壓縮機

產品特點：
效率、靈活度高的驅動器
置入式結構
外部控制
200-240 V / 50-60Hz
110-127V / 50-60Hz
型號：
GLT99FSN、NPT12FSC、NLT60FSN
冷媒：
R290、R134a

適合移動式製冷的直流變頻壓縮機

適合移動式製冷設備的壓縮機電源供應為12-42V DC 。專為船舶、卡車、小客車、救護車醫療設備、車廂空調應用所打造的壓縮機。

GD30FDC壓縮機是需要高舒適性及可靠性直流供電冷凍櫃的最佳解決方案。

GLT80TDC壓縮機可滿足旅行、度假、工作或其他任何需要高可靠性直流供電空調的使用者需求。

GD30FDC及GLT80TDC為R134a冷媒壓縮機，採用直流馬達(低電壓啟動方式)，可安靜、可靠地運轉，即使壓縮機傾斜 30° / 20° 亦如此。



直流變頻壓縮機

產品特點：
直流壓縮機適合用在移動式冷凍與空調設備，運轉非常安靜。
GD30FDC 壓縮機取得 VDE 及 UL 認證
可在極端環境下工作
12-42V DC / 24-42V DC / 48-56V DC
型號：
GD30FDC、GLT80TDC。
冷媒：
R134a, R600a


所有變頻壓縮機的電子驅動器採用Smart Speed® 軟體程式，可根據熱負載自適應調整壓縮機轉速。

壓縮機系列主要特性

壓縮機系列 – 主要特性							
機種	排氣量 (cm3)		提供的製冷量 (W) [*]				重量 (最大值) (公斤)
			LBP		HMBP		
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
D	2. 4	4	47	95	210	360	7
L	4. 5	10. 7	110	487	324	1410	11
U	5. 5	10. 6	215	354	325	401	9. 90
P	12	18	190	968	1065	2080	13
X	16	23	400	1060	1655	3030	17
S	18	34	1215	1620	2475	5265	23

*所有製冷劑 / 以 ASHRAE 額定條件 50 Hz 衡量

標籤及認證



證產



產品符合性聲明



可燃性氣體



壓縮機專用術語

型號

G L Y 6 0 R A a

G L Y 60 R A a

冷媒代碼標示。

G = R134a　　**N** = R290
M = R404A/R507　　**H** = R600a

壓縮機系列（尺寸設計）。

D = 2.4 - 4cm³　　**L** = 4.0 - 11cm³　　**X** = 16 - 23cm³
U = 5.5 - 10.6cm³　　**P** = 12 - 18cm³　　**S** = 18 - 34cm³

能效等級標示。不包括一般壓縮機能效。

M = 代表中能效
Y = 代表高能效 – 運轉電容可選 RSIR/RSCR 或 CSIR/CSR
T = 代表最高效率 – 運轉電容為RSCR或CSR

壓縮機排氣量標示：

D / U / L 系列　　10 倍排氣量轉算成 cm3/rev（GL90TB -> 大約 9 cm3/rev）
P / X / S 系列　　排氣量轉算成 cm3/rev（MX21TG -> 大約 21 cm3/rev）

壓縮機啟動轉矩、應用和壓縮冷卻標示：

A = LBP - LST - S
B = LBP - LST - OC
C = LBP - LST - FAN
D = LBP - HST - S
E = LBP - HST - OC
F = LBP - HST -FAN
G = LBP - LST - S (僅限抗啟動電容運轉)
L = LBP - HST - 風扇 (電流繼電器)
M = HMBP - LST/HST - S/風扇
N = MBP - LST/HST - S/風扇
P = HMBP - LST - 風扇
R = HMBP - HST - 風扇
(含電流繼電器的電容啟動運轉)
T = HMBP - HST - FAN
(含電壓繼電器的電容啟動運轉)
U = AC - LST/HST - FAN
Y = VHBP - HST – Fan

Indicates the rated voltage:

A = 220-240V 50Hz
B = 220-240V 50Hz (old ranges)
C = 100V 50/60Hz (old ranges)
D = 115V 60Hz
E = 115V 60Hz (old ranges)
F = 208-230V 60Hz (old ranges)
G = 200-220V 50Hz/220-230V 60Hz
J = 100V 50/60Hz
M = 115-127V 60Hz
L/N = 200-220V 50Hz or 200-240V 50Hz
220-230V 60Hz (50°C)
R = 115-127V 60Hz (old ranges)
T = 200-220V 50Hz
U = 208-230V 60Hz
3 = 3 phase 400-440V 50/60Hz

以下說明為不同型號壓縮機的電子元件配置方式。依據不同型號會對配置方式做些許調整，這不會顯示在壓縮機標籤上，但可作為訂購、HCB 內部流程、以及出貨時參考之用。

範例：

1. 高效率壓縮機
（「Y」系列，即： GPY12LA 或 MLY80RD），「a」或「b」字母為對壓縮機所需之電氣元件連接類型。

a = 不使用運轉電容
b = 使用運轉電容

2. 採用R134a冷媒的中高背壓D系列壓縮機（即： GD30MB 或 GD40MB）的電氣元件類型，說明如下：

a = 靜態冷卻，不含啟動電容
b = 風扇冷卻，不含啟動電容
c = 靜態冷卻，含啟動電容
d = 風扇冷卻，含啟動電容

電壓

電壓變化標準為考量其電網設定在其額定值的 +/- 6% 之內，但馬達的設計使其能在最低額定值的 -15% 和最高額定值的 +10% 內運行。

壓縮機電壓版本		
電壓版本	壓縮機額定值	電壓範圍
A 或 B	220-240 V 50 Hz	187-264 V 50 Hz
C 或 J	100 V 50/60 Hz	85-110 V 50/60 Hz
D 或 E	115 V 60 Hz	98-127 V 60 Hz
G 或 F L 或 N	200- 220/220-230 V 50/60 Hz	170-242/187-253 V 50/60 Hz
M 或 R	115-127V 60Hz	98-140V 60Hz
T	200-220V 50Hz	187-242V 50Hz
U	208-230V 60Hz	177-253V 60Hz
3	400/440 V 50/60 Hz 3ph	340-440/374-484 V 50/60 Hz

應用

您可依系統需求選用壓縮機，我們根據不同應用為壓縮機做以下分類。

低背壓 (LBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：-35 至 -10° C [-31° F 至 +14° F] (R404A 冷媒最低至 -40° C [-40° F])。
額定條件：-25° C [-13° F] (CECOMAF) 或 -23.3° C [-10° F] (ASHRAE)。

中低背壓 (LMBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：-35 至 -5° C [-31° F 至 +23° F]
額定條件：-25° C [-13° F] (CECOMAF) 或 -23.3° C [-10° F] (ASHRAE)。

中背壓 (MBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：-25° C 至 0° C [-10° F 至 32° F]

中高背壓 (HMBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：-25 至 +10° C [-13° F 至 +50° F]。
額定條件：+5° C [+41° F] (CECOMAF) 或 +7.2° C [+45° F] (ASHRAE)。


高背壓 (HBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：-15° C 至 +10° C [+5° F 至 +50° F])。
額定條件：+5° C [+41° F] (CECOMAF) 或 +7.2° C [+45° F] (ASHRAE)。

極高背壓 (VHBP) 壓縮機。
蒸發溫度範圍：0° C 至 +25° C [+32 至 +77° F]，冷凝溫度最高可達 +75° C [+167° F]。
額定條件由內部標準來定義： Te = +10° C [+50° F]。


工作範圍

為確保壓縮機運轉的可靠性，壓縮機運轉條件（吸氣和排氣壓力）標示點將落在對應圖表的陰影區域。


R134a LBP




R134a MBP




R134a HMBP




R134a HBP




R134a VHBP




R134a LMBP




R404A LBP




R404A HMBP




R404A HBP




R290 LBP




R290 HMBP




R290 HBP



R600a HMBP



R600a LBP





電動馬達類型

RSIR（電阻分相啟動方式）
LST 馬達。不含電容。啟動後輔助繞組斷開連接。標準能效。

CSIR（電容啟動非同步運行）
HST 馬達。含啟動電容。
啟動後輔助繞組斷開連接。標準效率。

RSCR（抗啟動電容運行）
LST 馬達。含運轉電容。啟動後輔助繞組保持連接。
適用高度節能的小型壓縮機（特別是家用冰箱）

CSR（電容啟動和運轉）
HST 馬達。雙電容（啟動和運轉）。
啟動後輔助繞組保持連接。
適用於高度節能的小型壓縮機，以及縮小馬達尺寸但排氣量較大的
壓縮機。

單相馬達分類

電容類型	HST 含啟動電容		LST 不含啟動電容	
含 運轉電容	馬達類型： CSR	啟動裝置： 電流繼電器 + NTC（適用於 L、P 及 X 系列） 電壓繼電器適用於 P、X 及 S 系列	馬達類型： RSCR	啟動裝置： PTC
不含 運轉電容	馬達類型： CSIR	啟動裝置： 電流繼電器	馬達類型： RSIR	啟動裝置： 電流繼電器 或 PTC

啟動裝置類型

電流繼電器 – （電動機械）。RSIR/CSIR 馬達及 CSR 低/中功率馬達安裝 NTC（NTC與啟動電容連接，主要是降低繼電器觸點的電流峰值）

電壓繼電器 – （電動機械）。CSR 高功率馬達。

PTC – （正溫度係數），阻抗會隨溫度升高而增加。僅D、L 和 P 系列包含 RSIR 或 RSCR 馬達裝置。

NTC – （負溫度係數），阻抗會隨溫度升高而降低。使用在某些電容啟動運轉時，可減少尺寸和元件使用。

轉矩類型

LST – 低啟動轉矩 – 安裝套管的系統，或啟動時壓力平衡的系統。

HST – 高啟動轉矩 – 安裝膨脹閥的系統，或安裝套管而啟動時壓力不平衡的系統。

壓縮機摘要

冷媒
R290
R600a
R134a
R404A
R507

額定電壓

220-240V	50Hz	歐盟
100V	50/60Hz	日本
115-127V	60Hz	美國 – 拉丁美洲
200-240/220-230V	50/60Hz	50Hz 不穩定淨量
200-220/230V	50/60Hz	及 60Hz 淨量
400-440V	50/60Hz	3PH

超過 500 種型號

馬達
RSIR
RSCR
CSIR
CSR
CSR + NTC
3PH
DC

啟動扭矩
HST
LST

效率
標準
中
高
變頻

應用
LBP
HMBP
VHBP

排氣量
2.4 cm^3 - 34.42 cm^3

冷卻能力
41 W - 4800 W (ASHRAE)
35 kcal/h - 4,100 kcal/h (ASHRAE)



如何閱讀此型錄

壓縮機

依製冷劑類型分類 | 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購裝板包裝的壓縮機，記得前三碼用123F來取代123B。 | 依應用類型分類 | 依頻率分類 | 電壓 | (R = 電流或潛在繼電器，P = PTC) | 提供的製冷量 CECOMAF 及 ASHRAE | 尺寸圖面參考

R404A | **HMBP | HBP** • **50 Hz**

環保冷媒壓縮機

代表新型號

型號	丹佛斯代碼	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動裝置	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	CECOMAF (W) 5 W	CECOMAF (W) 5 COP	CECOMAF (W) 10	ASHRAE 7.2 kcal/h	ASHRAE 7.2 W	ASHRAE 7.2 COP	重量 Kg	設計
ML40TB	123B2501	4.05	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	214	**473**	**1.43**	558	**510**	**590**	**1.74**	10.0	Lc
ML40TG	123B2502	4.05	1/6	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	214	**473**	**1.43**	558	**510**	**590**	**1.74**	10.0	Lc
ML45TB	123B2503	4.50	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	238	**528**	**1.49**	624	**570**	**660**	**1.82**	10.1	Lc
ML45TG	123B2504	4.50	1/5	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	238	**528**	**1.49**	624	**570**	**660**	**1.82**	10.0	Lc
MLY60RAa	123B2505	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	346	**766**	**1.77**	902	**825**	**955**	**2.15**	10.5	Lc
MLY60RAb	123B2506	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	346	**766**	**1.93**	902	**825**	**955**	**2.36**	10.5	Lc
ML60TB	123B2507	5.68	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	277	**647**	**1.53**	769	**700**	**810**	**1.85**	10.1	Lc
ML60TG	123B2508	5.68	1/4	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	277	**647**	**1.53**	769	**700**	**810**	**1.85**	10.0	Lc
MLY80RAa	123B2509	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.86**	1250	**1140**	**1319**	**2.27**	10.2	Ld
MLY80RAb	123B2510	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	463	**1055**	**2.02**	1250	**1140**	**1319**	**2.46**	10.2	Ld
ML80TB	123B2511	7.57	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	385	**880**	**1.63**	1040	**950**	**1100**	**1.99**	11.4	Ld
ML80TG	123B2512	7.57	3/8	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	385	**880**	**1.63**	1040	**950**	**1100**	**1.99**	11.2	Ld
MLY90RAa	123B2513	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	512	**1132**	**1.75**	1334	**1220**	**1412**	**2.13**	11.3	Ld
MLY90RAb	123B2514	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	511	**1136**	**1.92**	1340	**1225**	**1418**	**2.34**	11.3	Ld
ML90TB	123B2515	8.86	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.63**	1250	**1140**	**1319**	**1.98**	11.6	Ld
ML90TG	123B2516	8.86	3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.63**	1250	**1140**	**1319**	**1.98**	12.7	Ld
MLY12RGa (**)	123B2701	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	582	**1327**	**1.73**	1572	**1434**	**1660**	**2.11**	10.4	Ld
MLY12RGb (**)	123B2702	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	582	**1327**	**1.89**	1572	**1434**	**1660**	**2.3**	10.4	Ld
MP12TG	123B2517	12.05	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	634	**1463**	**1.85**	1732	**1580**	**1829**	**2.25**	13.5	Pd
MPT12RA	123B2518	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	676	**1560**	**1.93**	1845	**1685**	**1950**	**2.35**	12.6	Pd
MPT12RG (**)	123B2703	12.10	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	676	**1560**	**1.89**	1845	**1685**	**1950**	**2.30**	12.6	Pd
MPT14RA	123B2704	14.32	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	784	**1760**	**1.81**	2078	**1900**	**2199**	**2.20**	13.5	Pd
MPT14RG (**)	123B2705	14.32	1/2	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	784	**1760**	**1.79**	2078	**1900**	**2199**	**2.17**	13.5	Pd
MX16TBa	123B2706	16.03	3/4	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	818	**1880**	**1.76**	2225	**2030**	**2350**	**2.15**	16.2	Xc
MX18TBa	123B2707	18.40	7/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	937	**2157**	**1.78**	2554	**2330**	**2697**	**2.18**	16.0	Xd
MX18TG	123B2519	18.40	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	937	**2157**	**1.78**	2554	**2330**	**2697**	**2.18**	17.0	Xd
MX21TBa	123B2708	20.73	2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1052	**2425**	**1.78**	2873	**2620**	**3032**	**2.16**	17.5	Xd
MX21TG	123B2709	20.72	1	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1052	**2425**	**1.77**	2873	**2620**	**3032**	**2.15**	17.6	Xd
MS22TB	123B2521	21.75	1	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	972	**2566**	**2.04**	3077	**2789**	**3228**	**2.50**	20.5	Sc
MS26TB	123B2523	25.93	1 3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1295	**3185**	**2.02**	3789	**3449**	**3992**	**2.46**	23.0	Sd
MS26TG	123B2524	25.93	1 3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1295	**3186**	**2.02**	3791	**3451**	**3994**	**2.46**	23.0	Sd
MS34TB	123B2710	34.42	1 5/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1860	**4231**	**1.92**	4959	**4551**	**5267**	**2.30**	22.7	Sd
MS34TG	123B2711	34.42	1 5/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1860	**4231**	**1.92**	4959	**4551**	**5267**	**2.30**	22.7	Sd
MS18T3	123B2520	18.10	7/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	838	**2137**	**1.92**	2557	**2320**	**2685**	**2.35**	20.0	Sb
MS22T3	123B2522	21.75	1	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	975	**2576**	**2.01**	3090	**2800**	**3241**	**2.45**	20.0	Sb
MS26T3	123B2525	25.93	1 3/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1295	**3186**	**2.01**	3791	**3451**	**3994**	**2.45**	18.6	Sd
MS34T3	123B2526	34.42	1 5/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1860	**4231**	**1.82**	4958	**4551**	**5267**	**2.20**	22.8	Sd

R134a

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) LBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C							重量 Kg	設計
											CECOMAF (W)				ASHRAE				
											-30	-25		-10	-23.3				
												W	COP		kcal/h	W	COP		
	GD24AA	123B1101	2.44	1/20	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	22	**34**	**0.51**	85	**41**	**47**	**0.68**	5.3	Db
	GD30AA	123B1102	3.08	1/12	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	36	**52**	**0.74**	117	**62**	**72**	**0.96**	5.6	Dc
	GD30AG	123B1103	3.08	1/12	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	34	**49**	**0.6**	111	**58**	**67**	**0.79**	5.9	Dc
	GD36AA	123B1104	3.62	1/12	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	43	**61**	**0.76**	136	**72**	**83**	**0.99**	5.7	Dc
	GD36AFa	123B1105	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz	RSIR	P	C	40	**58**	**0.63**	128	**68**	**79**	**0.83**	5.9	Dc
	GD36AFb	123B1106	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	40	**58**	**0.63**	128	**68**	**79**	**0.83**	5.9	Dc
	GD40AA	123B1107	4.06	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	50	**70**	**0.77**	155	**82**	**95**	**1.00**	6.1	Dd
	GD40AF	123B1108	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	47	**66**	**0.67**	147	**78**	**90**	**0.88**	6.8	Dd
✓	GLY45AAa	123B1109	4.56	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	65	**89**	**1.01**	192	**104**	**120**	**1.30**	8.7	Lb
✓	GLY45AAb	123B1110	4.56	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	66	**90**	**1.05**	193	**105**	**122**	**1.36**	8.7	Lb
	GL45AAa	123B1111	4.56	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	57	**81**	**0.81**	184	**96**	**111**	**1.06**	7.9	Lb
	GL45AAb	123B1112	4.56	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	57	**81**	**0.81**	184	**96**	**111**	**1.06**	7.9	Lb
	GL45ANa	123B1113	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	56	**80**	**0.78**	184	**95**	**110**	**1.03**	8.4	Lb
✓	GLY60AAa	123B1114	5.98	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	85	**119**	**1.03**	255	**139**	**161**	**1.34**	8.7	Lb
✓	GLY60AAb	123B1115	5.98	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	86	**120**	**1.10**	256	**140**	**162**	**1.42**	8.7	Lb
	GL60AAa	123B1116	5.98	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	75	**107**	**0.85**	239	**126**	**146**	**1.10**	8.4	Lb
	GL60AAb	123B1117	5.98	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	75	**107**	**0.85**	239	**126**	**146**	**1.10**	8.4	Lb
	GL60ANa	123B1118	5.98	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	82	**114**	**0.83**	244	**133**	**154**	**1.09**	9.1	Lc
	GL60ANb	123B1119	5.98	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	82	**114**	**0.83**	244	**133**	**154**	**1.09**	9.1	Lc
	GL60ANc	123B1120	5.98	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	82	**114**	**0.83**	244	**133**	**154**	**1.09**	9.1	Lc
✓	GLY80AAa	123B1121	8.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	123	**164**	**1.07**	349	**191**	**221**	**1.37**	10.0	Lc
✓	GLY80AAb	123B1122	8.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	124	**165**	**1.13**	351	**192**	**222**	**1.45**	10.0	Lc
	GL80AAa	123B1123	8.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	102	**144**	**0.89**	326	**170**	**197**	**1.15**	9.0	Lc
	GL80AAb	123B1124	8.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	102	**144**	**0.89**	326	**170**	**197**	**1.15**	9.0	Lc
	GL80ANa	123B1125	8.10	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	107	**148**	**0.83**	331	**174**	**201**	**1.09**	9.8	Ld
	GL80ANb	123B1126	8.10	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	107	**148**	**0.83**	331	**174**	**201**	**1.09**	9.8	Ld
	GL80ANc	123B1127	8.10	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	107	**148**	**0.83**	331	**174**	**201**	**1.09**	9.8	Ld
✓	GLY90AAa	123B1128	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	140	**186**	**1.07**	387	**216**	**250**	**1.37**	10.5	Ld
✓	GLY90AAb	123B1129	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	140	**187**	**1.13**	388	**217**	**251**	**1.45**	10.5	Ld
	GL90AAa	123B1130	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	119	**165**	**0.90**	351	**193**	**223**	**1.15**	9.4	Lc
	GL90AAb	123B1131	9.09	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	119	**165**	**0.90**	351	**193**	**223**	**1.15**	9.4	Lc
	GL90ANa	123B1132	9.09	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	118	**163**	**0.84**	366	**191**	**221**	**1.10**	10.4	Ld
	GL90ANb	123B1133	9.09	1/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	118	**163**	**0.84**	366	**191**	**221**	**1.10**	10.4	Ld
	GL90ANc	123B1134	9.09	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	118	**163**	**0.84**	366	**191**	**221**	**1.10**	10.4	Ld
✓	GPY12AAa	123B1135	12.10	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	178	**241**	**0.96**	500	**280**	**324**	**1.23**	11.5	Pd
✓	GPY12AAb	123B1136	12.10	3/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	178	**241**	**1.04**	500	**280**	**324**	**1.33**	11.5	Pd
✓	GPY12LAa	123B1137	12.10	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	162	**225**	**1.00**	509	**265**	**307**	**1.30**	12.1	Pd
✓	GPY12LAb	123B1138	12.10	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	162	**225**	**1.06**	509	**265**	**307**	**1.38**	12.1	Pd
	GP12CB	123B1139	12.05	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	132	**190**	**0.88**	424	**225**	**260**	**1.14**	11.5	Pc
	GP12FB	123B1140	12.05	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	132	**190**	**0.88**	424	**225**	**260**	**1.14**	11.5	Pc
	GP14CB	123B1141	14.17	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	158	**228**	**0.90**	509	**270**	**313**	**1.16**	11.5	Pc
	GP14CG	123B1142	14.17	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	R	C	158	**228**	**0.83**	509	**270**	**313**	**1.08**	11.5	Pc
	GP14FB	123B1143	14.17	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	158	**228**	**0.90**	509	**270**	**313**	**1.16**	11.5	Pc
	GP14FC	123B1144	14.17	3/8	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	158	**228**	**0.73**	509	**270**	**313**	**0.95**	12.9	Pd

✓ 環保冷媒壓縮機
(*) 或 HF01234yf
參閱第 40–41 頁的設計圖
（□）壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

此表格續接下頁

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) LBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位）蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -30	-25 W	-25 COP	-10	ASHRAE -23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	重量 Kg	設計
	GPY16LAa	123B1145	16.15	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	211	**305**	**1.01**	682	**360**	**417**	**1.31**	12.6	Pd
	GPY16LAb	123B1146	16.15	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	211	**305**	**1.07**	682	**360**	**417**	**1.41**	12.6	Pd
	GP16CB	123B1147	16.15	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	182	**266**	**0.89**	585	**315**	**365**	**1.14**	12.0	Pd
	GP16FB	123B1148	16.15	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	182	**266**	**0.89**	585	**315**	**365**	**1.14**	12.0	Pd
	GP16FC	123B1149	16.15	3/8	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	182	**266**	**0.78**	585	**315**	**365**	**1.02**	12.9	Pd

R134a (*) LMBP | LBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位）蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -30	-25 W	-25 COP	-10	ASHRAE -23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	重量 Kg	設計
	GD24ADa	123B1150	2.44	1/20	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	26	**40**	**0.52**	100	**48**	**56**	**0.70**	5.1	Db
	GD24ADb	123B1151	2.44	1/20	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	26	**40**	**0.52**	100	**48**	**56**	**0.70**	5.1	Db
	GD36AD	123B1152	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	47	**68**	**0.65**	150	**80**	**93**	**0.85**	6.7	Dc
	GL45ADa	123B1153	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	65	**95**	**0.80**	215	**112**	**130**	**1.05**	8.1	Lb
	GL45ADb	123B1154	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	65	**95**	**0.80**	215	**112**	**130**	**1.05**	8.1	Lb
	GL60ADa	123B1155	5.98	1/6	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	95	**132**	**0.85**	290	**155**	**179**	**1.10**	9.1	Lb
	GL60ADb	123B1156	5.98	1/6	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	95	**132**	**0.85**	290	**155**	**179**	**1.10**	9.1	Lb
	GUY60NR (**)	123B1301	6.0	1/5	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C	113	**158**	**1.15**	362	**185**	**214**	**1.49**	9.00	Ub
	GUY70NR	123B1302	6.7	1/5	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C	121	**166**	**1.15**	386	**194**	**225**	**1.49**	9.30	Ub
	GL80ADa	123B1157	8.10	1/5	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	122	**171**	**0.87**	384	**201**	**233**	**1.13**	9.8	Lc
	GL80ADb	123B1158	8.10	1/5	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	122	**171**	**0.87**	384	**201**	**233**	**1.13**	9.8	Lc
	GUY80NR (**)	123B1303	8.1	1/4	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C	151	**209**	**1.14**	480	**245**	**284**	**1.49**	9.60	Ub
	GL90ADa	123B1159	9.09	1/4	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	138	**191**	**0.88**	421	**224**	**259**	**1.14**	10.5	Ld
	GL90ADb	123B1160	9.09	1/4	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	138	**191**	**0.88**	421	**224**	**259**	**1.14**	10.5	Ld
	GL99ADa	123B1161	9.95	1/4	LBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	148	**205**	**0.89**	439	**240**	**278**	**1.15**	10.8	Ld
	GL99ADb	123B1162	9.95	1/4	LBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	148	**205**	**0.89**	439	**240**	**278**	**1.15**	10.8	Ld
	GLY12NRa (**)	123B1304	10.7	3/8	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	173	**239**	**1.03**	512	**280**	**324**	**1.34**	11.2	Ld
	GLY12NRb (**)	123B1305	10.7	3/8	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	173	**239**	**1.09**	512	**280**	**324**	**1.42**	11.2	Ld
	GUY11NR (**)	123B1306	10.6	3/8	LMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	189	**261**	**1.09**	598	**305**	**353**	**1.42**	9.90	Uc
	GP14FE	123B1163	14.17	3/8	LBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	185	**267**	**0.72**	596	**316**	**366**	**0.94**	12.9	Pd
	GP14FC	123B1144	14.17	3/8	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	185	**267**	**0.83**	596	**316**	**366**	**1.08**	12.9	Pd
	GP16FE	123B1164	16.15	3/8	LBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	209	**306**	**0.77**	672	**362**	**419**	**1.00**	12.9	Pd
	GP16FC	123B1149	16.15	3/8	LBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	209	**306**	**0.88**	672	**362**	**419**	**1.14**	12.9	Pd
	GD30AG	123B1103	3.08	1/12	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	39	**57**	**0.67**	130	**68**	**79**	**0.88**	5.9	Dc
	GD36AFa	123B1105	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz	RSIR	P	C	47	**68**	**0.65**	150	**80**	**93**	**0.86**	5.9	Dc
	GD36AFb	123B1106	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	47	**68**	**0.65**	150	**80**	**93**	**0.86**	5.9	Dc
	GD40AF	123B1108	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	54	**77**	**0.70**	172	**91**	**105**	**0.91**	6.8	Dd

環保冷媒壓縮機
新型號
(*) 或 HF01234yf
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（□） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

此表格續接下頁

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) LMBP | LBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C							重量	設計
											CECOMAF (W)				ASHRAE				
											-30	-25		-10	-23.3				
												W	COP		kcal/h	W	COP	Kg	
	GL45ANa	123B1113	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	65	**93**	**0.83**	213	**110**	**127**	**1.09**	8.4	Lb
	GL60ANa	123B1118	5.98	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	95	**131**	**0.88**	285	**153**	**177**	**1.15**	9.1	Lc
	GL60ANb	123B1119	5.98	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	95	**131**	**0.88**	285	**153**	**177**	**1.15**	9.1	Lc
	GL60ANc	123B1120	5.98	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	95	**131**	**0.88**	285	**153**	**177**	**1.15**	9.1	Lc
	GL80ANa	123B1125	8.10	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	124	**172**	**0.92**	385	**202**	**234**	**1.19**	9.8	Ld
	GL80ANb	123B1126	8.10	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	124	**172**	**0.92**	385	**202**	**234**	**1.19**	9.8	Ld
	GL80ANc	123B1127	8.10	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	124	**172**	**0.92**	385	**202**	**234**	**1.19**	9.8	Ld
	GL90ANa	123B1132	9.09	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	134	**185**	**0.93**	421	**218**	**252**	**1.20**	10.4	Ld
	GL90ANb	123B1133	9.09	1/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	134	**185**	**0.93**	421	**218**	**252**	**1.20**	10.4	Ld
	GL90ANc	123B1134	9.09	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	134	**185**	**0.93**	421	**218**	**252**	**1.20**	10.4	Ld
	GP14CG	123B1142	14.17	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	R	C	181	**262**	**0.91**	589	**310**	**359**	**1.18**	11.5	Pc

環保冷媒壓縮機
新型號
(*) 或 HF01234yf
參閱第 40-41 頁的設計圖
(Ω) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。B

R134a (*) HMBP | HBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位）蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
	GD24MBc	123B1701	2.44	1/14	HBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	64	**174**	**1.43**	212	**180**	**208**	**1.67**	5.1	Db
	GD30MBa	123B1501	3.08	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	88	**233**	**1.52**	282	**240**	**278**	**1.74**	5.8	Dc
	GD30MBb	123B1502	3.08	1/10	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	88	**233**	**1.52**	282	**240**	**278**	**1.74**	5.8	Dc
	GD30MBc	123B1503	3.08	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	88	**233**	**1.52**	282	**240**	**278**	**1.74**	5.8	Dc
	GD30MBd	123B1504	3.08	1/10	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	88	**233**	**1.52**	282	**240**	**278**	**1.74**	5.8	Dc
	GD36MBa	123B1505	3.62	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	96	**261**	**1.52**	318	**270**	**313**	**1.74**	6.7	Dd
	GD36MBb	123B1506	3.62	1/10	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	96	**261**	**1.52**	318	**270**	**313**	**1.74**	6.7	Dd
	GD36MBc	123B1507	3.62	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	96	**261**	**1.52**	318	**270**	**313**	**1.74**	6.7	Dd
	GD36MBd	123B1508	3.62	1/10	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	96	**261**	**1.52**	318	**270**	**313**	**1.74**	6.7	Dd
	GD40MBa	123B1509	4.06	1/8	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	117	**301**	**1.56**	363	**310**	**359**	**1.8**	6.7	Dd
	GD40MBb	123B1510	4.06	1/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	117	**301**	**1.56**	363	**310**	**359**	**1.8**	6.7	Dd
	GD40MBc	123B1511	4.06	1/8	HMBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	117	**301**	**1.56**	363	**310**	**359**	**1.8**	6.7	Dd
	GD40MBd	123B1512	4.06	1/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	117	**301**	**1.56**	363	**310**	**359**	**1.8**	6.7	Dd
◢	GD40MGd	123B1703	4.06	1/8	HBP	F	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	117	**301**	**1.62**	363	**310**	**359**	**1.85**	6.7	Dd
🍃	GLY45RAa	123B1513	4.56	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	140	**374**	**1.96**	451	**385**	**446**	**2.25**	8.8	Lb
🍃	GLY45RAb	123B1514	4.56	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	140	**374**	**2.13**	451	**385**	**446**	**2.46**	8.8	Lb
	GL45PB	123B1515	4.50	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	134	**342**	**1.62**	413	**352**	**407**	**1.86**	8.4	Lb
	GL45TB	123B1516	4.50	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	134	**342**	**1.62**	413	**352**	**407**	**1.86**	8.0	Lb
	GL45MG	123B1704	4.50	1/6	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	133	**342**	**1.69**	412	**352**	**407**	**1.95**	8.8	Lb
	GL45TG	123B1517	4.50	1/6	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	134	**342**	**1.68**	413	**352**	**407**	**1.95**	8.8	Lb
🍃	GLY60RAa	123B1518	5.98	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	191	**486**	**2.06**	586	**500**	**579**	**2.36**	9.9	Lc
🍃	GLY60RAb	123B1519	5.98	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	191	**486**	**2.25**	586	**500**	**579**	**2.60**	9.9	Lc
	GL60PB	123B1520	5.68	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	170	**437**	**1.82**	528	**450**	**521**	**2.09**	9.5	Lc
	GL60TB	123B1521	5.68	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	170	**437**	**1.82**	528	**450**	**521**	**2.09**	8.6	Lb
	GL60TG	123B1522	5.68	1/5	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	170	**437**	**1.82**	528	**450**	**521**	**2.09**	9.9	Lc
	GL60MG	123B1705	5.68	1/5	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	155	**429**	**1.71**	526	**445**	**515**	**1.99**	9.9	Lb
	GL60TC	123B1523	5.68	1/5	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	170	**437**	**1.73**	528	**450**	**521**	**2.01**	9.8	Lc
🍃	GLY80RAa	123B1524	8.10	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	275	**681**	**2.17**	819	**700**	**810**	**2.50**	10.4	Lc
🍃	GLY80RAb	123B1525	8.10	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	275	**681**	**2.35**	819	**700**	**810**	**2.71**	10.4	Lc

🍃 環保冷媒壓縮機
◢ 新型號
(*) 或 HFO1234yf
參閱第 40–41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

此表格續接下頁

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) HMBP | HBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP (以 W/W 為單位) 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
	GL80PB	123B1526	7.57	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	212	**554**	**1.83**	668	**570**	**660**	**2.10**	9.5	Lc
	GL80TB	123B1527	7.57	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	212	**554**	**1.83**	668	**570**	**660**	**2.10**	9.2	Lc
	GL80TG	123B1528	7.57	1/5	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	212	**554**	**1.83**	668	**570**	**660**	**2.10**	10.1	Lc
	GL80MG	123B1706	7.57	1/5	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	220	**579**	**1.80**	709	**600**	**694**	**2.11**	10.1	Lc
	GL80TC	123B1529	7.57	1/5	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	212	**554**	**1.87**	668	**570**	**660**	**2.21**	10.4	Lc
	GLY90RAa	123B1530	9.09	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	298	**748**	**2.06**	901	**770**	**891**	**2.37**	10.5	Lc
	GLY90RAb	123B1531	9.09	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	298	**748**	**2.27**	901	**770**	**891**	**2.61**	10.5	Lc
	GL90PB	123B1532	8.85	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	259	**661**	**1.91**	796	**680**	**787**	**2.20**	10.8	Ld
	GL90TB	123B1533	8.85	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	259	**661**	**1.91**	796	**680**	**787**	**2.20**	9.6	Lc
	GL90TG	123B1534	8.85	1/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	259	**661**	**1.81**	796	**680**	**787**	**2.08**	10.8	Ld
	GL90MG	123B1707	8.85	1/4	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	242	**665**	**1.81**	803	**685**	**793**	**2.10**	10.8	Ld
	GL90TC	123B1535	8.85	1/4	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	259	**661**	**1.76**	796	**680**	**787**	**2.08**	10.9	Ld
	GLY12RAa	123B1708	10.7	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	698	**882**	**2.01**	1064	**900**	**1042**	**2.29**	10.3	Ld
	GLY12RAb	123B1709	10.7	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	698	**882**	**2.25**	1064	**900**	**1042**	**2.56**	10.3	Ld
	GLY12RGa	123B1710	10.7	3/8	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	698	**882**	**1.87**	1064	**900**	**1042**	**2.13**	11.3	Ld
	GLY12RGb	123B1711	10.7	3/8	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	698	**882**	**2.02**	1064	**900**	**1042**	**2.3**	11.3	Ld
	GPY12RAa	123B1536	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	401	**993**	**2.05**	1192	**1020**	**1181**	**2.35**	12.6	Pd
	GPY12RAb	123B1537	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	401	**993**	**2.24**	1192	**1020**	**1181**	**2.58**	12.6	Pd
	GP14PB	123B1538	14.17	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	373	**999**	**1.77**	1209	**1030**	**1192**	**2.03**	11.5	Pd
	GP14TB	123B1712	14.17	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	373	**999**	**1.77**	1209	**1030**	**1192**	**2.03**	11.2	Pd
	GP14TG	123B1539	14.17	3/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	373	**999**	**1.77**	1209	**1030**	**1192**	**2.03**	12.9	Pd
	GPY14RAa	123B1540	14.32	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	492	**1161**	**1.98**	1386	**1190**	**1377**	**2.27**	12.6	Pd
	GPY14RAb	123B1541	14.32	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	492	**1161**	**2.18**	1386	**1190**	**1377**	**2.50**	12.6	Pd
	GP16TB	123B1713	16.15	3/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	476	**1205**	**1.81**	1452	**1240**	**1435**	**2.09**	13.1	Pd
	GP16TG	123B1714	16.15	3/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	476	**1205**	**1.82**	1452	**1240**	**1435**	**2.09**	12.9	Pd
	GPY16RAa	123B1542	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	522	**1248**	**2.20**	1490	**1351**	**1564**	**2.31**	12.8	Pd
	GPY16RAb	123B1543	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	522	**1248**	**2.38**	1490	**1351**	**1564**	**2.50**	12.8	Pd
	GPT16RG	123B1715	16.15	1/2	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	539	**1364**	**2.08**	1644	**1404**	**1625**	**2.39**	12.3	Pd
	GPT18RA	123B1716	18.0	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1215	**1495**	**2.10**	1783	**1525**	**1765**	**2.38**	12.70	Pd
	GX18TB	123B1544	18.40	1/2	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	539	**1390**	**1.91**	1674	**1430**	**1655**	**2.20**	15.0	Xc
	GX18TG	123B1545	18.40	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	539	**1390**	**1.91**	1674	**1430**	**1655**	**2.20**	15.9	Xc
	GX21TB	123B1546	20.72	5/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	603	**1550**	**1.90**	1867	**1595**	**1846**	**2.18**	17.0	Xd
	GX23TB	123B1547	23.20	5/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	678	**1730**	**1.89**	2083	**1780**	**2060**	**2.18**	17.0	Xd
	GX23TG	123B1548	23.20	5/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	678	**1730**	**1.80**	2083	**1780**	**2060**	**2.08**	17.0	Xd
	GS26TB	123B1549	25.93	3/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	703	**2071**	**2.09**	2515	**2140**	**2477**	**2.42**	22.7	Sc
	GS26TG	123B1550	25.93	3/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	703	**2071**	**2.15**	2515	**2140**	**2477**	**2.49**	22.7	Sc
	GS30TB	123B1552	29.95	7/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	786	**2452**	**2.33**	3020	**2550**	**2951**	**2.70**	22.7	Sd
	GS30TG	123B1553	29.95	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	786	**2452**	**2.33**	3020	**2550**	**2951**	**2.70**	23.0	Sd
	GS34TB	123B1554	34.42	1	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1068	**2852**	**2.28**	3422	**2931**	**3392**	**2.62**	22.7	Sd
	GD24MCc (**)	123B1702	2.44	1/14	HBP	S	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	66	**181**	**1.44**	220	**188**	**218**	**1.68**	5.1	Db
	GS26T3	123B1551	25.93	3/4	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	703	**2071**	**2.21**	2515	**2140**	**2477**	**2.55**	22.7	Sc

環保冷媒壓縮機
新型號
(*) 或 HF01234yf
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40-41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) HMBP | HBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP (以 W/W 為單位) 蒸發溫度 ° C						重量	設計
											CECOMAF (W)				ASHRAE			
											-15	5		10	7.2			
												W	COP		kcal/h	W	COP	Kg	
	GD24MEa	123B1555	2.44	1/14	HMBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	75	**203**	**1.41**	247	**210**	**243**	**1.63**	5.1	Db
	GD24MEc	123B1717	2.44	1/14	HBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	75	**203**	**1.41**	247	**210**	**243**	**1.63**	5.1	Db
◢	GD24MCc (**)	123B1702	2.44	1/14	HBP	S	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	79	**213**	**1.60**	259	**220**	**255**	**1.85**	5.1	Db
	GD30MEa	123B1556	3.08	1/10	HMBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	104	**272**	**1.43**	330	**281**	**325**	**1.63**	5.8	Dc
	GD30MEb	123B1557	3.08	1/10	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	P	C	104	**272**	**1.43**	330	**281**	**325**	**1.63**	5.8	Dc
	GD30MEc	123B1558	3.08	1/10	HMBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	104	**272**	**1.43**	330	**281**	**325**	**1.63**	5.8	Dc
	GD30MEd	123B1559	3.08	1/10	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	104	**272**	**1.43**	330	**281**	**325**	**1.63**	5.8	Dc
	GD36MEa	123B1560	3.62	1/10	HMBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	111	**305**	**1.45**	373	**316**	**366**	**1.67**	6.7	Dd
	GD36MEb	123B1561	3.62	1/10	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	P	C	111	**305**	**1.45**	373	**316**	**366**	**1.67**	6.7	Dd
	GD36MEc	123B1562	3.62	1/10	HMBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	111	**305**	**1.45**	373	**316**	**366**	**1.67**	6.7	Dd
	GD36MEd	123B1563	3.62	1/10	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	111	**305**	**1.45**	373	**316**	**366**	**1.67**	6.7	Dd
	GD40MEa	123B1564	4.06	1/8	HMBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	137	**353**	**1.47**	425	**363**	**420**	**1.69**	6.7	Dd
	GD40MEb	123B1565	4.06	1/8	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	P	C	137	**353**	**1.47**	425	**363**	**420**	**1.69**	6.7	Dd
	GD40MEc	123B1566	4.06	1/8	HMBP	S	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	137	**353**	**1.47**	425	**363**	**420**	**1.69**	6.7	Dd
	GD40MEd	123B1567	4.06	1/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	137	**353**	**1.47**	425	**363**	**420**	**1.69**	6.7	Dd
	GL45PE	123B1568	4.50	1/6	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	157	**400**	**1.60**	483	**412**	**477**	**1.84**	8.4	Lb
	GL45TE	123B1569	4.50	1/6	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	157	**400**	**1.60**	483	**412**	**477**	**1.84**	8.6	Lb
	GL60PE	123B1570	5.68	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	199	**511**	**1.75**	616	**526**	**609**	**2.01**	9.5	Lc
	GL60TE	123B1571	5.68	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	199	**511**	**1.75**	616	**526**	**609**	**2.01**	9.7	Lc
	GL60TC	123B1523	5.68	1/5	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	199	**511**	**1.75**	616	**526**	**609**	**2.01**	9.8	Lc
🌿	GLY80RDa	123B1572	8.10	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	299	**776**	**2.03**	939	**800**	**926**	**2.34**	10.6	Lc
🌿	GLY80RDb	123B1573	8.10	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	299	**776**	**2.18**	939	**800**	**926**	**2.51**	10.6	Lc
	GL80PE	123B1574	7.57	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	249	**648**	**1.79**	781	**667**	**772**	**2.04**	9.5	Lc
	GL80TE	123B1575	7.57	1/5	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	249	**648**	**1.79**	781	**667**	**772**	**2.04**	10.1	Lc
	GL80TC	123B1529	7.57	1/5	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	249	**648**	**1.93**	781	**667**	**772**	**2.22**	10.4	Lc
🌿	GLY90RDa	123B1576	9.09	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	348	**875**	**1.96**	1053	**900**	**1042**	**2.25**	10.6	Lc
🌿	GLY90RDb	123B1577	9.09	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	348	**875**	**2.11**	1053	**900**	**1042**	**2.42**	10.6	Lc
	GL90PE	123B1578	8.85	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	303	**773**	**1.79**	932	**796**	**921**	**2.06**	10.8	Ld
	GL90TE	123B1579	8.85	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	303	**773**	**1.79**	932	**796**	**921**	**2.06**	10.8	Ld
	GL90TC	123B1535	8.85	1/4	HMBP	F	100V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	303	**773**	**1.83**	932	**796**	**921**	**2.10**	10.9	Ld
🌿	GPY12RDa	123B1580	12.10	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	480	**1151**	**1.96**	1375	**1180**	**1366**	**2.25**	12.3	Pd
🌿	GPY12RDb	123B1581	12.10	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	480	**1151**	**2.12**	1375	**1180**	**1366**	**2.44**	12.3	Pd
	GP12PE	123B1582	12.05	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	395	**1045**	**1.83**	1260	**1076**	**1245**	**2.10**	11.2	Pc
	GP12TE	123B1583	12.05	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	395	**1045**	**1.83**	1260	**1076**	**1245**	**2.10**	11.2	Pc
🌿	GPY14RDa	123B1584	14.32	1/2	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	516	**1411**	**1.91**	1739	**1467**	**1698**	**2.22**	12.8	Pd
🌿	GPY14RDb	123B1585	14.32	1/2	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	516	**1411**	**2.04**	1739	**1467**	**1698**	**2.36**	12.8	Pd
	GP14PE	123B1595	14.17	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	RSIR	R	C	437	**1168**	**1.78**	1414	**1205**	**1395**	**2.03**	11.5	Pd
	GP14TE	123B1587	14.17	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	437	**1168**	**1.78**	1414	**1205**	**1395**	**2.03**	11.5	Pd
🌿	GPY16RDa	123B1588	16.15	1/2	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	614	**1519**	**1.89**	1822	**1560**	**1806**	**2.17**	12.5	Pd
🌿	GPY16RDb	123B1589	16.15	1/2	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	614	**1519**	**2.01**	1822	**1560**	**1806**	**2.31**	12.5	Pd
	GP16TE	123B1718	16.15	3/8	HBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	557	**1409**	**1.71**	1698	**1450**	**1678**	**1.96**	12.9	Pd
◢	GD40MGd	123B1703	4.06	1/8	HBP	F	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	137	**353**	**1.63**	425	**363**	**420**	**1.85**	6.7	Dd
	GL45MG	123B1704	4.50	1/6	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	157	**400**	**1.66**	483	**412**	**477**	**1.92**	8.8	Lb
	GL45TG	123B1517	4.50	1/6	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	157	**400**	**1.66**	483	**412**	**477**	**1.92**	8.8	Lb

此表格續接下頁

🌿 環保冷媒壓縮機
◢ 新型號
(*) 或 HF01234yf
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，記得前三碼用123F來取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) HMBP | HBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP (以 W/W 為單位) 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	ASHRAE 7.2 W	ASHRAE 7.2 COP	重量 Kg	設計
	GL60MG	123B1705	5.68	1/5	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	185	**501**	**1.74**	615	**520**	**602**	**2.02**	9.9	Lb
	GL60TG	123B1522	5.68	1/5	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	199	**511**	**1.77**	616	**526**	**609**	**2.04**	9.9	Lc
	GL80MG	123B1706	7.57	1/5	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	276	**677**	**1.86**	830	**702**	**813**	**2.15**	10.1	Lc
	GL80TG	123B1528	7.57	1/5	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	249	**648**	**1.79**	781	**667**	**772**	**2.04**	10.1	Lc
	GL90TG	123B1534	8.85	1/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	303	**773**	**1.72**	932	**796**	**921**	**1.97**	10.8	Ld
	GL90MG	123B1707	8.85	1/4	HBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	300	**775**	**1.84**	940	**800**	**926**	**2.11**	10.8	Ld
✓	GLY12RGa	123B1710	10.7	3/8	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	788	**996**	**1.76**	1200	**1016**	**1176**	**2**	11.3	Ld
✓	GLY12RGb	123B1711	10.7	3/8	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	788	**996**	**1.96**	1200	**1016**	**1176**	**2.24**	11.3	Ld
	GP14TG	123B1539	14.17	3/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	437	**1168**	**1.78**	1414	**1205**	**1395**	**2.03**	12.9	Pd
	GP16TG	123B1714	16.15	3/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	557	**1409**	**1.75**	1698	**1450**	**1678**	**2.00**	12.9	Pd
✓	GPT16RG	123B1715	16.15	1/2	HBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	619	**1596**	**2.06**	1923	**1612**	**1866**	**2.37**	12.5	Pd
	GX18TG	123B1545	18.40	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	630	**1626**	**1.89**	1958	**1673**	**1936**	**2.17**	15.9	Xc
	GX23TG	123B1548	23.20	5/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	792	**2022**	**1.73**	2434	**2080**	**2407**	**1.98**	17.0	Xd
	GS26TG	123B1550	25.93	3/4	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	824	**2421**	**2.08**	2936	**2500**	**2894**	**2.40**	22.7	Sc
	GS30TG	123B1553	29.95	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	921	**2867**	**2.24**	3528	**2981**	**3450**	**2.61**	23.0	Sd
	GS34TF	123B1590	34.42	1	HMBP	F	220-230V 60Hz	CSR	R	C-V	1248	**3329**	**2.18**	3992	**3421**	**3959**	**2.50**	22.7	Sd
	GS26T3	123B1551	25.93	3/4	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	824	**2421**	**2.09**	2936	**2500**	**2894**	**2.40**	22.7	Sc

R134a (*) MBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) -25	-20	-10	-5	0	重量 Kg	設計
	GD24NG	123B1402	2.44	1/14	MBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	33	47	86	111	140	5.5	Db
	GD24NBa	123B1405	2.44	1/14	MBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	33	47	86	111	140	5.1	Db

R134a (*) MBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) -25	-20	-10	-5	0	重量 Kg	設計
	GD24NEa	123B1401	2.44	1/14	MBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	38	55	101	130	164	5.1	Db
	GD30NEa	123B1403	3.08	1/10	MBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	57	77	137	175	220	5.8	Dc
	GD40NEa	123B1404	4.06	1/8	MBP	S	115V 60Hz	RSIR	P	C	74	102	180	230	288	6.0	Dd
	GD24NG	123B1402	2.44	1/14	MBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	38	55	101	130	164	5.5	Db

✓ 環保冷媒壓縮機
✓ 新型號
(*) 或 HF01234yf
參閱第 40-41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R134a (*) VHBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) 0	5	10	20	25	重量 Kg	設計
	GL45YG	123B1801	4.50	1/6	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	264	329	409	610	732	8.8	Lb
	GP12YG	123B1802	12.05	3/8	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	732	913	1130	1675	2003	12.7	Pd
	GP14YB	123B1803	14.17	3/8	VHBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	904	1101	1346	1980	2369	13.5	Pd
	GP16YBa	123B1804	16.15	1/2	VHBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	931	1151	1404	2007	2358	13.5	Pd
	GP16YGb	123B1805	16.15	1/2	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	974	1201	1475	2167	2585	12.9	Pd

R134a (*) VHBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) 0	5	10	20	25	重量 Kg	設計
	GL45YG	123B1801	4.5	1/6	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	307	382	474	708	851	8.8	Lb
	GP12YG	123B1802	12.05	3/8	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	856	1070	1324	1958	2337	12.7	Pd
	GP16YGb	123B1805	16.15	1/2	VHBP	S	230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1131	1399	1723	2533	3021	12.9	Pd

R134a HMBP • 50 | 60 Hz

變頻壓縮機

型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度 rpm	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C CECOMAF (W) -15	+5 W	+5 COP	+10	ASHRAE +7.2 kcal/h	+7.2 W	+7.2 COP	重量 Kg	設計
								1800	205	**542**	**2.52**	658	**560**	**648**	**2.92**		
	123B1991				220-240V 50/60Hz			2100	242	**630**	**2.60**	764	**651**	**753**	**2.98**		
GLT99FSN		9.95	HMBP	F		ECM	C-V	2400	275	**712**	**2.54**	860	**734**	**850**	**2.92**	11.2	Lc
								3000	340	**868**	**2.42**	1046	**894**	**1035**	**2.77**		
	123B1992				100-127V 50/60Hz (**)			3600	391	**1030**	**2.30**	1253	**1065**	**1233**	**2.62**		

環保冷媒壓縮機
(*) 或 HF01234yf
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40-41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

R134a LBP | MBP | HBP • DC 50 | 60 Hz

行動壓縮機

型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C									重量	設計
									CECOMAF (W)						ASHRAE				
									-30	-25		-10	+10		-23.3				
								rpm		W	COP				kcal/h	W	COP	Kg	
GD30FDC 12-42V	123B1901	3.0	LBP MBP HBP	S / F	12-24-42V DC	ECM	C	1500	18	**24**	**0.97**	57	150		**28**	**32**	**1.24**	5.4	Db
								2000	25	**34**	**0.98**	82	210		**40**	**46**	**1.28**		
								2500	30	**42**	**0.96**	104	264		**50**	**58**	**1.26**		
								3000	35	**49**	**0.95**	122	-		**58**	**67**	**1.24**		
								3500	39	**54**	**0.94**	136	-		**64**	**74**	**1.22**		
GD30FDC 48-56V (**)	123B1903	3.0	LBP MBP HBP	S / F	48-56V DC	ECM	C	1500	18	**24**	**0.97**	57	150		**28**	**32**	**1.24**	5.4	Db
								2000	25	**34**	**0.98**	82	210		**40**	**46**	**1.28**		
								2500	30	**42**	**0.96**	104	264		**50**	**58**	**1.26**		
								3000	35	**49**	**0.95**	122	-		**58**	**67**	**1.24**		
								3500	39	**54**	**0.94**	136	-		**64**	**74**	**1.22**		

R134a HMBP • DC

行動壓縮機

型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C								重量	設計
									CECOMAF (W)					ASHRAE				
									-15	+5		+10		+7.2				
								rpm		W	COP		kcal/h	W	COP	Kg	
GLT80TDC 24-42V	123B1902	8.1	HMBP	F	24-42V DC	ECM	C	1500	139	**362**	**1.93**	421	**369**	**427**	**2.19**	8.4	Lc
								2000	190	**487**	**2.06**	565	**497**	**575**	**2.34**		
								2500	238	**601**	**1.99**	710	**613**	**709**	**2.26**		
								3000	281	**711**	**1.91**	840	**725**	**839**	**2.17**		
								3500	320	**818**	**1.82**	962	**834**	**965**	**2.07**		

(*) 或 HFO1234yf
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40-41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

	條件			
	CECOMAF		ASHRAE	
	LBP	HMBP/HBP	LBP	HMBP/HBP
蒸發溫度 ° C	-25	5	-23.3	7.2
冷凝溫度 ° C	55	55	55	55
液體溫度 ° C	55	55	32	46
吸氣溫度 ° C	32	32	32	35
環境溫度 ° C	32	32	32	35

	條件			
	HCB CECOMAF		HCB ASHRAE	
	MBP	VHBP	MBP	VHBP
蒸發溫度 ° C	-10	25	-10	25
冷凝溫度 ° C	55	70	55	70
液體溫度 ° C	55	55	46	61
吸氣溫度 ° C	32	32	35	35
環境溫度 ° C	32	32	35	35

R404A/R507

R404A • R507 LBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（☐）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位）蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -30	-25 W	-25 COP	-10	ASHRAE -23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	重量 Kg	設計
●	MLY40AAa	123B2101	4.02	1/7	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	95	**130**	**0.89**	271	**166**	**192**	**1.25**	10.1	Lb
●	MLY40AAb	123B2102	4.02	1/7	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	95	**130**	**0.94**	271	**166**	**192**	**1.32**	10.1	Lb
	ML45FB	123B2103	4.56	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	100	**134**	**0.66**	275	**170**	**197**	**0.94**	9.9	Lb
	ML45FG	123B2104	4.56	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	100	**134**	**0.68**	275	**170**	**197**	**0.96**	10.3	Lc
●	MLY45LAa	123B2105	4.56	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	118	**158**	**0.92**	318	**200**	**231**	**1.30**	9.9	Lc
●	MLY45LAb	123B2106	4.56	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	118	**158**	**0.98**	318	**200**	**231**	**1.38**	9.9	Lc
	ML60FB	123B2107	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	136	**183**	**0.84**	375	**236**	**273**	**1.20**	10.2	Lc
	ML60FG	123B2108	5.98	1/5	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	134	**178**	**0.71**	352	**225**	**260**	**1.01**	10.3	Lc
●	MLY60LAa	123B2109	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	169	**222**	**0.90**	430	**280**	**324**	**1.26**	10.3	Lc
●	MLY60LAb	123B2110	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	169	**222**	**0.97**	430	**280**	**324**	**1.36**	10.3	Lc
	ML80FB	123B2111	8.10	1/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	190	**253**	**0.78**	507	**320**	**370**	**1.09**	10.0	Lc
	ML80FG	123B2112	8.10	1/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	190	**253**	**0.77**	507	**320**	**370**	**1.08**	11.3	Ld
●	MLY80LAa	123B2113	8.10	1/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	208	**276**	**0.91**	550	**350**	**405**	**1.28**	11.6	Ld
●	MLY80LAb	123B2114	8.10	1/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	208	**276**	**0.98**	550	**350**	**405**	**1.38**	11.6	Ld
	ML90FB	123B2115	8.86	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	208	**276**	**0.83**	550	**350**	**405**	**1.16**	10.1	Ld
	ML90FG	123B2116	8.86	1/3	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	208	**276**	**0.80**	550	**350**	**405**	**1.13**	11.3	Ld
●	MLY90LAa	123B2117	9.09	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	236	**313**	**0.91**	614	**395**	**457**	**1.28**	11.9	Ld
●	MLY90LAb	123B2118	9.09	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	236	**313**	**0.98**	614	**395**	**457**	**1.38**	11.9	Ld
●	MLY12LAa	123B2119	10.7	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	273	**380**	**0.94**	808	**490**	**567**	**1.32**	11.3	Ld
●	MLY12LAb	123B2120	10.7	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	273	**380**	**1.00**	808	**490**	**567**	**1.41**	11.3	Ld
●	MLY12LGa (**)	123B2121	10.7	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	273	**380**	**0.92**	808	**490**	**567**	**1.30**	11.3	Ld
●	MLY12LGb (**)	123B2122	10.7	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	273	**380**	**0.98**	808	**490**	**567**	**1.38**	11.3	Ld
●	MPT12LA	123B2123	12.10	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	348	**453**	**1.01**	876	**570**	**660**	**1.42**	13.0	Pd
	MP14FB	123B2124	14.17	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	304	**422**	**0.80**	880	**540**	**625**	**1.12**	13.9	Pd
	MP14FG	123B2125	14.17	1/2	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	304	**422**	**0.80**	880	**540**	**625**	**1.12**	13.0	Pd
●	MPT14LA	123B2126	14.32	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	420	**535**	**0.99**	988	**670**	**775**	**1.38**	13.4	Pd
●	MPT16LA	123B2127	16.15	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	467	**610**	**0.97**	1165	**765**	**885**	**1.40**	12.8	Pd
●	MPT18LA (**)	123B2128	18.00	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	502	**656**	**1.15**	1252	**825**	**955**	**1.67**	12.7	Pd
	MX18FBa	123B2129	18.40	5/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	397	**548**	**0.96**	1151	**700**	**810**	**1.36**	16.0	Xd
	MX21FBa	123B2130	20.72	3/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	464	**632**	**0.96**	1301	**805**	**932**	**1.35**	16.0	Xd
	MX21FG	123B2131	20.72	3/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	464	**632**	**0.96**	1301	**805**	**932**	**1.35**	16.2	Xd
●	MX23FBa	123B2132	23.21	7/9	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	536	**720**	**0.97**	1460	**915**	**1059**	**1.36**	16.5	Xd
	MX23FG	123B2133	23.20	7/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	536	**720**	**0.95**	1460	**915**	**1059**	**1.34**	17.8	Xd
	MS26FB	123B2134	25.93	3/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	572	**816**	**0.97**	1744	**1050**	**1215**	**1.37**	22.6	Sd
	MS26FG	123B2135	25.93	3/4	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	550	**779**	**0.96**	1632	**1000**	**1157**	**1.35**	22.6	Sd
	MS30FB	123B2137	29.95	7/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	657	**935**	**0.95**	1977	**1201**	**1390**	**1.35**	22.7	Sd
●	MS34FB	123B2139	34.42	1	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	764	**1089**	**0.96**	2319	**1400**	**1620**	**1.35**	22.7	Sd
	MS26F3	123B2136	25.93	3/4	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	550	**779**	**0.96**	1632	**1000**	**1157**	**1.35**	20.8	Sd
	MS30F3	123B2138	29.95	7/8	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	657	**934**	**0.93**	1976	**1200**	**1389**	**1.32**	24.0	Sd
	MS34F3	123B2140	34.42	1	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	764	**1089**	**1.00**	2319	**1400**	**1620**	**1.40**	22.9	Sd

● 環保冷媒壓縮機
◢ 新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（☐） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R404A • R507 LBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -30	-25 W	-25 COP	-10	ASHRAE -23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	重量 Kg	設計
	MLY45LRa (**)	123B2141	4.56	1/6	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	145	**193**	**0.87**	396	**246**	**285**	**1.23**	10.0	Lc
	MLY45LRb (**)	123B2142	4.56	1/6	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	145	**193**	**0.93**	396	**246**	**285**	**1.31**	10.0	Lc
	ML60FR	123B2143	5.98	1/5	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	157	**208**	**0.72**	412	**263**	**304**	**1.01**	11.0	Lc
	MLY60LDa	123B2144	5.98	1/5	LBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	198	**260**	**0.89**	503	**328**	**380**	**1.25**	10.3	Lc
	MLY60LDb	123B2145	5.98	1/5	LBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	198	**260**	**0.95**	503	**328**	**380**	**1.34**	10.3	Lc
	ML80FR	123B2146	8.10	1/4	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	224	**297**	**0.75**	593	**376**	**435**	**1.05**	11.3	Ld
	ML90FR	123B2147	8.86	1/3	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	243	**324**	**0.79**	644	**410**	**475**	**1.11**	11.3	Ld
	MLT90LD	123B2148	9.09	1/3	LBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	285	**375**	**0.99**	753	**474**	**549**	**1.40**	10.3	Ld
	MLT90CD	123B2149	9.09	1/3	LBP	F	115V 60Hz	RSCR	P	C	291	**383**	**1.03**	773	**485**	**561**	**1.45**	10.3	Ld
	MLT90CDc	123B2150	9.09	1/3	LBP	S	115V 60Hz	CSR	R	C-V	285	**375**	**0.99**	753	**474**	**549**	**1.40**	10.3	Ld
	MP12FR	123B2151	12.05	3/8	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	295	**411**	**0.81**	874	**527**	**610**	**1.15**	12.7	Pd
	MPT12LD	123B2152	12.10	3/8	LBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	398	**516**	**1.01**	996	**650**	**752**	**1.41**	11.5	Pd
	MPT12CD	123B2153	12.10	3/8	LBP	F	115V 60Hz	RSCR	P	C	398	**516**	**1.01**	996	**650**	**752**	**1.41**	11.5	Pd
	MP14FE	123B2154	14.17	1/2	LBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	356	**494**	**0.77**	1030	**632**	**731**	**1.10**	13.0	Pd
	MPT14LD (**)	123B2155	14.32	1/2	LBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	412	**571**	**0.91**	1114	**730**	**845**	**1.27**	13.4	Pd
	ML45FG	123B2104	4.56	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	118	**157**	**0.69**	322	**200**	**231**	**0.97**	10.3	Lc
	ML60FG	123B2108	5.98	1/5	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	157	**208**	**0.70**	412	**263**	**304**	**0.99**	10.3	Lc
	ML80FG	123B2112	8.10	1/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	224	**297**	**0.76**	593	**376**	**435**	**1.07**	11.3	Ld
	ML90FG	123B2116	8.86	1/3	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	243	**324**	**0.80**	644	**410**	**475**	**1.12**	11.3	Ld
	MLY12LGa (**)	123B2121	10.7	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	320	**447**	**0.92**	950	**573**	**663**	**1.30**	11.3	Ld
	MLY12LGb (**)	123B2122	10.7	3/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	320	**447**	**0.98**	950	**573**	**663**	**1.38**	11.3	Ld
	MP14FG	123B2125	14.17	1/2	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	356	**494**	**0.82**	1030	**632**	**731**	**1.15**	13.0	Pd
	MPT14LF	123B2156	14.32	1/2	LBP	F	208-230V 60Hz	CSR	R	C-V	472	**610**	**0.95**	1190	**770**	**891**	**1.34**	13.4	Pd
	MX21FG	123B2131	20.72	3/4	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	542	**738**	**0.94**	1520	**940**	**1088**	**1.32**	16.2	Xd
	MX23FG	123B2133	23.20	7/8	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	628	**846**	**0.94**	1718	**1075**	**1244**	**1.32**	17.8	Xd
	MS26FF	123B2157	25.93	3/4	LBP	F	208-230V 60Hz	CSR	R	C-V	643	**912**	**0.92**	1910	**1170**	**1354**	**1.30**	22.6	Sd
	MS26FG	123B2135	25.93	3/4	LBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	643	**912**	**0.92**	1910	**1170**	**1354**	**1.31**	22.6	Sd
	MS30FF	123B2158	29.95	7/8	LBP	F	208-230V 60Hz	CSR	R	C-V	765	**1090**	**0.93**	2311	**1400**	**1620**	**1.31**	22.7	Sd
	MS30FG	123B2159	29.95	7/8	LBP	F	230V 60Hz	CSR	R	C-V	765	**1090**	**0.96**	2311	**1400**	**1620**	**1.36**	22.7	Sd
	MS26F3	123B2136	25.93	3/4	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	643	**912**	**0.92**	1910	**1170**	**1354**	**1.31**	20.8	Sd
	MS30F3	123B2138	29.95	7/8	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	765	**1090**	**0.94**	2311	**1400**	**1620**	**1.32**	24.0	Sd
	MS34F3	123B2140	34.42	1	LBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	887	**1267**	**0.96**	2706	**1630**	**1887**	**1.35**	22.9	Sd

環保冷媒壓縮機
新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（Ω） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，記得前三碼用123F來取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R404A HMBP | HBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
	ML40TB	123B2501	4.05	1/6	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	214	**473**	**1.43**	558	**510**	**590**	**1.74**	10.0	Lc
	ML40TG	123B2502	4.05	1/6	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	214	**473**	**1.43**	558	**510**	**590**	**1.74**	10.0	Lc
	ML45TB	123B2503	4.50	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	238	**528**	**1.49**	624	**570**	**660**	**1.82**	10.1	Lc
	ML45TG	123B2504	4.50	1/5	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	238	**528**	**1.49**	624	**570**	**660**	**1.82**	10.0	Lc
	MLY60RAa	123B2505	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	346	**766**	**1.77**	902	**825**	**955**	**2.15**	10.5	Lc
	MLY60RAb	123B2506	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	346	**766**	**1.93**	902	**825**	**955**	**2.36**	10.5	Lc
	ML60TB	123B2507	5.68	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	277	**647**	**1.53**	769	**700**	**810**	**1.85**	10.1	Lc
	ML60TG	123B2508	5.68	1/4	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	277	**647**	**1.53**	769	**700**	**810**	**1.85**	10.0	Lc
	MLY80RAa	123B2509	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.86**	1250	**1140**	**1319**	**2.27**	10.2	Ld
	MLY80RAb	123B2510	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	463	**1055**	**2.02**	1250	**1140**	**1319**	**2.46**	10.2	Ld
	ML80TB	123B2511	7.57	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	385	**880**	**1.63**	1040	**950**	**1100**	**1.99**	11.4	Ld
	ML80TG	123B2512	7.57	3/8	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	385	**880**	**1.63**	1040	**950**	**1100**	**1.99**	11.2	Ld
	MLY90RAa	123B2513	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	512	**1132**	**1.75**	1334	**1220**	**1412**	**2.13**	11.3	Ld
	MLY90RAb	123B2514	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	511	**1136**	**1.92**	1340	**1225**	**1418**	**2.34**	11.3	Ld
	ML90TB	123B2515	8.86	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.63**	1250	**1140**	**1319**	**1.98**	11.6	Ld
	ML90TG	123B2516	8.86	3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	463	**1055**	**1.63**	1250	**1140**	**1319**	**1.98**	12.7	Ld
	MLY12RGa (**)	123B2701	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	582	**1327**	**1.73**	1572	**1434**	**1660**	**2.11**	10.4	Ld
	MLY12RGb (**)	123B2702	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	582	**1327**	**1.89**	1572	**1434**	**1660**	**2.3**	10.4	Ld
	MP12TG	123B2517	12.05	1/2	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	634	**1463**	**1.85**	1732	**1580**	**1829**	**2.25**	13.5	Pd
	MPT12RA	123B2518	12.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	676	**1560**	**1.93**	1845	**1685**	**1950**	**2.35**	12.6	Pd
	MPT12RG (**)	123B2703	12.10	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	676	**1560**	**1.89**	1845	**1685**	**1950**	**2.30**	12.6	Pd
	MPT14RA	123B2704	14.32	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	784	**1760**	**1.81**	2078	**1900**	**2199**	**2.20**	13.5	Pd
	MPT14RG (**)	123B2705	14.32	1/2	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	784	**1760**	**1.79**	2078	**1900**	**2199**	**2.17**	13.5	Pd
	MX16TBa	123B2706	16.03	3/4	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	818	**1880**	**1.76**	2225	**2030**	**2350**	**2.15**	16.2	Xc
	MX18TBa	123B2707	18.40	7/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	937	**2157**	**1.78**	2554	**2330**	**2697**	**2.18**	16.0	Xd
	MX18TG	123B2519	18.40	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	937	**2157**	**1.78**	2554	**2330**	**2697**	**2.18**	17.0	Xd
	MX21TBa	123B2708	20.73	2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1052	**2425**	**1.78**	2873	**2620**	**3032**	**2.16**	17.5	Xd
	MX21TG	123B2709	20.72	1	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1052	**2425**	**1.77**	2873	**2620**	**3032**	**2.15**	17.6	Xd
	MS22TB	123B2521	21.75	1	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	972	**2566**	**2.04**	3077	**2789**	**3228**	**2.50**	20.5	Sc
	MS26TB	123B2523	25.93	1 3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1295	**3185**	**2.02**	3789	**3449**	**3992**	**2.46**	23.0	Sd
	MS26TG	123B2524	25.93	1 3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1295	**3186**	**2.02**	3791	**3451**	**3994**	**2.46**	23.0	Sd
	MS34TB	123B2710	34.42	1 5/8	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	1860	**4231**	**1.92**	4959	**4551**	**5267**	**2.30**	22.7	Sd
	MS34TG	123B2711	34.42	1 5/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1860	**4231**	**1.92**	4959	**4551**	**5267**	**2.30**	22.7	Sd
	MS18T3	123B2520	18.10	7/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	838	**2137**	**1.92**	2557	**2320**	**2685**	**2.35**	20.0	Sb
	MS22T3	123B2522	21.75	1	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	975	**2576**	**2.01**	3090	**2800**	**3241**	**2.45**	20.0	Sb
	MS26T3	123B2525	25.93	1 3/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1295	**3186**	**2.01**	3791	**3451**	**3994**	**2.45**	18.6	Sd
	MS34T3	123B2526	34.42	1 5/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1860	**4231**	**1.82**	4958	**4551**	**5267**	**2.20**	22.8	Sd

環保冷媒壓縮機
新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（Ω） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R404A HMBP | HBP • 60 Hz

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位）蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
🌿	MLY60RDa	123B2527	5.98	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	411	**905**	**1.73**	1065	**975**	**1128**	**2.10**	11.0	Lc
🌿	MLY60RDb	123B2528	5.98	1/4	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	411	**905**	**1.86**	1065	**975**	**1128**	**2.27**	11.0	Lc
	ML60TR	123B2529	5.68	1/4	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	325	**758**	**1.5**	901	**820**	**949**	**1.83**	10.0	Lc
🌿	MLY80RDa	123B2530	8.10	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSIR	R	C-V	543	**1232**	**1.77**	1457	**1330**	**1539**	**2.15**	11.2	Ld
🌿	MLY80RDb	123B2531	8.10	3/8	HMBP	F	115V 60Hz	CSR	R	C-V	543	**1232**	**1.83**	1457	**1330**	**1539**	**2.22**	11.2	Ld
	ML40TG	123B2502	4.05	1/6	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	250	**556**	**1.41**	657	**600**	**694**	**1.70**	10.0	Lc
	ML45TG	123B2504	4.50	1/5	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	279	**618**	**1.44**	731	**667**	**772**	**1.74**	10.0	Lc
	ML60TG	123B2508	5.68	1/4	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	325	**758**	**1.51**	901	**820**	**949**	**1.83**	10.0	Lc
	ML80TG	123B2512	7.57	3/8	HMBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	451	**1029**	**1.61**	1215	**1110**	**1285**	**1.96**	11.2	Ld
	ML90TG	123B2516	8.86	3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	542	**1235**	**1.56**	1463	**1334**	**1544**	**1.89**	12.7	Ld
🌿	MLY12RGa (**)	123B2701	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSIR	R	C-V	674	**1537**	**1.74**	1821	**1660**	**1921**	**2.11**	10.4	Ld
🌿	MLY12RGb (**)	123B2702	10.70	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	674	**1537**	**1.90**	1821	**1660**	**1921**	**2.30**	10.4	Ld
🌿	MPT12RG (**)	123B2703	12.10	3/8	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	794	**1810**	**1.90**	2145	**1955**	**2263**	**2.30**	12.6	Pd
🌿	MPT14RG (**)	123B2705	14.32	1/2	HBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	794	**1810**	**1.78**	2145	**2204**	**2551**	**2.17**	13.5	Pd
	MX18TG	123B2519	18.40	7/8	HMBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1095	**2523**	**1.76**	2989	**2726**	**3155**	**2.15**	17.0	Xd
	MX21TG	123B2709	20.72	1	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1217	**2799**	**1.74**	3318	**3026**	**3502**	**2.12**	17.6	Xd
	MS26TG	123B2524	25.93	1 3/8	HMBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	1516	**3729**	**1.96**	4436	**4038**	**4674**	**2.37**	23.0	Sd
	MS34TG	123B2711	34.42	1 3/8	HBP	F	200-220/230V 50/60Hz	CSR	R	C-V	2158	**4910**	**1.86**	5755	**5280**	**6111**	**2.23**	23.0	Sd
	MS18T3	123B2520	18.10	7/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	976	**2487**	**1.85**	2976	**2700**	**3125**	**2.25**	20.0	Sb
	MS22T3	123B2522	21.75	1	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1140	**3014**	**1.97**	3615	**3277**	**3793**	**2.40**	20.0	Sb
	MS26T3	123B2525	25.93	1 3/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	1516	**3729**	**1.86**	4436	**4038**	**4674**	**2.25**	18.6	Sd
	MS34T3	123B2526	34.42	1 5/8	HMBP	F	400/440V 50/60Hz	3PHASE	R	C-V	2176	**4948**	**1.73**	5797	**5321**	**6159**	**2.10**	22.8	Sd

🌿 環保冷媒壓縮機
◢ 新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（□） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

	條件			
	CECOMAF		ASHRAE	
	LBP	HMBP/HBP	LBP	HMBP/HBP
蒸發溫度 ° C	-25	5	-23.3	7.2
冷凝溫度 ° C	55	55	55	55
液體溫度 ° C	55	55	32	46
吸氣溫度 ° C	32	32	32	35
環境溫度 ° C	32	32	32	35

R290

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R290 LBP • 50 Hz

天然冷媒

型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -30	-25 W	-25 COP	-10	ASHRAE -23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	重量 Kg	設計
ND36AA (**)	123B3101	3.6	1/10	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	71	**93**	**0.73**	184	**109**	**126**	**0.95**	6.40	Db
NLY45LAa	123B3102	4.56	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	115	**151**	**1.04**	298	**176**	**204**	**1.35**	10.0	Lc
NLY45LAb	123B3103	4.56	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	115	**151**	**1.11**	298	**176**	**204**	**1.44**	10.0	Lc
NUT55CAa	123B3104	5.50	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	152	**196**	**1.25**	381	**227**	**263**	**1.63**	8.90	Ub
NUT55CAb	123B3105	5.50	1/6	LBP	F	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	152	**196**	**1.38**	381	**227**	**263**	**1.79**	8.90	Ub
NLY60LAa	123B3106	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	152	**198**	**1.02**	388	**230**	**266**	**1.33**	10.3	Lc
NLY60LAb	123B3107	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	152	**198**	**1.09**	388	**230**	**266**	**1.42**	10.3	Lc
NLY60CAa	123B3108	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	152	**198**	**1.02**	388	**230**	**266**	**1.33**	10.3	Lc
NLY60CAb	123B3109	5.98	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	152	**198**	**1.09**	388	**230**	**266**	**1.42**	10.3	Lc
NUT60CAa	123B3110	6.00	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	170	**223**	**1.30**	431	**261**	**302**	**1.69**	9.15	Ub
NUT60CAb	123B3111	6.00	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	170	**223**	**1.39**	431	**261**	**302**	**1.80**	9.15	Ub
NUT70CAa	123B3112	6.70	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	195	**246**	**1.31**	436	**288**	**333**	**1.69**	9.20	Ub
NUT70CAa	123B3112	6.70	1/5	LBP	F	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	195	**246**	**1.39**	436	**288**	**333**	**1.80**	9.20	Ub
NLY80LAa	123B3114	8.10	1/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	201	**263**	**1.04**	524	**306**	**354**	**1.35**	10.9	Ld
NLY80LAb	123B3115	8.10	1/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	201	**263**	**1.10**	524	**306**	**354**	**1.43**	10.9	Ld
NLY90LAa	123B3116	9.09	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	236	**306**	**1.05**	590	**355**	**411**	**1.37**	11.1	Ld
NLY90LAb	123B3117	9.09	1/3	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	236	**306**	**1.11**	590	**355**	**411**	**1.44**	11.1	Ld
NLY12LAa	123B3118	10.7	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	267	**359**	**0.94**	746	**420**	**486**	**1.23**	11.3	Ld
NLY12LAb	123B3119	10.7	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	267	**359**	**1.00**	746	**420**	**486**	**1.30**	11.3	Ld
NPY12LAa	123B3120	12.10	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	308	**401**	**1.04**	781	**465**	**538**	**1.35**	12.3	Pd
NPY12LAb	123B3121	12.10	3/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	308	**401**	**1.15**	781	**465**	**538**	**1.49**	12.3	Pd
NPY14LAa	123B3122	14.32	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	375	**484**	**1.05**	926	**560**	**648**	**1.35**	12.8	Pd
NPY14LAb	123B3123	14.32	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	375	**484**	**1.14**	926	**560**	**648**	**1.48**	12.8	Pd
NPT16LA	123B3124	16.15	1/2	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	445	**556**	**1.15**	1122	**650**	**752**	**1.50**	12.8	Pd
NPT18LA (**)	123B3125	18.00	5/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	510	**637**	**1.16**	1286	**745**	**862**	**1.51**	12.7	Pd
NX18FBa	123B3126	18.40	5/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	471	**603**	**1.11**	1193	**705**	**816**	**1.44**	16.0	Xd
NX21FBa	123B3127	20.72	3/4	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	507	**667**	**1.09**	1285	**780**	**903**	**1.42**	16.0	Xd
NX23FBa	123B3128	23.20	7/8	LBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	600	**737**	**1.08**	1394	**862**	**998**	**1.41**	17.5	Xd

環保冷媒壓縮機
新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（□） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R290 LBP • 60 Hz

天然冷媒

	型號	丹佛斯代碼（□）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C							重量	設計
											CECOMAF (W)				ASHRAE				
											-30	-25		-10	-23.3				
												W	COP		kcal/h	W	COP	Kg	
	NLY45LRa	123B3129	4.56	1/6	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	136	**178**	**1.00**	349	**207**	**240**	**1.30**	10.3	Lc
	NLY45LRb	123B3130	4.56	1/6	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	136	**178**	**1.06**	349	**207**	**240**	**1.38**	10.3	Lc
	NLY60LRa	123B3131	5.98	1/5	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	197	**257**	**1.11**	504	**300**	**347**	**1.44**	10.3	Lc
	NLY60LRb	123B3132	5.98	1/5	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	197	**257**	**1.16**	504	**300**	**347**	**1.51**	10.3	Lc
	NLY80LRa	123B3133	8.10	1/4	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	244	**319**	**1.05**	625	**373**	**432**	**1.37**	10.9	Lc
	NLY80LRb	123B3134	8.10	1/4	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	244	**319**	**1.12**	625	**373**	**432**	**1.46**	10.9	Lc
	NLY90LRa (**)	123B3135	9.09	1/3	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	275	**359**	**1.05**	704	**417**	**483**	**1.36**	11.2	Ld
	NLY90LRb (**)	123B3136	9.09	1/3	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	275	**359**	**1.12**	704	**417**	**483**	**1.44**	11.2	Ld
	NPY12LRa	123B3137	12.10	1/8	LBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	361	**470**	**1.05**	922	**546**	**632**	**1.35**	12.3	Pd
	NPY12LRb	123B3138	12.10	1/8	LBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	361	**470**	**1.12**	922	**546**	**632**	**1.44**	12.3	Pd
	NPY14LFa (**)	123B3139	14.32	1/2	LBP	F	208-230V 60Hz	CSIR	R	C-V	465	**605**	**1.42**	1187	**702**	**813**	**1.83**	12.3	Pd
	NPY14LFb (**)	123B3140	14.32	1/2	LBP	F	208-230V 60Hz	CSR	R	C-V	465	**605**	**1.56**	1187	**702**	**813**	**2.01**	12.3	Pd

環保冷媒壓縮機
新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40–41 頁的設計圖
（□）壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R290 HMBP • 50 Hz

天然冷媒

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP (以 W/W 為單位) 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
	ND30MBd	123B3501	3.1	1/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	142	**318**	**1.80**	376	**328**	**380**	**2.11**	6.40	Dd
	ND36MBd (**)	123B3502	3.6	1/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	167	**374**	**1.67**	442	**385**	**446**	**1.95**	6.50	Dd
	NL40TBa	123B3503	4.05	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	RSIR	R	C	194	**434**	**1.88**	513	**445**	**515**	**2.20**	9.5	Lc
	NLY45RAa	123B3504	4.56	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	237	**518**	**2.15**	609	**530**	**613**	**2.51**	10.0	Lc
	NLY45RAb	123B3505	4.56	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	237	**518**	**2.35**	609	**530**	**613**	**2.75**	10.0	Lc
	NLY60RAa	123B3506	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	324	**703**	**2.21**	829	**720**	**833**	**2.58**	10.4	Lc
	NLY60RAb	123B3507	5.98	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	324	**703**	**2.40**	829	**720**	**833**	**2.79**	10.4	Lc
	NLY75RAa	123B3508	7.57	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	395	**857**	**2.26**	1010	**883**	**1022**	**2.65**	11.0	Ld
	NLY75RAb	123B3509	7.57	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	395	**857**	**2.42**	1010	**883**	**1022**	**2.84**	11.0	Ld
	NLY80RAa	123B3510	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	411	**929**	**2.22**	1103	**955**	**1105**	**2.60**	11.4	Ld
	NLY80RAb	123B3511	8.10	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	411	**929**	**2.39**	1103	**955**	**1105**	**2.80**	11.4	Ld
	NLY90RAa	123B3512	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	480	**1054**	**2.20**	1244	**1080**	**1250**	**2.56**	11.4	Ld
	NLY90RAb	123B3513	9.09	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	480	**1054**	**2.38**	1244	**1080**	**1250**	**2.78**	11.4	Ld
	NPY12RAa	123B3701	12.10	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	655	**1462**	**2.12**	1728	**1500**	**1736**	**2.45**	12.3	Pd
	NPY12RAb	123B3702	12.10	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	655	**1462**	**2.33**	1728	**1500**	**1736**	**2.70**	12.3	Pd
	NPT14RA	123B3703	14.32	1/2	HBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	769	**1724**	**2.30**	2038	**1776**	**2056**	**2.69**	12.3	Pd
	NX18TBa (**)	123B3514	18.40	3/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	886	**2041**	**2.23**	2415	**2102**	**2433**	**2.61**	16.8	Xc
	NX21TBa	123B3515	20.72	7/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	979	**2266**	**2.18**	2678	**2334**	**2701**	**2.55**	17.3	Xd

R290 HMBP • 60 Hz

天然冷媒

	型號	丹佛斯代碼 (□)	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP (以 W/W 為單位) 蒸發溫度 °C CECOMAF (W) -15	5 W	5 COP	10	ASHRAE 7.2 kcal/h	7.2 W	7.2 COP	重量 Kg	設計
	NLY45RRa	123B3516	4.56	1/6	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	279	**615**	**2.06**	725	**633**	**733**	**2.41**	10.5	Lc
	NLY45RRb	123B3517	4.56	1/6	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	279	**615**	**2.23**	725	**633**	**733**	**2.61**	10.5	Lc
	NLY60RRa	123B3518	5.98	1/5	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	372	**820**	**2.08**	968	**845**	**978**	**2.43**	10.8	Lc
	NLY60RRb	123B3519	5.98	1/5	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	372	**820**	**2.26**	968	**845**	**978**	**2.65**	10.8	Lc
	NLY75RRa	123B3520	7.57	1/5	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	467	**1029**	**2.14**	1215	**1060**	**1227**	**2.50**	11.0	Ld
	NLY75RRb	123B3521	7.57	1/5	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	467	**1029**	**2.37**	1215	**1060**	**1227**	**2.77**	11.0	Ld
	NLY80RRa	123B3522	8.10	1/4	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	496	**1092**	**2.09**	1289	**1125**	**1302**	**2.45**	11.1	Ld
	NLY80RRb	123B3523	8.10	1/4	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	496	**1092**	**2.28**	1289	**1125**	**1302**	**2.67**	11.1	Ld
	NLY90RRa (**)	123B3524	9.09	1/3	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSIR	R	C-V	562	**1239**	**2.19**	1462	**1269**	**1469**	**2.56**	11.4	Ld
	NLY90RRb (**)	123B3525	9.09	1/3	HMBP	F	115-127V 60Hz	CSR	R	C-V	562	**1239**	**2.36**	1462	**1269**	**1469**	**2.76**	11.4	Ld

環保冷媒壓縮機
新型號
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40-41 頁的設計圖
(□) 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

R290 HMBP • 50 | 60 Hz

變頻壓縮機

型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度 rpm	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C							重量 Kg	設計
									CECOMAF (W)				ASHRAE				
									-15	+5		+10	+7.2				
										W	COP		kcal/h	W	(W/W)		
NLT60FSN	123B3991	5.98	HMBP	F	220-240V 50/60Hz	ECM	C	1800	180	**476**	**2.76**	578	**466**	**539**	**3.08**	10.8	Lc
								2100	214	**557**	**2.79**	675	**545**	**631**	**3.12**		
								2400	244	**633**	**2.75**	764	**619**	**716**	**3.07**		
	123B3992**				100-127V 50/60Hz			3000	308	**787**	**2.63**	948	**770**	**891**	**2.94**		
								3600	358	**941**	**2.55**	1144	**920**	**1065**	**2.85**		

R290 LBP • 50 | 60 Hz

變頻壓縮機

型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度 rpm	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C							重量 Kg	設計
									CECOMAF (W)				ASHRAE				
									-30	-25		-10	-23.3				
										W	COP		kcal/h	W	(W/W)		
	123B3993				220-240V 50/60Hz			1800	196	**257**	**1.18**	521	**300**	**347**	**1.52**		
								2100	233	**306**	**1.28**	601	**352**	**407**	**1.65**		
NPT12FSC (*)		12.10	LBP	F		ECM	C	2400	268	**349**	**1.26**	680	**405**	**469**	**1.63**	12.1	Pc
	123B3994				100-127V 50/60Hz (**)			3000	326	**419**	**1.25**	-	**485**	**561**	**1.60**		
								3600	393	**506**	**1.22**	-	**585**	**677**	**1.57**		

環保冷媒壓縮機
(*) 不同電壓範圍的電子驅動器。
(**) 開發中型號佈建效能/資料。
參閱第 40-41 頁的設計圖
（Ω）壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

	條件			
	CECOMAF		ASHRAE	
	LBP	HMBP/HBP	LBP	HMBP/HBP
蒸發溫度 ° C	-25	5	-23.3	7.2
冷凝溫度 ° C	55	55	55	55
液體溫度 ° C	55	55	32	46
吸氣溫度 ° C	32	32	32	35
環境溫度 ° C	32	32	32	35

R600a

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R600a LBP • 50 Hz

型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C						重量 Kg	設計
										CECOMAF (W)				ASHRAE			
										-30	-25 W	-25 COP	-10	-23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	
HD40AA	123B4101	4.06	1/20	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	36	**44**	**0.67**	94	**50**	**58**	**0.86**	5.2	Db
HLY45AAa	123B4102	4.56	1/12	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	36	**52**	**0.97**	111	**60**	**69**	**1.25**	6.8	Lb
HLY45AAb	123B4103	4.56	1/12	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	36	**52**	**1.02**	112	**60**	**69**	**1.32**	6.8	Lb
HLY55AAa	123B4104	5.46	1/9	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	44	**62**	**1.03**	130	**72**	**83**	**1.33**	8.9	Lb
HLY55AAb	123B4105	5.46	1/9	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	44	**62**	**1.10**	131	**72**	**83**	**1.42**	8.9	Lb
HLY70AAa	123B4106	6.65	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	59	**80**	**1.08**	162	**92**	**106**	**1.37**	9.1	Lb
HLY70AAb	123B4107	6.65	1/8	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	59	**81**	**1.15**	163	**93**	**108**	**1.46**	9.1	Lb
HLY80AAa	123B4108	8.10	1/7	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	74	**99**	**1.11**	201	**113**	**131**	**1.41**	9.1	Lb
HLY80AAb	123B4109	8.10	1/7	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	74	**99**	**1.17**	203	**113**	**131**	**1.49**	9.1	Lb
HLY90AAa	123B4110	9.09	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	84	**109**	**1.11**	230	**125**	**145**	**1.41**	9.5	Lc
HLY90AAb	123B4111	9.09	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	84	**111**	**1.17**	233	**127**	**147**	**1.49**	9.5	Lc
HLY99AAa	123B4112	9.95	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	90	**119**	**1.10**	248	**136**	**157**	**1.40**	10.6	Lc
HLY99AAb	123B4113	9.95	1/6	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	90	**119**	**1.16**	249	**137**	**159**	**1.48**	10.6	Lc
HPY12AAa	123B4114	12.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	107	**144**	**1.12**	300	**165**	**191**	**1.43**	11.0	Pc
HPY12AAb	123B4115	12.10	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	107	**144**	**1.18**	300	**165**	**191**	**1.50**	11.0	Pd
HPY12AGa	123B4116	12.10	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	107	**144**	**1.10**	300	**165**	**191**	**1.40**	10.9	Pc
HPY12AGb	123B4117	12.10	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSCR	P	C	107	**144**	**1.16**	300	**165**	**191**	**1.48**	10.9	Pc
HPY14AAa	123B4118	14.32	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	124	**166**	**1.13**	344	**190**	**220**	**1.43**	11.0	Pc
HPY14AAb	123B4119	14.32	1/5	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	124	**166**	**1.18**	344	**190**	**220**	**1.50**	11.0	Pd
HPY14AJa	123B4120	14.32	1/5	LBP	S	100V 50/60Hz	RSIR	P	C	122	**161**	**1.03**	336	**185**	**214**	**1.25**	11.0	Pc
HPY14AJb	123B4121	14.32	1/5	LBP	S	100V 50/60Hz	RSCR	P	C	122	**161**	**1.07**	336	**185**	**214**	**1.35**	11.0	Pd
HPY16AAa	123B4122	16.15	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	136	**181**	**1.13**	380	**208**	**241**	**1.44**	11.0	Pc
HPY16AAb	123B4123	16.15	1/4	LBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	136	**181**	**1.19**	380	**208**	**241**	**1.51**	11.0	Pd

R600a LBP • 60 Hz

型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 °C						重量 Kg	設計
										CECOMAF (W)				ASHRAE			
										-30	-25 W	-25 COP	-10	-23.3 kcal/h	-23.3 W	-23.3 COP	
HPY14AJa	123B4120	14.32	1/5	LBP	S	100V 50/60Hz	RSIR	P	C	141	**190**	**1.07**	390	**220**	**255**	**1.35**	11.0	Pc
HPY14AJb	123B4121	14.32	1/5	LBP	S	100V 50/60Hz	RSCR	P	C	141	**190**	**1.13**	390	**220**	**255**	**1.44**	11.0	Pd
HPY12AGa	123B4116	12.10	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSIR	P	C	124	**167**	**1.08**	348	**191**	**221**	**1.37**	10.9	Pc
HPY12AGb	123B4117	12.10	1/4	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz	RSCR	P	C	124	**167**	**1.14**	348	**191**	**221**	**1.44**	10.9	Pc

環保冷媒壓縮機
新型號
參閱第 40–41 頁的設計圖
（Ω） 壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

R600a HMBP • 50 Hz

	型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	功率 hp	應用	CPR 冷卻	電壓頻率	馬達	啟動	膨脹	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C							重量	設計
											CECOMAF (W)				ASHRAE				
											-15	5		10	7.2				
												W	COP		kcal/h	W	COP	Kg	
	HD40MBa	123B4501	4.06	1/14	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	72	**178**	**1.65**	214	**182**	**211**	**1.91**	6.0	Dd
	HLY55MAa	123B4502	5.46	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	96	**250**	**2.20**	300	**255**	**295**	**2.51**	9.0	Lb
	HLY55MAb	123B4503	5.46	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	96	**250**	**2.32**	300	**255**	**295**	**2.67**	9.0	Lb
	HLY55MAac (***)	123B4504	5.46	1/10	HMBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	96	**250**	**2.20**	300	**255**	**295**	**2.51**	9.0	Lb
	HUY55MAa	123B4505	5.5	1/6	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	186	**239**	**2.28**	456	**280**	**324**	**2.96**	8.85	Ub
	HUY55MAb	123B4506	5.5	1/6	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	186	**239**	**2.39**	456	**280**	**324**	**3.10**	8.85	Ub
	HLY70MAa	123B4507	6.65	1/8	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	120	**307**	**2.18**	370	**314**	**363**	**2.50**	8.4	Lb
	HLY70MAb	123B4508	6.65	1/8	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	120	**307**	**2.34**	370	**314**	**363**	**2.69**	8.4	Lb
	HLY70MAac (***)	123B4509	6.65	1/8	HMBP	S	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	120	**307**	**2.18**	370	**314**	**363**	**2.50**	8.4	Lb
	HLY70MAad (***)	123B4510	6.65	1/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	120	**307**	**2.18**	370	**314**	**363**	**2.50**	8.4	Lb
	HUY70MAa (**)	123B4511	6.7	1/5	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSIR	P	C	230	**296**	**2.28**	565	**346**	**400**	**2.96**	9.00	Ub
	HUY70MAb (**)	123B4512	6.7	1/5	HMBP	S	220-240V 50Hz	RSCR	P	C	230	**296**	**2.34**	565	**346**	**400**	**3.04**	9.00	Ub
	HLY99RAa	123B4513	9.95	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	197	**460**	**2.07**	553	**470**	**544**	**2.39**	10.2	Lc
	HLY99RAb	123B4514	9.95	1/5	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	197	**460**	**2.26**	553	**470**	**544**	**2.61**	10.2	Lc
	HPY12RAa	123B4515	12.10	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	252	**562**	**2.12**	680	**575**	**666**	**2.45**	10.5	Pc
	HPY12RAb	123B4516	12.10	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	252	**562**	**2.32**	680	**575**	**666**	**2.68**	10.5	Pc
	HPY14RAa	123B4517	14.32	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	294	**670**	**2.11**	808	**685**	**793**	**2.43**	10.9	Pd
	HPY14RAb	123B4518	14.32	1/4	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	294	**670**	**2.31**	808	**685**	**793**	**2.66**	10.9	Pd
	HPY16RAa	123B4519	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSIR	R	C-V	334	**753**	**2.40**	905	**770**	**891**	**2.40**	11.1	Pd
	HPY16RAb	123B4520	16.15	3/8	HMBP	F	220-240V 50Hz	CSR	R	C-V	334	**753**	**2.27**	905	**770**	**891**	**2.62**	11.1	Pd

R600a LBP | MBP | HBP • DC 50 | 60 Hz

行動壓縮機

	型號	丹佛斯代碼（Ω）	排氣量 cm³	應用	冷媒壓縮機	電壓頻率	馬達	膨脹	速度	製冷能力 COP（以 W/W 為單位） 蒸發溫度 ° C								重量	設計
										CECOMAF (W)						ASHRAE			
										-30	-25		-10	+ 10		-23.3			
									rpm		W	COP				kcal/h	W	(W/W)	Kg	
	HD36FDC 12-42V (*)	123B4928	3.6	LBP MBP HBP	S / F	12-24-42V DC	ECM	C	1500	16	**19**	**1.03**	44	112		**22**	**25**	**1.26**	5.5	Db (**)
									2000	20	**25**	**1.05**	58	147		**28**	**32**	**1.28**		
									2500	26	**31**	**1.06**	72	182		**35**	**41**	**1.30**		
									3000	30	**37**	**1.02**	86	216		**42**	**49**	**1.24**		
									3500	34	**42**	**1.01**	102	250		**48**	**56**	**1.22**		


環保冷媒壓縮機
新型號
參閱第 40–41 頁的設計圖
(**) 開發中型號。佈建效能/資料。
(***) 第一個小寫字母代表：
b = 包含運轉電容；a = 不包含運轉電容
第二個小寫字母代表：
c = 使用啟動電容器進行靜態冷卻；a = 不使用啟動電容器進行靜態冷卻；d = 使用啟動電容器進行風扇冷卻；b = 不使用啟動電容器進行風扇冷卻
（Ω）壓縮機訂購代碼。如您欲訂購棧板包裝的壓縮機，前三碼請使用123F取代123B。

條件	CECOMAF		ASHRAE	
	LBP	HMBP/HBP	LBP	HMBP/HBP
蒸發溫度 ° C	-25	5	-23.3	7.2
冷凝溫度 ° C	55	55	55	55
液體溫度 ° C	55	55	32	46
吸氣溫度 ° C	32	32	32	35
環境溫度 ° C	32	32	32	35

技術資訊

壓縮機尺寸圖


D 系列



	A (mm)
Db	149.5
Dc	157.5
Dd	162.5

	圖例
AS	吸氣
SC	排氣
SZ	吸氣


L 系列



	A (mm)
Lb	175
Lc	185.6
Ld	198

	圖例
AS	吸氣
SC	排氣
SZ	吸氣


U 系列



	A (mm)
Ub	173.5
Uc	176.5

	圖例
AS	服務
SC	排氣
SZ	吸氣


P 系列



	A (mm)
Pc	198.1
Pd	210.5

	圖例
AS	吸氣
SC	排氣
SZ	吸氣


X 系列



	A (mm)
Xc	215
Xd	221

	圖例
AS	吸氣
SC	排氣
SZ	服務


S 系列 (閥件)



	A (mm)
Sb	252
Sc	265
Sd	276

套管	
	圖例
AS	吸氣
SC	排氣
SZ	服務

S 系列 (閥件)



	A (mm)
Sb	252
Sc	265
Sd	276

VALVE	
	圖例
AS	Valve serv.
SC	排氣
SZ	服務

包裝方式

獨立包裝

		外箱尺寸 （mm）			棧板尺寸 （mm）	
	機種	長度	寬度	高度	長度	寬度
壓縮機	D	257	172	145/160	1010	1010
	U	300	192	167/185	1200	1050
	L 及 P	300	192	167/185/198/214	1200	1050
	X & P（含接線盒）	320	192	222	1050	1050
	X	347	207	230	1050	1050
	S	282	215	363	1010	1010

工

		工業包裝尺寸 （mm）		棧板尺寸 （mm）	
	機種	長度	寬度	長度	寬度
壓縮機	D	1010	1010	1010	1010
	U (TIR)	1120	810	1200	800
	U（容器）	1120	810	1120	800
	L & P	1060	990	1050	1050
	X	1050	1020	1050	1050
	S	1050	1050	1050	1050

每板數量

	工業包裝			獨立包裝		
機種	數量/層	層數	數量/板	數量/層	層數	數量/板
D	24	5	120	24	5	120
U	18	5	90	20	5	100
L	24	5	120	20	5	100
P	24	5	120	20	5	100
P 含接線盒	24	5	120	16	4	64
X	17	4	68	16	4	64
X 含接線盒	17	4	68	15	4	60
S	24	2	48	16	3	48

固定配件


固定配件方便設備製造商固定壓縮機並安裝在製冷系統上。

固定腳座


機種	固定腳座	
D	歐規4個含內軸直徑為16mm的孔洞： 70x170mm	
U	歐規4個含內軸直徑為16mm的孔洞： 70x170mm	
L / P	歐規 4 個直徑為 16mm（含內軸）的孔洞： 70 x 170 mm	美國類型 兩組 4 個孔洞： 1. 直徑為 16mm（含內軸）的孔洞： 70 x 170 mm 2. 直徑為 ¾ 英吋（19 mm）含內軸的孔洞： 4 x 61/2 英吋（101.6 x 165 mm）
X	4個直徑為19 mm（¾ 英吋）含內軸的孔洞： 114.3 x178 mm（41/2 x 7 英吋）	
S	4個直徑為19 mm（¾ 英吋）含內軸的孔洞： 122.2 x 200.2 mm（413/16 x 7 7/8 英吋）	

固定座（安裝配件）


標準
D. 16 固定淨量



美國腳座
D. 19 固定淨量




扭力板手
D. 16 固定淨量（170x70）




1. 安裝衬套
2. 固定座




1. 卡夹
2. 墊片
3. 固定座
4. 軸




X 系列




S 系列




歐洲固定腳座
D 系列




歐洲固定腳座
L / P 系列



歐洲固定腳座
U 系列




美國固定腳座
L / P 系列




接線圖及電氣配件


RSIR 連接 (PTC)




RSIR CONNECTION (RELAY)




RSCR 連接




CSIR 連接




CSR 連接（電流繼電器 + NTC）




CSR CONNECTION (EXTERNAL CONNECTING BOX) (P, X ranges)




CSIR 連接（外部接線盒）（S 系列）




CSR 連接（外部接線盒）（S 系列）



3項連接 （S 系列）





備用零件表

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
GD24AA	123B1101	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9401	123B9101	-	-
GD24ADa	123B1150	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9403	123B9102	-	-
GD24ADb	123B1151	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9403	123B9103	123B9309	-
GD24MBc	123B1701	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9404	123B9104	123B9311	-
GD24MEa	123B1555	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9405	123B9102	-	-
GD24MEc	123B1717	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9406	123B9105	123B9309	-
GD24NBa	123B1405	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	-
GD24NEa	123B1401	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9408	123B9102	-	-
GD30AA	123B1102	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9410	123B9101	-	-
GD30AG	123B1103	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9411	123B9101	-	-
GD30MBa	123B1501	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9412	123B9101	-	-
GD30MBb	123B1502	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9413	123B9101	-	-
GD30MBc	123B1503	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9414	123B9106	123B9311	-
GD30MBd	123B1504	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9415	123B9106	123B9311	-
GD30MEa	123B1556	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9416	123B9102	-	-
GD30MEb	123B1557	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9408	123B9102	-	-
GD30MEc	123B1558	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9406	123B9107	123B9309	-
GD30MEd	123B1559	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9417	123B9107	123B9309	-
GD30NEa	123B1403	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9408	123B9102	-	-
GD36AA	123B1104	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9411	123B9101	-	-
GD36AD	123B1152	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9416	123B9102	-	-
GD36AFa	123B1105	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9418	123B9101	-	-
GD36AFb	123B1106	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9407	123B9106	123B9311	-
GD36MBa	123B1505	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9419	123B9101	-	-
GD36MBb	123B1506	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9409	123B9101	-	-
GD36MBc	123B1507	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9421	123B9106	123B9311	-
GD36MBd	123B1508	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9422	123B9106	123B9311	-
GD36MEa	123B1560	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9416	123B9102	-	-
GD36MEb	123B1561	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9408	123B9102	-	-
GD36MEc	123B1562	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9425	123B9108	123B9309	-
GD36MEd	123B1563	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9426	123B9108	123B9309	-
GD40AA	123B1107	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9427	123B9101	-	-
GD40AF	123B1108	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9418	123B9101	-	-
GD40MBa	123B1509	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9428	123B9101	-	-
GD40MBb	123B1510	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9409	123B9101	-	-
GD40MBc	123B1511	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9430	123B9106	123B9311	-
GD40MBd	123B1512	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9431	123B9106	123B9311	-
GD40MEa	123B1564	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9432	123B9102	-	-
GD40MEb	123B1565	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9433	123B9102	-	-
GD40MEc	123B1566	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9434	123B9109	123B9309	-
GD40MEd	123B1567	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9435	123B9109	123B9309	-
GD40MGd	123B1703	CSIR 繼電器	230V 50/60Hz	123B9431	123B9106	123B9311	-
GD40NEa	123B1404	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9416	123B9102	-	-
GL11TB	123B1591	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9436	123B9110	123B9312	-
GL45AAa	123B1111	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9440	123B9113	-	-
GL45AAb	123B1112	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9440	123B9106	123B9311	-
GL45ADa	123B1153	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9441	123B9102	-	-
GL45ADb	123B1154	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9405	123B9108	123B9309	-
GL45ANa	123B1113	RSIR PTC	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9418	123B9113	-	-
GL45MG	123B1704	CSIR 繼電器	230V 50/60Hz	123B9444	123B9112	123B9311	-
GL45PB	123B1515	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9404	123B9114	-	-

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
GL45PE	123B1568	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9445	123B9115	-	-
GL45TB	123B1516	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9404	123B9111	123B9311	-
GL45TE	123B1569	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9445	123B9116	123B9309	-
GL45TG	123B1517	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9439	123B9112	123B9311	-
GL60AAa	123B1116	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9418	123B9113	-	-
GL60AAb	123B1117	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9404	123B9111	123B9311	-
GL60ADa	123B1155	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9433	123B9102	-	-
GL60ADb	123B1156	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9425	123B9116	123B9309	-
GL60ANa	123B1118	RSIR PTC	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9450	123B9113	-	-
GL60ANb	123B1119	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9404	123B9112	123B9311	-
GL60ANc	123B1120	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9451	123B9112	123B9311	-
GL60MG	123B1705	CSIR 繼電器	230V 50/60Hz	123B9402	123B9107	123B9311	-
GL60PB	123B1520	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9453	123B9117	-	-
GL60PE	123B1570	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9456	123B9168	-	-
GL60TB	123B1521	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9112	123B9311	-
GL60TC	123B1523	CSIR 繼電器	100V 50/60Hz	123B9455	123B9118	123B9309	-
GL60TE	123B1571	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9456	123B9118	123B9309	-
GL60TG	123B1522	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9457	123B9107	123B9311	-
GL80AAa	123B1123	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9461	123B9101	-	-
GL80AAb	123B1124	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9112	123B9312	-
GL80ADa	123B1157	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9432	123B9102	-	-
GL80ADb	123B1158	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9462	123B9118	123B9318	-
GL80ANa	123B1125	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9459	123B9113	-	-
GL80ANb	123B1126	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9464	123B9108	123B9315	-
GL80ANc	123B1127	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9425	123B9108	123B9315	-
GL80MG	123B1706	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9425	123B9119	123B9312	-
GL80PB	123B1526	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9120	-	-
GL80PE	123B1574	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9467	123B9121	-	-
GL80TB	123B1527	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9468	123B9107	123B9312	-
GL80TC	123B1529	CSIR 繼電器	100V 50/60Hz	123B9469	123B9122	123B9318	-
GL80TE	123B1575	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9467	123B9122	123B9318	-
GL80TG	123B1528	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9470	123B9119	123B9312	-
GL90AAa	123B1130	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9402	123B9101	-	-
GL90AAb	123B1131	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9444	123B9112	123B9312	-
GL90ADa	123B1159	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9471	123B9102	-	-
GL90ADb	123B1160	CSIR ⊠⊠	115V 60Hz	123B9472	123B9122	123B9318	-
GL90ANa	123B1132	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9474	123B9113	-	-
GL90ANb	123B1133	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9425	123B9110	123B9315	-
GL90ANc	123B1134	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9475	123B9110	123B9315	-
GL90MG	123B1707	CSIR 繼電器	230V 50/60Hz	123B9477	123B9109	123B9312	-
GL90PB	123B1532	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9417	123B9123	-	-
GL90PE	123B1578	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9469	123B9121	-	-
GL90TB	123B1533	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9457	123B9110	123B9312	-
GL90TC	123B1535	CSIR 繼電器	100V 50/60Hz	123B9478	123B9122	123B9318	-
GL90TE	123B1579	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9469	123B9122	123B9318	-
GL90TG	123B1534	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9435	123B9109	123B9312	-
GL99AAa	123B1165	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9480	123B9101	-	-
GL99AAb	123B1166	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9444	123B9108	123B9315	-
GL99ADa	123B1161	RSIR PTC	115V 60Hz	123B9471	123B9102	-	-
GL99ADb	123B1162	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9471	123B9122	123B9318	-
GLY12RAa	123B1708	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9549	123B9110	123B9312	-
GLY12RAb	123B1709	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9549	123B9169	123B9312	123B9212
GLY12RGa	123B1710	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9502	123B9110	123B9312	-

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
GLY12RGb	123B1711	CSR 繼電器 + NTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9502	123B9169	123B9312	123B9212
GLY45AAa	123B1109	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9486	123B9101	-	-
GLY45AAb	123B1110	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9486	123B9101	-	123B9213
GLY45RAa	123B1513	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9404	123B9111	123B9311	-
GLY45RAb	123B1514	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9404	123B9125	123B9311	123B9210
GLY60AAa	123B1114	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9487	123B9101	-	-
GLY60AAb	123B1115	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9487	123B9101	-	123B9210
GLY60RAa	123B1518	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9112	123B9311	-
GLY60RAb	123B1519	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9126	123B9311	123B9210
GLY80AAa	123B1121	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9402	123B9101	-	-
GLY80AAb	123B1122	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9402	123B9101	-	123B9211
GLY80RAa	123B1524	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9488	123B9107	123B9312	-
GLY80RAb	123B1525	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9488	123B9127	123B9312	123B9211
GLY80RDa	123B1572	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9472	123B9121	123B9312	-
GLY80RDb	123B1573	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9489	123B9124	123B9313	123B9216
GLY90AAa	123B1128	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9408	123B9101	-	-
GLY90AAb	123B1129	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9408	123B9101	-	123B9211
GLY90RAa	123B1530	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9435	123B9119	123B9312	-
GLY90RAb	123B1531	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9466	123B9128	123B9312	123B9211
GLY90RDa	123B1576	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9491	123B9129	123B9313	-
GLY90RDb	123B1577	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9472	123B9130	123B9313	123B9216
GP12CB	123B1139	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9465	123B9123	-	-
GP12FB	123B1140	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9465	123B9110	123B9312	-
GP12PB	123B1592	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9436	123B9131	-	-
GP12PE	123B1582	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9132	-	-
GP12TB	123B1593	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9436	123B9110	123B9312	-
GP12TE	123B1583	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9318	-
GP12TG	123B1594	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9495	123B9116	123B9312	-
GP12YG	123B1802	CSIR 繼電器	230V 50/60Hz	123B9472	123B9136	123B9312	-
GP14CB	123B1141	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9131	-	-
GP14CG	123B1142	RSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9464	123B9115	-	-
GP14FB	123B1143	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9109	123B9316	-
GP14FC	123B1144	CSIR 繼電器	100V 50/60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
GP14FE	123B1163	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
GP14PB	123B1538	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9455	123B9135	-	-
GP14PE	123B1586	RSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9496	123B9134	-	-
GP14TB	123B1712	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9455	123B9116	123B9312	-
GP14TE	123B1587	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9496	123B9134	123B9318	-
GP14TG	123B1539	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9497	123B9136	123B9312	-
GP14YB	123B1803	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9432	123B9113	-	123B9219
GP16CB	123B1147	RSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9115	-	-
GP16FB	123B1148	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9116	123B9316	-
GP16FC	123B1149	CSIR 繼電器	100V 50/60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
GP16FE	123B1164	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
GP16TB	123B1713	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9498	123B9136	123B9316	-
GP16TE	123B1718	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9496	123B9137	123B9318	-
GP16TG	123B1714	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9482	123B9118	123B9316	-
GPT16RG	123B1715	CSR 繼電器 + NTC	200-220/220-230V 50/60Hz	123B9498	123B9139	123B9316	123B9225
GPT18RA	123B1716	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9499	123B9139	123B9312	123B9225
GPY12AAa	123B1135	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9408	123B9101	-	-
GPY12AAb	123B1136	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9408	123B9101	-	123B9212
GPY12LAa	123B1137	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9421	123B9109	123B9315	-
GPY12LAb	123B1138	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9421	123B9140	123B9315	123B9222

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
GPY12RAa	123B1536	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9502	123B9116	123B9312	-
GPY12RAb	123B1537	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9312	123B9212
GPY12RDa	123B1580	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
GPY12RDb	123B1581	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9491	123B9141	123B9314	123B9216
GPY14RAa	123B1540	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9499	123B9116	123B9315	-
GPY14RAb	123B1541	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9498	123B9133	123B9315	123B9222
GPY14RDa	123B1584	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9496	123B9138	123B9314	-
GPY14RDb	123B1585	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9496	123B9143	123B9314	123B9217
GPY16LAa	123B1145	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9109	123B9312	-
GPY16LAb	123B1146	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9466	123B9140	123B9312	123B9222
GPY16RAa	123B1542	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9499	123B9118	123B9315	-
GPY16RAb	123B1543	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9499	123B9139	123B9315	123B9222
GPY16RDa	123B1588	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9496	123B9138	123B9314	-
GPY16RDb	123B1589	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9496	123B9143	123B9314	123B9217
GX18TB	123B1544	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9482	123B9122	123B9315	-
GX18TG	123B1545	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9489	123B9129	123B9315	-
GX21TB	123B1546	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9472	123B9129	123B9316	-
GX23TB	123B1547	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9491	123B9129	123B9316	-
GX23TG	123B1548	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9316	-
GS26T3	123B1551	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9505	123B9144	-	-
GS26TB	123B1549	CSIR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9506	123B9145	123B9301	-
GS26TG	123B1550	CSIR Box Size S	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9507	123B9145	123B9301	-
GS30TB	123B1552	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9506	123B9146	123B9302	123B9201
GS30TG	123B1553	CSR Box Size S	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9507	123B9147	123B9304	123B9205
GS34TB	123B1554	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9508	123B9146	123B9304	123B9201
GS34TF	123B1590	CSR Box Size S	220-230V 60Hz	123B9509	123B9147	123B9304	123B9205
HD40AA	123B4101	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9401	123B9101	-	-
HD40MBa	123B4501	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9511	123B9101	-	-
HLY45AAa	123B4102	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9512	123B9101	-	-
HLY45AAb	123B4103	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9512	123B9101	-	123B9209
HLY55AAa	123B4104	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9513	123B9101	-	-
HLY55AAb	123B4105	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9513	123B9101	-	123B9209
HLY55MAa	123B4502	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	-
HLY55MAb	123B4503	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	123B9209
HLY70AAa	123B4106	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9515	123B9101	-	-
HLY70AAb	123B4107	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9515	123B9101	-	123B9209
HLY70MAa	123B4507	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
HLY70MAb	123B4508	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	123B9209
HLY80AAa	123B4108	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9486	123B9101	-	-
HLY80AAb	123B4109	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9486	123B9101	-	123B9209
HLY90AAa	123B4110	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	-
HLY90AAb	123B4111	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	123B9210
HLY99AAa	123B4112	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	-
HLY99AAb	123B4113	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9407	123B9101	-	123B9210
HLY99RAa	123B4513	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9439	123B9111	123B9312	-
HLY99RAb	123B4514	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9439	123B9125	123B9312	123B9211
HPY12AAa	123B4114	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
HPY12AAb	123B4115	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	123B9210
HPY12AGa	123B4116	RSIR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9461	123B9101	-	-
HPY12AGb	123B4117	RSCR PTC	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9461	123B9101	-	123B9210
HPY12RAa	123B4515	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9107	123B9312	-
HPY12RAb	123B4516	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9127	123B9312	123B9212
HPY14AAa	123B4118	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9461	123B9101	-	-

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
HPY14AAb	123B4119	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9487	123B9101	-	123B9211
HPY14AJa	123B4120	RSIR PTC	100V 50/60Hz	123B9517	123B9102	-	-
HPY14AJb	123B4121	RSCR PTC	100V 50/60Hz	123B9517	123B9102	-	123B9217
HPY14RAa	123B4517	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9465	123B9107	123B9312	-
HPY14RAb	123B4518	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9465	123B9127	123B9312	123B9212
HPY16AAa	123B4122	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9480	123B9101	-	-
HPY16AAb	123B4123	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9480	123B9101	-	123B9211
HPY16RAa	123B4519	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9457	123B9107	123B9312	-
HPY16RAb	123B4520	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9457	123B9127	123B9312	123B9212
ML40TB	123B2501	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9417	123B9107	123B9311	-
ML40TG	123B2502	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9464	123B9108	123B9311	-
ML45FB	123B2103	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9439	123B9112	123B9311	-
ML45FG	123B2104	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9439	123B9107	123B9311	-
ML45FR	123B2160	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9499	123B9136	123B9309	-
ML45TB	123B2503	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9417	123B9107	123B9311	-
ML45TG	123B2504	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9464	123B9108	123B9311	-
ML60FB	123B2107	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9107	123B9311	-
ML60FG	123B2108	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9466	123B9119	123B9311	-
ML60FR	123B2143	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9482	123B9118	123B9309	-
ML60TB	123B2507	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9464	123B9108	123B9311	-
ML60TG	123B2508	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9436	123B9110	123B9311	-
ML60TR	123B2529	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9472	123B9122	123B9318	-
ML80FB	123B2111	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9466	123B9109	123B9312	-
ML80FG	123B2112	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9502	123B9136	123B9312	-
ML80FR	123B2146	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9494	123B9129	123B9318	-
ML80TB	123B2511	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9436	123B9110	123B9312	-
ML80TG	123B2512	CSIR 繼電器	200-240V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9455	123B9116	123B9312	-
ML90FB	123B2115	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9523	123B9109	123B9312	-
ML90FG	123B2116	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9502	123B9136	123B9312	-
ML90FR	123B2147	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9318	-
ML90TB	123B2515	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9455	123B9116	123B9312	-
ML90TG	123B2516	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9482	123B9136	123B9312	-
MLT90CD	123B2149	RSCR PTC	115V 60Hz	123B9432	123B9102	-	123B9216
MLT90CDc	123B2150	CSR Relay + NTC	115V 60Hz	123B9472	123B9130	123B9313	123B9216
MLT90LD	123B2148	CSR Relay + NTC	115V 60Hz	123B9472	123B9130	123B9313	123B9216
MLY12LAa	123B2119	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9502	123B9116	123B9312	-
MLY12LAb	123B2120	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9502	123B9133	123B9312	123B9222
MLY40AAa	123B2101	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9461	123B9101	-	-
MLY40AAb	123B2102	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9461	123B9101	-	123B9211
MLY45LAa	123B2105	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9431	123B9112	123B9311	-
MLY45LAb	123B2106	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9431	123B9126	123B9311	123B9211
MLY60LAa	123B2109	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9107	123B9311	-
MLY60LAb	123B2110	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9127	123B9311	123B9211
MLY60LDa	123B2144	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9482	123B9118	123B9313	-
MLY60LDb	123B2145	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9499	123B9150	123B9313	123B9216
MLY60RAa	123B2505	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9502	123B9119	123B9311	-
MLY60RAb	123B2506	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9128	123B9311	123B9212
MLY60RDa	123B2527	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9491	123B9122	123B9313	-
MLY60RDb	123B2528	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9472	123B9124	123B9313	123B9216
MLY80LAa	123B2113	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9470	123B9119	123B9312	-
MLY80LAb	123B2114	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9525	123B9128	123B9312	123B9222
MLY80RAa	123B2509	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9498	123B9116	123B9315	-
MLY80RAb	123B2510	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9502	123B9133	123B9315	123B9222

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
MLY80RDa	123B2530	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9494	123B9134	123B9314	-
MLY80RDb	123B2531	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9491	123B9141	123B9314	123B9216
MLY90LAa	123B2117	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9526	123B9109	123B9315	-
MLY90LAb	123B2118	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9526	123B9140	123B9315	123B9222
MLY90RAa	123B2513	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9499	123B9116	123B9315	-
MLY90RAb	123B2514	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9498	123B9133	123B9315	123B9222
MP12FB	123B2165	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9435	123B9116	123B9312	-
MP12FG	123B2166	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9499	123B9136	123B9315	-
MP12FR	123B2151	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9496	123B9134	123B9318	-
MP12TG	123B2517	CSR Box	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9482	123B9153	123B9307	123B9218
MP14FB	123B2124	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9455	123B9136	123B9316	-
MP14FE	123B2154	CSIR 繼電器	115V 60Hz	123B9496	123B9138	123B9318	-
MP14FG	123B2125	CSIR 繼電器	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9482	123B9118	123B9316	-
MPT12CD	123B2153	RSCR PTC	115V 60Hz	123B9471	123B9102	-	123B9216
MPT12LA	123B2123	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9312	123B9222
MPT12LD	123B2152	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9527	123B9141	123B9314	123B9216
MPT12RA	123B2518	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9499	123B9151	123B9315	123B9215
MPT14LA	123B2126	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9498	123B9151	123B9312	123B9222
MPT14LD	123B2155	CSR 繼電器 + NTC	115V 60Hz	123B9496	123B9143	123B9314	123B9227
MPT14LF	123B2156	CSR 繼電器 + NTC	208-230V 60Hz	123B9498	123B9139	123B9315	123B9219
MPT14RA	123B2704	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9482	123B9139	123B9315	123B9226
MPT16LA	123B2127	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9502	123B9151	123B9316	123B9219
MX16TBa	123B2706	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9491	123B9159	123B9321	123B9219
MX18FBa	123B2129	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9497	123B9139	123B9312	123B9219
MX18TBa	123B2707	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9491	123B9159	123B9321	123B9219
MX18TG	123B2519	CSR Box	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9494	123B9156	123B9302	123B9207
MX21FBa	123B2130	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9482	123B9160	123B9316	123B9219
MX21FG	123B2131	CSR Box	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9472	123B9156	123B9302	123B9207
MX21TBa	123B2708	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9494	123B9161	123B9316	123B9215
MX21TG	123B2709	CSR Box	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9496	123B9156	123B9302	123B9207
MX23FBa	123B2132	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9472	123B9159	123B9316	123B9219
MX23FG	123B2133	CSR Box	200-220V 50Hz & 220-230V 60Hz	123B9491	123B9153	123B9304	123B9203
MS18T3	123B2520	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9505	123B9144	-	-
MS22T3	123B2522	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9505	123B9144	-	-
MS22TB	123B2521	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9507	123B9154	123B9302	123B9203
MS26F3	123B2136	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9505	123B9144	-	-
MS26FB	123B2134	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9528	123B9155	123B9304	123B9201
MS26FF	123B2157	CSR Box Size S	208-230V 60Hz	123B9529	123B9153	123B9304	123B9207
MS26FG	123B2135	CSR Box Size S	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9530	123B9153	123B9304	123B9207
MS26T3	123B2525	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9531	123B9144	-	-
MS26TB	123B2523	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9507	123B9154	123B9304	123B9203
MS26TG	123B2524	CSR Box Size S	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9509	123B9156	123B9304	123B9204
MS30F3	123B2138	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9532	123B9144	-	-
MS30FB	123B2137	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9533	123B9152	123B9304	123B9203
MS30FF	123B2158	CSR Box Size S	208-230V 60Hz	123B9509	123B9153	123B9304	123B9207
MS30FG	123B2159	CSR Box Size S	230V 60Hz	123B9533	123B9156	123B9304	123B9204
MS34F3	123B2140	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9534	123B9144	-	-
MS34FB	123B2139	CSR Box Size S	220V 50Hz	123B9507	123B9157	123B9304	123B9203
MS34T3	123B2526	3ph Size S	400-440V 50/60Hz 3ph	123B9537	123B9144	-	-
MS34TB	123B2710	CSR Box Size S	220-240V 50Hz	123B9538	123B9154	123B9304	123B9204
MS34TG	123B2711	CSR Box Size S	200-220V 50Hz & 230V 60Hz	123B9548	123B9156	123B9304	123B9228
NL40TBb	123B3526	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9105	123B9311	-
NLY12LAa	123B3118	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9470	123B9116	123B9312	-

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
NLY12LAb	123B3119	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9312	123B9222
NLY45LAa	123B3102	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9431	123B9112	123B9311	-
NLY45LAb	123B3103	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9431	123B9126	123B9311	123B9211
NLY45LRa	123B3129	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9470	123B9118	123B9313	-
NLY45LRb	123B3130	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9470	123B9150	123B9313	123B9216
NLY45RAa	123B3504	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9105	123B9311	-
NLY45RAb	123B3505	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9431	123B9163	123B9311	123B9210
NLY45RRa	123B3516	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9489	123B9118	123B9320	-
NLY45RRb	123B3517	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9489	123B9150	123B9320	123B9216
NLY60CAa	123B3108	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
NLY60CAb	123B3109	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9541	123B9101	-	123B9211
NLY60LAa	123B3106	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9107	123B9311	-
NLY60LAb	123B3107	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9127	123B9311	123B9211
NLY60LRa	123B3131	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9482	123B9122	123B9313	-
NLY60LRb	123B3132	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9482	123B9124	123B9313	123B9216
NLY60RAa	123B3506	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9454	123B9112	123B9311	-
NLY60RAb	123B3507	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9126	123B9311	123B9211
NLY60RRa	123B3518	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9489	123B9118	123B9309	-
NLY60RRb	123B3519	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9489	123B9150	123B9309	123B9216
NLY75RAa	123B3508	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9502	123B9116	123B9315	-
NLY75RAb	123B3509	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9315	123B9222
NLY75RRa	123B3520	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9494	123B9129	123B9309	-
NLY75RRb	123B3521	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9494	123B9130	123B9309	123B9216
NLY80LAa	123B3114	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9470	123B9119	123B9312	-
NLY80LAb	123B3115	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9454	123B9128	123B9312	123B9222
NLY80LRa	123B3133	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9482	123B9129	123B9318	-
NLY80LRb	123B3134	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9482	123B9130	123B9318	123B9216
NLY80RAa	123B3510	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9542	123B9116	123B9315	-
NLY80RAb	123B3511	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9315	123B9222
NLY80RRa	123B3522	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9494	123B9129	123B9309	-
NLY80RRb	123B3523	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9494	123B9130	123B9309	123B9216
NLY90LAa	123B3116	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9498	123B9109	123B9312	-
NLY90LAb	123B3117	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9140	123B9312	123B9222
NLY90RAa	123B3512	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9498	123B9116	123B9315	-
NLY90RAb	123B3513	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9542	123B9133	123B9315	123B9222
NLY90RRa	123B3524	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9496	123B9129	123B9309	-
NLY90RRb	123B3525	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9496	123B9130	123B9309	123B9216
NPT14RA	123B3703	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9482	123B9139	123B9315	123B9219
NPT16LA	123B3124	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9151	123B9316	123B9225
NPY12LAa	123B3120	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9502	123B9116	123B9312	-
NPY12LAb	123B3121	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9470	123B9133	123B9312	123B9222
NPY12LRa	123B3137	CSIR 繼電器	115-127V 60Hz	123B9494	123B9129	123B9309	-
NPY12LRb	123B3138	CSR 繼電器 + NTC	115-127V 60Hz	123B9494	123B9130	123B9309	123B9216
NPY12RAa	123B3701	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9499	123B9136	123B9315	-
NPY12RAb	123B3702	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9499	123B9151	123B9315	123B9222
NPY14LAa	123B3122	CSIR 繼電器	220-240V 50Hz	123B9498	123B9136	123B9315	-
NPY14LAb	123B3123	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9498	123B9151	123B9315	123B9222
NUT55CAa	123B3104	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
NUT55CAb	123B3105	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	123B9211
NUT60CAa	123B3110	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
NUT60CAb	123B3111	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	123B9211
NUT70CAa	123B3112	RSIR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	-
NUT70CAb	123B3113	RSCR PTC	220-240V 50Hz	123B9458	123B9101	-	123B9212

丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

型號	訂購代碼	馬達	電壓	保護器	繼電器	啟動電容	運轉電容
NX18FBa	123B3126	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9497	123B9139	123B9312	123B9219
NX21FBa	123B3127	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9482	123B9160	123B9316	123B9219
NX21TBa	123B3515	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9491	123B9164	123B9321	123B9219
NX23FBa	123B3128	CSR 繼電器 + NTC	220-240V 50Hz	123B9472	123B9159	123B9316	123B9219

ENGINEERING
TOMORROW

丹佛斯商用壓縮機

是製冷及暖通空調壓縮機和冷凝機組的跨國性供應商。我們的優質創新產品為您的企業提供最佳能效解決方案，可實現節能環保和降低產品生命週期成本的目標。

我們擁有40年全密式壓縮機的豐富開發經驗以及獨特變頻技術，在業界奠定全球領導品牌地位。我們的研發中心和製造工廠橫跨三大洲。



丹佛斯Turbocor磁懸浮壓縮機



丹佛斯變頻渦卷壓縮機



丹佛斯渦卷壓縮機



Danfoss Optyma 冷凝機組



Danfoss Maneurop 往復壓縮機



丹佛斯輕商用冷凍壓縮機

我們的產品應用廣泛，包括屋頂機、冷藏櫃、家用空調、熱泵、冷庫、超級市場、鮮奶保存槽和工業冷卻設備。

http://cc.danfoss.com

Danfoss Commercial Compressors, BP 331, 01603 Trévoux Cedex, France | +334 74 00 28 29

member of:
ASERCOM
www.asercom.org

Danfoss 对其目录、手册以及其它印刷资料可能出现的错误不负任何责任。Danfoss 保留未预先通知而更改产品的权利。该限制并适用于已订购但更改并不会过多改变已同意规格的货物。
本材料所引用的商标均为相应公司之财产。Danfoss 及 Danfoss 的标记均为Danfoss A/S 之注册商标。全权所有。

© Danfoss | DCS (CC) | 2016.11