

Монтажні пластини з теплоізолятором для «сухого» монтажу нагрівального кабелю під паркетну дошку

Монтажні теплоізолюючі пластини **DEVicell™** призначені для встановлення нагрівального кабелю «сухим способом» під дерев'яною або ламінованою паркетною дошкою.

Застосовується для встановлення всередині приміщень. Використовується для повного опалення приміщень або для комфортного підігріву поверхні підлоги – систем «Тепла підлога».

Максимальна встановлювана потужність – 100 Вт/м².

Максимальна потужність нагрівального кабелю – 10 Вт/м, тож рекомендується застосовувати кабель **DEViflex™ 10T**.

Виготовляється як двохшарова конструкція – теплоізолятор з напресованим профільованим алюмінієвим теплорозподільвальним покриттям. До комплекту входять заскочки для з'єднання окремих пластин між собою.

Можливе встановлення під керамічною плиткою або подібним покриттям. У такому разі клей, ґрунтовка та інші матеріали мають бути призначені для встановлення на алюмінії.

Технічні характеристики

- конструкція: пінополістирол з алюмінієвим покриттям
- розмір пластини: 50 x 100 см, 0,5 м²
- товщина: 13 мм
- площа комплектів: 2 м² (4 пластини)
5 м² (10 пластин)
50 м² (100 пластин, палета)
- товщина алюмінієвого покриття: 0,8 мм
- теплоізоляція: вогнетривкий пінополістирол EPS
- термічний опір: 0,26 м²·°K/Вт
- звукоізоляція: -3 дБ
- стійкість до деформації: 3670 кг/м²
- макс. робоча температура: 80 °C
- максимальна потужність кабельної системи: 100 Вт/м²
- крок укладання кабелю: 10 см
- гарантія: 10 років



Асортимент DEVicell™

Код товару	Назва	Опис	шт./м²
140F 1131	DEVicell™	2 м², 4 пластини, 100 Вт/м² макс.	1 уп. / 2 м²
140F 1130	DEVicell™	5 м², 10 пластин, 100 Вт/м² макс.	1 уп. / 5 м²
140F 1132	DEVicell™	50 м², 100 пластин, 100 Вт/м² макс.	1 палета/ 50 м²
18 055 300	Набір для встановлення датчика температури	Гофрована трубка довжиною 2,5 м Ø10 мм, заглушка датчика температури, фольга алюмінієва клейка 27x15 см – 2 шт.	1 уп.

