

DEVIDry™ 100

Нагрівальні мати і терморегулятори для «сухого» встановлення під ламінат і паркетну дошку

DEVIDry™ 100

Нагрівальні мати з теплоізолятором. Застосовуються всередині приміщень для комфортного підігріву поверхні підлоги або для повного опалення. Призначені для підлог із бетонною або із схожою основою для швидкого «сухого» встановлення під покриттям підлоги. Як покриття може використовуватись паркет, ламінат, паркетна дошка. Є розділювальним шаром (заміняють підкладку під паркет/ламінат).

Питома потужність – 100 Вт/м² (230 В).

Термічний опір покриття має бути не більше 0,18 м²·К/Вт.

Нагрівальні мати виготовляються як багатошарова конструкція, яка складається з тонкого нагрівального кабелю, закріпленого на алюмінієвій фользі і покритого з обох сторін спеціальним спіненим пластиком. Служить як додаткова тепло- і звукоізоляція. По краях мати розташовані спеціальні роз'єми для підключення матів один до одного.

Для рівномірного заповнення всієї площі підлоги застосовується мат-заповнювач **DEVIDry™ FM**. Встановлюється на ділянках, де відсутні нагрівальні мати **DEVIDry™**, наприклад, на крайових ділянках.

DEVIDry™ Pro Kit

Набір для підключення і керування нагрівальними матами **DEVIDry™** з терморегулятором **DEVireg™ Touch**. Застосовується тільки для дерев'яного покриття підлоги. Включає в себе електронний терморегулятор **DEVireg™ Touch** з датчиком температури підлоги на проводі, кабель підключення до мату 3 м (10 А), ключ для роз'ємів та алюмінієву клейку стрічку.

Технічні характеристики DEVIDry™ 100

• товщина:	8 мм
• нагрівальний елемент:	одножильний нагрівальний кабель
• клас захисту від вологи:	IP X7
• клас безпеки:	II □ (подвійна ізоляція)
• питома потужність:	100 Вт/м² (230 В)
• ізоляція:	подвійна
• макс. струм однієї системи:	10 А
• точкове навантаження:	>2000H
• термічний опір:	0,125 м²·К/Вт
• звукоізоляція:	–17 дБ
• сертифікація:	CE
• гарантія:	5 років

DEVIDry™ 100



DEVIDry™ Pro Kit



DEVIDry™ X



DEVIDry™ Supply Cord


Асортимент DEVIDry™

Код товару	Назва	Площа обігріву, м²	Розміри, м	Потужність/струм (230 В), Вт/А	Опір, Ом
89 300 020	DEVIDry™ 100, 1 м², нагрівальний мат	0,4	1 x 1	40/0,17	1325
89 300 022	DEVIDry™ 100, 2 м², нагрівальний мат	1,4	1 x 2	140/0,61	380
89 300 024	DEVIDry™ 100, 3 м², нагрівальний мат	2,4	1 x 3	240/1,04	220
89 300 026	DEVIDry™ 100, 4 м², нагрівальний мат	3,4	1 x 4	340/1,48	155
89 300 028	DEVIDry™ 100, 5 м², нагрівальний мат	4,4	1 x 5	440/1,91	120
89 300 030	DEVIDry™ FM1, мат-заповнювач, 1 м²		1 x 1		
89 300 031	DEVIDry™ FM2, мат-заповнювач, 2 м²		1 x 2		
89 300 032	DEVIDry™ FM4, мат-заповнювач, 4 м²		1 x 4		
19 911 006	DEVIDry™ Pro Kit, комплект: DEVIreg™ Touch White + кабель 3 м, 10 А + ключ + алюм. скотч				
19 911 009	DEVIDry™ Supply Cord, кабель для підключення регулятора до мату, 3 м, 10 А				
19 911 110	DEVIDry™ X25, кабель-подовжувач, 25 см, 10 А				
19 911 111	DEVIDry™ X100, кабель-подовжувач, 100 см, 10 А				
19 911 112	DEVIDry™ X200, кабель-подовжувач, 200 см, 10 А				


Монтаж нагрівальних матів DEVIDry™ під дерев'яне покриття без стяжки




1. Комплекти для підключення, нагрівальний мат DEVIDry™ 100.




2. Визначте площу укладання та розташування нагрівальних матів.




3. Підберіть нагрівальні мати, регулятор, мати-заповнювачі.




4. Розгорніть нагрівальний мат на підлозі.




5. З'єднайте роз'єми сусідніх нагрівальних матів.




6. Використовуйте спеціальний ключ для роз'ємів.



7. Встановіть у паз датчик температури підлоги на проводі.



8. Під'єднайте роз'єм кабелю живлення, укладіть мати-заповнювачі.



9. Перевірте опір матів і датчика. Укладіть ламінат тощо.