


Make it easy, make it DEVI

Die DEVI Control-App ermöglicht die Steuerung der Fußbodenheizung über Bluetooth-Technologie, wenn Sie sich zu Hause aufhalten. Die Bluetooth-Technologie erleichtert die Programmierung des Thermostats **DEVIreg Room™** oder **DEVIreg Basic™** aus einer Entfernung von bis zu 10 Metern.



Herunterladen aus dem
Apple App Store.



Herunterladen aus dem
Google Play Store.



DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI




DEVIreg™ Basic

Modulare
2-Teile-Konstruktion

85 mm x 85 mm
x 20-24 mm

Einbautiefe: 22 mm

 **EcoDesign**



DEVIreg™ Room

Modulare
2-Teile-Konstruktion

85 mm x 85 mm
x 20-24 mm

Einbautiefe: 22 mm

Option zur Auswahl des
Frontpanels mit R2,5
oder R8.

Möglichkeit zur
Verwendung von Adaptern
für verschiedene Rahmen
55 mm x 55 mm.

 **EcoDesign**


Schauen Sie sich das
Anleitungsvideo auf
devi.com an.

Perfektes Timing.

DEVIreg™ Basic
DEVIreg™ Room

DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI



 **EcoDesign**


AD484038321180de-020101

2 Jahre Garantie

DEVIreg™ Basic



DEVIreg™ Room



Werte und Vorteile	Basic	Room
Kombinierte, Raum- oder Fußboden-Temperaturregelung für nur Boden-/nur Raum-/Kombinierte Temperaturregelung		X
Sensoranpassung		X
Gangreserve		X
Steuerung von elektrischen Fußbodenheizungselementen entsprechend der Raumtemperatur		X
Intuitiver programmierbarer Timer-Thermostat	X	X
Erfüllt die Anforderungen an die Ökodesign-Richtlinie Lot 20	X	X
Steuerung von elektrischen Fußbodenheizungselementen	X	X
Nur feste Installation	X	X
Passt aufgrund der speziellen zweiteiligen Konstruktion zu einer Vielzahl von Rahmen (55 mm x 55 mm)	X	X
Drehrad zur manuellen Temperatureinstellung und der Aktivierung von Funktionen zur intuitiven Steuerung	X	X
Schnell und intuitiv einzurichten mit dem In-App-Assistenten	X	X
Reduzierung der Heizkosten durch ein Energiesparprogramm	X	X
Gewährleistet die gewünschte Bodentemperatur zur richtigen Zeit	X	X
Bodentemperaturregelung für Komfortheizung	X	X

	DEVIreg™ Basic	DEVIreg™ Room
Technische Daten		
Abmessungen	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (Einbautiefe: 22 mm)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (Einbautiefe: 22 mm)
Montage	Unterputz	Unterputz
Gewicht	194 g	203 g
Betriebsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	max. 0,2 W	max. 0,2 W
Maximale ohmsche Last	16A / 3680 W @ 230 V	16A / 3680 W @ 230 V
Induktive Last	Cos = 0.3 max. 1A	Cos = 0.3 max. 1A
Sensorart	NTC 15 k @ 25 °C, 3 m (Standard)	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (default), NTC 2 kΩ @ 25 °C NTC 6.8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ @ 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C
Temperaturbereich	Von 5 °C bis 35 °C	Von 5 °C bis 35 °C (45°C)
Lagerungstemperaturbereich	Von - 25 °C bis -60 °C	von -25 °C bis 60 °C, 90 % rF (nicht kondensierend)
Frostschutz	Von 4 °C bis -14 °C (Standard 5°C)	Von 4 °C bis -14 °C (Standard 5 °C)
Schutzklasse IP	21	21
Schutzgrad	Klasse II	Klasse II
Überspannungskategorie	III	III
Zertifikat	CE, EAC	CE, EAC
Leitungsquerschnitt	max. 1 x 4 mm ² oder 2 x 2,5 mm ²	max. 1 x 4 mm ² oder 2 x 2,5 mm ²
Verschmutzungsgrad	2 (Hausgebrauch)	2 (Hausgebrauch)
Steuerungstyp	1B	1B
Softwareklasse	A	A
Regelungstyp	PWM - Pulsweitenmoduliert	PWM - Pulsweitenmoduliert