

ENGINEERING  
TOMORROW


*Danfoss*

Danfoss Climate Solutions - chauffage

# Catalogue Danfoss Electrique

Solutions de chauffage par le sol - mise hors gel et maintien en température des canalisations

1<sup>er</sup> janvier 2023



[www.chauffage.danfoss.fr](http://www.chauffage.danfoss.fr)

# BIENVENUE DANS NOTRE CATALOGUE

## DANFOSS ELECTRIQUE 2023

### Un bref historique

Historiquement connue pour son chauffage par le sol Infracable, la société Deléage fut rachetée par la société Danfoss SARL en 2011. A cette date, Deléage est devenue une marque du groupe Danfoss. En 2019, nous avons entrepris de transférer toute notre gamme de câbles électriques sous la marque Danfoss, en relevant le défi de transformer notre produit phare qui aujourd'hui s'appelle ECinfracable. Il bénéficie d'une garantie à vie et a été intégré comme solution de chauffage dans un immeuble collectif labellisé E+C- avec un niveau de performance E2C2. Retrouvez tous les détails de ce projet en page 19.



### Des projets à réaliser ensemble

Tous les noms de nos produits commencent par EC : E pour Electrique et C pour Câbles. Nous avons des câbles pour tous types d'applications, du chauffage par le sol dans les logements, bâtiments commerciaux ou tertiaires, au déneigement de toitures/sols, en passant par la mise hors gel ou le traçage. La qualité de nos câbles chauffants est reconnue, nous sommes et restons extrudeurs. Notre site de production fonctionne selon les recommandations TS16249 et est certifié ISO 14001 et notre bureau de dimensionnement technique situé à Saint Malo vous accompagne à toutes les étapes de votre projet.



Le groupe Danfoss est lui-même engagé dans une démarche responsable et a obtenu de l'organisme indépendant Ecovadis une médaille d'argent.

### SITES

## FRANCE ET EUROPE



# Sommaire

## GUIDE DE CHOIX

### Résidentiel **intérieur**

p 4 à 9

### Résidentiel **extérieur**

p 10 à 15

## AIDE AU DIMENSIONNEMENT

p 16-17

## PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

### Construction

neuve

p 24 à 26

### Rénovation

p 26 à 31

### Régulation

p 32 à 34



## CÂBLES POUR APPLICATIONS DE DÉNEIGEMENT CHAMBRES FROIDES ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

### Câbles chauffants

p 36 à 41



### Accessoires câbles chauffants

p 42



### Câbles autorégulants

p 44 à 49



### Accessoires câbles autorégulants

p 50



### Régulation

p 43 et 53



## SERVICES

p 56



## NOS SOLUTIONS

# EN MAISON INDIVIDUELLE

### PROTECTION DES ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

Vineyard  
p.52



ECsafe  
p.31



ECflex  
p.28

### DÉNEIGEMENT DES SOLS, ESCALIERS ET TOITURES



DEVisnow  
couronne  
p.38-39



ECsafe  
p.31



DEVisnow  
pré-tramé  
p.40



DEViasphalt  
p.41



ECfast  
p.42



ECtemp 850  
p.43



Sonde de sol  
p.43



Sonde de toiture  
p.43



RoofHook  
p.42



ECiceguard p.46




DEVisnow pré-tramé  
p.40



GuardHook p.50





## MAINTIEN EN TEMPÉRATURE ET MISE HORS GEL



ECpipeguard  
p.48



EChotwatt  
p.49



ECtemp 330  
p.51




ECtemp 610  
p.51


## CHAUFFAGE ET CONFORT




ECinfractable  
p.24



ECfoil  
p.30



ECmat PRE  
p.26  
ECmat STE  
p.27



ECflex  
p.28

Danfoss  
Reflect  
p.28



# JE FAIS CONSTRUIRE OU JE RÉNOVE L'ENSEMBLE DES SOLS

Je veux du confort et tous  
les avantages du **plancher  
chauffant électrique**

Pour les pièces à vivre (salon-séjour / cuisine / chambre),  
je choisis le confort d'un **chauffage au sol**.

 Voir une mise  
en oeuvre  
en vidéo



## CONFORT

Diffusion homogène de la chaleur, répartie dans toutes les pièces et il offre un toucher agréable permettant de marcher pieds nus chez soi.

## ESTHÉTISME

Totalement invisible et l'absence de radiateurs permet de libérer de l'espace.

## ÉCONOMIE

- Très bonne répartition de la chaleur permettant d'abaisser d'1° ou 2°C la température d'une pièce, ce qui correspond, à confort égal, à 7% de consommation d'énergie en moins.
- 1 seul abonnement en tout électrique.
- Pas d'entretien annuel.



## ▶ JE CHOISIS MON PRODUIT

### PLANCHER CHAUFFANT PREMIUM - GARANTIE À VIE

ECinfracable

p.23 & 24



### PLANCHER CHAUFFANT POUR LES PETITS BUDGETS

ECflex

p.25



## ▶ GUIDE DE CHOIX



Quelle est la surface  
de la pièce que je  
veux équiper ?



Je choisis la trame  
correspondante  
toujours plus  
petite que la surface  
à équiper



J'ai l'information  
de la puissance  
consommée par  
ma trame\*



| Pièces à<br>équiper (m²)<br>+ ou - 10 % | Trame à choisir (m²) | Puissance<br>(W) |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1,4                                     | 1,1                  | 120              |
| 1,9                                     | 1,6                  | 165              |
| 2,8                                     | 2,5                  | 240              |
| ...                                     | ...                  | ...              |

\* consommation maîtrisée par un thermostat programmable

Retrouvez les tableaux complets avec toutes les tailles disponibles  
en pages 24 et 25.

## ▶ JE PILOTE MON INSTALLATION EN WIFI


ECtemp smart

p. 32



Existe en  
plusieurs coloris





# JE RÉNOVE MA SALLE DE BAINS

**J'apporte du confort  
et de la réactivité dans ma salle  
de bains** même en complément  
du sèche-serviette



## RAPIDITÉ


Rapidité et facilité de pose.  
Les produits s'adaptent aux  
projets neufs ou à la rénovation.

## CONFORT

Temps de chauffe rapide  
pour un confort immédiat.

## ÉCONOMIE

Le désembueur miroir ne  
chauffe que lorsqu'on allume la  
lumière. Au sol, le thermostat  
programmable déclenche votre  
chauffage uniquement aux  
heures que vous choisissez !







**Pour un chauffage au sol rapide**  
à faible inertie avec un maximum de confort



## JE CHOISIS MON PRODUIT

### PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

ECmat PRE 85T

p. 26

ECmat STE 120T

p. 27



## JE PROGRAMME MES PLAGES DE CHAUFFAGE

### THERMOSTAT D'AMBIANCE

ECtemp Touch

p. 33



Existe en plusieurs couleurs





**Pour un miroir sans buée**

### FILM CHAUFFANT ANTI-BUÉE POUR MIROIR

ECfoil

p. 30





# JE RÉNOVE PARTIELLEMENT (CHANGEMENT DE REVÊTEMENT UNIQUEMENT)

Pour un maximum  
de confort **je choisis**  
**un plancher chauffant**

Pour le salon-séjour / cuisine / chambres.



Voir une mise  
en oeuvre  
en vidéo



**SIMPLICITÉ DE POSE**

**MINIMUM DE  
SURÉPAISSEUR**

**INVISIBLE**





## ► JE CHOISIS MON PRODUIT

### PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE

ECmat PRE 85T  
ECmat PRE 100T

p. 26



### JE MONTE EN GAMME ET J'AUGMENTE LA DIFFUSION DE CHALEUR

Reflect

p. 28



## ► JE PILOTE MON INSTALLATION EN WIFI


ECtemp Smart

p. 32



Existe en  
plusieurs coloris





## POUR L'HIVER, JE SUIS PRÉVOYANT (BIENS ET PERSONNES)

Je choisis **de déneiger**  
**facilement** mes accès extérieurs

### PRATIQUE


La programmation par régulateur muni d'une sonde de température et d'humidité anticipe la formation de verglas en déclenchant la mise en route des câbles. Plus besoin d'intervenir avec du sel qui détériore les sols.

Dans le garage, l'eau du robinet n'est jamais glacée.

### SÉCURISANT

Les potentiels accidents par glissade sont évités, mon véhicule est préservé !

**Finis la corvée  
de déneigement !**







Devant ma porte de garage,  
**l'accès est dégagé et mis en sécurité**

**TRAME  
DE DÉNEIGEMENT**

DEVIsnow

p. 38



Dans mon garage, je protège  
efficacement **mes alimentations  
d'eau et robinets**

**CÂBLE CHAUFFANT  
DE MISE HORS GEL**


ECpipeguard

p. 48



Sonde de sol





## POUR L'HIVER, JE SUIS PRÉVOYANT (BIENS ET PERSONNES)

Je choisis **de déneiger**  
**facilement** mes accès extérieurs



### PRATIQUE

La programmation par régulateur muni d'une sonde de température et d'humidité anticipe la formation de gel en déclenchant la mise en route des câbles. Plus besoin d'intervenir.

### SÉCURISANT

En empêchant la formation de stalactites, il n'est plus à craindre les détachements de ces pics de glace. Et les potentiels accidents par glissade sont également évités.

**Fini la corvée de  
déneigement !**







Sur ma terrasse, escaliers et cheminements,  
**j'anticipe neige et verglas**

**TRAME  
DE DÉNEIGEMENT**

DEVIsnow  
p. 38

**CÂBLE  
DE DÉNEIGEMENT**

ECsafe  
p. 39



Sur mon toit en hiver,  
**je soulage la structure**  
en réduisant le poids  
de la neige et **j'évite**  
**la formation de stalactites**

**TRAME  
DE DÉNEIGEMENT**

DEVIsnow  
p. 38



Sonde de toiture





# PROTECTION DES VÉGÉTAUX ET FORÇAGE DES SEMIS (VIGNES ET SERRES)

Une mini-vigne : **je veux protéger** les bourgeons du gel **pour préserver ma récolte**



Voir l'équipement d'un vignoble en vidéo



## CABLE CHAUFFANT DE PROTECTION

Vineyard

p.52

ECflex


p. 28



## PRATIQUE

- Réduction des contraintes quotidiennes et limitation du risque de perte de production de la récolte des raisins
- Meilleur confort dans les salles de traites (fond de fosse)
- Bien-être des animaux d'élevage (surface de couchage)
- Croissance des semis facilitée : chauffe avec une faible émission linéique pour ne pas griller les racines





# AMÉLIOREZ LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Chenils, poulaillers, étables,  
centres équestres


## PROTECTION DE LA DALLE

Trame ECsafe  
p. 39



## PROTECTION DES CANALISATIONS DES ABREUVOIRS

Traçage ECpipeheat  
p. 47




# AIDE AU DIMENSIONNEMENT


## • CHAUFFAGE

| APPLICATIONS              | PRODUITS                        | TYPE DE POSE                                                                                                | DIMENSIONNEMENT                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuf et rénovation        | <b>ECinfracable 100T</b>        | Pose sur isolant noyé dans une chape 5 cm                                                                   | 85 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 75 W/m <sup>2</sup> |
| Neuf et rénovation        | <b>ECinfracable 75T</b>         | Pose sur isolant noyé dans une chape 5 cm                                                                   | 65 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 55 W/m <sup>2</sup> |
| Neuf et rénovation        | <b>ECflex 100T</b>              | Pose sur isolant noyé dans une chape 5 cm                                                                   | 85 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 75 W/m <sup>2</sup> |
| Neuf et rénovation        | <b>ECflex 75T</b>               | Pose sur isolant noyé dans une chape 5 cm                                                                   | 65 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 55 W/m <sup>2</sup> |
| Rénovation                | <b>ECmat 85T PRE</b>            | Câble posé sur chape isolée noyé dans la colle à carrelage                                                  | 75 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 65 W/m <sup>2</sup> |
| Rénovation salle de bains | <b>ECmat 120T STE</b>           | Câble posé sur chape isolée noyé dans la colle à carrelage                                                  | 95 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>pour les pièces à géométrie compliquée 85 W/m <sup>2</sup> |
| Rénovation                | <b>Danfoss Reflect + ECflex</b> | Câble couronne ECflex 10t posé sur plaque aluminium. Recouvert par un parquet flottant ou par du carrelage. | 80 W/m <sup>2</sup> de la surface à couvrir<br>plaque : surface totale +10%                               |


### ECinfracable ou ECflex




### Danfoss Reflect



### ECmat PRE ou ECmat STE



### Chambre froide



## • Câbles pour applications de déneigement chambres froides et maintien en température


| APPLICATIONS                                | PRODUITS                          | TYPE DE POSE                                   | DIMENSIONNEMENT                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Déneigement de sol béton                    | <b>DEVIsnow</b>                   | Pose dans béton fixé sur treillis soudé        | 300 W/m <sup>2</sup> de la surface à déneiger                          |
| Déneigement de sol asphalte                 | <b>DEVlasphalt</b>                | Pose sur support stable à recouvrir d'asphalte | 250 ou 300 W/m <sup>2</sup> de la surface à déneiger                   |
| Déneigement escalier                        | <b>ECsafe 20T ou DEVIsnow 20T</b> | Pose sur support stable fixé avec ECfast       | 250 W/m <sup>2</sup><br>pour une marche de 25 cm, 3 passages de câble. |
| Mise hors gel sous sol de chambre froide    | <b>ECfreeze</b>                   | Pose dans béton fixé sur treillis soudé        | 15 à 20 W/m <sup>2</sup><br>un câble actif un câble secours            |
| Mise hors gel seuil de porte chambre froide | <b>ECsafe 20T ou DEVIsnow 30T</b> | Pose dans béton fixé sur treillis soudé        | Entre 250 et 400 W/m <sup>2</sup>                                      |



(suite)

| CONSEILS                                                                                     | THERMOSTAT ASSOCIÉ                   | THERMOSTAT POSSIBLE                                                | PARTICULARITÉS                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp TAI 0.5 compatible fil pilote | ECtemp Touch<br>ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone) | Câble garanti à vie  |
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp TAI 0.5 compatible fil pilote | ECtemp Touch<br>ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone) | Câble garanti à vie  |
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp TAI 0.5 compatible fil pilote | ECtemp Touch<br>ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone) |                                                                                                         |
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp TAI 0.5 compatible fil pilote | ECtemp Touch<br>ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone) |                                                                                                         |
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp Touch<br>ECtemp TAI 0.5       | ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone)                 | Câble mince <5,5 mm                                                                                     |
| Déduire éléments de salle de bains                                                           | ECtemp Touch<br>ECtemp 530           | ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone)                 | Câble mince <5,5 mm                                                                                     |
| Déduire éléments cuisine, sdb, cheminée, etc l'ensemble des éléments avec une emprise au sol | ECtemp Touch<br>ECtemp Smart         | ECtemp Smart<br>(WIFI avec application smartphone)                 | Pose sèche en parquet flottant                                                                          |

Exemple de plan de pose :



Chemin de roulement rampe d'accès



(suite)

| CONSEILS                                                  | THERMOSTAT ASSOCIÉ DE SERIE                          | THERMOSTAT POSSIBLE                          | PARTICULARITÉS                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pour bande de roulement, utiliser la longueur de la trame | ECtemp 850 détecteur de verglas et neige             | ECtemp 316, 330 sonde de dalle ou extérieure | Une liaison froide de 10 m largeur de 50, 75, 100 cm |
| Pour bande de roulement, utiliser la longueur de la trame | ECtemp 850 détecteur de verglas et neige             | ECtemp 316, 330 sonde de dalle ou extérieure | Une liaison froide de 10 m largeur de 50, 75, 100 cm |
|                                                           | ECtemp 850 détecteur de verglas et neige             | ECtemp 316, 330 sonde de dalle ou extérieure | Une liaison froide de 2,3 m                          |
| Puissance habituelle de dimensionnement 18 W/m²           | 2 X ECtemp 330 -10°C +10°C.<br>Câble actif et alarme |                                              | Câble couronne<br>Une liaison froide de 4 m          |
| Chiffrage d'un câble secours                              | ECtemp 330 -10°C +10°C.                              |                                              | DEVIsnow 1 liaison froide de 4 m                     |

# LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE PAR LE SOL EN RE 2020

## C'EST POSSIBLE !

### LA NOUVELLE REGLEMENTATION RE 2020

La nouvelle réglementation thermique RE 2020 va entrer en vigueur au 1er Janvier 2022 pour les bâtiments résidentiels. Cette réglementation se veut une rupture avec les précédentes et elle introduit de nouveaux critères à respecter.

En particulier il faudra maintenant tenir compte du contenu CO<sub>2</sub> des bâtiments.

Ce contenu sera analysé suivant deux paramètres :

- Le contenu en CO<sub>2</sub> lié aux énergies utilisées pour faire fonctionner le bâtiment
- Une ACV (analyse du cycle de vie) depuis la construction du bâtiment jusqu'à sa destruction en prenant en compte le contenu CO<sub>2</sub> des produits entrant dans sa construction.

Avec la baisse de la valeur du coefficient de conversion, avec l'importance nouvelle du contenu en CO<sub>2</sub> des énergies (et les systèmes électriques en produisent peu),

la position de l'électricité se voit renforcée.

**Le chauffage électrique par le sol aura sa place dans cette réglementation.** C'est une solution peu émettrice de CO<sub>2</sub>, à longue durée de vie et sans entretien.

Mais comme en RT2012, il faudra accompagner le plancher électrique de systèmes techniques performants, par exemple : isolation renforcée, système de production ECS basse consommation, photovoltaïque dans certains cas.

Pour aider nos clients à atteindre les seuils réglementaires, nous avons lancé un thermostat possédant le plus bas CA du marché pour l'application PRE.

### Ce qui change par rapport à la RT2012

- Nouvelle définition de la surface habitable prise en compte.
- Nouveaux fichiers météo.
- Nouveaux usages pris en compte en logements collectifs (par exemple ascenseurs).
- Nouveaux tableaux des besoins en ECS.
- Nouveaux indicateurs (DH, Cepnr, DH, IC construction, IC énergie).
- **Coefficient de conversion** de l'électricité revu, passant de 2,58 à **2,3**.
- Contenu en CO<sub>2</sub> de l'électricité revu, passant de 210 à 79 g CO<sub>2</sub>/kWh.
- Des contraintes renforcées sur les indicateurs Bbio et Cep.
- Autoconsommation prise en compte (panneaux photovoltaïques par exemple).

### LES INDICATEURS DE LA RE 2020 :



- Exemple d'étude RE 2020 réalisée sur une maison individuelle de 90m<sup>2</sup> en zone H2C :

#### ENVELOPPE :

- Hourdis isolant + isolant sur dalle R=2,2
- Brique + isolation intérieure laine de verre (120 mm)
- Comble, laine de verre soufflée (450 mm)
- Menuiserie PVC performante, coffre volet roulant U<sub>c</sub><0,4
- Gestion automatisée des volets roulants
- Perméabilité à l'air 0,5

#### EQUIPEMENTS :

- Chauffage Effet Joule
- Ballon thermodynamique 200l dans le volume chauffé
  - Avec fonctionnement jour
- 8 Panneaux solaires 3kW environ

CEP CONFORME RE 2020

CEP NR CONFORME RE 2020

BBIO CONFORME RE 2020



## RÉFÉRENCE

# LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ÉLECTRIQUE ECINFRACABLE S'INTÈGRE DANS LES PROJETS E+C-

**La réglementation thermique RE 2020 instaure la mise en place d'un calcul réglementaire sur le CO2 et l'analyse du cycle de vie des bâtiments.**

Le plancher chauffant électrique offre une solution de chauffage d'un rapport qualité prix indéniable avec des consommations des plus économiques.


**Exemple de réalisation d'un collectif en région Auvergne-Rhône-Alpes, labellisé E+C- avec un niveau de performance E2C2.**

**Ce projet a obtenu la médaille d'or lors du Challenge de l'habitat innovant 2020 de LCA-FFB.**



## LE LABEL E+C-

Le label E+C- est gage de qualité. En effet, les projets immobiliers ayant droit à cette labellisation doivent limiter au maximum le rejet de carbone dans l'atmosphère et être capable d'avoir un rendement énergétique positif.



# LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR LE SOL EN RÉNOVATION C'EST POSSIBLE !

En effet, le chauffage par le sol électrique n'est pas exclusivement réservé au logement neuf. Danfoss a développé de nombreux produits qui permettent de proposer des solutions de chauffage en rénovation. Rénovation complète d'une maison, d'une pièce, d'une partie de la maison : tout est envisageable.

Nos systèmes certifiés et simples de mise en œuvre permettent une liberté totale dans le choix de revêtement et assurent une température homogène dans la pièce.

## • La première chose qu'on peut changer en rénovation, c'est la régulation.

### ECtemp Smart

Eco-conception : consomme très peu (0,5 W) -  
détection fenêtre ouverte.



## • Ensuite, découvrez des produits ultra-fins à poser directement sur vos anciens revêtements.

### RÉNOVATIONS LÉGÈRES

#### ECmat STE

Système de Sol Tempéré Electrique idéal pour la rénovation des salles de bains car il peut être mis en œuvre sur l'ancien carrelage.




#### ECmat PRE

Système de plancher rayonnant électrique qui offre une grande simplicité de pose grâce à son câble mince (diamètre <5,5 mm) et son support autoadhésif est repositionnable.



#### Danfoss Reflect + ECflex

Système sec de chauffage par le sol électrique. Il est composé de plaques de polystyrène de 12mm, recouvertes d'une plaque aluminium rainurée pour accueillir le câble chauffant. Sa mise en œuvre est très rapide et sa hauteur de constitution minimale permet au système de s'intégrer facilement à la construction existante.



### RÉNOVATIONS LOURDES

#### ECinfracable

Un confort inégalé et une robustesse unique lors de la mise en œuvre. Puissances disponibles pour constructions répondant aux nouvelles exigences thermiques.



#### ECflex

Un treillis souple à dérouler et à recouper pour suivre la géométrie de la pièce. Puissances disponibles pour constructions répondant aux nouvelles exigences thermiques.



# Plancher Rayonnant Électrique

## CONSTRUCTION NEUVE

ECinfracable

p 24



ECflex

p 25



ECmat PRE

p 26



## RÉNOVATION

ECmat PRE

p 26



ECmat STE

p 27



Danfoss Reflect


+ ECflex

p 28



ECfoil

p 30



ECsafe

p 31



## RÉGULATION

ECtemp Smart

Régulation à distance

p 32



ECtemp Touch

p 33



ECtemp 530

p 34



ECtemp TAI 0.5

p 34



## CONSEILS TECHNIQUES

p 22



## • CONSTRUCTION NEUVE

# Généralités câbles chauffants

## TERMINOLOGIE

L'élément chauffant est constitué de 3 parties

- Le câble chauffant mono conducteur ou bi-conducteur, il peut être blindé (terre) ou pas.
- Les terminaisons ou jonctions.
- La liaison froide.

## CARACTERISTIQUES

- La tension d'alimentation ( $U = 400 \text{ V}, 230 \text{ V}, 24 \text{ V}$ )
- La résistance linéique ( $T = 0,04 \text{ Ohm/m}$  à  $32 \text{ Ohm/m}$ )
- La longueur de câble ( $l_g = 1 \text{ m}$  à  $460 \text{ m}$ )
- L'émission linéique ( $EL = 7 \text{ W/m}$  à  $33 \text{ W/m}$ )
- Le pas de pose ( $CC = 0,075$  à  $0,18 \text{ m}$ ) distance entre 2 passages de câble
- La résistance de l'élément chauffant ( $R$  en Ohm)
- La section de la liaison froide ( $S$  en  $\text{mm}^2$ )

L'émission linéique définit le type d'application, PRE  $17 \text{ W/m}$  maxi, Chambre froide  $7,5 \text{ W/m}$  etc.

## FORMULES

L'intensité (Ampère) :  $I = U/R$

La puissance d'un câble (Watt) :  $P = U^2/R$

L'émission linéique (Watt/mètre) :  $EL = P/l_g$

La résistance d'un câble (Ohm) :  $R = T.l_g$

La puissance surfacique ( $\text{W/m}^2$ ) :  $P_s = EL/CC$

Cette dernière formule est très utile en application extérieure

Si nous avons un besoin de  $300 \text{ W/m}^2$  avec un élément chauffant dont l'émission linéique est de  $30 \text{ W/m}$

Le pas de pose  $CC = EL/P_s$  soit  $30/300 = 0,1 \text{ m}$

## CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE

Si nous coupons un câble en deux, exemple un ECinfracable  $1650 \text{ W}$ , car la pièce est divisée en 2 pièces distinctes.

Initialement, ces caractéristiques sont :

$103 \text{ m}$ ,  $0,310 \text{ Ohm/m}$ ,  $16 \text{ W/m}$  et  $100 \text{ W/m}^2$

Après la modification, les 2 parties sont sous  $230 \text{ V}$ ,


les caractéristiques de chaque câble sont :

$51,5 \text{ m}$ ,  $0,310 \text{ Ohm/m}$ ,  $64 \text{ W/m}$  et  $402 \text{ W/m}^2$  soit  $3313 \text{ W}$

Avec  $100 \text{ W/m}^2$  la température de surface max est de  $28^\circ\text{C}$  avec  $19^\circ$  en ambiance.

Avec  $402 \text{ W/m}^2$  la température de surface max est de  $54^\circ\text{C}$  avec  $19^\circ$  en ambiance.

Détérioration rapide du câble et impossible de poser les pieds sur le carrelage.



## NORMES RÉGLEMENTAIRES

### Pour les installateurs.

- CPT PRE en vigueur (Cahier des Prescriptions Techniques du chauffage par Plancher Rayonnant Électrique).
- L'avis Technique en vigueur de l'élément chauffant (ECmat PRE, ECmat STE).
- La norme NF 52-302 ancien DTU 65-7 (Documents Techniques Unifiés de planchers chauffants).
- La norme NF 15-100 (installation électrique à basse tension).
- Appréciation Technique de Transition (ATT) ECinfracable ECflex.

### Pour les carreleurs.

- Le DTU 26-2 (chape et dalle à base de liants hydrauliques).
- La norme NF P61-202-1 ancien DTU 52-1 (revêtement de sols scellés).
- Le DTU 21-4 (utilisation des chlorures dans les mortiers).

• **CONSTRUCTION NEUVE INSTALLATION**

# ECinfracable

## Mise en œuvre PRE (Plancher Rayonnant Electrique)




Depuis une trentaine d'années, pour assurer un maximum de sécurité lors de la mise en œuvre, nous protégeons le câble mécaniquement de l'extérieur avec une ailette. Nous sommes désormais en mesure d'apporter ce même **niveau d'exigence** avec les nouveaux composants et l'évolution technologique du nouvel ECinfracable.

- ECinfracable est protégé dans sa structure interne par une triple gaine de haute qualité, le rendant résistant à une traction > à 500 N et pouvant supporter des déformations > 1500 N.
- Encore plus de sécurité à la jonction câble chauffant - liaison froide avec le Y anti-amorçage.
- Un treillis en fibres de verre sans effet mémoire pour faciliter la mise en œuvre (pas d'effet de vagues).
- Toujours plus efficace, les alimentations fils rigides vous permettent d'utiliser des connecteurs rapides.
- Plus confortable le pas de pose réduit à 15 cm augmente la densité de câble au m<sup>2</sup> pour une meilleure diffusion et un plus grand confort d'utilisation.
- Une nouvelle conception qui vous facilite le transport et la mise en œuvre.
- Une large gamme de 140W à 2940W pour réduire le nombre d'alimentations.
- Tous ces changements pour continuer à nous impliquer à vos côtés avec Danfoss et vous offrir la meilleure garantie.



## SCHÉMA DE POSE D'UN PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE



Visionnez  
notre vidéo  
ECinfracable :



## CONSTRUCTION NEUVE ECinfracable



Rapide et facile à installer

Garantie à vie - Produit premium

Câble posé sur treillis fibres de verre

3 gaines de protection protègent les âmes chauffantes

Câble chauffant le plus robuste du marché

Pas de pose resserré pour une meilleure diffusion

### Caractéristiques ECinfracable

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ECinfracable 50T/75T/100T          | 50W/m <sup>2</sup> , 75W/m <sup>2</sup> et 100W/m <sup>2</sup> |
| Tension                            | 220-240V ~                                                     |
| Largeur                            | 75 cm                                                          |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 15 cm                                                          |
| Liaison froide                     | Une seule de 4 m câbles rigides (DTCL)                         |
| IP Classe                          | IPX7                                                           |
| Température minimum d'installation | -5°C                                                           |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                                             |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                                                           |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm                                                          |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs isolés chacun d'une gaine XLPE (PEX)                    |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium                                   |
| Composition du Kit           | ECrapid fix + Notice + affiche d'avertissement de percement + Tacking Clips |
| Résistance à la traction     | >500N                                                                       |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                                                      |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                                                        |

### KIT ECinfracable 100T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,9                                          | 1,6                               | 145           | 088L6315 | 354,82    |
| 2,7                                          | 2,5                               | 230           | 088L6316 | 381,17    |
| 3,4                                          | 2,9                               | 285           | 088L6317 | 407,50    |
| 5,1                                          | 4,3                               | 435           | 088L6318 | 456,01    |
| 6,7                                          | 5,9                               | 570           | 088L6319 | 601,55    |
| 8,5                                          | 7,2                               | 720           | 088L6320 | 620,95    |
| 10,2                                         | 8,6                               | 870           | 088L6321 | 748,47    |
| 11,3                                         | 9,5                               | 960           | 088L6322 | 784,50    |
| 12,2                                         | 10,4                              | 1035          | 088L6323 | 828,86    |
| 14,0                                         | 11,7                              | 1190          | 088L6324 | 898,15    |
| 15,5                                         | 13,3                              | 1320          | 088L6325 | 999,34    |
| 17,3                                         | 14,6                              | 1470          | 088L6326 | 1071,42   |
| 19,5                                         | 16,4                              | 1660          | 088L6327 | 1272,00   |
| 20,6                                         | 17,6                              | 1755          | 088L6328 | 1331,00   |
| 23,9                                         | 20,5                              | 2035          | 088L6329 | 1400,00   |
| 27,5                                         | 23,2                              | 2340          | 088L6330 | 1469,00   |
| 30,8                                         | 26,3                              | 2615          | 088L6331 | 1636,00   |
| 34,6                                         | 29,3                              | 2940          | 088L6332 | 1788,00   |

### KIT ECinfracable 75T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,2                                          | 0,9                               | 70            | 088L6335 | 156,62    |
| 2,1                                          | 1,8                               | 125           | 088L6336 | 291,07    |
| 3,0                                          | 2,5                               | 180           | 088L6337 | 354,82    |
| 3,8                                          | 3,2                               | 225           | 088L6338 | 407,50    |
| 6,3                                          | 5,0                               | 380           | 088L6339 | 456,01    |
| 8,2                                          | 6,8                               | 490           | 088L6340 | 597,40    |
| 10,3                                         | 8,3                               | 620           | 088L6341 | 601,55    |
| 12,5                                         | 9,9                               | 750           | 088L6342 | 620,95    |
| 13,7                                         | 11,0                              | 820           | 088L6343 | 784,50    |
| 16,9                                         | 13,7                              | 1015          | 088L6344 | 898,15    |
| 19,1                                         | 15,3                              | 1145          | 088L6345 | 927,27    |
| 21,1                                         | 16,9                              | 1265          | 088L6346 | 956,37    |
| 23,8                                         | 19,1                              | 1425          | 088L6347 | 999,34    |
| 25,3                                         | 20,3                              | 1520          | 088L6348 | 1071,42   |
| 29,4                                         | 23,6                              | 1765          | 088L6349 | 1272,00   |
| 33,5                                         | 27,0                              | 2010          | 088L6350 | 1331,00   |
| 37,8                                         | 30,4                              | 2265          | 088L6351 | 1538,00   |

### KIT ECinfracable 50T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code                           | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 1,4                                          | 1,1                               | 60            | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 3,1                                          | 2,7                               | 130           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 4,0                                          | 3,4                               | 170           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 5,0                                          | 4,1                               | 210           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 7,4                                          | 6,1                               | 310           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 9,8                                          | 8,1                               | 410           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 12,1                                         | 10,1                              | 510           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 14,5                                         | 12,2                              | 610           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 17,6                                         | 14,6                              | 740           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 20,0                                         | 16,7                              | 840           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 22,4                                         | 18,7                              | 940           | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 24,8                                         | 20,7                              | 1040          | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 27,9                                         | 23,4                              | 1170          | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 29,5                                         | 24,8                              | 1240          | Nous consulter pour disponibilité |           |
| 34,5                                         | 28,8                              | 1450          | Nous consulter pour disponibilité |           |





## CONSTRUCTION NEUVE ECflex



Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Câble posé sur treillis fibres de verre

2 gaines de protection protègent les âmes chauffantes

### Caractéristiques ECflex

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ECflex 50T/75T/100T                | 50W/m <sup>2</sup> , 75W/m <sup>2</sup> et 100W/m <sup>2</sup>              |
| Tension                            | 220-240V ~                                                                  |
| Largeur                            | 75 cm                                                                       |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 15 cm                                                                       |
| Liaison froide                     | Une seule de 4 m câbles rigides (DTCL)                                      |
| IP Classe                          | IPX7                                                                        |
| Température minimum d'installation | -5°C                                                                        |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                                                          |
| Type câble chauffant               | Double conducteur                                                           |
| Gaine extérieure                   | PVC, diamètre 7 mm                                                          |
| Gaine interne                      | XLPE (PEX) + 2 conducteurs                                                  |
| Protection électrique              | Fil de terre multi brins sous écran aluminium                               |
| Composition du Kit                 | ECrapid fix + Notice + affiche d'avertissement de percement + Tacking Clips |
| Résistance à la traction           | >300N                                                                       |
| Résistance à la déformation        | >1500N                                                                      |
| Diamètre de courbure minimum       | 50mm                                                                        |

### ACCESSOIRES ECInfractable + ECflex

|  |                                                                         |          |           |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | ECrapid fix par 40 pièces (simple encliquetage : confort d'utilisation) | N° Code  | Prix € HT |
|  |                                                                         | 19805907 | 12,30     |
|  | Trousse de réparation bi-conducteur avec écran                          | 18055350 | 92,59     |
|  | Tacking Clips 30 pièces                                                 | 088L0079 | 34,66     |

Groupe DF

### ECflex 100T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,4                                          | 1,1                               | 120           | 088L6353 | 113,66    |
| 1,9                                          | 1,6                               | 165           | 088L6354 | 126,12    |
| 2,8                                          | 2,5                               | 240           | 088L6355 | 146,93    |
| 4,2                                          | 3,6                               | 355           | 088L6356 | 194,04    |
| 5,2                                          | 4,3                               | 445           | 088L6357 | 205,13    |
| 6,5                                          | 5,6                               | 550           | 088L6358 | 235,62    |
| 7,8                                          | 6,8                               | 660           | 088L6359 | 257,81    |
| 9,2                                          | 7,7                               | 780           | 088L6360 | 299,39    |
| 10,6                                         | 9,0                               | 900           | 088L6361 | 310,48    |
| 13,2                                         | 11,0                              | 1120          | 088L6362 | 371,47    |
| 15,9                                         | 13,5                              | 1350          | 088L6363 | 415,82    |
| 17,3                                         | 14,9                              | 1470          | 088L6364 | 454,62    |
| 19,2                                         | 16,2                              | 1630          | 088L6365 | 496,21    |
| 21,3                                         | 18,2                              | 1810          | 088L6366 | 512,83    |
| 25,5                                         | 21,8                              | 2170          | 088L6367 | 557,19    |
| 28,8                                         | 24,3                              | 2450          | 088L6368 | 593,23    |

### ECflex 75T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,3                                          | 1,1                               | 80            | 088L6370 | 131,13    |
| 2,3                                          | 2,0                               | 140           | 088L6371 | 170,48    |
| 4,1                                          | 3,2                               | 255           | 088L6372 | 198,21    |
| 5,3                                          | 4,5                               | 330           | 088L6373 | 214,84    |
| 7,7                                          | 6,5                               | 475           | 088L6374 | 275,82    |
| 10,2                                         | 8,6                               | 630           | 088L6375 | 282,75    |
| 11,8                                         | 9,9                               | 730           | 088L6376 | 298,00    |
| 13,5                                         | 11,3                              | 840           | 088L6377 | 347,90    |
| 17,1                                         | 14,0                              | 1060          | 088L6378 | 426,91    |
| 19,4                                         | 16,2                              | 1200          | 088L6379 | 457,40    |
| 22,8                                         | 18,7                              | 1415          | 088L6380 | 462,94    |
| 25,4                                         | 20,9                              | 1575          | 088L6381 | 589,07    |
| 30,3                                         | 25,2                              | 1880          | 088L6382 | 580,76    |
| 35,5                                         | 29,3                              | 2200          | 088L6383 | 723,52    |

### ECflex 50T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2,8                                          | 2,3                               | 117           | 088L6385 | 156,62    |
| 4,2                                          | 3,4                               | 178           | 088L6386 | 188,50    |
| 6,0                                          | 5,2                               | 250           | 088L6387 | 252,27    |
| 8,1                                          | 6,8                               | 340           | 088L6388 | 299,39    |
| 10,2                                         | 8,8                               | 430           | 088L6389 | 331,27    |
| 12,4                                         | 10,4                              | 520           | 088L6390 | 389,48    |
| 14,5                                         | 11,9                              | 610           | 088L6391 | 475,42    |
| 16,4                                         | 13,7                              | 690           | 088L6392 | 483,74    |
| 20,6                                         | 17,1                              | 865           | 088L6393 | 620,95    |
| 23,5                                         | 19,8                              | 985           | 088L6394 | 694,42    |
| 28,3                                         | 23,0                              | 1190          | 088L6395 | 717,98    |
| 30,6                                         | 25,7                              | 1285          | 088L6396 | 805,30    |

Groupe DA

### THERMOSTATS GAMME ECInfractable/ECflex

|                                                                            | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ECtemp TAI 0.5 Thermostat d'ambiance avec écran rétro-éclairé Eubac CA 0.5 | 088L0461 | 210,68    |

Groupe DF

## CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION ECmat PRE



Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Treillis en fibres de verre autoadhésif

Faible épaisseur


Câble à poser directement dans la colle à carrelage

### Caractéristiques ECmat PRE

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ECmat 85T PRE/100T                 | 85W/m <sup>2</sup> , 100W/m <sup>2</sup> |
| Tension                            | 220-240V ~                               |
| Largeur                            | 50 cm                                    |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 7,5 cm                                   |
| Liaison froide                     | 1 seule de 4 m DTWB                      |
| IP Classe                          | IPX7                                     |
| Température minimum d'installation | -5°C                                     |
| Norme ECmat 85T                    | NF C 32 - 333                            |
| Norme ECmat 100T                   | ISO CEI 60335-2-96                       |


|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                             |
| Gaine extérieure             | PVDF                                          |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs                           |
| Diamètre                     | ECmat 85T <5,5mm, ECmat 100T 3,5mm            |
| Protection électrique        | Fil de terre multi brins sous écran aluminium |
| Resistance à la traction     | ECmat 85T >300N, ECmat 100T >120N             |
| Résistance à la déformation  | ECmat 85T >600N, ECmat 100T >600N             |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                          |

### ECmat 85T PRE (sous Avis Technique)



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,0                                          | 0,7                               | 60            | 088L6404 | 239,78    |
| 1,8                                          | 1,3                               | 115           | 088L6405 | 289,69    |
| 2,4                                          | 2,0                               | 165           | 088L6406 | 339,58    |
| 3,3                                          | 2,7                               | 230           | 088L6407 | 388,09    |
| 4,0                                          | 3,3                               | 280           | 088L6408 | 433,83    |
| 4,9                                          | 4,0                               | 340           | 088L6409 | 483,74    |
| 5,7                                          | 4,7                               | 400           | 088L6410 | 533,63    |
| 6,4                                          | 5,3                               | 450           | 088L6411 | 582,13    |
| 7,9                                          | 6,5                               | 555           | 088L6412 | 670,84    |
| 9,2                                          | 7,6                               | 645           | 088L6413 | 748,47    |
| 10,6                                         | 8,7                               | 740           | 088L6414 | 830,25    |
| 11,9                                         | 9,8                               | 835           | 088L6415 | 913,42    |
| 13,0                                         | 10,7                              | 910           | 088L6416 | 974,39    |
| 14,5                                         | 12,0                              | 1015          | 088L6417 | 1074,20   |

### ECmat 100T PRE



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> ) + ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 0,7                                          | 0,5                               | 50            | 088L0215 | 89,68     |
| 1,4                                          | 1                                 | 100           | 088L0216 | 130,57    |
| 1,9                                          | 1,5                               | 150           | 088L0217 | 171,86    |
| 2,4                                          | 2                                 | 200           | 088L0218 | 207,91    |
| 2,9                                          | 2,5                               | 250           | 088L0219 | 234,24    |
| 3,5                                          | 3                                 | 300           | 088L0220 | 273,05    |
| 4,1                                          | 3,5                               | 350           | 088L0221 | 306,32    |
| 4,7                                          | 4                                 | 400           | 088L0222 | 338,20    |
| 5,9                                          | 5                                 | 500           | 088L0223 | 395,02    |
| 7,1                                          | 6                                 | 600           | 088L0224 | 442,14    |
| 8,2                                          | 7                                 | 700           | 088L0225 | 497,59    |
| 9,4                                          | 8                                 | 800           | 088L0226 | 526,71    |
| 10,6                                         | 9                                 | 900           | 088L0227 | 569,67    |
| 11,8                                         | 10                                | 1000          | 088L0228 | 593,23    |
| 14,1                                         | 12                                | 1200          | 088L0229 | 676,40    |




Après avoir vérifié l'état de surface (planéité, aspérité), dérouler la trame chauffante.



Changement de direction du câble.



Recouvrir la surface selon le plan de pose.





## RÉNOVATION ECmat STE



Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Treillis en fibres de verre autoadhésif

Faible épaisseur

Câble à poser directement dans la colle à carrelage

Idéal pour les pièces d'eau

### Caractéristiques ECmat STE

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ECmat STE 120T / 150T              | 120W/m <sup>2</sup> , 150W/m <sup>2</sup> |
| Tension                            | 220-240V ~                                |
| Largeur                            | 50 cm                                     |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 7,5 cm                                    |
| Liaison froide                     | 1 seule de 4 m DTWB                       |
| IP Classe                          | IPX7                                      |
| Température minimum d'installation | -5°C                                      |
| Norme ECmat 120T                   | NF C 32 - 333                             |
| Norme ECmat 150T                   | ISO CEI 60335-2-96                        |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                             |
| Gaine extérieure             | PVDF                                          |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs                           |
| Diamètre                     | ECmat 85T <5,5mm, ECmat 100T 3,5mm            |
| Protection électrique        | Fil de terre multi brins sous écran aluminium |
| Résistance à la traction     | ECmat 120T>300N, ECmat150T>120N               |
| Résistance à la déformation  | ECmat 120T>600N, ECmat 150T>600N              |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                          |

ECmat STE est dédié à la salle de bains uniquement, sans limitation de surface.

Ce système doit être piloté par un thermostat programmable.

Mise en œuvre similaire au ECmat PRE.

### ECmat 120T STE (sous Avis Technique)



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> )<br>+ ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1,3                                             | 1,1                               | 130           | 088L6420 | 219,00    |
| 2,0                                             | 1,7                               | 205           | 088L6421 | 274,44    |
| 2,7                                             | 2,3                               | 275           | 088L6422 | 334,04    |
| 3,3                                             | 2,8                               | 335           | 088L6423 | 356,21    |
| 3,9                                             | 3,4                               | 400           | 088L6424 | 440,76    |
| 4,3                                             | 3,6                               | 435           | 088L6425 | 469,86    |
| 4,7                                             | 3,9                               | 475           | 088L6426 | 523,94    |
| 5,2                                             | 4,5                               | 535           | 088L6427 | 601,55    |
| 6,5                                             | 5,5                               | 660           | 088L6428 | 762,33    |
| 7,5                                             | 6,4                               | 770           | 088L6429 | 891,23    |
| 8,6                                             | 7,4                               | 875           | 088L6430 | 1039,54   |
| 9,7                                             | 8,3                               | 985           | 088L6431 | 1137,00   |
| 10,5                                            | 9,0                               | 1075          | 088L6432 | 1214,00   |
| 11,9                                            | 10,1                              | 1215          | 088L6433 | 1317,00   |

### ECmat 150T



| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> )<br>+ ou - 10% | Trame à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 0,7                                             | 0,5                               | 75            | 088L0200 | 94,39     |
| 1,3                                             | 1                                 | 150           | 088L0201 | 137,49    |
| 1,8                                             | 1,5                               | 225           | 088L0202 | 181,57    |
| 2,4                                             | 2                                 | 300           | 088L0203 | 219,00    |
| 3,0                                             | 2,5                               | 375           | 088L0204 | 246,71    |
| 3,5                                             | 3                                 | 450           | 088L0205 | 286,91    |
| 4,1                                             | 3,5                               | 525           | 088L0206 | 322,95    |
| 4,7                                             | 4                                 | 600           | 088L0207 | 356,21    |
| 5,9                                             | 5                                 | 750           | 088L0208 | 415,82    |
| 7,1                                             | 6                                 | 900           | 088L0209 | 465,71    |
| 8,3                                             | 7                                 | 1050          | 088L0210 | 523,94    |
| 9,4                                             | 8                                 | 1200          | 088L0211 | 554,42    |
| 10,6                                            | 9                                 | 1350          | 088L0212 | 600,17    |
| 11,8                                            | 10                                | 1500          | 088L0213 | 625,10    |
| 14,2                                            | 12                                | 1800          | 088L0214 | 712,44    |

Groupe DE

| RÉGULATION                                                                                                           | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <p>ECtemp 530, thermostat sonde de dalle (régulation sur la température de sol)</p> <p>Caractéristiques page 34.</p> | 088L0033 | 120,02    |
| <p>ECtemp Touch tactile programmable - sonde de dalle et ambiance</p> <p>Caractéristiques page 33.</p>               | 088L0122 | 239,78    |
| <p>ECtemp Smart tactile programmable et Wi-Fi - sonde de dalle et ambiance</p> <p>Caractéristiques page 32.</p>      | 088L1140 | 298,00    |

Groupe DF

| ACCESSOIRE                                  | N° Code  | Prix € HT |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| Trousse de réparation ECmat PRE / ECmat STE | 18055510 | 100,07    |

Groupe DF



## RÉNOVATION

## Danfoss Reflect + ECflex



S'adapte aux pièces aux formes particulières (grâce à la découpe des plaques)

Système invisible

Réaction rapide et répartition homogène de la chaleur

Réduction sonore de 3 dB grâce au polystyrène

## Caractéristiques Danfoss Reflect + ECflex

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECflex 10T                         | 10W/m                                         |
| Tension                            | 220-240V ~                                    |
| Liaison froide                     | 1 seule de 4m (DTCL)                          |
| IP Classe                          | IPX7                                          |
| Température minimum d'installation | -5°C                                          |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                            |
| Type câble chauffant               | Double conducteur                             |
| Gaine extérieure                   | PVC, diamètre 7 mm                            |
| Gaine interne                      | XLPE (PEX) + 2 conducteurs                    |
| Protection électrique              | Fil de terre multi brins sous écran aluminium |
| Résistance à la traction           | >300N                                         |
| Résistance à la déformation        | >1500N                                        |
| Diamètre de courbure minimum       | 50mm                                          |
| Colisage                           | plaques + clips de liaison                    |

## Caractéristiques plaques

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Composant                          | 12mm Polystyrène recouvert de 1mm d'aluminium |
| Résistance thermique, et mécanique | 0,26m <sup>2</sup> K/W, 180kPa                |
| Taille des plaques                 | 50 x 100 cm, ep 13mm                          |

## Système sec de chauffage par le sol électrique.

Composé de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes d'une plaque aluminium rainurée pour accueillir le câble chauffant.

Le câble est sous Avis Technique.

Choix des revêtements : parquet flottant, stratifié avec sous-couche, ou carrelage.

## PLAQUES ISOLANTES ALUMINIUM

10 ans

|                                                                             | N° Code  | Prix € HT |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Danfoss Reflect Palette 2 m <sup>2</sup><br>4 plaques 0,5 m <sup>2</sup>    | 088L0077 | 250,89    |
| Danfoss Reflect Palette 5 m <sup>2</sup><br>10 plaques 0,5 m <sup>2</sup>   | 088L0076 | 559,97    |
| Danfoss Reflect Palette 50 m <sup>2</sup><br>100 plaques 0,5 m <sup>2</sup> | 088L0097 | 5073,00   |

## COURONNE ECflex 10T

20 ans

| Pièce à équiper (m <sup>2</sup> )<br>+ ou - 10% | Surface à choisir (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 0,25                                            | 0,20                                | 20            | 088L6021 | 63,33     |
| 0,50                                            | 0,40                                | 40            | 088L6022 | 70,41     |
| 0,75                                            | 0,60                                | 60            | 088L6023 | 75,68     |
| 1,00                                            | 0,80                                | 80            | 088L6024 | 80,81     |
| 1,25                                            | 1,00                                | 100           | 088L6025 | 89,68     |
| 1,69                                            | 1,50                                | 135           | 088L6074 | 91,48     |
| 2,56                                            | 2,00                                | 205           | 088L6026 | 93,70     |
| 3,00                                            | 2,50                                | 240           | 088L6075 | 96,20     |
| 3,63                                            | 3,00                                | 290           | 088L6027 | 100,21    |
| 4,56                                            | 3,50                                | 365           | 088L6076 | 121,01    |
| 4,88                                            | 4,00                                | 390           | 088L6028 | 123,35    |
| 6,31                                            | 5,00                                | 505           | 088L6029 | 151,08    |
| 7,50                                            | 6,00                                | 600           | 088L6030 | 174,65    |
| 8,69                                            | 7,00                                | 695           | 088L6031 | 210,68    |
| 9,88                                            | 8,00                                | 790           | 088L6032 | 217,61    |
| 11,50                                           | 9,00                                | 920           | 088L6073 | 253,66    |
| 12,38                                           | 10,00                               | 990           | 088L6034 | 268,90    |
| 15,25                                           | 12,00                               | 1220          | 088L6035 | 296,61    |
| 17,63                                           | 14,00                               | 1410          | 088L6036 | 361,76    |
| 19,69                                           | 16,00                               | 1575          | 088L6077 | 395,02    |
| 22,00                                           | 18,00                               | 1760          | 088L6078 | 404,73    |
| 24,88                                           | 20,00                               | 1990          | 088L6079 | 494,82    |
| 25,63                                           | 21,00                               | 2050          | 088L6080 | 512,83    |

## KIT Danfoss Reflect

10 ans

|                                                      | N° Code  | Prix € HT |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Kit Danfoss Reflect<br>(Kit sonde, 1 par régulation) | 18055300 | 12,25     |

Groupe DE

## RÉGULATION

5 ans

|                                                                   | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ECtemp Smart finition blanche WIFI<br>Autres finitions voir p. 32 | 088L1140 | 298,00    |

Groupe DF

## • RÉNOVATION INSTALLATION

# Danfoss Reflect + ECflex



**1.** Nettoyez parfaitement le sol pour éliminer toutes les poussières et saletés. Sols parfaitement plans.



**2.** Disposez les plaques isolantes du système Danfoss Reflect. *Fixer les plaques au sol en version carrelage.*




**3.** Les plaques Danfoss Reflect doivent recouvrir l'entière surface de la pièce. Ajustez les plaques Danfoss Reflect aux angles, en utilisant une disqueuse ou une scie électrique standard.



**4.** Verrouillez les plaques les unes aux autres avec les attaches, incluses dans le kit.



**5.** Faites une saignée dans la plaque isolante Danfoss Reflect pour permettre à la sonde de dalle d'atteindre le sol. Puis placez-y le tuyau flexible du thermostat. Repoussez ensuite la liaison froide du câble du sol vers le mur, jusqu'à ce qu'elle atteigne le thermostat.



**6.** Recouvrez le tuyau flexible avec le boîtier de sonde fourni, en collant celui-ci ou en le vissant au plancher. Ensuite, poussez le câble de la sonde du thermostat vers le sol, à travers le tuyau flexible.



**7.** Vérifiez que les plaques ne soient pas recouvertes de copeaux de métal. Si c'est le cas, aspirez-les pour éviter tout dommage sur le câble. Installez le câble chauffant, en pressant délicatement le câble dans les rainures.




**8.** Connectez le câble chauffant et la sonde au thermostat, et connectez le thermostat au secteur. Pour terminer, une fois toutes vos plaques Danfoss Reflect installées, et vos câbles mis en place, couvrez avec une sous-couche de protection acoustique et installez votre revêtement par-dessus. *En version carrelage, la sous-couche n'est pas nécessaire, utilisez un mortier-colle C2S adapté à une surface en aluminium puis collez votre carrelage.*






## DÉSEMBUEUR MIROIR ECfoil



Rapide et facile à installer  
Autoadhésif  
Très faible consommation  
Raccordement à l'interrupteur de lumière

### Caractéristiques ECfoil

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| ECfoil               | 180W/m <sup>2</sup>                     |
| Tension              | 230V ~                                  |
| Largeur              | 50 cm                                   |
| Liaison froide       | 1 seule de 95cm                         |
| Classe de protection | Class II                                |
| IP Classe            | IP44                                    |
| Norme                | EN Norm BS EN 60335-1:2002 + Amd. 1 à 6 |
| Norme                | BS EN 60335-2-30:2003 + Amd. 1 & 2      |



Câble  
alimentation  
HO3VV  
Long : 1 m  
2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### ECfoil



| Type                    | Dimensions<br>(mm) L x H | Voltage<br>(V) | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|
| ECfoil Mirror<br>17,5 W | 358 x 274                | 230            | 088L1600 | 56,13     |
| ECfoil Mirror<br>40 W   | 410 x 524                | 230            | 088L1601 | 73,73     |
| ECfoil Mirror<br>70 W   | 708 x 524                | 230            | 088L1602 | 93,83     |





# CHAUFFAGE PAR LE SOL À ACCUMULATION


## ECsafe 100T

Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Idéal pour le chauffage de base dans les locaux à fréquentation partielle

Schéma de positionnement des câbles chauffants en dalle flottante.  
Conforme à la norme NF P 52-302



### Caractéristiques ECsafe 100T

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ECsafe 100T                        | 100W/m <sup>2</sup>   |
| Tension                            | 220-240V ~, 400V      |
| Largeur                            | 100 cm                |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 15 cm                 |
| Liaison froide                     | 1 seule de 10m (DTCL) |
| IP Classe                          | IPX7                  |
| Température minimum d'installation | -5°C                  |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009    |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                             |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm                            |
| Gaine interne                | PEX + 2 conducteurs                           |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium     |
| Composition du Kit           | Notice + affiche d'avertissement de percement |
| Résistance à la traction     | >300N                                         |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                        |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                          |

Le ECsafe 100T est un câble chauffant noyé dans une dalle de béton fortement dosé. Il emmagasine la chaleur dans la dalle durant la période «heures creuses» du tarif du fournisseur d'énergie, pour la restituer ensuite. Pour une efficacité optimale, il sera associé à un chauffage d'appoint. Ce système se pilote avec une régulation simple ou double pente avec limiteurs de dalle.

### ECsafe 100T 230V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 28                 | 29      | 4,186      | 118,9          | 15,7     | 1,5                            | 4,3                | 5,5                                     | 445           | 088L6451 | 281,36    |
| 38                 | 38      | 2,375      | 91,2           | 15,1     | 1,5                            | 5,8                | 7,2                                     | 580           | 088L6452 | 298,00    |
| 48                 | 48      | 1,518      | 73,5           | 14,9     | 1,5                            | 7,2                | 9,0                                     | 720           | 088L6453 | 339,58    |
| 58                 | 58      | 1,059      | 61,9           | 14,6     | 1,5                            | 8,6                | 10,6                                    | 855           | 088L6454 | 382,55    |
| 70                 | 70      | 0,737      | 51,9           | 14,5     | 1,5                            | 10,4               | 12,7                                    | 1020          | 088L6455 | 457,40    |
| 78                 | 80      | 0,567      | 44,5           | 15,2     | 1,5                            | 11,8               | 14,8                                    | 1190          | 088L6456 | 493,44    |
| 88                 | 88      | 0,450      | 39,8           | 15,0     | 1,5                            | 13,2               | 16,6                                    | 1330          | 088L6457 | 551,64    |
| 98                 | 98      | 0,367      | 36,1           | 14,9     | 1,5                            | 14,7               | 18,3                                    | 1465          | 088L6458 | 572,44    |
| 116                | 118     | 0,257      | 29,9           | 15,2     | 1,5                            | 17,5               | 22,1                                    | 1770          | 088L6459 | 601,55    |
| 136                | 136     | 0,190      | 25,9           | 15,0     | 2,5                            | 20,4               | 25,5                                    | 2040          | 088L6460 | 607,09    |
| 156                | 155     | 0,146      | 22,8           | 14,8     | 2,5                            | 23,3               | 29,0                                    | 2320          | 088L6461 | 698,57    |
| 174                | 176     | 0,115      | 20,0           | 15,1     | 2,5                            | 26,2               | 33,0                                    | 2640          | 088L6462 | 716,59    |
| 196                | 196     | 0,092      | 18,1           | 14,9     | 2,5                            | 29,3               | 36,6                                    | 2930          | 088L6463 | 845,49    |

### ECsafe 100T 400V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 34                 | 34      | 3,076      | 105,8          | 14,5     | 1,5                            | 5,0                | 6,2                                     | 500           | 088L6466 | 279,98    |
| 50                 | 50      | 1,381      | 69,6           | 15,1     | 1,5                            | 7,5                | 9,5                                     | 760           | 088L6467 | 389,48    |
| 66                 | 68      | 0,781      | 51,9           | 15,4     | 1,5                            | 10,0               | 12,7                                    | 1020          | 088L6468 | 443,54    |
| 84                 | 84      | 0,501      | 42,3           | 14,8     | 1,5                            | 12,5               | 15,6                                    | 1250          | 088L6469 | 550,26    |
| 100                | 100     | 0,351      | 35,3           | 14,9     | 1,5                            | 15,0               | 18,7                                    | 1500          | 088L6470 | 647,29    |
| 120                | 120     | 0,243      | 29,2           | 15,0     | 1,5                            | 18,0               | 22,6                                    | 1810          | 088L6471 | 758,18    |
| 136                | 138     | 0,187      | 25,6           | 15,2     | 1,5                            | 20,5               | 25,8                                    | 2070          | 088L6472 | 841,33    |
| 154                | 154     | 0,149      | 23,0           | 14,9     | 1,5                            | 23,0               | 28,7                                    | 2300          | 088L6473 | 871,83    |
| 170                | 170     | 0,121      | 20,7           | 15,0     | 1,5                            | 25,5               | 32,0                                    | 2560          | 088L6474 | 906,48    |
| 204                | 204     | 0,085      | 17,3           | 14,9     | 2,5                            | 30,5               | 38,1                                    | 3050          | 088L6475 | 932,81    |

Groupe DA

|                                                | N° Code  | Prix € HT |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Trousse de réparation bi-conducteur avec écran | 18055350 | 92,59     |

Groupe DF

## THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ ECtemp Smart



Transformez votre smartphone ou tablette (Android ou IOS) en outil pour la gestion de votre chauffage pièce par pièce, et ce, quel que soit le nombre de thermostats

Thermostat tactile

Chauffage par le sol connecté

Peut contrôler l'ensemble des thermostats de votre maison

### Caractéristiques ECtemp Smart

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tension              | 220 - 240V ~ 50/60Hz |
| Classe de protection | Class II             |
| IP classe            | IP21                 |
| Pouvoir de coupure   | 16A / 3680W à 230V   |
| Norme                | EN/IEC 60730-1       |
| Norme (thermostat)   | EN/IEC 60730-2-9     |
| Norme (WIFI)         | EN 300 328 (WIFI)    |

détails techniques : page 34.

### Le thermostat :

- Navigation simple et intuitive.
- Design fin et stylé, compatible avec cadre décor avec ouverture 55x55.
- Détection fenêtre ouverte automatique qui coupe la demande du plancher chauffant.
- Lecture de la consommation d'énergie totale pour une conscience renforcée de la préservation de l'environnement 7 jours / 30 jours.
- Peut être appairé avec 10 appareils mobiles via l'application ECtemp Smart.
- 5 périodes de chauffe par jour.

### L'application :

- Pilotez le chauffage de votre maison de n'importe où dans le monde.
- Accédez au thermostat sur place, même sans connexion internet.
- Créez des zones pour piloter facilement les thermostats les plus fréquemment utilisés.
- Contrôlez des thermostats situés dans plusieurs endroits (maison principale, secondaire, bureaux,...).
- Protection hors gel, programmation hebdomadaire, mode absence / vacances et mode économie.
- Système de notification en cas d'alertes.
- Aucune donnée n'est stockée dans le cloud et les informations personnelles de votre client sont sécurisées en permanence.

|  | Désignation produit                   | N° Code  | Prix € HT |
|--|---------------------------------------|----------|-----------|
|  | ECtemp Smart Blanc pur (RAL 9010)     | 088L1141 | 298,00    |
|  | ECtemp Smart Blanc polaire (RAL 9016) | 088L1140 | 298,00    |
|  | ECtemp Smart Noir (RAL 9005)          | 088L1143 | 298,00    |

## Gestion d'un nombre illimité de thermostats avec l'application **ECtemp Smart**

Avec l'application ECtemp Smart, vos clients peuvent contrôler autant de thermostats qu'ils veulent, dans autant d'endroits différents. Une seule appli pour gérer le chauffage pièce par pièce dans la maison, de leur appartement ou de leur résidence secondaire.

**Il est impératif d'avoir un Smartphone Wi-Fi pour l'installation.**



## THERMOSTAT D'AMBIANCE ECtemp Touch



Depuis votre **Smartphone**  
pour essayer le **ECtemp Touch**

[www.chauffage.danfoss.fr](http://www.chauffage.danfoss.fr) pour visualiser en ligne :

- la vidéo du ECtemp Touch (ou sur youtube)
- l'interface virtuelle
- la programmation par code

### Ecran tactile

Installation et programmation en quelques  
secondes via un code que vous pouvez  
générer sur notre site internet

Dépannage à distance

Garantie 5 ans

S'adapte à tous les intérieurs grâce à  
différentes plaques de finition

### Caractéristiques ECtemp Touch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tension              | 220 - 240V ~ 50/60Hz |
| Classe de protection | Class II             |
| IP classe            | IP21                 |
| Pouvoir de coupure   | 16A / 3680W à 230V   |
| Norme                | EN/IEC 60730-1       |
| Norme (thermostat)   | EN/IEC 60730-2-9     |

Système de programmation classique ou par  
code. Ce code permet un dépannage à distance  
facile.

Compatible avec plusieurs marques de sondes  
de sol.

Economies d'énergie : régulation précise,  
détection ouverture fenêtre, indicateur de  
consommation, optimisation démarrage et  
arrêt, programmation hebdomadaire.

S'utilise avec sonde d'ambiance, sonde de dalle  
ou les deux, au choix (se référer à la notice pour  
utilisation seule de la sonde d'ambiance).

### ECtemp Touch



|  | Désignation produit                                               | N° Code  | Prix € HT |
|--|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | ECtemp Touch,<br>avec plaque de<br>finition<br>blanc pur RAL 9010 | 088L0122 | 239,78    |
|  | Disponible en<br>noir RAL 9005                                    | 140F1069 | 239,78    |





# • THERMOSTATS

## Pour plancher rayonnant électrique



|                          | ECtemp 530                                                                                                                                                                                  | ECtemp Touch                                                                                                              | ECtemp Smart                                                                                                              | ECtemp TAI 0.5                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                            |                                          |                                        |                                                                                                                                                       |
| Dimensions (mm)          | 85 x 85                                                                                                                                                                                     | 85 x 85                                                                                                                   | 85 x 85                                                                                                                   | 80 x 80                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentation             | 230V +/- 10% - 50 Hz                                                                                                                                                                        | 230V +/- 10% - 50/60 Hz                                                                                                   | 230V +/- 10% - 50 Hz                                                                                                      | 230V +10/-15% - 50 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Montage                  | Semi-encastré                                                                                                                                                                               | Semi-encastré                                                                                                             | Semi-encastré                                                                                                             | Semi-encastré                                                                                                                                                                                                                            |
| Digital / Analogique     | Analogique                                                                                                                                                                                  | Digital, écran rétro-éclairé en utilisation                                                                               | Digital, écran rétro-éclairé en utilisation                                                                               | Digital, écran rétro-éclairé bleu en utilisation                                                                                                                                                                                         |
| Pouvoir de coupure       | 15A (230V)                                                                                                                                                                                  | 16A (230V)                                                                                                                | 16A (230V)                                                                                                                | 10A (230V)                                                                                                                                                                                                                               |
| Interface utilisateur    | Molette de réglage<br>Interrupteur on/off                                                                                                                                                   | Ecran tactile                                                                                                             | Ecran tactile                                                                                                             | 2 boutons + accès aux réglages sous clapet                                                                                                                                                                                               |
| Indice de protection     | 31                                                                                                                                                                                          | 21                                                                                                                        | 21                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonde de température     | Sol (NTC)<br>ext.(NTC) en option                                                                                                                                                            | Sol (NTC) et<br>ambiance intégrée<br>Accepte d'autres marque                                                              | Ambiance intégré<br>et sonde de sol<br>Accepte d'autres marques                                                           | Ambiance et sonde en option<br>(084N3210) NTC 10 kOhm<br>3,5 m                                                                                                                                                                           |
| Isolement                | Classe II                                                                                                                                                                                   | Classe II                                                                                                                 | Classe II                                                                                                                 | Classe II                                                                                                                                                                                                                                |
| Plage de température     | +5 +45°C                                                                                                                                                                                    | +5 +35°C                                                                                                                  | +5 +35°C                                                                                                                  | +15 +30°C                                                                                                                                                                                                                                |
| Applications             | Chauffage au sol PRE ou STE<br>Limite la température<br>surfacique principalement<br>utilisé dans les salles de bains<br>Maintient en température<br>d'une chape dans une<br>salle de bains | Chauffage au sol PRE<br>Régule la température<br>ambiante<br>Limite la température<br>surfacique                          | Chauffage au sol<br>Régule la température<br>ambiante<br>Limite la température<br>surfacique                              | Chauffage au sol<br>2 programmes (Type PRE<br>ou système faible inertie).<br>Régule la température<br>ambiante                                                                                                                           |
| Exemples d'applications  |                                                                                                                                                                                             | Permet de gérer la<br>température d'une pièce en<br>limitant la température au sol.<br>Programmation semaine,<br>Week-end | Permet de gérer la<br>température d'une pièce en<br>limitant la température au sol.<br>Programmation semaine,<br>Week-end | Permet de gérer la<br>température d'une pièce.<br>Un programmeur pourra<br>réaliser des abaissements de<br>température, de mise hors gel<br>ou du délestage via le fil pilote                                                            |
| Régulation               | Tout ou rien                                                                                                                                                                                | Chrono proportionnelle<br>Confort - Réduit<br>Hors gel - arrêt                                                            | Chrono proportionnelle<br>Confort - Réduit<br>Hors gel - arrêt                                                            | Chrono proportionnelle<br>Confort, Confort-1°C,<br>Confort-2°C, Réduit-2°C,<br>Hors gel, arrêt                                                                                                                                           |
| Particularités           |                                                                                                                                                                                             | Programmable<br>affichage de la température<br>Disponible en 3 couleurs                                                   | Programmable à distance<br>Connection Wi-Fi<br>Disponible en 4 couleurs                                                   | Arrêt. Programme de 1 <sup>ère</sup> mise<br>en chauffe intégré. Affichage<br>de la température ambiante et<br>de la consigne. Choix du type<br>de régulation. Correction de la<br>température ambiante et de la<br>consigne + ou - 3 °K |
| Gestions, Programmations | NON                                                                                                                                                                                         | Programmable                                                                                                              | Programmable                                                                                                              | Avec gestionnaire<br>d'énergie ou programmeur                                                                                                                                                                                            |
| Fil Pilote               | OUI                                                                                                                                                                                         | NON                                                                                                                       | NON                                                                                                                       | OUI 6 ordres                                                                                                                                                                                                                             |
| EU-BAC CA                | NON                                                                                                                                                                                         | NON                                                                                                                       | NON                                                                                                                       | 0,5                                                                                                                                                 |
| Produits associés        | ECInfractable<br>ECflex<br>ECmat PRE<br>ECmat STE                                                                                                                                           | ECInfractable<br>ECflex<br>ECmat PRE<br>Danfoss Reflect<br>ECmat STE                                                      | ECInfractable<br>ECflex<br>ECmat PRE<br>ECmat STE<br>Danfoss Reflect                                                      | ECInfractable<br>ECflex<br>ECmat PRE                                                                                                                                                                                                     |
| N° Code                  | 088L0033                                                                                                                                                                                    | 088L0122                                                                                                                  | 088L1140                                                                                                                  | 088L0461                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prix € HT                | 120,02                                                                                                                                                                                      | 239,78                                                                                                                    | 298,00                                                                                                                    | 210,68                                                                                                                                                                                                                                   |

# Câbles pour applications de déneigement Chambres froides et maintien en température

## ▶ CÂBLES CHAUFFANTS

DEVIsnow

p 36-38 et 39



ECfreeze - ECflex

p 37



ECsafe

p 39



DEVIsnow

Pré-tramé

p 40



DEVlasphalt

p 41



## ▶ ACCESSOIRES CÂBLES CHAUFFANTS


p 42



## ▶ CÂBLES AUTORÉGULANTS

Tableau de dimensionnement  
autorégulants

p 44-45



ECiceguard

p 46



ECpipeheat

p 47



ECpipeguard

p 48



EChotwatt

p 49



## ▶ ACCESSOIRES CÂBLES AUTORÉGULANTS

CONNECTO

p 50



EASYCONNECT

p 51



Par gaines  
Thermorétractables

p 52



## ▶ RÉGULATION

p 43 et 53



## ● PROTECTION SEUILS DE PORTES DE CHAMBRES FROIDES

# DEVIsnow 30T

Rapide et facile à installer  
Longue durée de vie  
Idéal pour le déneigement de seuils de portes de chambres froides  
Protection UV  
3 gaines de protection protègent les âmes chauffantes



### Caractéristiques DEVIsnow Couronne

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| DEVIsnow 20T/30T                   | 20W/m et 30W/m                        |
| Tension                            | 400V, 220-240V ~                      |
| Type                               | Couronne                              |
| Liaison froide                     | 1 seule de 2,3m 230V, 10m 400V (DTWC) |
| IP Classe                          | IPX7                                  |
| Température minimum d'installation | -5°C                                  |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                    |

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                                        |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm, protection UV                        |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs isolés chacun d'une gaine XLPE (PEX) |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium                |
| Resistance à la traction     | >500N                                                    |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                                   |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                                     |

### DEVIsnow 30T 230V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couv. (m²) à 300W/m² | Au pas de 8 cm, couv. (m²) à 375W/m² | Au pas de 6,5 cm, couv. (m²) à 460W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 5                  | 70,500     | 352,7          | 30,0     | 1,5               | 0,5                                   | 0,4                                  | 0,3                                    | 150           | 89845995 | 125,86    |
| 10                 | 17,600     | 176,3          | 30,0     | 1,5               | 1,0                                   | 0,8                                  | 0,7                                    | 300           | 89846000 | 238,40    |
| 14                 | 9,360      | 132,3          | 28,6     | 1,5               | 1,4                                   | 1,1                                  | 0,9                                    | 400           | 89846002 | 298,00    |
| 20                 | 4,190      | 84,0           | 31,5     | 1,5               | 2,0                                   | 1,6                                  | 1,3                                    | 630           | 89846004 | 353,44    |
| 27                 | 2,368      | 63,7           | 30,7     | 1,5               | 2,7                                   | 2,2                                  | 1,8                                    | 830           | 89846006 | 374,24    |
| 34                 | 1,519      | 51,9           | 30,0     | 1,5               | 3,4                                   | 2,7                                  | 2,2                                    | 1020          | 89846008 | 414,44    |
| 40                 | 1,057      | 42,3           | 31,3     | 1,5               | 4,0                                   | 3,2                                  | 2,6                                    | 1250          | 89846010 | 475,42    |
| 45                 | 0,871      | 39,2           | 30,0     | 1,5               | 4,5                                   | 3,6                                  | 2,9                                    | 1350          | 89846012 | 485,12    |
| 50                 | 0,735      | 36,7           | 28,8     | 1,5               | 5,0                                   | 4,0                                  | 3,3                                    | 1440          | 89846014 | 519,77    |
| 55                 | 0,567      | 31,1           | 30,9     | 1,5               | 5,5                                   | 4,4                                  | 3,6                                    | 1700          | 89846016 | 418,59    |
| 63                 | 0,451      | 28,4           | 29,5     | 1,5               | 6,3                                   | 5,0                                  | 4,1                                    | 1860          | 89846018 | 597,40    |
| 70                 | 0,367      | 25,7           | 29,4     | 1,5               | 7,0                                   | 5,6                                  | 4,6                                    | 2060          | 89846020 | 609,86    |
| 78                 | 0,290      | 22,6           | 30,0     | 1,5               | 7,8                                   | 6,2                                  | 5,1                                    | 2340          | 89846022 | 622,33    |
| 85                 | 0,257      | 21,9           | 28,5     | 1,5               | 8,5                                   | 6,8                                  | 5,5                                    | 2420          | 89846024 | 663,92    |
| 95                 | 0,190      | 18,1           | 30,8     | 1,5               | 9,5                                   | 7,6                                  | 6,2                                    | 2930          | 89846026 | 733,22    |
| 110                | 0,146      | 16,1           | 29,9     | 2,5               | 11,0                                  | 8,8                                  | 7,2                                    | 3290          | 89846028 | 837,18    |
| 125                | 0,115      | 14,4           | 29,4     | 2,5               | 12,5                                  | 10,0                                 | 8,1                                    | 3680          | 89846030 | 941,12    |
| 140                | 0,092      | 12,9           | 29,4     | 2,5               | 14,0                                  | 11,2                                 | 9,1                                    | 4110          | 89846032 | 1042,31   |

Groupe DH

### ACCESSOIRES

|                                                | N° Code  | Prix € HT |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Trousse de réparation bi-conducteur avec écran | 18055350 | 92,59     |

Groupe DF





# PROTECTION DALLE PRIMAIRE DE CHAMBRES FROIDES

## ECfreeze et ECflex

Rapide et facile à installer  
Longue durée de vie  
Idéal pour le dégivrage de seuil de porte de chambre froide  
Idéal pour le déneigement d'escalier ou de petite surface



### Caractéristiques ECfreeze et ECflex

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ECfreeze 7,5T / ECflex 10T         | 7,5W/m, 10W/m                    |
| Tension                            | 400V, 220-240V ~                 |
| Liaison froide                     | 1 seule 4m ECfreeze, 2,3m ECflex |
| IP Classe                          | IPX7                             |
| Température minimum d'installation | -5°C                             |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009               |
| Diamètre de courbure minimum       | 50mm                             |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                         |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm avec protection UV     |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs                       |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium |
| Resistance à la traction     | >300N                                     |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                    |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                      |

### ECfreeze 7,5T 400V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 50cm, couv. (m²) à 15W/m² | Au pas de 44cm, couv. (m²) à 17W/m² | Au pas de 37,5 cm, couv. (m²) à 20W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 35                 | 17,571     | 615,0          | 7,4      | 1,5               | 17,3                                | 15,3                                | 13,0                                   | 260           | 088L6300 | 221,77    |
| 48                 | 9,250      | 444,0          | 7,5      | 1,5               | 24,0                                | 21,2                                | 18,0                                   | 360           | 088L6301 | 237,01    |
| 71                 | 4,211      | 299,0          | 7,5      | 1,5               | 35,7                                | 31,5                                | 26,8                                   | 535           | 088L6302 | 342,35    |
| 118                | 1,525      | 180,0          | 7,5      | 1,5               | 59,3                                | 52,4                                | 44,5                                   | 890           | 088L6303 | 561,35    |
| 142                | 1,056      | 150,0          | 7,5      | 1,5               | 71,0                                | 62,6                                | 53,3                                   | 1065          | 088L6304 | 672,23    |
| 170                | 0,735      | 125,0          | 7,5      | 1,5               | 85,3                                | 75,3                                | 64,0                                   | 1280          | 088L6305 | 794,21    |
| 217                | 0,453      | 98,2           | 7,5      | 1,5               | 108,7                               | 95,9                                | 81,5                                   | 1630          | 088L6306 | 997,96    |
| 241                | 0,367      | 88,4           | 7,5      | 1,5               | 120,7                               | 106,5                               | 90,5                                   | 1810          | 088L6307 | 1088,05   |
| 288                | 0,257      | 74,1           | 7,5      | 1,5               | 144,0                               | 127,1                               | 108,0                                  | 2160          | 088L6308 | 1279,00   |
| 382                | 0,146      | 55,7           | 7,5      | 1,5               | 191,3                               | 168,8                               | 143,5                                  | 2870          | 088L6309 | 1677,00   |
| 431                | 0,115      | 49,5           | 7,5      | 1,5               | 215,3                               | 190,0                               | 161,5                                  | 3230          | 088L6310 | 1858,00   |
| 482                | 0,092      | 44,3           | 7,5      | 2,5               | 240,7                               | 212,4                               | 180,5                                  | 3610          | 088L6311 | 2037,00   |
| 552                | 0,070      | 38,6           | 7,5      | 2,5               | 276,0                               | 243,5                               | 207,0                                  | 4140          | 088L6312 | 2245,00   |

Groupe DH

### ECflex 10T 230V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 50cm, couv. (m²) à 20W/m² | Au pas de 40cm, couv. (m²) à 25W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 10                 | 52,900     | 529,0          | 10,0     | 1,5               | 5                                   | 4                                   | 100           | 088L6025 | 89,68     |
| 15                 | 26,133     | 392,0          | 9,0      | 1,5               | 8                                   | 6                                   | 135           | 088L6074 | 91,48     |
| 20                 | 12,900     | 258,0          | 10,3     | 1,5               | 10                                  | 8                                   | 205           | 088L6026 | 93,70     |
| 25                 | 8,800      | 220,0          | 9,6      | 1,5               | 13                                  | 10                                  | 240           | 088L6075 | 96,20     |
| 30                 | 6,067      | 182,0          | 9,7      | 1,5               | 15                                  | 12                                  | 290           | 088L6027 | 100,21    |
| 35                 | 4,143      | 145,0          | 10,4     | 1,5               | 18                                  | 14                                  | 365           | 088L6076 | 121,01    |
| 40                 | 3,400      | 136,0          | 9,8      | 1,5               | 20                                  | 16                                  | 390           | 088L6028 | 123,35    |
| 50                 | 2,100      | 105,0          | 10,1     | 1,5               | 25                                  | 20                                  | 505           | 088L6029 | 151,08    |
| 60                 | 1,467      | 88,0           | 10,0     | 1,5               | 30                                  | 24                                  | 600           | 088L6030 | 174,65    |
| 70                 | 1,086      | 76,0           | 9,9      | 1,5               | 35                                  | 28                                  | 695           | 088L6031 | 210,68    |
| 80                 | 0,838      | 67,0           | 9,9      | 1,5               | 40                                  | 32                                  | 790           | 088L6032 | 217,61    |
| 90                 | 0,639      | 57,5           | 10,2     | 1,5               | 45                                  | 36                                  | 920           | 088L6073 | 253,66    |
| 100                | 0,534      | 53,4           | 9,9      | 1,5               | 50                                  | 40                                  | 990           | 088L6034 | 268,90    |
| 120                | 0,362      | 43,4           | 10,2     | 1,5               | 60                                  | 48                                  | 1220          | 088L6035 | 296,61    |
| 140                | 0,268      | 37,5           | 10,1     | 1,5               | 70                                  | 56                                  | 1410          | 088L6036 | 361,76    |
| 160                | 0,210      | 33,6           | 9,8      | 1,5               | 80                                  | 64                                  | 1575          | 088L6077 | 395,02    |
| 180                | 0,167      | 30,1           | 9,8      | 2,5               | 90                                  | 72                                  | 1760          | 088L6078 | 404,73    |
| 200                | 0,133      | 26,6           | 10,0     | 2,5               | 100                                 | 80                                  | 1990          | 088L6079 | 494,82    |
| 210                | 0,123      | 25,8           | 9,8      | 2,5               | 105                                 | 84                                  | 2050          | 088L6080 | 512,83    |





Figure 1

Figure 2

La distance entre le câble normal et le câble secours doit être entre 2,5 et 5 cm



### ECtemp Multi

- 7 canaux de contrôle
- Piloté avec 7 sondes de mesure maxi

Groupe DE

# DÉNEIGEMENT SOLS / TOITURES DEVisnow Couronne

Rapide et facile à installer  
 Longue durée de vie  
 Idéal pour le déneigement de toitures  
 Protection UV  
 3 gaines de protection protègent les âmes chauffantes



## Caractéristiques DEVisnow Couronne

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| DEVisnow 20T/30T                   | 20W/m et 30W/m                        |
| Tension                            | 400V, 220-240V ~                      |
| Type                               | Couronne                              |
| Liaison froide                     | 1 seule de 2,3m 230V, 10m 400V (DTWC) |
| IP Classe                          | IPX7                                  |
| Température minimum d'installation | -5°C                                  |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                    |

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                                        |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm, protection UV                        |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs isolés chacun d'une gaine XLPE (PEX) |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium                |
| Résistance à la traction     | >500N                                                    |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                                   |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                                     |

## DEVisnow 20T 230V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couv. (m²) à 200W/m² | Au pas de 8 cm, couv. (m²) à 250W/m² | Au pas de 6,5 cm, couv. (m²) à 300W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 12                 | 17,600     | 211,6          | 20,8     | 1,5               | 1,2                                   | 1,0                                  | 0,8                                    | 250           | 83902100 | 225,93    |
| 25                 | 4,190      | 104,8          | 20,2     | 1,5               | 2,5                                   | 2,0                                  | 1,6                                    | 505           | 83902101 | 289,69    |
| 40                 | 1,519      | 61,9           | 21,4     | 1,5               | 4,0                                   | 3,2                                  | 2,6                                    | 855           | 83902102 | 378,40    |
| 50                 | 1,057      | 52,9           | 20,0     | 1,5               | 5,0                                   | 4,0                                  | 3,3                                    | 1000          | 83902103 | 415,82    |
| 60                 | 0,735      | 44,1           | 20,0     | 1,5               | 6,0                                   | 4,8                                  | 3,9                                    | 1200          | 83902104 | 454,62    |
| 70                 | 0,567      | 39,7           | 19,0     | 1,5               | 7,0                                   | 5,6                                  | 4,6                                    | 1333          | 83902105 | 519,77    |
| 85                 | 0,367      | 31,2           | 19,9     | 1,5               | 8,5                                   | 6,8                                  | 5,5                                    | 1695          | 83902106 | 566,90    |
| 100                | 0,257      | 25,7           | 20,6     | 1,5               | 10,0                                  | 8,0                                  | 6,5                                    | 2060          | 83902107 | 623,72    |
| 135                | 0,146      | 19,7           | 19,9     | 1,5               | 13,5                                  | 10,8                                 | 8,8                                    | 2685          | 83902108 | 823,31    |
| 150                | 0,115      | 17,3           | 20,4     | 2,5               | 15,0                                  | 12,0                                 | 9,8                                    | 3066          | 83902109 | 900,93    |
| 170                | 0,092      | 15,6           | 19,9     | 2,5               | 17,0                                  | 13,6                                 | 11,1                                   | 3382          | 83902110 | 1011,81   |
| 195                | 0,070      | 13,7           | 19,9     | 2,5               | 19,5                                  | 15,6                                 | 12,7                                   | 3875          | 83902111 | 1160,00   |

## DEVisnow 20T 400V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couv. (m²) à 200W/m² | Au pas de 8 cm, couv. (m²) à 250W/m² | Au pas de 6,5 cm, couv. (m²) à 300W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 21                 | 17,600     | 369,5          | 20,6     | 1,5               | 2,1                                   | 1,7                                  | 1,4                                    | 433           | 83902112 | 395,02    |
| 30                 | 9,360      | 280,7          | 19,0     | 1,5               | 3,0                                   | 2,4                                  | 2,0                                    | 570           | 83902113 | 410,27    |
| 43                 | 4,190      | 180,2          | 20,7     | 1,5               | 4,3                                   | 3,4                                  | 2,8                                    | 888           | 83902114 | 435,22    |
| 58                 | 2,368      | 137,3          | 20,1     | 1,5               | 5,8                                   | 4,6                                  | 3,8                                    | 1165          | 83902115 | 483,74    |
| 72                 | 1,519      | 109,4          | 20,3     | 1,5               | 7,2                                   | 5,8                                  | 4,7                                    | 1463          | 83902116 | 557,19    |
| 85                 | 1,057      | 89,9           | 20,9     | 1,5               | 8,5                                   | 6,8                                  | 5,5                                    | 1780          | 83902117 | 632,03    |
| 105                | 0,735      | 77,2           | 19,7     | 1,5               | 10,5                                  | 8,4                                  | 6,8                                    | 2073          | 83902118 | 701,34    |
| 135                | 0,451      | 60,9           | 19,5     | 1,5               | 13,5                                  | 10,8                                 | 8,8                                    | 2628          | 83902119 | 842,72    |
| 150                | 0,367      | 55,1           | 19,4     | 1,5               | 15,0                                  | 12,0                                 | 9,8                                    | 2905          | 83902120 | 927,27    |
| 170                | 0,290      | 49,3           | 19,1     | 1,5               | 17,0                                  | 13,6                                 | 11,1                                   | 3245          | 83902121 | 1050,62   |
| 205                | 0,190      | 38,9           | 20,0     | 1,5               | 20,5                                  | 16,4                                 | 13,3                                   | 4108          | 83902122 | 1250,00   |



# • DÉNEIGEMENT SOLS / TOITURES DEVIsnow Couronne



Câbles / Déneigement

## DEVIsnow 30T 230V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couvre (m²) à 300W/m² | Au pas de 8 cm, couvre (m²) à 375W/m² | Au pas de 6,5 cm, couvre (m²) à 460W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 5                  | 70,500     | 352,7          | 30,0     | 1,5               | 0,5                                    | 0,4                                   | 0,3                                     | 150           | 89845995 | 125,86    |
| 10                 | 17,600     | 176,3          | 30,0     | 1,5               | 1,0                                    | 0,8                                   | 0,7                                     | 300           | 89846000 | 238,40    |
| 14                 | 9,360      | 132,3          | 28,6     | 1,5               | 1,4                                    | 1,1                                   | 0,9                                     | 400           | 89846002 | 298,00    |
| 20                 | 4,190      | 84,0           | 31,5     | 1,5               | 2,0                                    | 1,6                                   | 1,3                                     | 630           | 89846004 | 353,44    |
| 27                 | 2,368      | 63,7           | 30,7     | 1,5               | 2,7                                    | 2,2                                   | 1,8                                     | 830           | 89846006 | 374,24    |
| 34                 | 1,519      | 51,9           | 30,0     | 1,5               | 3,4                                    | 2,7                                   | 2,2                                     | 1020          | 89846008 | 414,44    |
| 40                 | 1,057      | 42,3           | 31,3     | 1,5               | 4,0                                    | 3,2                                   | 2,6                                     | 1250          | 89846010 | 475,42    |
| 45                 | 0,871      | 39,2           | 30,0     | 1,5               | 4,5                                    | 3,6                                   | 2,9                                     | 1350          | 89846012 | 485,12    |
| 50                 | 0,735      | 36,7           | 28,8     | 1,5               | 5,0                                    | 4,0                                   | 3,3                                     | 1440          | 89846014 | 519,77    |
| 55                 | 0,567      | 31,1           | 30,9     | 1,5               | 5,5                                    | 4,4                                   | 3,6                                     | 1700          | 89846016 | 418,59    |
| 63                 | 0,451      | 28,4           | 29,5     | 1,5               | 6,3                                    | 5,0                                   | 4,1                                     | 1860          | 89846018 | 597,40    |
| 70                 | 0,367      | 25,7           | 29,4     | 1,5               | 7,0                                    | 5,6                                   | 4,6                                     | 2060          | 89846020 | 609,86    |
| 78                 | 0,290      | 22,6           | 30,0     | 1,5               | 7,8                                    | 6,2                                   | 5,1                                     | 2340          | 89846022 | 622,33    |
| 85                 | 0,257      | 21,9           | 28,5     | 1,5               | 8,5                                    | 6,8                                   | 5,5                                     | 2420          | 89846024 | 663,92    |
| 95                 | 0,190      | 18,1           | 30,8     | 1,5               | 9,5                                    | 7,6                                   | 6,2                                     | 2930          | 89846026 | 733,22    |
| 110                | 0,146      | 16,1           | 29,9     | 2,5               | 11,0                                   | 8,8                                   | 7,2                                     | 3290          | 89846028 | 837,18    |
| 125                | 0,115      | 14,4           | 29,4     | 2,5               | 12,5                                   | 10,0                                  | 8,1                                     | 3680          | 89846030 | 941,12    |
| 140                | 0,092      | 12,9           | 29,4     | 2,5               | 14,0                                   | 11,2                                  | 9,1                                     | 4110          | 89846032 | 1042,31   |

## DEVIsnow 30T 400V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couvre (m²) à 300W/m² | Au pas de 8 cm, couvre (m²) à 375W/m² | Au pas de 6,5 cm, couvre (m²) à 460W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 17,5               | 17,600     | 307,7          | 29,7     | 1,5               | 1,8                                    | 1,4                                   | 1,1                                     | 520           | 89846050 | 418,59    |
| 35                 | 4,190      | 146,8          | 31,1     | 1,5               | 3,5                                    | 2,8                                   | 2,3                                     | 1090          | 89846053 | 539,18    |
| 70                 | 1,519      | 74,1           | 30,9     | 1,5               | 7,0                                    | 5,6                                   | 4,6                                     | 2160          | 89846056 | 661,14    |
| 110                | 0,451      | 49,6           | 29,3     | 1,5               | 11,0                                   | 8,8                                   | 7,2                                     | 3225          | 89846060 | 916,19    |
| 145                | 0,257      | 37,3           | 29,6     | 1,5               | 14,5                                   | 11,6                                  | 9,4                                     | 4295          | 89846062 | 1127,00   |
| 170                | 0,190      | 32,3           | 29,1     | 2,5               | 17,0                                   | 13,6                                  | 11,1                                    | 4955          | 89846063 | 1311,00   |
| 190                | 0,146      | 27,7           | 30,4     | 2,5               | 19,0                                   | 15,2                                  | 12,4                                    | 5770          | 89846065 | 1442,00   |
| 215                | 0,115      | 24,7           | 30,1     | 2,5               | 21,5                                   | 17,2                                  | 14,0                                    | 6470          | 89846067 | 1598,00   |

Groupe DH

# • DÉNEIGEMENT ESCALIERS ECsafe Couronne

Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Idéal pour le déneigement d'escaliers ou de petites surfaces



## Caractéristiques ECsafe 20T

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| ECsafe 20T                         | 20W/m                  |
| Tension                            | 220-240V ~             |
| Liaison froide                     | 1 seule de 2,3m (DTWC) |
| IP Classe                          | IPX7                   |
| Température minimum d'installation | -5°C                   |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009     |

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                         |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm avec protection UV     |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs                       |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium |
| Résistance à la traction     | >300N                                     |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                    |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                      |

## ECsafe 20T 230V Liaison Froide 2,30m

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm²) | Au pas de 10 cm, couvre (m²) à 200W/m² | Au pas de 8 cm, couvre (m²) à 250W/m² | Au pas de 6,5 cm, couvre (m²) à 300W/m² | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 6                  | 71,683     | 430,1          | 20,8     | 1,5               | 0,6                                    | 0,5                                   | 0,4                                     | 125           | 088L2170 | 121,56    |
| 12                 | 18,042     | 216,5          | 20,8     | 1,5               | 1,2                                    | 1,0                                   | 0,8                                     | 250           | 088L2171 | 234,24    |
| 17                 | 9,253      | 157,3          | 19,7     | 1,5               | 1,7                                    | 1,4                                   | 1,1                                     | 335           | 088L2172 | 260,58    |
| 25                 | 4,208      | 105,2          | 20,2     | 1,5               | 2,5                                    | 2,0                                   | 1,6                                     | 505           | 088L2173 | 313,25    |
| 33                 | 2,400      | 79,2           | 20,5     | 1,5               | 3,3                                    | 2,6                                   | 2,1                                     | 675           | 088L2174 | 354,82    |
| 42                 | 1,510      | 63,4           | 19,8     | 1,5               | 4,2                                    | 3,4                                   | 2,7                                     | 830           | 088L2175 | 407,50    |
| 50                 | 1,060      | 53,0           | 20,0     | 1,5               | 5,0                                    | 4,0                                   | 3,3                                     | 1000          | 088L2176 | 425,52    |
| 60                 | 0,735      | 44,1           | 20,0     | 1,5               | 6,0                                    | 4,8                                   | 3,9                                     | 1200          | 088L2177 | 474,03    |
| 68                 | 0,569      | 38,7           | 20,1     | 1,5               | 6,8                                    | 5,4                                   | 4,4                                     | 1370          | 088L2178 | 475,42    |
| 85                 | 0,367      | 31,2           | 20,0     | 1,5               | 8,5                                    | 6,8                                   | 5,5                                     | 1700          | 088L2179 | 543,33    |
| 101                | 0,258      | 26,1           | 20,2     | 2,5               | 10,1                                   | 8,1                                   | 6,6                                     | 2040          | 088L2180 | 629,26    |
| 118                | 0,190      | 22,4           | 20,0     | 2,5               | 11,8                                   | 9,4                                   | 7,7                                     | 2360          | 088L2181 | 730,45    |
| 135                | 0,146      | 19,7           | 19,9     | 2,5               | 13,5                                   | 10,8                                  | 8,8                                     | 2685          | 088L2182 | 831,63    |
| 152                | 0,115      | 17,5           | 19,9     | 2,5               | 15,2                                   | 12,2                                  | 9,9                                     | 3025          | 088L2183 | 925,88    |
| 170                | 0,092      | 15,6           | 19,9     | 2,5               | 17,0                                   | 13,6                                  | 11,1                                    | 3385          | 088L2184 | 1036,77   |
| 194                | 0,070      | 13,6           | 20,1     | 2,5               | 19,4                                   | 15,5                                  | 12,6                                    | 3895          | 088L2185 | 1182,00   |

Groupe DA



# • DÉNEIGEMENT DE SOLS

## DEVIsnow Pré-tramé

Rapide et facile à installer  
Longue durée de vie  
Idéal pour les déneigement de sol  
3 largeurs de trame différente 50, 70, 100cm  
3 gaines de protection protège les âmes chauffantes



### Caractéristiques DEVIsnow Pré-tramé

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ECsnow 250T / DEVIsnow 300T        | 250W/m <sup>2</sup> et 300W/m <sup>2</sup> |
| Tension                            | 400V, 220-240V ~                           |
| Type                               | Pré-tramé largeur 50, 70, 100cm            |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 10cm                                       |
| Liaison froide                     | 1 seule de 2,3m 230V, 10m 400V (DTWC)      |
| IP Classe                          | IPX7                                       |
| Température minimum d'installation | -5°C                                       |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009                         |

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type câble chauffant         | Double conducteur                                        |
| Gaine extérieure             | PVC, diamètre 7 mm, protection UV                        |
| Gaine interne                | FEP + 2 conducteurs isolés chacun d'une gaine XLPE (PEX) |
| Protection électrique        | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium                |
| Résistance à la traction     | >500N                                                    |
| Résistance à la déformation  | >1500N                                                   |
| Diamètre de courbure minimum | 50mm                                                     |

### ECsnow 250T 400V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Section LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Largeur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 20,0               | 26      | 17,6       | 347,8          | 23,0     | 1,5                           | 2,6                | 0,75              | 2                                       | 460           | 088L6483 | 367,31    |
| 39,0               | 52      | 4,19       | 164,9          | 24,9     | 1,5                           | 5,2                | 0,75              | 3                                       | 970           | 088L6484 | 425,52    |
| 80,0               | 106     | 1,057      | 84,2           | 23,8     | 1,5                           | 10,6               | 0,75              | 8                                       | 1900          | 088L6485 | 650,06    |
| 120,0              | 160     | 0,451      | 54,2           | 24,6     | 1,5                           | 16                 | 0,75              | 12                                      | 2950          | 088L6486 | 783,11    |
| 150,0              | 200     | 0,29       | 43,6           | 24,5     | 2,5                           | 20                 | 0,75              | 15                                      | 3670          | 088L6487 | 1003,50   |
| 211,0              | 280     | 0,146      | 30,8           | 24,6     | 2,5                           | 28                 | 0,75              | 21                                      | 5200          | 088L6488 | 1400,00   |

### DEVIsnow 300T 230V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Section LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Largeur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 10                 | 20      | 17,600     | 183,7          | 27,8     | 1,5                           | 2                  | 0,5               | 1                                       | 290           | 83902030 | 304,94    |
| 21                 | 40      | 4,190      | 86,3           | 30,1     | 1,5                           | 4                  | 0,5               | 2                                       | 620           | 83902031 | 343,74    |
| 41                 | 80      | 1,057      | 43,2           | 29,9     | 1,5                           | 8                  | 0,5               | 4                                       | 1220          | 83902032 | 439,37    |
| 50                 | 98      | 0,735      | 36,7           | 28,8     | 1,5                           | 9,8                | 0,5               | 4,9                                     | 1440          | 83902033 | 467,09    |
| 62                 | 122     | 0,451      | 28,0           | 30,3     | 1,5                           | 12,2               | 0,5               | 6,1                                     | 1885          | 83902034 | 504,52    |
| 71                 | 140     | 0,367      | 26,2           | 28,3     | 1,5                           | 14                 | 0,5               | 7                                       | 2020          | 83902035 | 547,49    |
| 81                 | 160     | 0,257      | 20,9           | 31,1     | 1,5                           | 16                 | 0,5               | 8                                       | 2530          | 83902036 | 604,32    |
| 112                | 220     | 0,146      | 16,3           | 30,6     | 2,5                           | 22                 | 0,5               | 11                                      | 3420          | 83902037 | 699,96    |
| 122                | 240     | 0,115      | 14,0           | 30,9     | 2,5                           | 24                 | 0,5               | 12                                      | 3770          | 83902038 | 815,00    |
| 14                 | 18      | 9,360      | 129,0          | 29,7     | 1,5                           | 1,8                | 0,75              | 1,4                                     | 410           | 83902039 | 302,17    |
| 20                 | 26      | 4,190      | 83,0           | 32,3     | 1,5                           | 2,6                | 0,75              | 2                                       | 640           | 83902040 | 340,97    |
| 41                 | 54      | 1,057      | 43,1           | 30,0     | 1,5                           | 5,4                | 0,75              | 4,1                                     | 1225          | 83902041 | 414,44    |
| 50                 | 66      | 0,735      | 36,6           | 29,0     | 1,5                           | 6,6                | 0,75              | 5                                       | 1445          | 83902042 | 440,76    |
| 69                 | 92      | 0,367      | 25,4           | 30,0     | 1,5                           | 9,2                | 0,75              | 6,9                                     | 2080          | 83902043 | 540,56    |
| 80                 | 106     | 0,290      | 23,2           | 28,6     | 1,5                           | 10,6               | 0,75              | 8                                       | 2285          | 83902044 | 652,83    |
| 110                | 146     | 0,146      | 16,0           | 30,1     | 2,5                           | 14,6               | 0,75              | 11                                      | 3300          | 83902045 | 666,69    |
| 120                | 160     | 0,115      | 13,8           | 31,8     | 2,5                           | 16                 | 0,75              | 12                                      | 3825          | 83902046 | 806,69    |
| 30                 | 30      | 2,368      | 70,5           | 24,9     | 1,5                           | 3                  | 1                 | 3                                       | 745           | 83902047 | 361,76    |
| 61                 | 62      | 0,451      | 27,7           | 31,1     | 1,5                           | 6,2                | 1                 | 6,2                                     | 1910          | 83902048 | 474,03    |
| 119                | 120     | 0,115      | 13,7           | 32,6     | 2,5                           | 12                 | 1                 | 12                                      | 3875          | 83902049 | 754,02    |

### DEVIsnow 300T 400V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Section LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Largeur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 17                 | 34      | 17,600     | 307,7          | 29,7     | 1,5                           | 3,4                | 0,5               | 1,7                                     | 520           | 83902020 | 339,58    |
| 35                 | 70      | 4,190      | 152,4          | 29,7     | 1,5                           | 7                  | 0,5               | 3,5                                     | 1050          | 83902023 | 407,50    |
| 59                 | 118     | 1,519      | 90,9           | 29,7     | 1,5                           | 11,8               | 0,5               | 5,9                                     | 1760          | 83902026 | 519,77    |
| 79                 | 158     | 0,871      | 70,0           | 28,8     | 1,5                           | 15,8               | 0,5               | 7,9                                     | 2285          | 83902029 | 665,30    |
| 24                 | 32      | 9,360      | 228,6          | 29,2     | 1,5                           | 3,2                | 0,75              | 2,4                                     | 700           | 83902050 | 413,04    |
| 36                 | 48      | 4,190      | 152,4          | 29,2     | 1,5                           | 4,8                | 0,75              | 3,6                                     | 1050          | 83902053 | 465,71    |
| 60                 | 80      | 1,057      | 91,4           | 29,3     | 1,5                           | 8                  | 0,75              | 6                                       | 1750          | 83902056 | 516,99    |
| 83                 | 110     | 0,735      | 60,8           | 31,7     | 1,5                           | 11                 | 0,75              | 8,25                                    | 2630          | 83902059 | 711,04    |
| 98                 | 130     | 0,567      | 55,4           | 29,5     | 1,5                           | 13                 | 0,75              | 9,75                                    | 2890          | 83902062 | 791,44    |
| 120                | 160     | 0,367      | 44,1           | 30,2     | 1,5                           | 16                 | 0,75              | 12                                      | 3625          | 83902065 | 896,77    |
| 146                | 194     | 0,257      | 37,5           | 29,2     | 1,5                           | 19,4               | 0,75              | 14,55                                   | 4270          | 83902068 | 1032,61   |
| 191                | 254     | 0,146      | 27,8           | 30,1     | 2,5                           | 25,4               | 0,75              | 19,05                                   | 5750          | 83902071 | 1239,00   |
| 212                | 282     | 0,115      | 24,4           | 31,0     | 2,5                           | 28,2               | 0,75              | 21,15                                   | 6570          | 83902073 | 1397,00   |
| 60                 | 60      | 1,519      | 90,4           | 29,7     | 1,5                           | 6                  | 1                 | 6                                       | 1770          | 83902080 | 457,40    |
| 120                | 120     | 0,367      | 43,5           | 30,6     | 1,5                           | 12                 | 1                 | 12                                      | 3675          | 83902083 | 745,70    |
| 148                | 148     | 0,257      | 37,6           | 28,7     | 1,5                           | 14,8               | 1                 | 14,8                                    | 4250          | 83902086 | 928,65    |
| 190                | 190     | 0,146      | 27,4           | 30,7     | 2,5                           | 19                 | 1                 | 19                                      | 5840          | 83902089 | 1182,00   |

### ACCESSOIRES

|                                                |          |           |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Trousse de réparation bi-conducteur avec écran | N° Code  | Prix € HT |
|                                                | 18055350 | 92,59     |

Groupe DH

Groupe DF

## DÉNEIGEMENT DE SOLS

# DEVlasphalt Pré-tramé et couronne

Rapide et facile à installer

Longue durée de vie

Idéal pour les déneigement de sol asphalt et bitume

3 largeurs de trame différente 50, 70, 100cm

3 gaines de protection protège les âmes chauffantes

Resiste à des température de 240°C



### Caractéristiques DEVlasphalt Pré-tramé et couronne

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| DEVlasphalt 30T, 300T              | 30W/m, 300W/m <sup>2</sup>   |
| Tension                            | 400V                         |
| Type                               | Couronne 30T, pré-tramé 300T |
| Pas entre 2 1/2 spires             | 10cm pour pré-tramé          |
| Liaison froide                     | 1 seule de 10m, DTWK         |
| IP Classe                          | IPX7                         |
| Température minimum d'installation | -5°C                         |
| Norme                              | ISO CEI 60800:2009           |
| Norme                              | EN62395-1:2006               |

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type câble chauffant               | Double conducteur                                 |
| Gaine extérieure                   | XLPO, diamètre 7 mm                               |
| Gaine interne                      | FEP + 2 conducteurs isolés chacun d'une gaine PEX |
| Protection électrique              | Fil de terre 4 brins sous écran aluminium         |
| Résistance à la traction           | >300N                                             |
| Résistance à la déformation        | >1500N                                            |
| T° max. d'exposition à court terme | 240°C                                             |
| Diamètre de courbure minimum       | 50mm                                              |

### DEVlasphalt couronne 30T 400V

| Longueur câble (m) | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm <sup>2</sup> ) | Au pas de 12cm couvre (m <sup>2</sup> ) à 250W/m <sup>2</sup> | Au pas de 10cm couvre (m <sup>2</sup> ) à 300W/m <sup>2</sup> | Au pas de 8cm couvre (m <sup>2</sup> ) à 375W/m <sup>2</sup> | Au pas de 6,5cm couvre (m <sup>2</sup> ) à 460W/m <sup>2</sup> | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 8,5                | 70,5       | 599,300        | 31,8     | 2,5                            | 1,0                                                           | 0,9                                                           | 0,7                                                          | 0,6                                                            | 270           | 83900200 | 417,21    |
| 17,5               | 17,6       | 307,700        | 29,7     | 2,5                            | 2,1                                                           | 1,8                                                           | 1,4                                                          | 1,1                                                            | 520           | 83900201 | 482,35    |
| 35,0               | 4,19       | 146,800        | 31,1     | 2,5                            | 4,2                                                           | 3,5                                                           | 2,8                                                          | 2,3                                                            | 1090          | 83900202 | 554,42    |
| 70,0               | 1,06       | 74,100         | 30,8     | 2,5                            | 8,4                                                           | 7,0                                                           | 5,6                                                          | 4,6                                                            | 2155          | 83900203 | 690,26    |
| 110,0              | 0,451      | 49,600         | 29,3     | 2,5                            | 13,2                                                          | 11,0                                                          | 8,8                                                          | 7,2                                                            | 3225          | 83900204 | 939,74    |
| 145,0              | 0,257      | 37,300         | 29,6     | 2,5                            | 17,4                                                          | 14,5                                                          | 11,6                                                         | 9,4                                                            | 4295          | 83900205 | 1211,00   |
| 170,0              | 0,19       | 32,300         | 29,1     | 2,5                            | 20,4                                                          | 17,0                                                          | 13,6                                                         | 11,1                                                           | 4955          | 83900206 | 1442,00   |
| 190,0              | 0,146      | 27,700         | 30,4     | 2,5                            | 22,8                                                          | 19,0                                                          | 15,2                                                         | 12,4                                                           | 5770          | 83900207 | 1612,00   |
| 215,0              | 0,115      | 24,700         | 30,1     | 2,5                            | 25,8                                                          | 21,5                                                          | 17,2                                                         | 14,0                                                           | 6470          | 83900208 | 1810,00   |

### DEVlasphalt pré-tramé 300T 400V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Largeur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 17,3               | 34      | 17,600     | 307,7          | 30,1     | 2,5                            | 3,4                | 0,5               | 1,7                                     | 520           | 83900162 | 492,05    |
| 35,3               | 70      | 4,190      | 152,4          | 29,7     | 2,5                            | 7,0                | 0,5               | 3,5                                     | 1050          | 83900163 | 569,67    |
| 59,3               | 118     | 1,519      | 90,9           | 29,7     | 2,5                            | 11,8               | 0,5               | 5,9                                     | 1760          | 83900164 | 720,75    |
| 79,3               | 158     | 0,871      | 70,0           | 28,8     | 2,5                            | 15,8               | 0,5               | 7,9                                     | 2285          | 83900165 | 877,37    |
| 24,3               | 32      | 9,360      | 228,6          | 28,8     | 2,5                            | 3,2                | 0,75              | 2,4                                     | 700           | 83900166 | 510,06    |
| 36,3               | 48      | 4,190      | 152,4          | 28,9     | 2,5                            | 4,8                | 0,75              | 3,6                                     | 1050          | 83900167 | 587,69    |
| 60,3               | 80      | 1,520      | 91,4           | 29,0     | 2,5                            | 8,0                | 0,75              | 6,0                                     | 1750          | 83900168 | 738,76    |
| 82,8               | 110     | 0,735      | 60,8           | 31,8     | 2,5                            | 11,0               | 0,75              | 8,3                                     | 2630          | 83900169 | 802,53    |
| 97,8               | 130     | 0,567      | 55,4           | 29,6     | 2,5                            | 13,0               | 0,75              | 9,8                                     | 2890          | 83900170 | 884,30    |
| 120,3              | 160     | 0,367      | 44,1           | 30,1     | 2,5                            | 16,0               | 0,75              | 12,0                                    | 3625          | 83900171 | 984,10    |
| 145,8              | 194     | 0,257      | 37,5           | 29,3     | 2,5                            | 19,4               | 0,75              | 14,6                                    | 4270          | 83900172 | 1193,00   |
| 190,8              | 254     | 0,146      | 27,8           | 30,1     | 2,5                            | 25,4               | 0,75              | 19,1                                    | 5750          | 83900173 | 1555,00   |
| 211,8              | 282     | 0,115      | 24,4           | 31,0     | 2,5                            | 28,2               | 0,75              | 21,2                                    | 6570          | 83900174 | 1739,00   |
| 60,3               | 60      | 1,520      | 90,4           | 29,4     | 2,5                            | 6,0                | 1,0               | 6,0                                     | 1770          | 83900175 | 697,19    |
| 120,3              | 120     | 0,367      | 43,5           | 30,5     | 2,5                            | 12,0               | 1,0               | 12,0                                    | 3675          | 83900176 | 982,72    |
| 148,3              | 148     | 0,257      | 37,6           | 28,7     | 2,5                            | 14,8               | 1,0               | 14,8                                    | 4250          | 83900177 | 1211,00   |
| 190,3              | 190     | 0,146      | 27,4           | 30,7     | 2,5                            | 19,0               | 1,0               | 19,0                                    | 5840          | 83900178 | 1555,00   |

### DEVlasphalt pré-tramé 300T 230V

| Longueur câble (m) | Nbre DS | Type (Ω/m) | Résistance (Ω) | EL (W/m) | Sections LF (mm <sup>2</sup> ) | Longueur tapis (m) | Largeur tapis (m) | Couvre une surface de (m <sup>2</sup> ) | Puissance (W) | N° Code  | Prix € HT |
|--------------------|---------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 10,0               | 20      | 17,600     | 181,2          | 29,0     | 2,5                            | 2,0                | 0,5               | 1,0                                     | 290           | 140F0660 | 367,31    |
| 20,0               | 40      | 9,360      | 99,8           | 31,0     | 2,5                            | 4,0                | 0,5               | 2,0                                     | 620           | 140F0661 | 428,29    |
| 41,0               | 82      | 1,060      | 43,8           | 29,5     | 2,5                            | 8,2                | 0,5               | 4,1                                     | 1210          | 140F0662 | 528,09    |
| 49,0               | 98      | 0,735      | 36,2           | 29,8     | 2,5                            | 9,8                | 0,5               | 4,9                                     | 1460          | 140F0663 | 582,13    |
| 62,0               | 124     | 0,451      | 28,1           | 30,4     | 2,5                            | 12,4               | 0,5               | 6,2                                     | 1885          | 140F0664 | 662,53    |
| 69,0               | 138     | 0,367      | 25,4           | 30,1     | 2,5                            | 13,8               | 0,5               | 6,9                                     | 2080          | 140F0665 | 684,71    |
| 83,0               | 166     | 0,257      | 21,4           | 29,8     | 2,5                            | 16,6               | 0,5               | 8,3                                     | 2470          | 140F0666 | 788,65    |
| 110,0              | 220     | 0,146      | 16,1           | 29,9     | 2,5                            | 22,0               | 0,5               | 11,0                                    | 3285          | 140F0667 | 916,19    |
| 124,0              | 248     | 0,115      | 14,3           | 29,8     | 2,5                            | 24,8               | 0,5               | 12,4                                    | 3700          | 140F0668 | 1032,61   |

#### Groupe DH

##### ACCESSOIRES

Trousse de réparation bi-conducteur avec écran pour DEVlasphalt

N° Code Prix € HT

18055355 109,93

#### Groupe DF

## • ACCESSOIRES CÂBLES CHAUFFANTS



### ACCESSOIRES DE FIXATION CÂBLES CHAUFFANTS

|                                                                                     |                                                                                                                                                         | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | Traverse en V pour cheneaux (inox)                                                                                                                      | 19805449 | 11,04     |
|    | Support fixation de câble (inox) (sachet de 10 pièces)                                                                                                  | 19406008 | 6,60      |
|    | Support fixation de câble inox (simple) (sachet de 10 pièces)                                                                                           | 19406007 | 5,95      |
|    | Chaîne de soulagement 1m pour descente de gouttière                                                                                                     | 19805241 | 19,41     |
|   | Support fixation de câble pour gouttière (sachet de 25 pièces)                                                                                          | 140F1511 | 39,51     |
|  | Support fixation de câble pour descente de gouttière (sachet de 25 pièces)                                                                              | 19805258 | 17,32     |
|  | Bande fixation écartement plastique (1 m)                                                                                                               | 19805266 | 2,15      |
|  | Bande de fixation / écartement ECfast 5 m                                                                                                               | 088L1053 | 14,55     |
|  | Bande de fixation / écartement ECfast 25 m                                                                                                              | 088L1054 | 42,41     |
|  | Bande de fixation / écartement ECfast 25 m Cuivre                                                                                                       | 19808238 | 188,50    |
|  | DEVclip CC pour fixation des câbles - 10 longueurs de 1 m                                                                                               | 19805220 | 24,81     |
|  | DEVtwist CC - pour fixation des câbles - sac de 1000 pièces                                                                                             | 19805236 | 116,43    |
|  | Kit de fixation et d'écartement pour gouttière                                                                                                          | 19805746 | 11,89     |
|  | GuardHook - pour déneigement et mise hors gel des toitures (pour 10 allers/retours, soit 10 ensembles complets, 10 ensembles de fixation, 30 colliers). | 19805193 | 39,08     |
|  | RoofHook - pour déneigement et mise hors gel des toitures (paquet de 25).                                                                               | 19805192 | 22,03     |



## • ACCESSOIRES REGULATION

# Détecteur électronique ECtemp 850

### Régulation :

#### ECtemp 850 avec sonde(s) de toiture ou avec sonde(s) de sol

Le ECtemp 850 est un détecteur numérique de verglas entièrement automatique, composé d'un contrôleur et d'une ou plusieurs sondes qui captent la température et l'humidité dans la gouttière ou à la surface du revêtement.


Les valeurs ainsi mesurées sont très précises et permettent une consommation d'énergie minimum.

A partir de 10 kW de puissance installée, votre système ECtemp 850 sera amorti en 2 ans.



### Types de sondes et fonction

Identifiez le(s) type(s) de surface(s) qui peuvent accueillir le système de déneigement et de mise hors gel ECtemp 850 en regardant le schéma suivant :



- 1 Allées et parkings.
- 2 Marches et escaliers.
- 3 Toitures et angles de toit.
- 4 Gouttières et tuyaux de descente.

### Nombre d'heures où le câble est en chauffe selon la régulation choisie :

| Régulations | Consignes                   | Origine des données pour Paris | Heures |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| ECtemp 850  | Températures +3°C           | Relevé régulation              | 535    |
| ECtemp 316  | Température +3°C et -7°C    | Relevés météo                  | 2309   |
| ECtemp 330  | Température +3°C            | Relevés météo                  | 2737   |
| Aucune      | Constant de novembre à mars |                                | 3624   |



#### Type



ECtemp 850  
Contrôleur + alimentation 24 V sans sonde

#### N° Code

088L0449

#### Prix HT

778,96



#### Type



1 sonde de sol – IP 67  
Câble de 15 m

#### N° Code

088L0457

#### Prix HT

519,77



Alimentation 24 V seule

140F1089

120,86



Sonde de toiture – IP67  
Câble de 15 m

088L0459

519,77



Tube de reservation de sol  
pour sonde ECtemp 850 avec  
obturateur.

19119977


24,53





Reportez-vous à la fiche technique de chaque câble afin de déterminer la longueur maximum de chaque circuit en fonction de la protection électrique ainsi que de l'exposition.

Pour tuyauterie PER ou PVC, une bande d'aluminium doit d'abord être collée sur la canalisation puis le câble chauffant doit être fixé au début du tuyau avec une autre bande d'aluminium.



| Diamètre de la tuyauterie DN   |                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 65                             | 80                             | 100                            | 125                            | 150                            | 200                            |
| 2"1/2                          | 3"                             | 4"                             | 5"                             | 6"                             | 8"                             |
| ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 25                 | ECpipeguard 33                 | ECpipeguard 33                 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 25                 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 |

| Diamètre de la tuyauterie DN   |                                |                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 65                             | 80                             | 100                            | 125                            | 150                            | 200                            |
| 2"1/2                          | 3"                             | 4"                             | 5"                             | 6"                             | 8"                             |
| ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 33<br>EChotwatt 70 |                                |                                |                                |
| ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 33<br>EChotwatt 70 | ECpipeguard 33<br>EChotwatt 70 |                                |
| ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 33<br>EChotwatt 70 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 70 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 55 |
| ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 10<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 | ECpipeguard 25<br>EChotwatt 45 |

| Diamètre de la tuyauterie DN       |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 65                                 | 80                                 | 100                                | 125                                | 150                                | 200              |
| 2"1/2                              | 3"                                 | 4"                                 | 5"                                 | 6"                                 | 8"               |
| ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 |                                    |                                    |                                    |                                    |                  |
| ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2                   |                                    |                                    |                  |
| ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 55x2 | ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2                   |                                    |                  |
| ECpipeguard 33<br>EChotwatt 55x2   | ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 55x2 | ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 |                  |
| ECpipeguard 33<br>EChotwatt 70     | ECpipeguard 33<br>EChotwatt 55x2   | ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 55x2 | ECpipeguard 25x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2<br>EChotwatt 70x2 | ECpipeguard 33x2 |



## • MISE HORS GEL TOITURES ECiceguard

Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air, et de 38 W/m dans l'eau glacée. ECiceguard a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel. Sa gaine en polyoléfine noire, résistante aux UV est bien adaptée aux applications en extérieur.

- Gouttières
- Tuyaux de descente
- Chéneaux
- Avant-toits

### Caractéristiques de ECiceguard

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ECiceguard                                 | 18W/m à 0°C, 38W/m dans eau glacée                              |
| Tension                                    | 230V ~                                                          |
| Type                                       | Couronne à la coupe ou prêt à raccorder avec liaison froide 5 m |
| T° Exposition maximum sous tension         | 65°C                                                            |
| T° Exposition maximum hors tension         | 85°C                                                            |
| Température d'installation minimum         | -5°C                                                            |
| Type câble chauffant                       | Autorégulant                                                    |
| Gaine extérieure (Dimension du câble)      | TPE, 11,3mm x 5,8mm avec protection UV                          |
| Classe IP                                  | IPX7                                                            |
| Résistance maxi de la tresse de protection | 14,8 Ohm/Km                                                     |
| Diamètre de courbure minimum               | 64mm                                                            |
| Norme                                      | CE & CEI60800:2021                                              |




### Longueurs maximales du circuit

| Température    | Puissance W/m | ECiceguard 18 |      |      |      |      |
|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|                |               | 10 A          | 16 A | 20 A | 25 A | 32 A |
| 10°C           | 18            | 51            | 82   | 103  | 129  | 129  |
| 0°C eau glacée | 38            | 38            | 60   | 75   | 94   | 95   |
| -10 °C         | 43            | 34            | 54   | 68   | 85   | 95   |
| -20 °C         | 49            | 30            | 50   | 60   | 75   | 95   |
| -30 °C         | 54            | 27            | 44   | 55   | 69   | 88   |
| -40 °C         | 60            | 25            | 40   | 50   | 62   | 80   |

Les longueurs maximales de circuits définies ci-dessus tiennent compte de la puissance de démarrage qui peut être jusqu'à 1,8 fois la puissance de fonctionnement. En présence de températures inférieures à celles indiquées dans le tableau, les longueurs des câbles chauffants admises diminuent en conséquence !

Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.



| Désignation                                              | Puissance                          | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| ECiceguard au mètre à la coupe selon besoin - prix au m. | 18 W à 0°C, 38 W/m dans eau glacée | 98300844 | 33,70     |
| ECiceguard-18 Readymade 2 m                              | 36W à 0°C, 230 V                   | 088L6575 | 110,62    |
| ECiceguard-18 Readymade 4 m                              | 72W à 0°C, 230 V                   | 088L6576 | 141,39    |
| ECiceguard-18 Readymade 6 m                              | 108W à 0°C, 230 V                  | 088L6577 | 173,26    |
| ECiceguard-18 Readymade 8 m                              | 144W à 0°C, 230 V                  | 088L6578 | 209,29    |
| ECiceguard-18 Readymade 10 m                             | 180W à 0°C, 230 V                  | 088L6579 | 239,78    |
| ECiceguard-18 Readymade 15 m                             | 270W à 0°C, 230 V                  | 088L6580 | 327,10    |
| ECiceguard-18 Readymade 23 m                             | 414W à 0°C, 230 V                  | 088L6581 | 461,55    |
| ECiceguard-18 Readymade 30 m                             | 540W à 0°C, 230 V                  | 088L6582 | 579,36    |
| ECiceguard-18 Readymade 50 m                             | 900W à 0°C, 230 V                  | 088L6583 | 918,96    |

# MISE HORS GEL ECpipeheat

Câble autorégulant prêt à l'emploi d'une puissance de 10 W/m à 10°C dans l'air pour les applications de protection contre le gel des conduites d'eau.  
Le ECpipeheat 10 est livré avec 1,5 m de liaison froide et une fiche électrique. Pour une protection optimale contre le gel, le tuyau doit être calorifugé.  
En cas d'installation permanente, un installateur électricien devra réaliser un montage fixe dans un boîtier et placer un thermostat (type ECtemp 330 ou 610).

## Caractéristiques de ECpipeheat

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| ECpipeheat                         | 10W/m à 10°C    |
| Tension                            | 230V ~          |
| Type                               | Prêt à brancher |
| T° Exposition maximum sous tension | 65°C            |
| T° Exposition maximum hors tension | 85°C            |
| Température d'installation minimum | -30°C           |


|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Type câble chauffant                       | Autorégulant       |
| Gaine extérieure                           | TPE, 7,7mm x 5,3mm |
| Dimension du câble                         | 11,8mm x 5,8mm     |
| Résistance maxi de la tresse de protection | 18,2 Ohm/Km        |
| Diamètre de courbure minimum               | 50mm               |
| Norme                                      | IEC 60335-1:2012   |
| Norme                                      | IEC 62233:2008     |



Les longueurs maximales de circuits définies ci-dessus tiennent compte de la puissance de démarrage qui peut être jusqu'à 1,8 fois la puissance de fonctionnement. En présence de températures inférieures à celles indiquées dans le tableau, les longueurs des câbles chauffants admises diminuent en conséquence !

Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.

## ECpipeheat



## ECpipeheat DPH-10 - 230 V - avec liaison froide 1,5 m



| Désignation                   | Longueur | Tension | N° Code  | Prix € HT |
|-------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| ECpipeheat 20 W autorégulant  | 2 m      | 230 V   | 088L0989 | 72,50     |
| ECpipeheat 40 W autorégulant  | 4 m      | 230 V   | 088L0990 | 95,63     |
| ECpipeheat 60 W autorégulant  | 6 m      | 230 V   | 088L0991 | 115,04    |
| ECpipeheat 80 W autorégulant  | 8 m      | 230 V   | 088L0992 | 136,25    |
| ECpipeheat 100 W autorégulant | 10 m     | 230 V   | 088L0993 | 156,62    |
| ECpipeheat 120 W autorégulant | 12 m     | 230 V   | 088L0994 | 173,26    |
| ECpipeheat 140 W autorégulant | 14 m     | 230 V   | 088L0995 | 194,04    |
| ECpipeheat 160 W autorégulant | 16 m     | 230 V   | 088L0996 | 199,59    |
| ECpipeheat 190 W autorégulant | 19 m     | 230 V   | 088L0997 | 228,70    |
| ECpipeheat 220 W autorégulant | 22 m     | 230 V   | 088L0998 | 260,58    |
| ECpipeheat 250 W autorégulant | 25 m     | 230 V   | 088L0999 | 288,29    |

Accessoires : voir page 50


## ● MISE HORS GEL - MAINTIEN EN TEMPERATURE ECpipeguard

Câble autorégulant d'une puissance de 10 W/m, 25 W/m ou 33 W/m à 10 °C dans l'air.  
Pour les applications de protection contre le gel ou de maintien en température.

### Caractéristiques de ECpipeguard

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| ECpipeguard                        | 10W/m, 25W/m, 33W/m à 10°C |
| Tension                            | 230V ~                     |
| Type                               | Couronne à la coupe        |
| T° Exposition maximum sous tension | 65°C                       |
| T° Exposition maximum hors tension | 85°C                       |
| Température d'installation minimum | -50°C                      |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type câble chauffant                       | Autorégulant          |
| Gaine extérieure                           | TPE, 11,8mm x 5,5mm   |
| Dimension du câble                         | 11,8mm x 5,8mm        |
| Résistance maxi de la tresse de protection | 18,2 Ohm/Km           |
| Diamètre de courbure minimum               | 50mm                  |
| Norme                                      | DIN VDE 0254: 1994-06 |



ECpipeguard  
10 W/m

ECpipeguard  
25 W/m

ECpipeguard  
33 W/m




### Longueurs maximales du circuit

|                      | ECpipeguard 10 |       |       |       | ECpipeguard 25 |       |       |       | ECpipeguard 33 |      |      |       |
|----------------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|------|------|-------|
| Disjoncteur courbe C | 16 A           | 20 A  | 25 A  | 32 A  | 16 A           | 20 A  | 25 A  | 32 A  | 16 A           | 20 A | 25 A | 32 A  |
| Température          |                |       |       |       |                |       |       |       |                |      |      |       |
| 10 °C                | 205 m          | 205 m | 205 m | 205 m | 88 m           | 117 m | 120 m | 126 m | 70 m           | 90 m | 98 m | 108 m |
| -15 °C               | 139 m          | 186 m | 190 m | 195 m | 58 m           | 75 m  | 95 m  | 117 m | 49 m           | 64 m | 80 m | 95 m  |
| -30 °C               | 120 m          | 150 m | 170 m | 195 m | 45 m           | 64 m  | 82 m  | 100 m | 43 m           | 52 m | 65 m | 82 m  |

Les longueurs maximales de circuits définies ci-dessus tiennent compte de la puissance de démarrage qui peut être jusqu'à 1,8 fois la puissance de fonctionnement. En présence de températures inférieures à celles indiquées dans le tableau, les longueurs des câbles chauffants admises diminuent en conséquence !

Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.

### ECpipeguard



| Désignation                                                                                  | N° Code  | Prix € HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ECpipeguard 10 au mètre                                                                      | 98300709 | 21,69     |
| ECpipeguard 25 au mètre                                                                      | 98300763 | 21,69     |
| ECpipeguard 33 au mètre                                                                      | 98300672 | 21,69     |
| ECpipeguard 10W/m. Touret de 300m. Prix au m. Utiliser une quantité de 300 sur la commande.  | 98300700 | 18,86     |
| ECpipeguard 25W/m. Touret de 300m. Prix au m. Utiliser une quantité de 300 sur la commande.  | 98300759 | 18,86     |
| ECpipeguard 33W/m. Touret de 305m. Prix au m. Utiliser une quantité de 305 pour la commande. | 98300764 | 18,86     |





## ● MISE HORS GEL - MAINTIEN EN TEMPERATURE

# EChotwatt

Câble autorégulant d'une puissance de 8 W/m à 55 °C dans l'air.

Pour les applications de maintien en température lorsque la tuyauterie est comprise entre 40 °C et 80 °C

Si température tuyauterie ≤ 65° C, voir ECpipeguard 25.

Le câble autorégulant EChotwatt propose un moyen plus moderne et plus économique dans la conception des systèmes d'eau chaude.

- Réduction des coûts grâce à la suppression du système de canalisation à circulation.
- Les pompes, armatures et canalisations supplémentaires disparaissent : l'encombrement est réduit lors de l'installation.
- Economique dans son application, faible consommation d'énergie pour maintenir la température d'eau chaude souhaitée.
- Compensation automatique des déperditions de chaleur tout le long de la canalisation.

### Caractéristiques de l'EChotwatt

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| EChotwatt 45                       | 7W/m à 45°C         |
| EChotwatt 55                       | 9W/m à 55°C         |
| EChotwatt 70                       | 12W/m à 70°C        |
| Tension                            | 230V ~              |
| Type                               | Couronne à la coupe |
| T° Exposition maximum sous tension | 80°C                |
| T° Exposition maximum hors tension | 100°C               |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Type câble chauffant                       | Autorégulant        |
| Gaine extérieure                           | TPE, 11,8mm x 5,5mm |
| Dimension du câble                         | 11,8mm x 5,8mm      |
| Résistance maxi de la tresse de protection | 18,2 Ohm/Km         |
| Diamètre de courbure minimum               | 50mm                |
| Température d'installation minimum         | -50°C               |




### Longueurs maximales du circuit

|                      | EChotwatt 45 |       |       |       | EChotwatt 55 |       |       |       | EChotwatt 70 |       |       |       |
|----------------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Disjoncteur courbe C | 16 A         | 20 A  | 25 A  | 32 A  | 16 A         | 20 A  | 25 A  | 32 A  | 16 A         | 20 A  | 25 A  | 32 A  |
| Température          |              |       |       |       |              |       |       |       |              |       |       |       |
| 10 °C                | 165 m        | 189 m | 189 m | 189 m | 135 m        | 160 m | 160 m | 160 m | 120 m        | 140 m | 140 m | 140 m |
| -25 °C               | 117 m        | 152 m | 170 m | 189 m | 100 m        | 130 m | 145 m | 160 m | 88 m         | 120 m | 130 m | 140 m |

Les longueurs maximales de circuits définies ci-dessus tiennent compte de la puissance de démarrage qui peut être jusqu'à 1,8 fois la puissance de fonctionnement. En présence de températures inférieures à celles indiquées dans le tableau, les longueurs des câbles chauffants admises diminuent en conséquence !

Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.

### EChotwatt



#### Désignation

EChotwatt 45 au mètre  
EChotwatt 55 au mètre  
EChotwatt 70 au mètre  
EChotwatt 55W/m. Touret de 100m. Prix au m, indiquer 100 sur votre commande.

#### N° Code

088L1088  
088L1090  
088L1092  
98300958

#### Prix € HT

25,19  
25,19  
25,19  
21,90



## • ACCESSOIRES CÂBLES AUTORÉGULANTS


Danfoss propose pour ses câbles autorégulants **ECPipeguard**, **EChotwatt**, **ECiceguard** un système de raccordement rapide, fiable, résistant aux projections d'eau, (protection IP 66) et facile à utiliser, nécessitant qu'un seul outil : une pince coupante.



|                  | ECiceguard | ECpipeguard<br>EChotwatt |
|------------------|------------|--------------------------|
| DEVIconnecto     |            | ✓                        |
| DEVI EasyConnect | ✓          |                          |

- Pour une mise hors gel de gouttière, le **Connecto** doit être placé en dehors de la gouttière, dans la zone protégée : par exemple, sous les avant-toits ou sous la gouttière.

### Montage en 3 étapes



Le kit **CONNECTO** ne doit pas être installé dans un endroit où l'eau risque de stagner.







## KITS DE RACCORDEMENT RAPIDE CONNECTO



| Type | Désignation      | Description                                                                                      | N° Code  | Prix HT |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|      | DEVIconnecto A   | Raccordement de câble chauffant avec câble d'alimentation d'1,5 m sans borne d'extrémité         | 088L0413 | 96,34   |
|      | DEVIconnecto C   | Tranche/rallonge de câble chauffant pour raccorder deux câbles chauffants                        | 088L0414 | 92,45   |
|      | DEVIconnecto E   | Borne d'extrémité de câble chauffant                                                             | 088L0415 | 21,34   |
|      | DEVIconnecto S   | Raccordement du câble chauffant avec un câble d'alimentation de 1,5 m et une borne d'extrémité   | 088L0416 | 106,99  |
|      | DEVIconnecto T   | Dérivation en T de câble chauffant pour trois câbles chauffants et une borne d'extrémité         | 088L0417 | 182,96  |
|      | DEVIconnecto TE2 | Double raccordement de câble chauffant avec câble d'alimentation d'1,5 m et 2 bornes d'extrémité | 088L0418 | 182,96  |
|      | DEVIconnecto TE3 | Dérivation en T de câble chauffant avec câble d'alimentation d'1,5 m et 3 bornes d'extrémité     | 088L0419 | 192,67  |
|      | DEVIconnecto X   | Dérivation en X de câble chauffant pour 4 câbles chauffants avec 2 bornes d'extrémité            | 088L0420 | 209,29  |

## • ACCESSOIRES CÂBLES AUTORÉGULANTS

### KITS DE RACCORDEMENT RAPIDES DEVI EASYCONNECT

| Type                                                                                | Désignation               | Description                                                               | N° Code  | Prix HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    | DEVI EasyConnect EC-1     | Kit de raccordement de l'alimentation électrique                          | 98300870 | 145,25  |
|    | DEVI EasyConnect EC-2     | Kit de raccordement de l'alimentation électrique pour 2 câbles            | 98300875 | 370,04  |
|    | DEVI EasyConnect EC-3     | Kit de raccordement de l'alimentation électrique pour 3 câbles            | 98300876 | 395,33  |
|   | DEVI EasyConnect EC-ETK   | Kit de bouchons d'extrémité                                               | 98300872 | 51,45   |
|  | DEVI EasyConnect EC-1+ETK | Kit de raccordement de l'alimentation électrique avec bouchon d'extrémité | 98300873 | 214,48  |
|  | DEVI EasyConnect EC-T1    | Kit de raccordement du chauffage au câble chauffant                       | 98300871 | 171,02  |
|  | DEVI EasyConnect EC-T2    | Kit pour dérivation de câble chauffant - 1 à 2                            | 98300874 | 366,26  |
|  | DEVI EasyConnect EC-JB4   | Boîtier de raccordement pour 4 chauffages câbles - 1 à 4                  | 98300877 | 462,34  |



## • ACCESSOIRES CÂBLES AUTORÉGULANTS

### KITS DE RACCORDEMENT PAR GAINES THERMORETRACTABLES



| Type |                                                                                       | N° Code  | Prix HT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|      | Kit de raccordement et de terminaison pour boîtier électrique / presse étoupe PG 13,5 | 19400100 | 23,56   |
|      | Kit de raccordement pour liaison simple                                               | 19400126 | 22,87   |
|      | Kit de terminaison                                                                    | 19400142 | 10,28   |

### ACCESSOIRES AUTORÉGULANTS

|  |                                                                                                                                                    | N° Code  | Prix HT |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|  | Kit de fixation et d'écartement pour gouttière                                                                                                     | 19805746 | 11,89   |
|  | Boîtier de raccordement électrique pour autorégulant                                                                                               | 19400167 | 30,76   |
|  | Support de fixation pour boîtier électrique pour traçage                                                                                           | 19405851 | 30,21   |
|  | Kit d'entrée de calorifuge (traçage)                                                                                                               | 11010410 | 18,01   |
|  | Ruban adhésif alu<br>L = 50m - l = 38 mm résiste à 160 °C                                                                                          | 088L0409 | 57,79   |
|  | GuardHook (pour 10 allers/retours soit 10 ensembles complets, 10 ensembles de fixation, 30 colliers) pour déneigement et mise hors gel des toiture | 19805193 | 39,08   |
|  | RoofHook (paquet de 25) pour déneigement et mise hors gel des toitures                                                                             | 19805192 | 22,03   |

## • RÉGULATION MODULAIRE POUR CÂBLES CHAUFFANTS ET AUTORÉGULANTS

|                               | ECtemp 316                                                                                                                         | ECtemp 610                                                                         | ECtemp 330                                                                                                       | ECtemp Multi                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                   |   |                                |                      |
|                               |                                                   |   |                                |                      |
| Montage                       | DIN Rail                                                                                                                           | Saillie                                                                            | DIN Rail                                                                                                         | DIN Rail                                                                                                |
| Digital / Analogique          | A                                                                                                                                  | A                                                                                  | A                                                                                                                | D                                                                                                       |
| Alimentation                  | 230V                                                                                                                               | 230V                                                                               | 230V                                                                                                             | 230V                                                                                                    |
| Pouvoir de coupure            | 16A (230V)                                                                                                                         | 10A (230V)                                                                         | 16A fermeture(230V)<br>10A ouverture (230V)                                                                      | 7 entrées et sorties                                                                                    |
| Type d'enclenchement émetteur | Coupure de phase (contact sec)                                                                                                     | Alimentation Phase, neutre                                                         | Coupure de phase (contact sec)                                                                                   | Coupure de phase (contact sec)                                                                          |
| IP class                      | 20                                                                                                                                 | 44                                                                                 | 20                                                                                                               | 20                                                                                                      |
| Sonde de température          | Sol (NTC 15kΩ 25°C) livrée avec.<br>ext. (NTC 15kΩ 25°C) en option.                                                                | Sol (NTC 15kΩ 25°C) livrée avec.<br>ext. (NTC 15kΩ 25°C) en option.                | Sol (NTC 15kΩ 25°C) livrée avec.<br>ext. (NTC 15kΩ 25°C) en option.                                              | Livré avec une sonde<br>NTC 15kΩ 25°C + compatible<br>autres sondes du marché.                          |
| Plage de température          | Consigne 1 -10°C à 50°C<br>Consigne 2 -10°C à 5°C                                                                                  | -10°C +50°C                                                                        | -10°C +10°C<br>+5°C +45°C<br>60°C +160°C                                                                         | -50°C +200°C                                                                                            |
| Applications                  | Déneigement de toiture ou<br>de rampe d'accès                                                                                      | Maintien en température ou<br>mise hors gel d'une surface ou<br>tuyauterie         | Mise hors gel ou maintien<br>en température                                                                      | Chambres froides, tuyauteries,<br>chauffage au sol                                                      |
| Exemples d'applications       | Enclenche le câble pour une<br>température ext. de 0°C(C1),<br>et arrête le câble pour une temp.<br>de -10°C. (économie d'énergie) | IP 44, Peut être installé dans une<br>serre, pour un câble en forçage<br>de semis. | Enclenche un câble chauffant<br>pour mise hors gel ou maintien<br>en température de tuyauterie,<br>dalle etc.... | Maintien hors gel d'un sol<br>de chambre froide avec<br>affichage de température<br>et report d'alarme. |
| Particularités                | Alternative au ECtemp 850.<br>Mais pas de prise en compte<br>de l'humidité                                                         | Indice IP (44) lui permet d'être<br>installé à l'extérieur.                        | Possibilité d'utiliser le contact<br>ouverture pour clim.                                                        | Compatible Modbus RS 485<br>7 canaux de contrôle<br>7 points de mesure<br>1 sortie alarme               |
| Gestions, Programmations      | Avec horloge.                                                                                                                      | Avec horloge.                                                                      | Avec horloge.                                                                                                    | Avec horloge.                                                                                           |
| Allure de fonctionnement      | Tout ou rien                                                                                                                       | Tout ou rien                                                                       | Tout ou rien                                                                                                     | Tout ou rien<br>avec hystérésis réglable                                                                |
| EU-BAC N°                     | NON                                                                                                                                | NON                                                                                | NON                                                                                                              | NON                                                                                                     |
| Produits possibles            | ECflex<br>DEVIsnow / DEVIsphalt                                                                                                    | ECiceguard / ECpipeguard /<br>EChotwatt / ECflex<br>DEVIsnow / DEVIsphalt          | ECfreeze / ECiceguard<br>ECpipeguard /<br>EChotwatt / ECflex<br>DEVIsnow / DEVIsphalt                            | Toute la gamme<br>de câbles chauffants                                                                  |
| N° Code                       | 088L0443                                                                                                                           | 088L0448                                                                           | 088L0444 088L0445 140F1073                                                                                       | 140F1139                                                                                                |
| Plage de température          |                                                                                                                                    |                                                                                    | -10°C +10°C +5°C +45°C +60°C +160°C                                                                              |                                                                                                         |
| Prix € HT                     | 213,46                                                                                                                             | 234,24                                                                             | 192,67 187,11 273,05                                                                                             | 765,10                                                                                                  |

### ACCESSOIRES POUR ECtemp

|                                                                                     |                                                              |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
|  | Sonde de dalle 3m 15kOhm à 25°C IP67                         | N° Code  | Prix HT |
|                                                                                     |                                                              | 140F1091 | 27,30   |
|  | Sonde de dalle 49m 15kOhm à 25°C IP67                        | 19121445 | 121,28  |
|  | Sonde extérieure 80 x 50 x 35 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 44 | 140F1096 | 43,23   |
|  | Sonde intérieure 85 x 85 x 30 mm, NTC 15 kOhm à 25 °C, IP 20 | 140F1095 | 34,51   |



|                                                                                     |                                            |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|
|  | Kit de fixation ECtemp 610 pour tuyauterie | N° Code  | Prix HT |
|                                                                                     |                                            | 19116920 | 36,59   |
|  | Gaine ICT Ø 6,7mm, 2,5m                    | 140F1114 | 9,94    |
|  | Gaine ICT Ø 6,7mm, 2,5m avec bouchon       | 19809106 | 5,42    |
|  | Embout en laiton pour Gaine Ø 6,7 mm.      | 12500120 | 18,57   |

## MISE HORS-GEL DES PLANTS DE VIGNES Vineyard protect

Danfoss est à votre service pour répondre aux exigences de la viticulture moderne. La solution de protection et de mise hors gel Danfoss Vineyard Protect vous permettra d'anticiper les vagues de froid et de protéger vos vignes :

- Gaine renforcée haute résistance aux intempéries, UV et à la corrosion (âme métallique en cuivre)
- Produit sur-mesure qui s'adapte à la surface des parcelles et au nombre de rangs
- Solution décarbonée évitant les perturbations électromagnétiques.

**20**  
ANS  
DE GARANTIE



Témoignage des installateurs et des viticulteurs au sujet du câble chauffant électrique Vineyard Protect



Formation technique de nos experts sur la solution Vineyard protect





## • AUTRES APPLICATIONS



**Mise hors gel quais de gare et rampes d'accès PMR**



**Mise hors gel des circuits d'alimentation de sprinklers**



**Mise hors gel places de parking**

## • FORMATIONS



**DÉNEIGEMENT ET MISE HORS GEL**  
Anticipez vos besoins et proposez des solutions



**CHAMBRES FROIDES**  
Pourquoi les câbles chauffants sont-ils indispensables ?



**CHAUFFAGE AU SOL ÉLECTRIQUE**  
Nouvelle opportunité



Formation  
**Déneigement et mise hors gel**



Formation  
**Chambres froides**



Formation  
**Chauffage au sol électrique**

• SERVICES

# VISIONNEZ NOS VIDÉOS PRODUITS



## VIDÉOS DISPONIBLES :

1



ECinfracable

2



Installation des systèmes de déneigement et mise hors gel

3



Solutions de mise en sécurité par déneigement et mise hors gel

4



Déneigement de toitures et de gouttières avec le thermostat ECtemp 850

5



Installation d'une trame chauffante mince pour le chauffage électrique au sol.

6



Installation du câble pour chauffage au sol électrique Danfoss ECinfracable dans le projet immobilier E+C- «sur le chemin de l'école» au cœur de la ville de Montbrison en France.

7



Danfoss Vineyard Protect - protéger les vignes contre le gel avec les câbles chauffants électrique

8



Présentation et installation du câble chauffant pré-tramé DEVlasp asphalt

## SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Facebook

-

Instagram

-

Linkedin

-

Twitter



## • SERVICES

# Avant-vente / Après-vente pour les professionnels installateurs et distributeurs

## UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

**Assistance à bureau d'études : pour vous accompagner dans le dimensionnement et vous assurer un service après-vente pour tous nos produits, notre équipe se tient à votre disposition.**

Notre bureau de dimensionnement technique répondra à toutes vos demandes de devis et d'études. Nous assurons également une aide et un accompagnement à distance à l'analyse des désordres.



Vous réalisez des chiffrages au quotidien ?

Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement pour l'ouverture d'un compte dédié à notre outil de chiffrage.

**Contactez-nous !**

Utilisez notre formulaire de renseignements pages 59,  
adrezsez-les nous par email [cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)  
et nous vous ferons parvenir une étude de dimensionnement.

## SERVICES TECHNIQUES

Une équipe de techniciens est à votre disposition pour vous renseigner et vous apporter un soutien pour :

- le choix des produits
- le calcul et le dimensionnement
- la réalisation de devis
- le conseil pour la mise en oeuvre.

## GARANTIES / HOMOLOGATIONS

Tous nos produits ont été testés et approuvés par des organismes indépendants.

Ils sont conformes à la réglementation en vigueur.


- Avis Techniques CSTB pour certaines applications.

Site de production selon recommandations TS16249 et certifié ISO 14001.

**email : [cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)**  
**tél. 01 82 88 64 64**



- EXEMPLE DE PLAN DE POSE DE CÂBLES CHAUFFANTS



**Notre service, à la commande, inclut la gratuité des plans de pose.  
RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.**

# Câbles spéciaux / autorégulants

ENGINEERING  
TOMORROW



par mail --> [cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)

**Pour pouvoir traiter votre demande, nous avons besoin de quelques informations.  
(Voir ci-dessous. Merci de votre compréhension).**

## • Vos coordonnées - Informations à donner par le distributeur

### Vous

Date de votre demande : \_\_\_\_\_

Société : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

### Votre chantier

Nom du commercial distributeur : \_\_\_\_\_

E-mail du commercial distributeur : \_\_\_\_\_

N° de portable du commercial distributeur : \_\_\_\_\_

Réf Chantier : \_\_\_\_\_

Réf installateur : \_\_\_\_\_

Département : \_\_\_\_\_

## • Le projet

Département : \_\_\_\_\_ Altitude : \_\_\_\_\_ Température extérieure de base : \_\_\_\_\_

## • Choix du produit

☐ Traçage électrique

Type de tuyauterie : ☐ Métal / Cuivre ☐ PVC ☐ PE souple ☐ Hydrocâblés hors gel ☐ Autres

Diamètre extérieur du tuyau (mm) : \_\_\_\_\_

Longueur du tuyau (mètres) : \_\_\_\_\_ Nb de tronçons : \_\_\_\_\_

Épaisseur de calorifuge (mm) : \_\_\_\_\_

Température mini extérieure (°C) : \_\_\_\_\_

Température à maintenir dans le tuyau (°C) : \_\_\_\_\_

Atmosphère explosive (Zone 0 / 1 / 2) ☐ OUI ☐ NON

☐ Déneigement de sols

Plan indiquant les surfaces à chauffer + joints de dilatation ainsi que l'emplacement des boîtiers électriques.

☐ 400 V ☐ 230 V

☐ Bande de roulement

☐ Surface totale

☐ Déneigement de toitures

Plan indiquant les longueurs de câbles nécessaires. Etude mécanique indispensable pour le calcul de la puissance à installer et des zones à traiter.

☐ 400 V ☐ 230 V Surface \_\_\_\_\_

☐ Chambres froides

Plan indiquant les surfaces à chauffer (chambre négative + seuils de portes) ainsi que l'emplacement des boîtiers électriques.

☐ 400 V ☐ 230 V

☐ Seuil de porte Surface \_\_\_\_\_

☐ Protection de sous-sol de chambres froides Surface \_\_\_\_\_

**Agriculture** Consulter notre service technique.

Pour un devis précis nous fournir, une vue en plan ainsi que des coupes à l'échelle, avec les cotes et le nombre de points d'alimentation (départs)

**Nous nous tenons à votre disposition pour tous types de renseignements.**

# • GARANTIE PRODUIT ET GARANTIE TOTALE

## Garantie du produit



La garantie du produit est valable pendant la période de garantie convenue et doit proposer un nouveau produit comparable ou une réparation du produit s'il s'avère défectueux en raison d'une mauvaise conception, d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie couvre tous nos produits qui ne sont pas couverts par la garantie totale. Sa durée peut varier en fonction des différents types de produits (comme indiqué dans le tableau ci-dessous).

La garantie du produit couvre les coûts suivants :

- remplacement du produit par un nouveau produit comparable ou réparation du produit
- frais de transport

## Garantie totale



Si le produit est couvert par une garantie totale, en plus de la réparation ou du remplacement du produit défectueux, Danfoss indemniserait également les coûts d'installation et tout dommage aux matériaux de sol/surface (par ex. maçonnerie,

carrelage et parquet), si ces dommages sont causés par le produit défectueux ou résultent inévitablement de la réparation du produit défectueux. À l'exception de ces coûts et dommages, Danfoss ne sera pas tenu responsable des pertes résultantes ou des dommages indirects ou accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, des dommages matériels ou des dépenses de frais généraux supplémentaires. Aucune prolongation de la période de garantie suite aux réparations effectuées ne sera accordée.

**La garantie totale** s'applique aux câbles et trames chauffantes résistifs prêts à l'emploi. Vous trouverez des groupes de produits spécifiques dans le tableau page suivante.



**La garantie totale** couvre les coûts suivants :

- inspection de la réclamation au titre de la garantie
- remplacement du produit par un nouveau produit comparable ou réparation du produit
- paiements pour l'installation
- matériaux de sol de type ou de niveau de prix similaire (par ex. dommages à la maçonnerie et au carrelage)
- frais de transport

La garantie est valable uniquement si le CERTIFICAT DE GARANTIE est complété correctement, conforme aux instructions ; et si le défaut est immédiatement signalé à l'installateur ou au vendeur et que la preuve d'achat est fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par des conditions d'utilisation incorrectes, une mauvaise installation ou une installation effectuée par un installateur non agréé. Tous les travaux seront facturés intégralement si Danfoss est tenu d'inspecter ou de réparer des défauts dus à l'une des situations susmentionnées. La garantie Danfoss ne couvre pas les produits qui n'ont pas été intégralement payés. À tout moment, Danfoss fournira une réponse rapide et efficace à ses clients pour toute réclamation ou demande.

Toutes les réclamations ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont expressément exclues de la garantie Danfoss.



# • GARANTIE PRODUIT ET GARANTIE TOTALE

Pour tous nos produits, nous offrons les garanties suivantes\* :

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Trames chauffantes<br>prêtes à l'emploi :                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   **  |                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECinfracable</li> </ul>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | Câbles chauffants<br>prêts à l'emploi :                                                                                                                                                                                                          | Trames chauffantes<br>prêtes à l'emploi :                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECflex</li> <li>• ECfreeze</li> <li>• DEVIsnow</li> <li>• DEVlasphalt</li> <li>• ECsafe</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECflex</li> <li>• ECmat</li> <li>• ECsafe</li> <li>• DEVIsnow</li> <li>• DEVlasphalt</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Autres produits :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danfoss Reflect</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | Câbles chauffants<br>prêts à l'emploi :                                                                                                                                                                                                          | Trames chauffantes<br>prêtes à l'emploi :                                                                                                | Thermostats/régulateurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECiceguard 18</li> <li>• ECpipeheat</li> </ul> <p><b>Articles pour touret :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLPG</li> <li>• SLIG</li> <li>• EChotwatt</li> <li>• ECpipeheat</li> </ul> |                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECtemp Touch</li> <li>• ECtemp Smart</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Thermostats/régulateurs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECtemp 530</li> <li>• ECtemp Next Plus</li> <li>• ECtemp 330</li> <li>• ECtemp 316</li> <li>• ECtemp 610</li> <li>• ECtemp 850 IV</li> <li>• ECtemp Multi</li> <li>• ECtemp TAI 0.5</li> <li>• ECtemp TAI 63</li> </ul> <p><b>Autres produits :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECfoil Mirror</li> </ul> <p><b>Tous les accessoires</b></p> |

\* Toutes les garanties Danfoss sont valables à compter de la date d'achat.

\*\* La garantie à vie est valable pour des produits spécifiques jusqu'à la première interférence dans la construction du sol où l'élément chauffant est installé.

## • INFORMATIONS AUX DISTRIBUTEURS

### COMMANDES :

→ Vos commandes doivent nous parvenir par voie digitale : par EDI ou au travers du **Product store\***.  
Les commandes par fax, email ou courrier ne sont plus acceptées.



**\*Product store** : Il s'agit d'un site internet sécurisé avec accès individuel par mot de passe qui vous permet de saisir et de suivre vos commandes ainsi que d'accéder aux stocks et à vos prix.

Contactez votre interlocuteur habituel pour ouvrir un compte.

[store.danfoss.fr](http://store.danfoss.fr)


## DANFOSS PRODUCT STORE

### Plusieurs avantages :



#### FACILITE D'ACHAT

**Libre-service 24h/7j** permettant à nos clients d'acheter facilement auprès de Danfoss



#### DOCUMENTS TECHNIQUES, LOGICIELS ET DESSINS

**Vérification et téléchargement**  
documentation technique, dessins et logiciels réels



#### RECHERCHE DE PRODUIT


**Recherche et navigation intuitives** à l'aide d'un code ou de la catégorie de produit



#### PRIX ET DISPONIBILITÉ DU PRODUIT


*(pour les clients directs de Danfoss uniquement)*

**Vérification simple** du prix et de la disponibilité ainsi que l'historique des commandes. Il permet aussi **le suivi de livraisons**



#### COMPARAISON

**Comparaison** des produits sélectionnés côte à côte pour un choix optimal



#### VERSION MOBILE

**Accessibilité depuis votre mobile**, vos tablettes et vos ordinateurs, cela vous facilitera la tâche lors de vos déplacements

### DÉLAIS :

→ La plupart de nos produits sont livrés à partir de notre stock européen de Rodekro (Danemark) ou de Milan (Italie).  
Délai indicatif pour la France : 4 jours.

Se rapporter à notre accusé de réception de commande pour plus de précisions.

Pour les produits câbles chauffants électriques : sous réserve de disponibilité des produits, livraison entre 4 et 7 jours après réception de la commande.

### FRAIS DE GESTION FORFAITAIRES

→ Commandes digitales hors express de 1 à 199 € net HT.....frais de gestion forfaitaires 50 €

### COMMANDES ENVOI EXPRESS

- Applicable uniquement aux commandes passées avant 11h, pour un départ le jour même sous réserve de la disponibilité du matériel (délai de 24 à 48 heures).
- Pour les produits câbles chauffants électriques : délai de 48 à 72 heures.

### FICHER TARIF

Un fichier tarif sous format **FABDIS** peut vous être envoyé sur simple demande à l'adresse :  
[cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)



# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## LITIGE DE LIVRAISON

→ Quelle que soit la raison du litige (erreur sur le produit, sur la quantité, matériel endommagé) il est nécessaire de nous envoyer une copie par e-mail du bon de livraison avec vos commentaires. Votre interlocuteur habituel se chargera du suivi auprès des services concernés.

[cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)

## RETOUR MATERIEL NEUF POUR AVOIR

Cette possibilité est ouverte uniquement sur certaines gammes de produits.

Seuls les produits habituellement stockés sont concernés. Les produits fabriqués à la demande ne peuvent être ni repris ni échangés.

- Le retour nécessite l'approbation préalable de Danfoss.
- Ne jamais nous retourner les produits, les colis seront refusés.
- Il vous faut contacter Danfoss, après approbation, un transporteur affrété par nos soins réalisera l'enlèvement des produits.
- Une décote de 20% du montant net sera appliquée.
- Seuls les produits de moins d'un an, en parfait état, dans leur boîte d'origine elle aussi en parfait état (sans étiquettes ou mention manuscrites) peuvent être repris.

## RETOUR MATERIEL DEFECTUEUX – GARANTIE

- Se référer aux pages de ce catalogue pour la durée des garanties.
- En cas de produit défectueux envoyer un e-mail ([cscfrance@danfoss.com](mailto:cscfrance@danfoss.com)) pour obtenir une fiche de retour de matériel qui sera à joindre au produit avec indication des anomalies de fonctionnement et numéro de code du produit. La fiche vous précisera à quelle adresse retourner ces produits ainsi qu'une référence à reprendre impérativement sur votre envoi.
- Les colis ne mentionnant pas cette référence seront refusés.

**Pour consulter l'intégralité de nos conditions générales, rendez-vous sur le lien ci-dessous :**



[salesconditions.danfoss.fr](https://salesconditions.danfoss.fr)



## Vous êtes distributeur ?

Rendez-vous sur le site e-commerce  
Product Store de Danfoss.

### store.danfoss.fr

Site e-commerce : Product Store Danfoss pour rechercher  
et comparer des produits, trouver de la documentation  
technique, télécharger des photos, logiciels, consultation  
de prix et délais, saisie et suivi de vos commandes  
en-cours ou soldées, ainsi que les livraisons.



Pour toutes vos questions techniques :  
1 seul mail **cscfrance@danfoss.com**



Téléchargez l'appli **installer**  
et retrouvez tous les produits  
et fiches techniques.



Et inscrivez-vous à la newsletter  
pour rester en contact !



Pour joindre l'administration des ventes (suivi de commandes) :  
1 seul numéro 01 82 88 64 64  
8h00 -12h00 • 13h30 -17h00

**Danfoss Sarl**

Climate Solutions • chauffage.danfoss.fr • 01 82 88 64 64 • E-mail : cscfrance@danfoss.com



Toutes les informations, incluant sans s'y limiter, les informations sur la sélection du produit, son application ou son utilisation, son design, son poids, ses dimensions, sa capacité ou toute autre donnée technique mentionnée dans les manuels du produit, les catalogues, les descriptions, les publicités, etc., qu'elles soient diffusées par écrit, oralement, électroniquement, sur internet ou par téléchargement, sont considérées comme purement indicatives et ne sont contraignantes que si et dans la mesure où elles font explicitement référence à un devis ou une confirmation de commande. Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures, vidéos et autres documentations. Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, si ces modifications n'affectent pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques déposées de Danfoss A/S. Tous droits réservés.