

Щоб приступити до розробки проекту, будь ласка, надайте всі початкові необхідні дані.

1. Робоча напруга: _____ V
2. Максимально допустима потужність для системи електроопалення: _____ kW
3. Температура в холодильній камері: _____ °C
4. Товщина ізоляції: _____ cm
5. Коефіцієнт теплопровідності утеплювача: _____ Вт/(м·°C)
6. Тип застосування:

- ☐ Система захисту від морозного здимання - для приміщень, розташованих на першому поверсі.
Розміри холодильних камер:

Холодильна камера 1	Холодильна камера 2	Холодильна камера 3	Холодильна камера 4
Довжина _____ м;	Довжина _____ м;	Довжина _____ м;	Довжина _____ м;
Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;

- ☐ Захист від конденсату на підлозі - 2 м зони обігріву з кожного боку дверей.
Ширина дверей:

Двері 1	Двері 2	Двері 3	Двері 4
Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;

- ☐ Захист від конденсату на стелі під холодильною камерою.
Розміри холодильних камер:

Холодильна камера 1	Холодильна камера 2	Холодильна камера 3	Холодильна камера 4
Довжина _____ м;	Довжина _____ м;	Довжина _____ м;	Довжина _____ м;
Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;

- ☐ Захист від промерзання рам дверей і воріт.
Розміри дверей / воріт:

Двері 1	Двері 2	Двері 3	Двері 4
Висота _____ м;	Висота _____ м;	Висота _____ м;	Висота _____ м;
Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;	Ширина _____ м;

** або надішліть креслення всіх опалювальних зон!*

7. Захист від замерзання дренажних ліній холодильного обладнання:

Довжина дренажних ліній - _____ м
 Діаметр дренажних ліній - _____ mm
 Товщина ізоляції дренажних ліній - _____ mm
 Площа дренажного піддону - _____ m²

8. Спеціальні зони обігріву:

- ☐ Колони (довжина: _____ м, ширина: _____ m)
☐ Бетонні стіни (довжина: _____ м, ширина: _____ m)

** Повинні бути позначені на кресленнях*

9. Бажані нагрівальні елементи: _____
10. Коментарі та особливі зауваження: