

Datablad

Termoaktuator TWA

Anvendelse



Termoaktuator type TWA monteret på ventiltyperne RA, RAV, VMT, RAVL eller gulvvarmemanifold FHD anvendes til on/of regulering.

TWA kan ikke positioneres i en given indstilling.

Typiske applikationer:

- Radiatorsystemer
- Gulvvarmesystemer
- Zoneopdelte systemer

TWA bestilles til hhv. 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding og som NC (strømløslukket) eller NO (strømløs åben). Til radiatorsystemer anbefales NO på grund af frostfare ved spændingssvigt.

Til gulvvarmesystemer anvendes NC. TWA er forsynet med en indikator, der viser åben eller lukket ventilstilling.

Bestilling

Aktuator	Ventiltilslutning (aktuator/ ventil)	Forsynings-spænding	Ventilstilling uden forsyningspænding	Best. nr
TWA-A	RA	230 V AC	NC/S*	088H3106
TWA-A	RA	24 V AC/DC	NC	088H3110
TWA-A	RA	24 V AC/DC	NO	088H3111
TWA-A	RA	230 V AC	NC	088H3112
TWA-A	RA	230 V AC	NO	088H3113
TWA-A	RA	24 V AC/DC	NC/S*	088H3114
TWA-V	RAV/VMT	24 V AC/DC	NC	088H3120
TWA-V	RAV/VMT	24 V AC/DC	NO	088H3121
TWA-V	RAV/VMT	230 V AC	NC	088H3122
TWA-V	RAV/VMT	230 V AC	NO	088H3123
TWA-L	RAVL	24 V AC/DC	NC	088H3130
TWA-L	RAVL	24 V AC/DC	NO	088H3131
TWA-L	RAVL	230 V AC	NC	088H3132
TWA-L	RAVL	230 V AC	NO	088H3133
TWA-K	M30 x 1,5**	230 V AC	NC/S*	088H3105
TWA-K	M30 x 1,5**	24 V AC/DC	NC	088H3140
TWA-K	M30 x 1,5**	24 V AC/DC	NO	088H3141
TWA-K	M30 x 1,5**	230 V AC	NC	088H3142
TWA-K	M30 x 1,5**	230 V AC	NO	088H3143

* Med signal kontakt

** Tilslutning til Heimeier, MNG og Oventrop ventiler med M30 x 1,5 tilslutning

Data

Forsyningsspænding	24 V AC/DC, Klasse II (SELV) eller 230 V AC, 3A forsikring
Startstrøm	24 V: 350 mA, 230 V: 250 mA
Frekvens	50-60 Hz
Vedvarende effektforbrug	2 W
Tid for åbne/lukke funktion	~3 min.
Omgivelsestemperatur	0 °C til +60 °C
Kapsling	IP 41
Tilslutningsledning	950 mm


Kombinations overblik for Danfoss voks aktuatore og ventiler (V) eller fordelerrør (M)

Ventil/ Manifold	RA-N (V)	RA-C (V)	RA-FN (V)	RA-G (V)	RAV-/8 (V)	VMT-8 (V)	RAVL-6 (V)	FHD (M)
k_{VS} (m ³ /H)	0,65- 1,40	1,20- 3,30	0,65- 1,40	2,06- 4,75	1,20- 3,10	1,50- 3,10	0,20- 1,50	0,10- 1,10
Max. Δp (Bar)	0,6	0,6	0,6	0,2*	0,8	0,8	0,6	0,6
Aktuator, type**	TWA-A	TWA-A	TWA-A	TWA-A	TWA-V	TWA-V	TWA-L	TWA-A

* RA-G 25 ventilen har max. $\Delta p = 0,16$ bar. Der henvises til datablade for ventiler/manifold for yderligere information.

** Om aktuatoren skal være 24V eller 230V og normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC), afhænger af applikation, kontrol strategi og hvilken styring der forbindes til aktuatoren.

El-tilslutning og
montering



* 24 V AC, Klasse II transformer (SELV)

** 230 V AC, max. 3 A forsikring

Note! For at lette monteringen er alle NC-versioner udstyret med en rød split på indikatoren for ventilstilling. Splitten skal fjernes efter monteringen for at sikre korrekt funktion.

Mål

TWA-A / RA

DN	D ISO 7/1	d ₂	Typ	H [mm]	L [mm]
10	Rp 3/8	R 3/8	RA-N, RA-FN	92	75
15	Rp 1/2	R 1/2	RA-N, RA-FN	92	82
20	Rp 3/4	R 3/4	RA-N, RA-FN	97	98
25	Rp 1	R 1	RA-N, RA-FN	97	125
15	Rp 1/2	R 1/2	RA-G	95	96
20	Rp 3/4	R 3/4	RA-G	95	107
25	Rp 1	R 1	RA-G	99	125

TWA-V / RAV valves

DN	D ISO 7/1	d ₂	RAV	H [mm]	L [mm]
15	Rp ½	R ½	15/8	74	95
20	Rp ¾	R ¾	20/8	74	106
25	Rp 1	R 1	25/8	87	125

Technical drawing of a valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with a handle on the left and a body with two ports. Dimensions are indicated: a top width of 40.5, a height of 58.9, and a total length of L. Labels include D for the handle diameter, d₂ for the port diameter, and H for the height. The drawing is a line drawing with hatching for the handle and body.


TWA-L / RAVL valves

Technical drawing of a valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with a handle on top. Dimensions are indicated: 40.5 (width of the handle), 58.3 (height of the handle), H (total height), D (width of the valve body), d2 (width of the valve body), and L (length of the valve body).

DN	D ISO 7/1	d ₂	RAVL	H [mm]	L [mm]
10	Rp 3/8	R 3/8	10	75	85
15	Rp 1/2	R 1/2	15	75	95
20	Rp 3/4	R 3/4	20	75	106

TWA-V / VMT

DN	a	b	VMT	H [mm]	L [mm]
15	Ø15, Ø16, Ø18	G 3/4 A	15/8	74	90
20	Ø18, Ø22	G1 A	20/8	74	101
25	Ø28	G1 1/4 A	25/8	87	120

Mål**TWA-K****Danfoss A/S**

Heating Segment, Salg Danmark • varme.danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.