


Schéma zapojení

Regulátor teploty pro
chladirny a mrazírny
Typ **AK-RC 204B**




A: InI= 1, 4, 11

- 1: Jenom InI=1
2: Jenom InI=1 a 4




+ = < 15 A




- KOMPRESOR
- REZISTOR KLIKOVÉ SKŘÍNĚ
- VENTILÁTOR
- ROZMRAZOVACÍ REZISTOR
- SOLENOID
- HORKÝ PLYNOVÝ VENTIL
- SOLENOID KONDENZÁTORU PRO HORKÝ PLYN
- 4-CESTNÝ INVERTOROVÝ VENTIL

B: InI= 2, 3, 5, 6, 12, 13

- 1: Jenom InI=2 a 3
2: Jenom InI=2, 3, 5 a 6




+ = < 15 A




- POMOCNÉ RELÉ 1
- REGULÁTOR VYSOKÉHO A NÍZKÉHO TLAKU
- VYSOKOTLAKÝ REGULÁTOR
- NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR


C: InI= 7, 8




+ = < 15 A



D: InI= 9, 10




+ = < 15 A



InI= 2, 5, 7, 9, 12


Prüf
I I=1

Prüf
I I=0
20=3
2 I=0




InI= 2, 5, 7, 9, 12

Prüf
I I=0
20=3
2 I=0



InI= 7, 8
HOT GAS

Prüf
2 I=1



KOMPRESOR



REZISTOR KLIKOVÉ SKŘÍNĚ



VENTILÁTOR



ROZMRAZOVAČÍ REZISTOR



SOLENOID



HORKÝ PLYNOVÝ VENTIL



SOLENOID KONDENZÁTORU
PRO HORKÝ PLYN



4-CESTNÝ INVERTOROVÝ VENTIL



POMOCNÉ RELÉ 1



REGULÁTOR VYSOKÉHO A
NÍZKÉHO TLAKU



VYSOKOTLAKÝ REGULÁTOR



NÍZKOTLAKÝ REGULÁTOR