

Den rette varmeveksler til dit projekt. Vi hjælper dig hele vejen.

Danfoss loddede pladevarmevekslere leverer høj effektivitet og driftssikkerhed til varme- og køleanlæg. Vores specialister hjælper med beregninger og dimensionering, så du får den optimale løsning til dit projekt.



Fra mindre installationer til krævende industriprojekter

Danfoss tilbyder et bredt program af loddede pladevarmevekslere til både standard- og specialapplikationer. Vi hjælper med beregninger og dimensionering, så du får den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os med dine driftsdata, og lad os finde den varmeveksler, der bedst matcher dit effektbehov.



Kapacitet og muligheder:

- Tilslutninger fra ¾" gevind til flange DN150 (6")
- Flow op til 150 m³/h
- Arbejdstryk op til 40 bar
- Arbejdstemperaturer fra -196 °C til 225 °C
- Loddematerialer i kobber, CoResist, rustfrit stål
- Plademateriale i AISI 316*
- Pladehøjder fra 0,202 m til 1 m

* Andre materialer fås på forespørgsel.

01

Høj effektivitet og lave driftsomkostninger

De loddede pladevarmevekslere er udviklet til høj varmeoverførsel og energieffektiv drift, hvilket kan bidrage til lavere energiforbrug og driftsomkostninger

02

Kompakt design med stor ydeevne

Maksimal performance på minimal plads. Den kompakte konstruktion gør løsningen velegnet til både nye og eksisterende installationer.

03

Fleksibel løsning til mange applikationer

Fra fjernvarme og varmepumper til køling, brugsvand og industrielle processer. Danfoss tilbyder et bredt program, som kan tilpasses den enkelte opgave.



Kontakt os for rådgivning og dimensionering.

Hver applikation stiller forskellige krav til varmeoverførsel, tryk og energieffektivitet. Derfor hjælper Danfoss dig med at vælge den varmeveksler, der giver den bedste ydeevne og de laveste driftsomkostninger.

Tag kontakt til os og få rådgivning om den løsning, der passer til dine behov.

Tlf. nr. **6991 8333**

Mail: **kundeservice.dk@danfoss.com**

