



- EN** SAFETY INSTRUCTIONS
- DE** SICHERHEITSHINWEISE
- FR** CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- IT** NORME DI SICUREZZA
- FI** TURVAOHJEET
- SV** SÄKERHETSINSTRUKTIONER
- DA** SIKKERHEDSVEJLEDNING
- NO** SIKKERHETSINSTRUKSJONER
- ES** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- NL** VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- PT-BR** INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
- SK** BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- CS** BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- RU** ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- PL** INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- ZH** 安全说明
- RO** INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
- TR** GÜVENLİK TALIMATLARI
- SL** VARNOSTNA NAVODILA
- EL** ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- LT** SAUGOS INSTRUKCIJOS
- LV** DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
- ET** OHUTUSJUHISED
- HU** BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

WARNING SYMBOLS

EN	WARNING!	CAUTION!	HOT SURFACE!
DE	WARNUNG!	ACHTUNG!	HEISSE OBERFLÄCHE!
FR	DANGER !	ATTENTION !	SURFACE CHAUDE !
IT	AVVERTENZA!	ATTENZIONE!	SUPERFICIE BOLLENTE!
FI	VAROITUS!	HUOMIO!	KUUMA PINTA!
SV	VARNING!	VAR FÖRSIKTIG!	HET YTA!
DA	ADVARSEL!	FORSIGTIG!	VARM OVERFLADE!
NO	ADVARSEL!	FORSIKTIG!	VARM OVERFLATE!
ES	¡ADVERTENCIA!	¡PRECAUCIÓN!	¡SUPERFICIE CALIENTE!
NL	WAARSCHUWING!	LET OP!	HEET OPPERVLAK!
PT-BR	AVISO!	CUIDADO!	SUPERFÍCIE QUENTE!
SK	VAROVANIE!	VÝSTRAHA!	HORÚCI POVRCH!
CS	VAROVÁNÍ!	VÝSTRAHA!	HORKÝ POVRCH!
RU	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	ОСТОРОЖНО!	ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
PL	OSTRZEŻENIE!	UWAGA!	GORĄCA POWIERZCHNIA!
ZH	警告！	小心！	热表面！
RO	AVERTIZARE!	ATENȚIE!	SUPRAFAȚĂ FIERBINTE!
TR	UYARI!	DİKKAT!	SICAK YÜZEY!
SL	OPOZORILO!	POZOR!	VROČA POVRŠINA!
EL	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	ΠΡΟΣΟΧΗ!	ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!
LT	!SPĖJIMAS!	ATSARGIAI!	KARŠTAS PAVIRŠIUS!
LV	BRĪDINĀJUMS!	UZMANĪBU!	KARSTA VIRSMA!
ET	HOIATUS!	ETTEVAATUST!	KUUM PIND!
HU	FIGYELMEZTETÉS!	VIGYÁZAT!	FORRÓ FELÜLET!

TABLE OF CONTENTS

EN	SAFETY INSTRUCTIONS	4
DE	SICHERHEITSHINWEISE.....	6
FR	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	8
IT	NORME DI SICUREZZA.....	10
FI	TURVAOHJEET	12
SV	SÄKERHETSINSTRUKTIONER	14
DA	SIKKERHEDSVEJLEDNING	16
NO	SIKKERHETSINSTRUKSJONER	18
ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	20
NL	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	22
PT-BR	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	24
SK	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	26
CS	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	28
RU	ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	30
PL	INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	32
ZH	安全说明	34
RO	INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ	36
TR	GÜVENLİK TALIMATLARI	38
SL	VARHOSTNA NAVODILA.....	40
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	42
LT	SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	44
LV	DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS.....	46
ET	OHUTUSJUHISED.....	48
HU	BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	50

The warnings and cautions give important information on how to prevent injury and damage to the equipment or your system. Read the warnings and cautions carefully and obey their instructions.



WARNING!

1. Do not touch the components of the power unit when the drive is connected to mains. The components are live when the drive is connected to mains. A contact with this voltage is very dangerous.
2. Do not touch the motor cable terminals U, V, W, the brake resistor terminals or the DC terminals when the drive is connected to mains. These terminals are live when the drive is connected to mains, also when the motor does not operate.
3. Do not touch the control terminals. They can have a dangerous voltage also when the drive is disconnected from mains.
4. Before you do electrical work on the drive, disconnect the drive from the mains and make sure that the motor has stopped. Lock out and tag out the power source to the drive. Make sure that no external source generates unintended voltage during work. Note that also the load side of the drive can generate voltage. Wait 5 minutes before you open the cabinet door or the cover of the AC drive. Use a measuring device to make sure that there is no voltage. The terminal connections and the components of the drive can be live 5 minutes after it is disconnected from the mains and the motor has stopped.
5. Before you connect the drive to mains, make sure that the front cover and the cable cover of the drive are closed. The connections of the AC drive are live when the drive is connected to mains.
6. Disconnect the motor from the drive if an accidental start can be dangerous. When there is a power-up, a power break or a fault reset, the motor starts immediately if the start signal is active, unless the pulse control for Start/Stop logic is selected. If the parameters, the applications or the software change, the I/O functions (including the start inputs) can change.
7. Wear protective gloves when you do mounting, cabling or maintenance operations. There can be sharp edges in the AC drive that can cause cuts.



CAUTION!

1. Do not move the AC drive. Use a fixed installation to prevent damage to the drive.
2. Do not make measurements when the AC drive is connected to mains. It can cause damage to the drive.
3. Make sure that there is reinforced protective ground connection. It is mandatory, because the touch current of the AC drives is more than 3.5 mA AC (refer to EN 61800-5-1). See chapter Grounding and earth fault protection.
4. Do not use spare parts that are not from the manufacturer. Using other spare parts can cause damage to the drive.
5. Do not touch the components on the circuit boards. Static voltage can cause damage to these components.
6. Make sure that the EMC level of the AC drive is correct for your mains. See the Installation Manual. An incorrect EMC level can cause damage to the drive. If you use corner-grounding, change the EMC level to C4, see the Installation Manual. For information on permitted drive types for corner-grounding, see the Installation Manual.
7. Prevent radio interference. The AC drive can cause radio interference in a domestic environment.
8. Make sure that the cooling is sufficient and that there is no overload on the drive. A continuous high temperature or big changes in the temperature will make the lifetime of the drive shorter than usually.

Note! If you activate the autoreset function, the motor starts automatically after an automatic fault reset. See the Application Manual.

Note! If you use the AC drive as a part of a machine, the machine manufacturer must supply a mains disconnection device (refer to EN 60204-1).



GROUNDING AND EARTH FAULT PROTECTION

Caution! The AC drive must always be grounded with a grounding conductor that is connected to the grounding terminal that is identified with the symbol (⏚). Not using a grounding conductor can cause damage to the drive.

The touch current of the drive is more than 3.5 mA AC. The standard EN 61800-5-1 tells that 1 or more of these conditions for the protective circuit must be true.

The connection must be fixed.

a) The protective grounding conductor must have a cross-sectional area of minimum 10 mm² Cu or 16 mm² Al.

or

b) There must be an automatic disconnection of the mains, if the protective grounding conductor breaks. See the product's Installation Manual for cabling instructions.

or

c) There must be a terminal for a second protective grounding conductor in the same cross-sectional area as the first protective grounding conductor.

Cross-sectional area of the phase conductors (S) [mm ²]	The minimum cross-sectional area of the protective grounding conductor in question [mm ²]
S ≤ 16	S
16 < S ≤ 35	16
35 < S	S/2

The values of the table are valid only if the protective earthing conductor is made of the same metal as the phase conductors. If this is not so, the cross-sectional area of the protective earthing conductor must be determined in a manner that produces a conductance equivalent to that which results from the application of this table. The cross-sectional area of each protective grounding conductor that is not a part of the mains cable or the cable enclosure, must be a minimum of:

- 2.5 mm² if there is mechanical protection, and
- 4 mm² if there is not mechanical protection. If you have cord-connected equipment, make sure that the protective grounding conductor in the cord is the last conductor to be interrupted, if the strain-relief mechanism breaks.

Obey the local regulations on the minimum size of the protective grounding conductor.

Note! Because there are high capacitive currents in the AC drive, it is possible that the fault current protective switches do not operate correctly.

Caution! Do not do voltage withstand tests on the AC drive. The manufacturer has already done the tests. Doing voltage withstand tests can cause damage to the drive.

ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

The drive must obey the standard IEC 61000-3-12. To obey it, the short-circuit power S_{SC} must be a minimum of 120 R_{SCE} at the interface point between your mains and the public mains. Make sure that you connect the drive and the motor to mains with a short-circuit power S_{SC} that is a minimum of 120 R_{SCE}. If necessary, contact your mains operator.

USING AN RCD OR AN RCM DEVICE

The drive can cause a current in the protective grounding conductor. You can use a residual current-operated protective (RCD) device, or a residual current-operated monitoring (RCM) device to give protection against a direct or an indirect contact. Use a type B RCD or RCM device on the mains side of the drive.

Die Warnungen und Gefahrenhinweise bieten wichtige Informationen darüber, wie Sie Verletzungen und Beschädigungen Ihrer Ausrüstung oder Ihres Systems vermeiden. Lesen Sie die Warnungen und die Gefahrenhinweise sorgfältig durch und halten Sie die darin enthaltenen Anweisungen ein.



WARNUNG!

1. Berühren Sie die Bauteile der Leistungseinheit nicht, wenn der Umrichter an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Bauteile sind stromführend, wenn der Umrichter an das Stromnetz angeschlossen ist. Eine Berührung dieser Spannung ist sehr gefährlich.
2. Berühren Sie die Motoranschlussklemmen U, V und W, die Anschlussklemmen für den Bremswiderstand und die Gleichstromklemmen nicht, wenn der Umrichter an das Stromnetz angeschlossen ist. Diese Klemmen sind stromführend, wenn der Umrichter an das Stromnetz angeschlossen ist, auch wenn der Motor nicht in Betrieb ist.
3. Berühren Sie die Steueranschlüsse nicht. Sie können gefährliche Spannung führen, auch wenn der Umrichter vom Stromnetz getrennt ist.
4. Bevor Sie Arbeiten am Umrichter ausführen, trennen Sie den Umrichter vom Stromnetz, und stellen Sie sicher, dass der Motor abgestellt wurde. Stellen Sie nach dem Lockout-Tagout-Prinzip sicher, dass die Stromversorgung des Umrichters verriegelt und markiert ist. Sorgen Sie dafür, dass während der Arbeiten keine externe Stromquelle unbeabsichtigt Spannung erzeugt. Beachten Sie, dass auch die Lastseite des Umrichters Spannung erzeugen kann. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie die Schaltschrantür oder die Abdeckung des Frequenzumrichters öffnen. Überzeugen Sie sich unter Verwendung eines Messgeräts, dass keine Spannung anliegt. Die Klemmenanschlüsse und die Bauteile des Umrichters können noch 5 Minuten nach der Trennung vom Stromnetz und dem Abschalten des Motors stromführend sein.
5. Stellen Sie vor dem Anschluss des Umrichters an die Stromversorgung sicher, dass die Abdeckung und die Kabelabdeckung des Umrichters geschlossen sind. Die Anschlüsse des Frequenzumrichters sind stromführend, wenn der Umrichter an das Netzwerk angeschlossen ist.
6. Trennen Sie den Motor vom Umrichter, wenn ein versehentlicher Start gefährlich sein kann. Beim Einschalten, nach dem Quittieren einer Stromunterbrechung oder eines Fehlers startet der Motor sofort, wenn das Startsignal aktiv ist,

es sei denn, für die Start-/Stopp-Logik wurde die Pulsssteuerung ausgewählt. Wenn sich die Parameter, die Anwendungen oder die Software ändern, können sich auch die E/A-Funktionen (einschließlich der Starteingaben) ändern.

7. Tragen Sie bei Montage-, Verkabelungs- oder Wartungsarbeiten Schutzhandschuhe. Der Frequenzumrichter kann scharfe Kanten haben, die Schnitte verursachen.



ACHTUNG!

1. Bewegen Sie den Frequenzumrichter nicht. Verwenden Sie eine feste Installation, um Schäden am Umrichter zu vermeiden.
2. Führen Sie keine Messungen durch, solange der Frequenzumrichter an das Stromnetz angeschlossen ist. Dies kann den Umrichter beschädigen.
3. Stellen Sie sicher, dass eine zusätzliche Schutzleitung vorhanden ist. Dies ist zwingend erforderlich, weil der Berührungsstrom der Frequenzumrichter höher als 3,5 mA AC ist [siehe EN 61800-5-1]. Siehe Erdung und Erdchluss-Schutz.
4. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile vom Hersteller. Die Verwendung anderer Ersatzteile kann den Umrichter beschädigen.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Bauteilen auf den Platinen. Diese Bauteile können durch statische Spannung beschädigt werden.
6. Stellen Sie sicher, dass die EMV-Klasse des Frequenzumrichters für Ihr Stromnetz geeignet ist. Beachten Sie hierzu auch das Installationshandbuch. Eine falsche EMV-Klasse kann den Umrichter beschädigen. Falls Sie Eckpunkt-Erdung verwenden, ändern Sie die EMV-Klasse in C4. Beachten Sie hierzu das Installationshandbuch. Informationen zu den zulässigen Umrichtertypen für Eckpunkt-Erdung finden Sie im Installationshandbuch.
7. Vermeiden Sie Funkstörungen. Der Frequenzumrichter kann in Wohngegenden Funkstörungen verursachen.
8. Stellen Sie sicher, dass der Umrichter über eine ausreichende Kühlung verfügt und keine

Überlast auftritt. Eine dauerhaft hohe Temperatur oder starke Temperaturschwankungen verkürzen die vorgesehene Betriebslebensdauer des Umrichters.

Hinweis! Wenn Sie die Funktion zur automatischen Fehlerquittierung aktivieren, startet der Motor automatisch, nachdem eine automatische Fehlerquittierung stattgefunden hat. Siehe Applikationshandbuch.

Hinweis! Wenn Sie den Frequenzumrichter als Teil einer Maschine verwenden, muss der Maschinenhersteller eine Netztrenneinrichtung bereitstellen (siehe EN60204-1).

ERDUNG UND ERDSCHLUSS-SCHUTZ

Vorsicht! Der Frequenzumrichter muss grundsätzlich über einen Erdungsleiter geerdet werden, der an die Erdungsklemme angeschlossen ist, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet ist: . Wird der Erdungsleiter nicht verwendet, kann dies den Umrichter beschädigen. Der Berührungsstrom des Geräts ist höher als 3,5 mA AC. Die Norm EN 61800-5-1 gibt vor, dass mindestens eine dieser Bedingungen für die Schutzschaltung erfüllt sein muss. Es muss ein fester Anschluss verwendet werden.

Es muss ein fester Anschluss verwendet werden.

a) Der Schutzerdungsleiter muss einen Querschnitt von mindestens 10 mm^2 [Cu] oder 16 mm^2 [Al] haben.

oder

b) Es muss eine automatische Trennung vom Stromnetz erfolgen, wenn der Schutzerdungsleiter defekt ist. Weitere Anweisungen zur Verdrahtung finden Sie im Installationshandbuch.

oder

c) Es muss eine Klemme für einen zweiten Schutzerdungsleiter mit gleichem

Wert entspricht, der aus den Angaben dieser Tabelle abgeleitet werden kann.

Sämtliche Schutzerdungsleiter, die nicht zum Netzkabel oder zum Kabelkanal gehören, müssen mindestens den folgenden Querschnitt aufweisen:

- $2,5 \text{ mm}^2$ bei mechanischem Schutz und
- 4 mm^2 , falls kein mechanischer Schutz vorhanden ist. Wenn Sie Geräte verwenden, die an Kabel angeschlossen sind, stellen sich sicher, dass der Schutzerdungsleiter im Kabel bei einem Versagen der Zugentlastung als letzter Leiter unterbrochen wird.

Die örtlichen Vorschriften bezüglich der Mindestgröße des Schutzleiters sind zu beachten.

Hinweis! Aufgrund der hohen kapazitiven Ströme im Frequenzumrichter besteht die Möglichkeit, dass die Fehlerstromschutzschalter nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Vorsicht! Führen Sie keine Spannungsfestigkeitsprüfungen am Frequenzumrichter durch. Der Hersteller hat diese Tests bereits durchgeführt. Die Durchführung von Spannungsfestigkeitsprüfungen kann den Umrichter beschädigen.

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Der Antrieb muss die Norm IEC 61000-3-12 einhalten. Um diese einzuhalten, muss die Kurzschlussleistung S_{SC} mindestens 120 R_{SCE} an der Schnittstelle zwischen Ihrem Stromnetz und dem öffentlichen Stromnetz betragen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Umrichter und den Motor mit einer Kurzschlussleistung S_{SC} von mindestens 120 R_{SCE} an das Stromnetz anschließen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Netzbetreiber.

VERWENDUNG EINER RCD ODER EINER RCM

Der Umrichter kann einen Strom im Schutzerdungsleiter verursachen. Sie können eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) oder eine Differenzstrom-Überwachungs-einrichtung (RCM) einsetzen, um Schutz gegen einen direkten oder indirekten Kontakt zu gewährleisten. Verwenden Sie ein RCD- oder RCM-Gerät vom Typ B auf der Netzseite des Umrichters.

Die in der Tabelle genannten Werte gelten nur, wenn der Schutzleiter aus demselben Metall besteht wie die Phasenleiter. Ist dies nicht der Fall, muss der Querschnitt des Schutzleiters so bemessen sein, dass die Leitfähigkeit einem

Querschnittsfläche der Phasenleiter (S) [mm^2]	Der Mindestquerschnitt des betreffenden Schutzleiters [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

Les avertissements et les précautions fournissent d'importantes informations sur la prévention des blessures et des dommages à l'équipement ou à votre système. Lisez attentivement les avertissements et les précautions et suivez leurs instructions.



DANGER !

1. Ne touchez pas les composants du module de puissance lorsque le convertisseur est raccordé au réseau. Les composants sont sous tension lorsque le convertisseur est raccordé au réseau. Tout contact avec cette tension est très dangereux.
2. Ne touchez pas les bornes U, V, W du moteur, les bornes de la résistance de freinage ou les bornes c.c lorsque le convertisseur de fréquence est raccordé au réseau. Ces bornes sont sous tension lorsque le convertisseur de fréquence est raccordé au réseau, même lorsque le moteur ne fonctionne pas.
3. Ne touchez pas le bornier de commande. Elles peuvent fournir une tension dangereuse même lorsque le convertisseur de fréquence est déconnecté du secteur.
4. Avant de procéder à un travail électrique sur le convertisseur, débranchez celui-ci du réseau et assurez-vous que le moteur est arrêté. Verrouillez et étiquetez la source d'alimentation vers le convertisseur. Assurez-vous qu'aucune source externe ne génère une tension indésirable pendant le travail. Notez que le côté charge du convertisseur peut aussi générer une tension. Patientez 5 minutes avant d'ouvrir la porte de l'armoire ou le capot du convertisseur de fréquence. Utilisez un appareil de mesure pour vérifier l'absence de tension. Les connexions des bornes et les composants du convertisseur peuvent rester sous tension 5 minutes après leur déconnexion du réseau et l'arrêt du moteur.
5. Avant de connecter le convertisseur de fréquence au réseau vérifiez que le capot avant et la protection de câble du convertisseur sont en place. Les connexions du convertisseur de fréquence sont sous tension lorsque le convertisseur est raccordé au secteur.
6. Déconnectez le moteur du convertisseur si un démarrage accidentel peut être dangereux. Après une mise sous tension, un freinage ou un réarmement en cas de défaut, le moteur démarre immédiatement si le signal de démarrage est actif, sauf si les signaux impulsionnels

pour la logique Marche/Arrêt ont été sélectionnés. Si les paramètres, les applications ou le logiciel changent, les fonctions d'E/S (notamment les entrées de démarrage) peuvent changer.

7. Portez des gants de protection lorsque vous effectuez des opérations de montage, de câblage ou de maintenance. Le convertisseur de fréquence peut comporter des bords tranchants susceptibles d'occasionner des coupures.



ATTENTION !

1. Ne déplacez pas le convertisseur de fréquence. Utilisez une installation fixe pour éviter d'endommager le convertisseur.
2. Aucune mesure ne doit être effectuée lorsque le convertisseur de fréquence est raccordé au réseau. Cela risque d'endommager le convertisseur.
3. Vérifiez la présence d'une mise à la terre par un dispositif de protection renforcée. Celle-ci est obligatoire, car le courant des convertisseurs de fréquence est supérieur à 3,5 mA CA (reportez-vous à EN 61800-5-1). Voir Mise à la terre et protection contre les défauts de terre.
4. N'utilisez pas de pièces de rechange ne provenant pas du fabricant. L'utilisation d'autres pièces de rechange risque d'endommager le convertisseur.
5. Ne touchez jamais les composants des cartes électroniques. La tension statique peut endommager ces composants.
6. Assurez-vous que le niveau CEM du convertisseur de fréquence convient à votre réseau. Voir le Manuel d'installation. Un niveau CEM incorrect peut endommager le convertisseur. Si vous utilisez le corner-grounding (mise à la terre de coupure), modifiez le niveau CEM sur C4, comme décrit dans le manuel d'installation. Pour plus d'informations sur les types de convertisseur autorisés pour le corner-grounding, consultez le manuel d'installation.
7. Évitez les interférences radio. Le convertisseur de fréquence peut provoquer des interférences radio dans un environnement domestique.

8. Assurez-vous que le refroidissement est suffisant et qu'il n'y a pas de surcharge sur le convertisseur. Une température continuellement élevée ou d'importants changements de température raccourciront la durée de vie du convertisseur par rapport à la moyenne.

Remarque ! Si vous activez la fonction de réarmement automatique, le moteur démarre automatiquement après le réarmement automatique d'un défaut. Reportez-vous au manuel de l'applicatif.

Remarque ! Si vous utilisez le convertisseur de fréquence comme partie intégrante d'une machine, il incombe au constructeur de la machine de fournir un dispositif de coupure de l'alimentation du réseau (reportez-vous à EN 60204-1).

MISE À LA TERRE ET PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS DE TERRE

Attention ! Le convertisseur de fréquence doit toujours être mis à la terre avec un conducteur de terre raccordé à la borne de terre marquée du symbole . Le défaut d'utilisation d'un conducteur de terre peut endommager le convertisseur. Le courant de fuite du convertisseur est supérieur à 3,5 mA CA. La norme EN 61800-5-1 indique qu'une ou plusieurs de ces conditions applicables au circuit protecteur doivent être vérifiées.

La connexion doit être fixe.

- a) Le conducteur de mise à la terre doit avoir une section d'au moins 10 mm² Cu ou 16 mm² Al.
ou
- b) Une déconnexion automatique du réseau doit être prévue, si le conducteur de terre de protection se brise. Reportez-vous au manuel d'installation du produit pour obtenir les instructions de câblage.
- ou
- c) Il faut prévoir une borne pour un deuxième conducteur de mise à la terre de protection de même section que le premier conducteur de mise à la terre de protection.

Section des conducteurs de phase (S) [mm ²]	La section minimale du conducteur de mise à la terre de protection en question [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Les valeurs du tableau sont valides uniquement si le conducteur de mise à la terre de protection est fait du même métal que les conducteurs de phase. Si ce n'est pas le cas, la section du

conducteur de mise à la terre de protection doit être déterminée de façon à produire une conductance équivalente à celle résultant de l'application des valeurs de ce tableau.

La section de chaque conducteur de mise à la terre de protection qui ne fait pas partie du câble réseau ou de l'armoire du câble doit être au minimum de :

- 2,5 mm² en présence d'une protection mécanique, et
- 4 mm² en l'absence d'une protection mécanique. Si vous disposez d'un équipement raccordé par cordon, assurez-vous que le conducteur de mise à la terre de protection du cordon soit, en cas de défaillance du mécanisme de réduction des contraintes, le dernier conducteur à être interrompu.

Conformez-vous aux réglementations locales relatives à la taille minimale du conducteur de mise à la terre de protection.

Remarque ! Du fait de la présence de courants capacitifs élevés présents dans le convertisseur de fréquence, il est possible que l'appareillage de protection contre les courants de défaut ne fonctionne pas correctement.

Attention ! Vous ne devez procéder à aucun essai diélectrique sur le convertisseur de fréquence. Le fabricant a déjà effectué les tests. L'exécution d'essais diélectriques risque d'endommager le convertisseur.

COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Le convertisseur doit respecter le standard IEC 61000-3-12. Pour le respecter, le S_{SC} de puissance de court-circuit doit être au minimum 120 R_{SCE} au point d'interface entre votre réseau et le réseau public. Assurez-vous de raccorder le convertisseur et le moteur au réseau avec un S_{SC} de puissance de court-circuit d'un minimum de 120 R_{SCE}. Si nécessaire, contactez l'opérateur de votre réseau.

UTILISATION D'UN DDR OU D'UN APPAREIL RCM

Le convertisseur peut créer un courant dans le conducteur de mise à la terre de protection. Vous pouvez utiliser un dispositif de protection à courant résiduel (DDR) ou un appareil de contrôle de courant mode différentiel (RCM) pour fournir une protection contre un contact direct ou indirect. Utilisez une protection différentielle ou RCM de type B côté réseau du convertisseur.

Le avvertenze forniscono informazioni importanti su come evitare lesioni personali e danni all'apparecchiatura o al sistema. Leggere attentamente le avvertenze e attenersi alle istruzioni fornite.



AVVERTENZA!

1. Non toccare i componenti dell'unità di alimentazione quando l'inverter è collegato alla rete elettrica. I componenti sono sotto tensione quando l'inverter è collegato alla rete elettrica. Il contatto con tali componenti sotto tensione è estremamente pericoloso.
2. Non toccare i morsetti motore U, V, W, i morsetti del resistore di frenatura o i morsetti DC quando l'inverter è collegato alla rete elettrica. Tali morsetti sono sotto tensione quando l'inverter è collegato alla rete elettrica, anche se il motore non è in marcia.
3. Non toccare i morsetti di controllo, poiché potrebbero presentare una pericolosa tensione anche quando l'inverter è scollegato dalla rete elettrica.
4. Prima di effettuare un intervento sull'impianto elettrico dell'inverter, scollegare quest'ultimo dalla rete elettrica e assicurarsi che il motore sia arrestato. Eseguire la procedura di lockout/tagout sulla fonte di alimentazione dell'inverter. Assicurarsi che nessuna fonte esterna generi tensione accidentale durante il lavoro. Anche il lato carico dell'inverter può generare tensione. Attendere 5 minuti prima di aprire la porta armadio o il coperchio dell'inverter. Utilizzare un dispositivo di misurazione per assicurarsi che non sia presente tensione. I collegamenti dei morsetti e quelli dell'inverter possono rimanere attivi per 5 minuti dopo essere stati scollegati dalla rete elettrica e dopo l'arresto del motore.
5. Prima di collegare l'inverter alla rete elettrica, accertarsi che il coperchio dei cavi e il coperchio anteriore siano chiusi. I collegamenti dell'inverter sono sotto tensione quando quest'ultimo è collegato alla rete elettrica.
6. Scollegare il motore dall'inverter poiché un avvio accidentale potrebbe essere pericoloso. All'accensione, allo spegnimento o quando si esegue il reset, il motore si avvia immediatamente se il segnale di marcia è attivo, a meno che non sia stato selezionato l'impulso di controllo selezione logica marcia/arresto. Se i parametri, le applicazioni o il software

vengono modificati, le funzioni I/O (compresi gli ingressi di marcia) potrebbero cambiare.

7. Indossare i guanti di protezione durante le operazioni di montaggio, cablaggio e manutenzione. L'eventuale presenza di spigli vivi sull'inverter potrebbe causare tagli.



ATTENZIONE!

1. Non spostare l'inverter. Utilizzare un'installazione fissa per evitare danni all'inverter.
2. Non eseguire nessuna misurazione quando l'inverter è collegato alla rete elettrica. Ciò può provocare danni all'inverter.
3. Assicurarsi che sia presente un collegamento di terra rinforzato, che è obbligatorio in quanto la corrente di contatto degli inverter è superiore a 3,5 mA CA (fare riferimento a EN 61800-5-1). Vedere Messa a terra e protezione da guasti di terra.
4. Non utilizzare parti di ricambio non fornite dal produttore. L'utilizzo di parti di ricambio diverse può provocare danni all'inverter.
5. Non toccare i componenti sulle schede dei circuiti. Le scariche elettrostatiche potrebbero provocare danni a tali componenti.
6. Assicurarsi che il livello EMC dell'inverter sia corretto per la rete elettrica in uso. Vedere il Manuale d'installazione. Un livello EMC errato può causare danni all'inverter. Se si utilizza il corner grounding, cambiare il livello EMC su C4. Per informazioni, vedere il Manuale d'installazione. Per informazioni sui tipi di inverter consentiti per il corner grounding, vedere il Manuale d'installazione.
7. Evitare interferenze delle radiofrequenze. L'inverter può causare interferenze radio in un ambiente domestico.
8. Assicurarsi che il raffreddamento sia sufficiente e che non ci sia alcun sovraccarico sull'inverter. Una temperatura continuamente elevata o forti cambiamenti di temperatura renderanno l'arco di vita dell'inverter più breve del solito.

Nota! Se si attiva la funzione di reset automatico, il motore si avvia automaticamente dopo un

reset automatico. Vedere il manuale applicativo.
Nota! Se si utilizza l'inverter come parte di una macchina, spetta al produttore della macchina dotare la stessa di un dispositivo di scollegamento dalla rete elettrica (fare riferimento a EN 60204-1).

MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA GUASTI DI TERRA

Attenzione! Sull'inverter è necessario eseguire la messa a terra con un conduttore di terra collegato al morsetto di terra identificato dal simbolo . Il mancato utilizzo di un conduttore di terra può causare danni all'inverter.

La corrente di contatto dell'inverter supera i 3,5 mA CA. Lo standard EN 61800-5-1 indica che una o più di queste condizioni per il circuito di protezione devono essere soddisfatte.

Il collegamento deve essere fisso.

- Il conduttore di protezione di terra deve avere un'area sezione trasversale di minimo 10 mm² Cu oppure 16 mm² Al.

oppure

- Deve essere presente uno scollegamento automatico della rete elettrica nel caso in cui il conduttore di protezione di terra si rompa. Per istruzioni sul cablaggio, vedere il Manuale d'installazione del prodotto.

oppure

- Deve essere presente un morsetto aggiuntivo per un secondo conduttore di protezione di terra nella stessa area sezione trasversale del primo conduttore di protezione di terra.

Area a sezione trasversale dei conduttori di fase [S] [mm ²]	Area minima della sezione trasversale del conduttore di protezione di terra in questione [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

I valori della tabella sono validi solo se il conduttore di protezione di terra è fatto dello stesso metallo dei conduttori di fase. In caso contrario, l'area della sezione trasversale del conduttore di protezione di terra deve essere determinata in modo da produrre una conduttanza equivalente a quella che risulta dall'applicazione di questa tabella.

L'area sezione trasversale di ciascun conduttore di protezione di terra che non sia parte del cavo

di alimentazione o della protezione dei cavi deve essere almeno di:

- 2,5 mm² e è fornita la protezione meccanica e
- 4 mm² if there is not mechanical protection.

If you hse non è fornita protezione meccanica. Per le apparecchiature collegate da cavi, assicurarsi che il conduttore di protezione di terra del cavo sia l'ultimo conduttore a interrompersi, in caso di rottura del meccanismo serracavo.

Attenersi alle normative locali in materia di dimensioni minime del conduttore di protezione di terra.

Nota! Poiché nell'inverter sono presenti elevate correnti capacitive, è possibile che gli interruptori di protezione dai guasti dell'alimentazione non funzionino correttamente.

Attenzione! Non eseguire alcun test di resistenza della tensione sull'inverter. I test sono già stati eseguiti dal produttore. I test di resistenza della tensione possono provocare danni all'inverter.

COMPATIBILITÀ ELETROMAGNETICA (EMC)

L'inverter deve soddisfare lo standard IEC 61000-3-12. A tale scopo, la corrente di corto circuito S_{SC} deve essere almeno di 120 R_{SCE} al punto di interfaccia tra la rete elettrica dell'utente e la rete pubblica. Assicurarsi di collegare l'inverter e il motore alla rete elettrica con corrente di corto circuito S_{SC} almeno di 120 R_{SCE}. Se necessario, contattare l'operatore della rete elettrica.

UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO RCD O RCM

L'inverter può causare corrente nel conduttore di protezione di terra. È possibile utilizzare un dispositivo di protezione RCD (Residual Current Device, dispositivo a corrente residua) o RCM (Residual Current Monitoring, monitoraggio corrente residua) per garantire la protezione da contatto diretto o indiretto. Utilizzare un dispositivo RCD o RCM di tipo B sul lato rete elettrica dell'inverter.

Varoituksissa ja huomautuksissa annetaan tärkeitä tietoja laitteelle tai järjestelmällesi aiheutuvien vaurioiden ja vahinkojen estämisestä. Lue varoitukset ja huomautukset huolellisesti, ja noudata niiden ohjeita.



VAROITUS!

- Älä koske teho-osan komponentteihin, kun taajuusmuuttaja on kytkettyä verkkoon. Komponentit ovat jännitteisiä, kun taajuusmuuttaja on kytkettyä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista.
- Älä koske moottoriliittimiin U, V ja W, jarruvastusliittimiin tai DC-liittimiin, kun taajuusmuuttaja on kytkettyä verkkoon jännitteeseen. Nämä liittimet ovat jännitteisiä taajuusmuuttajan ollessa kytkettyä verkkoon, vaikka moottori ei olisikaan käynnissä.
- Älä koske ohjausliittimiin. Niissä voi olla vaurallinen jännite jopa silloin, kun taajuusmuuttaja ei ole kytkettyä verkkoon.
- Ennen kuin teet taajuusmuuttajaan liittyviä sähkötöitä, irrota taajuusmuuttaja verkosta ja varmista, että moottori on pysähtynyt. Katkaise virransyöttö taajuusmuuttajaan vahinkokäynnistykseen estotoiminnolla. Varmista, ettei mikään ulkoinen virtalähde pysty vahingossa synnyttämään jännitetä työn aikana. Muista, että myös taajuusmuuttajan kuormapuoli voi synnyttää jännitetä. Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin avaat kaapin oven tai taajuusmuuttajan kannen. Varmista mittauslaitteen avulla, että jännitetä ei ole. Taajuusmuuttajan liittimien liitätän ja osat voivat olla jännitteisiä 5 minuutin ajan siitä, kun taajuusmuuttaja on irrotettu verkosta ja kun moottori on pysähtynyt.
- Varmista ennen taajuusmuuttajan kytkemistä verkkoon, että taajuusmuuttajan etukansi ja kaapelikansi ovat paikallaan. Taajuusmuuttajan liitätän ovat jännitteisiä, kun taajuusmuuttaja on kytketty verkkoon.
- Kytke moottori irti taajuusmuuttajasta, jos odottamaton käynnistyminen voi aiheuttaa vaaratilanteen. Käynnistykseen, tehojarrutukseen tai vian kuitauksen yhteydessä moottori käynnistyy välittömästi, jos käynnistysloginaali on aktiivinen, ellei käynnistys-/pysäytysloginaali on pulssiohjaus ole valittuna. I/O-toiminnot (myös käynnistystulot) voivat muuttua, jos parametreja, sovelluksia tai ohjelmistoa on muutettu.

7. Käytä suojakäsineitä tehdessäsi asennus-, kaapeliointi- tai huoltotöitä. Taajuusmuuttajaissa voi olla teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa leikkuuhavaajoja.



HUOMIO!

- Älä siirrä taajuusmuuttajaa. Käytä kiinteää asennusta, jotta vältät taajuusmuuttajan vaurioitumisen.
 - Älä tee mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettyä verkkoon. Tämä voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa.
 - Varmista, että käytössä on vahvistettu suojaamaadoitus. Se on pakollinen, koska taajuusmuuttajien kosketusvirta ylittää 3,5 mA AC (EN 61800-5-1:n mukaisesti). Katso Maadoitukset ja maasulkusuojaus.
 - Älä käytä muita kuin valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muiden varaosien käyttäminen voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa.
 - Älä koske piirilevyillä oleviin komponentteihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa näitä komponentteja.
 - Varmista, että taajuusmuuttajan EMC-taso sopii sähköverkkosi. Lisätietoja on asennusoppaassa. Väärä EMC-taso voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa. Jos käytössä on maadoitus kulmista, muuta EMC-tasoksi C4 (katso asennusopas). Lisätietoja taajuusmuuttajatyypeistä, joiden maadoitus kulmista on sallittu, on asennusoppaassa.
 - Estä radiohäiriö. Taajuusmuuttaja saattaa aiheuttaa radiohäiriötä asuinypäristössä.
 - Varmista, että jäädytys on riittävä ja että taajuusmuuttaja ei ylikuormitu. Jatkuvat korkeat lämpötilat tai suuret muutokset lämpötilassa lyhentävät taajuusmuuttajan käyttöikää.
- Huomautus!** Jos aktivoit automaattisen kuitautostoinnon, moottori käynnistyy automatisesti automaattisen viankuittauksen jälkeen. Lisätietoja on Sovelluskäsikirjassa.
- Huomautus!** Jos AC-taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistajan on toimitettava verkkojännitteen erotuslaite (katso EN 60204-1).

MAADOITUKSET JA MAASULKUSUOJAUS

Varoitus! Taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusjohtimella maadoitusliittimeen, jonka merkinä on . Maadoitusjohtimen käytämättä jättäminen voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa.

Taajuusmuuttajan kosketusvirta ylittää 3,5 mA AC. Standardin EN 61800-5-1 mukaisesti vähintään yhden seuraavista ehdosta tulee täytyy suojavirtapiirissä:

Liitännän on oltava kiinteä.

a) Suojamaadoitusjohtimen poikkipinta-ala on oltava vähintään 10 mm^2 Cu tai 16 mm^2 Al.
tai

b) Verkkovirta on katkaistava automaatisesti, jos suojamaadoitusjohdin katkeaa. Kaapelien kytkentäohjeet ovat tuotteen asennusoppaassa.

tai

c) Laitteessa on oltava riviliitin toiselle suoja-maadoitusjohtimelle, jonka poikkipinta-ala on sama kuin ensimmäisessä suoja-maadoitusjohtimessa.

Vaihejohtimien poikkipinta-ala (S) [mm^2]	Kyseisen suoja-maadoitusjohtimen vähimmäispoikkipinta-ala [mm^2]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

Taulukon arvot ovat kelvollisia ainoastaan, jos suoja-maadoitusjohdin on valmistettu samasta metallista kuin vaihejohtimet. Jos niin ei ole, suoja-maadoitusjohtimen poikkipinta-ala tulee määrittää tavalla, jonka seurauksena syntyy samansuuruisinen konduktanssi kuin tästä tau-lukko sovellettaessa.

Jokaisen sellaisen suoja-maadoitusjohtimen, joka ei sisällä verkkokaapeliin tai kaapelikoteloon, on joka tapauksessa oltava poikkipinta-alaltaan vähintään

- $2,5 \text{ mm}^2$, jos mekaaninen suojaus on olemassa
- 4 mm^2 , jos mekaanista suojausta ei ole. Jos laitteesi on kaapelilla kytkettävä, varmista, että jännityksen poistomekanismin pettäessä suoja-maadoitusjohdin on viimeinen irtovaava johdin.

Noudata aina paikallisia suoja-maadoitusjohtimen vähimmäiskokoa koskevia määryksiä.

Huomautus! Koska taajuusmuuttajassa on surua kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojet eivät väältämättä toimi oikein.

Varoitus! Älä tee minkäänlaista jännitekoestuk-sia taajuusmuuttajaan. Valmistaja on jo suoritanut testit. Jännitekoestuksien tekeminen voi vahingoittaa taajuusmuuttajaa.

SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

Taajuusmuuttajan on noudatettava standardia IEC 61000-3-12. Sen vuoksi oikosulkutehon S_{SC} on oltava vähintään $120 R_{SCE}$ -käyttäjän virtaläh-teen ja julkisen verkon liittymässä. Varmista, että kytkeyt taajuusmuuttajan ja moottorin verk-koon vähintään $120 R_{SCE}$:n S_{SC} -oikosulkuteholla. Ota tarvittaessa yhteyttä verkko-operaattoriisi.

RCD- TAI RCM-LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

Taajuusmuuttaja voi aiheuttaa virran suoja-maadoitusjohtimeen. Voit käyttää vikavirtasuoja-kytkimellä (RCD) tai vikavirtasuojavalvonnalla (RCM) varustettua laitetta, joka suojaa suoralta tai epäsuoralta yhteydeltä. Käytä B-tyyppin RCD- tai RCM-laitetta taajuusmuuttajan virtapuolella.



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Varningarna innehåller viktig information om hur man förebygger personskador eller skador på utrustningen eller systemet. Läs igenom varningarna noggrant och följ instruktionerna i dem.



VARNING!

1. Vindrör inte komponenterna i kraftenheten när omriktaren är ansluten till nätet. Komponenterna är strömförande när omriktaren är ansluten till nätspänning. Det är mycket farligt att komma i kontakt med denna spänning.
2. Vindrör inte motorplintarna U, V, W eller bromsmotståndsplintarna eller likströmsplintarna när omriktaren är ansluten till nätet. Dessa plintar är strömförande när omriktaren är ansluten till nätspänning, även när motorn inte är igång.
3. Vidrör inte styranslutningarna. De kan ha farlig spänning även när omriktaren inte är ansluten till nätet.
4. Innan elarbete utförs på omriktaren ska den kopplas bort från nätspänning och motorn måste ha stannat helt. Lås och märk omriktarens strömkälla. Se till att ingen extern källa genererar önskad spänning under arbetet. Tänk också på att omriktarens lastsida kan generera spänning. Vänta 5 minuter innan frekvensomriktarens kåpdörr eller kåpa öppnas. Kontrollera med ett mätinstrument att ingen spänning föreligger. Omriktarens anslutningskontakter och komponenter kan vara strömförande i 5 minuter efter att den har kopplats bort från nätspänning och motorn har stannat.
5. Kontrollera att omriktarens frontkåpa och kabelskydd är fastsatta innan den ansluts till nätet. Frekvensomriktarens kontakter är strömförande när omriktaren är ansluten till nätet.
6. Koppla från motorn från omriktaren om en oavsiktlig start kan medföra risk. Vid igångsättning, regenerativ bromsing eller felåterställning startar motorn omedelbart om startsignalen är aktiv, såvida inte pulsstyrning har valts för start-/ stopp-logiken. I/O-funktioerna (inklusive startingångar) kan ändras om parametrar, applikationer eller programvara ändras.
7. Använd skyddshandskar när du utför monterings-, kabeldragnings- eller underhållsarbeten. Frekvensomriktaren kan ha vassa kanter som kan orsaka skärskador.



VAR FÖRSIKTIG!

1. Flytta inte frekvensomriktaren. Gör en fast installation för att förebygga skada på omriktaren.
2. Gör inga mätningar när frekvensomriktaren är ansluten till nätet. Det kan orsaka skador på omriktaren.
3. Se till att en förstärkt anslutning till skyddsjord finns. Detta är ett krav eftersom omriktarens läckström överstiger 3,5 mA AC (se EN 61800-5-1). Se Jordning och jordfelsskydd.
4. Använd inte reservdelar som inte kommer från tillverkaren. Andra reservdelar kan orsaka skador på omriktaren.
5. Vidrör inte komponenterna på kretskorten. Statisk elektricitet kan orsaka skador på dessa komponenter.
6. Se till att frekvensomriktarens EMC-nivå är lämplig för ditt elnät. Mer information finns i installationshandboken. Fel EMC-nivå kan orsaka skador på omriktaren. Ändra EMC-nivån till C4 om du använder hörnjordning, mer information finns i installationshandboken. Information om tillåtna omriktartyper för hörnjordning finns i installationshandboken.
7. Förebygg radiostörningar. Frekvensomriktaren kan orsaka radiostörningar i hemmiljöer.
8. Se till att kylningen är tillräcklig och att omriktaren inte har någon överlast. Kontinuerlig hög temperatur eller stora temperaturförändringar kan göra omriktarens livslängd kortare än normalt.

OBS! Om funktionen automatisk återställning aktiveras startar motorn automatiskt efter en automatisk felåterställning. Se Applikationshandboken.

OBS! Om frekvensomriktaren används som del av en maskin måste maskintillverkaren tillhålla en nätförskiljare (se EN 60204-1).



JORDNING OCH JORDFELSSKYDD

Var försiktig! Frekvensomriktaren måste alltid vara jordad med en jordledare som är kopplad till jordningsplinten som är märkt med symbolen (⊕). Om en jordledare inte används kan omriktaren skadas.

Omriktarens läckström överstiger 3,5 mA AC. Enligt EN61800-5-1 måste minst ett av följande villkor vara uppfyllt för skyddskretsen.

Anslutningen måste vara fast.

- Skyddsjordledaren måste ha en tvärsnittsarea på minst 10 mm^2 [Cu] eller 16 mm^2 [Al].

eller

- Automatisk nätfrånskiljare måste finnas för den händelse skyddsjordledaren går sönder. Information om kabelinstallationer finns i produktens installationshandbok.

eller

- Det måste finnas en anslutning för en andra skyddsjordledare med samma tvärsnittsarea som den första skyddsjordledaren.

Fasledarnas tvärsnittsarea (S) [mm^2]	Minsta tvärsnittsarea för den aktuella skyddsjordledaren [mm^2]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

Värdena i tabellen gäller endast om skyddsjordledaren är gjord av samma metall som fasledarna. I annat fall måste skyddsjordledarens tvärsnittsarea bestämmas på ett sätt som ger en ledningsförmåga motsvarande den som framgår av denna tabell.

Tvärsnittsarean för varje skyddsjordledare som inte ingår i nätkabeln eller kabelkanalen måste uppgå till minst:

- $2,5 \text{ mm}^2$ om det finns mekaniskt skydd, och
- 4 mm^2 om det inte finns mekaniskt skydd. Om utrustningen ansluts med sladd måste skyddsjordledaren i sladden vara den sista ledaren som bryts om ett fel uppstår i dragavlastningen.

Följ lokala bestämmelser om skyddsjordledarens minsta storlek.

OBS! Eftersom det finns hög kapacitiv ström i frekvensomriktaren är det möjligt att jordfelshyterna inte fungerar som de ska.

Var försiktig! Testa inte spänningssmotstånd på frekvensomriktaren. Tillverkaren har redan utfört sådana test. Test av spänningssmotstånd kan orsaka skador på omriktaren.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Omriktaren måste uppfylla standarden IEC 61000-3-12. För att denna ska vara uppfylld måste kortslutningsströmmen vara minst $120 \text{ R}_{\text{SCE}}$ vid leveranspunkten mellan ditt och det allmänna elnätet. Se till att ansluta omriktaren och motorn till ett elnät med en kortslutningsström på minst $120 \text{ R}_{\text{SCE}}$. Kontakta elleverantören om det är nödvändigt.

ANVÄND EN RCD- ELLER RCM-ENHET

Omriktaren kan orsaka ström i skyddsjordledaren. Du kan använda en enhet för läckströmsskydd (RCD) eller för läckströmsövervakning (RCM) som ger skydd mot direkt eller indirekt kontakt. Använd en RCD- eller RCM-enhet av typ B för strömmatning till omriktaren.

Advarslerne og forsigtighedsreglerne indeholder vigtige oplysninger om, hvordan det er muligt at undgå personskade og skader på udstyret i dit system. Læs advarslerne og forsigtighedsreglerne omhyggeligt, og overhold deres anvisninger.



ADVARSEL!

- Berør ikke komponenterne i strømenheden, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Komponenterne er strømførende, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Ved denne spænding er en berøring meget farlig.
- Berør ikke motorklemmerne U, V, W, bremse-modstandsklemmerne eller DC-frekvensomformeren, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Disse klemmer er strømførende, når frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet, og det gælder også, selvom motoren ikke er i gang.
- Berør ikke styreklemmerne. De kan have en farlig styrespænding, også når frekvensomformeren ikke er tilsluttet forsyningsnettet.
- Før du udfører elektrisk arbejde på frekvensomformeren, skal du fjerne strømmen til den og sørge for, at motoren er stoppet. Lås ud, og fjern strømkilden til frekvensomformeren. Sørg for, at der ikke er nogen ekstern kilde, der genererer ønsket spænding under arbejdet. Bemærk, at også frekvensomformers belastningsside kan generere spænding. Vent 5 minutter, inden du åbner AC-frekvensomformerens kabinetlåge eller dæksel. Brug et måleapparat til at sikre, at der ikke er nogen spænding. Klemmeforbindelserne og frekvensomformers komponenter kan være strømførende i 5 minutter, efter at strømmen til dem er fjernet, og motoren er stoppet.
- Før du tilslutter frekvensomformeren til forsyningsnettet, skal det kontrolleres, at frekvensomformers frontkabinet og kabeskjuler er lukket. AC-frekvensomformerens forbindelser er strømførende, når den er tilsluttet forsyningsnettet.
- Kobl motoren fra frekvensomformeren, hvis en utsigted start kan være farlig. Når der er opstart, bremsning eller nulstilling af fejl, starter motoren med det samme, hvis startsignalen er aktivt, medmindre pulsstyringen for Start/Stop-logikken er valgt. Hvis parametrene, programmerne eller softwaren ændres, kan

I/O funktionerne (herunder startindgangene) ændres.

- Vær iført beskyttelseshandsker, når du udfører montering, kabelføring eller vedligeholdelse. Der kan være skarpe kanter i frekvensomformeren, så man kan komme til at skære sig.



FORSIGTIG!

- Flyt ikke AC-frekvensomformeren. Brug en fastgjort installation til at forhindre, at frekvensomformeren bliver beskadiget.
- Der må ikke udføres målinger, når AC-frekvensomformeren er tilsluttet forsyningsnettet. Det kan beskadige frekvensomformeren.
- Sørg for, at der er en forstærket beskyttende jordforbindelse. Det er påkrævet, fordi berøringsstrømmen i AC-frekvensomformeren er over 3,5 mA AC (se EN 61800-5-1). Se Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse.
- Brug ikke reservedele, som ikke er fra producenten. Hvis der bruges andre reservedele, kan det beskadige frekvensomformeren.
- Undlad at berøre komponenterne på printkortene. Statisk spænding kan beskadige disse komponenter.
- Kontroller, at frekvensomformers EMC-niveau er korrekt i forhold til forsyningsnettet. Se installationsvejledningen. Et forkert EMC-niveau kan beskadige frekvensomformeren. Hvis du bruger hjørnejording, skal du skifte EMC-niveauet til C4 – se installationsvejledningen. Få flere oplysninger om tilladte typer af frekvensomformere til brug ved hjørnejording i installationsvejledningen.
- Undgå radiointerferens. AC-frekvensomformeren kan forårsage radiointerferens i et hjemmemiljø.
- Kontroller, at der er tilstrækkelig køling, og at frekvensomformeren ikke overbelastes. En kontinuerlig høj temperatur eller store ændringer i temperatuften vil betyde, at frekvensomformers levetid bliver kortere end normalt.

Bemærk! Hvis funktionen til automatisk nulstilling aktiveres, starter motoren automatisk efter en automatisk fejlhulstilling. Se Applikationsmanual.

Bemærk! Hvis AC-frekvensomformeren bruges som en del af en maskine, skal maskinproducenten sørge for, at maskinen er udstyret med en afbryderanordning til forsyningsnettet (se EN 60204-1).

JORDFORBINDELSE OG JORDFEJLBESKYTTELSE

Forsigtig! Vacon AC-frekvensomformeren skal altid være jordforbundet med et jordkabel, der er tilsluttet den jordklemme, der er angivet med mærket . Hvis der ikke bruges et jordkabel, kan det beskadige frekvensomformeren.

Frekvensomformers berøringsstrøm er over 3,5 mA AC. Standarden EN 61800-5-1 angiver, at 1 eller flere af disse betingelser for beskyttelseskredsløbet skal være opfyldt.

Forbindelsen skal være fastgjort.

a) Den beskyttende jordingsleder skal have et tværsnitsareal på minimum 10 mm² Cu eller 16 mm² Al.

eller

b) Der skal være en automatisk afbrydelse af forsyningsnettet, hvis det beskyttende jordingskabel går i stykker. Se i produktets brugermanual for at få kablingsinstruktioner.

eller

c) Der skal være en klemme til et ekstra beskyttende jordingskabel i den samme tværsnitsflade som det første beskyttende jordingskabel.

Tværsnitsflade for fasekablerne [S] [mm ²]	Minimumtværsnitsfladen for det pågældende beskyttende jordingskabel [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Værdierne i tabellen er kun gyldige, hvis det beskyttende jordingskabel er lavet af samme metal som fasekablerne. Hvis det ikke er tilfældet, skal tværsnitsfladen for det beskyttende jordingskabel bestemmes på en måde, som giver en ledeevne, der svarer til den, som fremkommer ved brug af denne tabel.

Tværsnitsfladen for hver enkelt beskyttende jordingskabel, som ikke udgør en del af forsyningskablen eller kabelhylsteret, skal som minimum være på:

- 2,5 mm² hvis der ydes mekanisk beskyttelse og
- 4 mm² hvis der ikke ydes mekanisk beskyttelse. For kabeltilsluttet udstyr skal det sikres, at det beskyttende jordingskabel i kablen er det sidste kabel, der bliver afbrudt, hvis stramme-slækkemekanismen går i stykker. Overhold den lokale lovgivning angående minimumsstørrelsen af det beskyttende jordingskabel.

Bemærk! Da der er højkapacitive strømstyrker i AC-frekvensomformeren, kan det ske, at beskyttelseskontakter mod fejlstrøm ikke fungerer korrekt.

Forsigtig! Der må ikke udføres spændingsmodstandstest på frekvensomformeren. Det har producenten allerede udført. Hvis der foretages spændingsmodstandstest, kan det beskadige frekvensomformeren.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Frekvensomformeren skal overholde standarden IEC 61000-3-12. For at overholde den skal kortslutningseffekten S_{SC} være minimum 120 R_{SCE} ved grænsefladepunktet mellem dit forsyningsnet og det offentlige forsyningsnet. Sørg for, at frekvensomformeren og motoren er koblet til forsyningsnettet med en kortslutningseffekt S_{SC} , der som er 120 R_{SCE}. Kontakt om nødvendigt leverandøren af forsyningsnettet.

BRUG AF EN RCD-ELLER EN RCM-ENHED

Frekvensomformeren kan skabe en strøm i det beskyttende jordingskabel. Du kan bruge en RCD-enhed (residual current-operated protective device) eller en RCM-enhed (residual current-operated monitoring device) til at yde beskyttelse mod direkte eller indirekte kontakt. Brug en type B RCD- eller RCM-enhed på forsyningsnetssiden af frekvensomformeren.



SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarslene og forholdsreglene gir viktig informasjon om hvordan personskade og skade på utstyret eller systemet forhindres. Les advarslene og forholdsreglene nøyde, og følg instruksjonene.



ADVARSEL!

1. Ikke berør komponentene i strømkretsen når omformeren er koblet til nettstrøm. Komponentene er strømførende når omformeren er koblet til nettstrøm. En kontakt med denne spenningen er svært farlig.
2. Ikke berør motorterminalene U, V, W, bremsemotstandsterminalene eller likestrømsterminalene når omformeren er koblet til nettstrøm. Disse terminalene er strømførende når omformeren er koblet til nettstrøm, også når motoren ikke er i drift.
3. Ikke berør kontrollterminalene. De kan ha farlig spennin også når omformeren er koblet fra nettstrøm.
4. Før du utfører elektrisk arbeid på omformeren, koble den fra nettstrøm og kontroller at motoren har stoppet. Lås og merk strømkilden til omformeren. Kontroller at ingen eksterne kilder genererer utilsiktet spennin under arbeidet. Merk at lastsiden til omformeren kan generere spennin. Vent 5 minutter før du åpner kabinettduren eller dekslet på frekvensomformeren. Bruk et måleinstrument for å kontrollere at det ikke er spennin. Terminalkoblingene og komponentene til omformeren kan være strømførende 5 minutter etter at de er koblet fra nettstrøm og motoren har stoppet.
5. Før du kobler omformeren til nettstrøm, må du kontrollere at frontdekselet og kabeldekselet på omformeren er lukket. Tilkoblingene på frekvensomformeren er strømførende når omformeren er koblet til nettstrøm.
6. Koble motoren fra omformeren hvis en utilsiktet start kan være farlig. Når det er oppstart, servobremsing eller en tilbakestilling etter feil, starter motoren umiddelbart hvis startsignalet er aktivt, med mindre pulskontrollen for start/stopplogikken er valgt. Hvis parameterne, aplikasjonene eller programvaren endres, kan I/O-funksjonene (medregnet startinngangene) bli endret.
7. Bruk arbeidshansker når du utfører montering, kabling eller vedlikehold. Frekvensomformeren kan ha skarpe kanter som kan forårsake kutt.



FORSIKTIG!

1. ikke flytt frekvensomformeren. Bruk en fast installasjon for å hindre skade på omformeren.
2. Ikke gjør noen målinger på frekvensomformeren når den er koblet til nettstrøm. Det kan føre til skade på omformeren.
3. Sørg for at det er forsterket beskyttende jordtilkobling. Det er obligatorisk fordi berøringsstrømmen til frekvensomformerne er mer enn 3,5 mA AC (se EN 61800-5-1). Se Jording og jordfeilbeskyttelse.
4. Ikke bruk reservedeler som ikke er fra produsenten. Bruk av andre reservedeler kan føre til skade på omformeren.
5. Ikke berør komponentene på kretskortene. Statisk spennin kan føre til skade på disse komponentene.
6. Kontroller at EMC-nivået til frekvensomformeren er riktig for nettstrømmen. Se installasjonsveilegningen. Feil EMC-nivå kan føre til skade på omformeren. Hvis du bruker hjørnejording, endre EMC-nivået til C4; se installasjonsveilegningen. For informasjon om tillatte omformertyper for hjørnejording, se installasjonsveilegningen.
7. Hindre radiostøy. Frekvensomformeren kan forårsake radiostøy i et husholdningsmiljø.
8. Kontroller at det er tilstrekkelig kjøling, og at omformeren ikke er overbelastet. En konstant høy temperatur eller store temperatursvingninger forkorter omformerens levetid.

OBS! Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk tilbakestilling, starter motoren automatisk etter en automatisk tilbakestilling. Se applikasjonsmanualen.

OBS! Hvis du bruker frekvensomformeren som en del av en maskin, må maskinprodusenten sende med en enhet for frakobling av nettstrøm (se EN 60204-1).

JORDING OG JORDFEILBESKYTTELSE

Forsiktig! Frekvensomformeren må alltid være jordet med en jordleder som er koblet til jordingterminalen som er merket med symbolet \pm . Hvis du ikke bruker en jordleder, kan det føre til skade på omformeren.

Berøringsstrømmen til omformeren er mer enn 3,5 mA AC. Ifølge standarden EN 61800-5-1 må 1 eller flere av disse tilstandene for den beskyttende kretsen være sanne.

Tilkoblingen må være fast.

- a) Den beskyttende jordlederen må ha et tverrsnitt på minst 10 mm^2 Cu eller 16 mm^2 Al. eller
- b) Det må være en automatisk frakobling av nettstrømmen hvis den beskyttende jordlederen blir ødelagt. Se produktets installasjonsmanual for kablingsinstruksjoner. eller
- c) Det må være en terminal for en annen beskyttende jordleder i samme tverrsnittområde som den første beskyttende jordlederen.

Tverrsnittområde for faselederne (S) [mm ²]	Minimum tverrsnittområde for den beskyttende jordlederen det gjelder [mm ²]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

Verdiene i tabellen er kun gyldige hvis den beskyttende jordlederen er laget av samme metall som faselederne. Hvis dette ikke er tilfellet, må tverrsnittområdet til den beskyttende jordlederen fastslås på en måte som genererer en ledenevne tilsvarende den som oppstår ved bruk av denne tabellen.

Tverrsnittområdet til hver beskyttende jordleder som ikke er en del av en nettstrømkabelen eller kabelinnkapslingen, må være minst:

- $2,5 \text{ mm}^2$ hvis det finnes mekanisk beskyttelse, og
- 4 mm^2 hvis det ikke finnes mekanisk beskyttelse. Hvis du har ledningstilkoblet utstyr, må du sørge for at den beskyttende jordlederen i ledningen er den siste lederen som forstyrres hvis avlastningsmekanismen blir ødelagt.

Følg de lokale bestemmelsene for minimumsstørrelsen på den beskyttende jordlederen.

OBS! Fordi det er høye kapasitive strømmer i frekvensomformeren, er det mulig beskyttesesbryterne for strømfeil ikke fungerer skikkelig.

Forsiktig! Ikke utfør spenningstoleransetester på frekvensomformeren. Produsenten har allerede utført testene. Hvis det utføres spenningstoleransetester, kan det føre til skade på omformeren.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Omformeren må følge standarden IEC 61000-3-12. Den følges ved at kortslutningsstrømmen S_{SC} må være minst $120 R_{SCE}$ ved grensesnittpunktet mellom nettstrømmen og den offentlige nettstrømmen. Kontroller at du kobler omformeren og motoren til nettstrøm med en kortslutningsstrøm S_{SC} som er minst $120 R_{SCE}$. Kontakt eventuelt nettstrømoperatøren.

BRUKE EN RCD-ELLER EN RCM-ENHET

Omformeren kan føre til strøm i den beskyttende jordlederen. Du kan bruke en lekkstrømmenhett (RCD) eller en enhet for lekkstrømovervåking (RCM) for å beskytte mot direkte eller indirekte kontakt. Bruk en type B RCD- eller RCM-enhet på nettstrømsiden til omformeren.

Las advertencias y precauciones aportan información importante sobre cómo evitar lesiones y daños en el equipo o en su sistema. Lea detenidamente las advertencias y precauciones, y siga sus instrucciones.



¡ADVERTENCIA!

1. No toque los componentes de la unidad de potencia cuando el convertidor esté conectado a la red eléctrica. Los componentes están activos cuando el convertidor está conectado a la red eléctrica. Es muy peligroso entrar en contacto con esta tensión.
2. No toque los terminales U, V, W del motor, los terminales de la resistencia de frenado ni los terminales de CC cuando el convertidor esté conectado a la red eléctrica. Estos terminales están activos cuando el convertidor está conectado a la red eléctrica, así como cuando el motor no funciona.
3. No toque los terminales de control. Pueden tener tensión peligrosa aunque el convertidor esté desconectado de la red eléctrica.
4. Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico en el convertidor, desconéctelo de la red eléctrica y asegúrese de que el motor se ha detenido. Bloquee y etiquete la fuente de energía que recibe el convertidor. Asegúrese de que ninguna fuente externa genere una tensión imprevista durante su manipulación. Tenga en cuenta que el lado de la carga del convertidor también puede generar tensión. Espere 5 minutos antes de abrir la puerta del armario o la cubierta del convertidor de frecuencia. Utilice un dispositivo de medición para asegurarse de que no haya tensión. Las conexiones de los terminales y los componentes del convertidor pueden permanecer activos durante 5 minutos después de que el convertidor se haya desconectado de la red eléctrica y de que el motor se haya detenido.
5. Antes de conectar el convertidor a la red eléctrica, asegúrese de que la cubierta frontal y la cubierta para cables del convertidor estén cerradas. Las conexiones del convertidor están activas cuando el convertidor está conectado a la red eléctrica.
6. Desconecte el motor del convertidor si una puesta en marcha accidental puede ser peligrosa. Tras el encendido, un corte eléctrico o un reset de fallo, el motor se pondrá en marcha inmediatamente si la señal de marcha está ac-

tiva, salvo que se haya seleccionado el control de pulso para la lógica de Marcha/Paro. Si se modifican los parámetros, las aplicaciones o el software, las funciones de I/O (incluyendo las entradas de marcha) pueden cambiar.

7. Utilice guantes de protección cuando realice operaciones de montaje, cableado o mantenimiento. El convertidor puede tener bordes afilados que podrían causar cortes.



¡PRECAUCIÓN!

1. No mueva el convertidor. Utilice una instalación fija para evitar daños en el convertidor.
2. No realice mediciones cuando el convertidor esté conectado a la red eléctrica. Esto puede producir daños en el convertidor.
3. Asegúrese de que hay una conexión a tierra de protección reforzada. Es obligatorio, porque la corriente de contacto de los convertidores es superior a 3,5 mA de CA (véase EN 61800-5-1). Consulte Tierra y protección frente a fallo de puesta a tierra.
4. No utilice piezas de repuesto que no sean del fabricante. El uso de otras piezas de repuesto puede producir daños en el convertidor.
5. No toque los componentes de las placas de circuitos. La electricidad estática puede producir daños en estos componentes.
6. Asegúrese de que el nivel EMC del convertidor es correcto para la red eléctrica. Consulte el Manual de instalación. Un nivel EMC incorrecto puede producir daños en el convertidor. Si utiliza puesta a tierra, cambie el nivel EMC a C4 (consulte el Manual de instalación). Para obtener información sobre los tipos de convertidor permitidos para la puesta a tierra, consulte el Manual de instalación.
7. Evite las interferencias radiadas. El convertidor puede causar interferencias radiadas en un entorno doméstico.
8. Compruebe que la refrigeración es suficiente y que no hay sobrecarga en la unidad. Una temperatura alta constante o variaciones grandes en la temperatura reducirán la vida útil de la unidad.

¡Nota! Si activa la función de reset automático, el motor arrancará de forma automática tras el reset de un fallo. Consulte el manual de la aplicación.

¡Nota! Si utiliza el convertidor como componente de un sistema, el fabricante de este sistema debe suministrar un dispositivo de desconexión de la red eléctrica [EN 60204-1].

TIERRA Y PROTECCIÓN FRENTE A FALLO DE PUESTA A TIERRA

¡Precaución! El convertidor debe estar siempre conectado a tierra con un conductor para la protección de toma a tierra que, a su vez, esté conectado al terminal de tierra identificado con el símbolo \ominus . Si no se usa un conductor para la protección de toma a tierra, se pueden producir daños en el convertidor.

La intensidad táctil del convertidor es superior a 3,5 mA de CA. La norma EN 61800-5-1 establece que se deben cumplir una o varias de estas condiciones para el circuito de protección.

La conexión debe ser fija.

- El conductor para la protección de toma a tierra debe tener un área de sección transversal de al menos $10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ o $16 \text{ mm}^2 \text{ Al}$.
- o bien
- b) Si el conductor para la protección de toma a tierra falla, se debe producir una desconexión automática de la red eléctrica. Consulte las instrucciones de cableado en el manual de instalación del producto.
- c) Debe haber un terminal para el segundo conductor para la protección de toma a tierra en la misma área de sección transversal que el primer conductor para la protección de toma a tierra.

Área de sección transversal de los conductores de fase (S) [mm^2]	El área de sección transversal mínima del conductor para la protección de toma a tierra en cuestión [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	$S/2$

Los valores de la tabla son válidos solamente si el conductor para la protección de toma a tierra está hecho del mismo metal que los conductores de fase. Si esto no es así, el área de sección transversal del conductor para la protección de toma a tierra debe determinarse de manera que produzca una conductancia equivalente a la resultante de la aplicación de esta tabla.

El área de sección transversal de cada uno de los conductores de tierra de protección que no forme parte del cable de entrada de la red o de la carcasa de cables debe ser como mínimo de:
• $2,5 \text{ mm}^2$ si existe protección mecánica, y
• 4 mm^2 si no existe protección mecánica. Si tiene un equipo conectado por cable, asegúrese de que el conductor para la protección de toma a tierra del cable sea el último conductor que se interrumpe en caso de que falle el mecanismo de liberación de tensión. Cumpla con los reglamentos locales sobre el tamaño mínimo del conductor para la protección de toma a tierra.

¡Nota! Dadas las altas intensidades capacitivas existentes en el convertidor, es posible que los commutadores para la protección frente a fallos de intensidad no funcionen correctamente.

¡Precaución! No realice medidas de aislamiento en el convertidor. El fabricante ya ha realizado las pruebas. La realización de medidas de aislamiento puede producir daños en el convertidor.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

El convertidor debe cumplir la norma IEC 61000-3-12. Para ello, la potencia de cortocircuito S_{SC} debe ser mayor o igual a $120 R_{SCE}$ en el punto de interfaz entre su red eléctrica y la red pública. Asegúrese de conectar el convertidor y el motor a la red eléctrica con una potencia de cortocircuito S_{SC} mínima de $120 R_{SCE}$. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de la red eléctrica.

USO DE UN DISPOSITIVO RCD O RCM

El convertidor puede producir una intensidad en el conductor para la protección de toma a tierra. Puede usar un dispositivo de protección accionado por intensidad residual (RCD) o un dispositivo de monitorización accionado por intensidad residual (RCM) para ofrecer protección frente a un contacto directo o indirecto. Utilice un dispositivo RCM o RCD de tipo B en la parte de la red eléctrica del convertidor.

De waarschuwingen en aanwijzingen geven belangrijke informatie over hoe u letsel en schade aan de apparatuur of uw systeem kunt voorkomen. Lees de waarschuwingen en aanwijzingen zorgvuldig door en houd u aan de instructies.



WAARSCHUWING!

1. Raak geen componenten van de voedingseenheid aan wanneer de frequentieregelaar verbonden is met het net. De componenten staan onder spanning wanneer de frequentieregelaar verbonden is met de netspanning. Contact met deze spanning is zeer gevaarlijk.
2. Raak de motoraansluitingen U, V, W, de aansluitklemmen van de remweerstand en de DC-klemmen niet aan wanneer de frequentieregelaar is verbonden met de netstroom. Deze aansluitingpunten voeren dan spanning, ook als de motor niet in werking is.
3. Raak de besturingsklemmen niet aan. Hierop kan nog gevaarlijke spanning staan, zelfs als de frequentieregelaar is afgekoppeld van het net.
4. Voordat u aan de elektrische systemen van de frequentieregelaar werkt, moet u deze eerst afkoppelen van het net en controleren of de motor is gestopt. Vergrendel de voedingsbron van de frequentieregelaar en voorzie deze van een label (lock-out/tag-out). Zorg dat er geen externe bronnen zijn die onbedoeld spanning kunnen genereren tijdens de werkzaamheden. Let op: ook de belaste zijde van de frequentieregelaar kan spanning genereren. Wacht 5 minuten voordat u de kastdeur of de kap van de frequentieregelaar opent. Gebruik een meetinstrument om vast te stellen dat er geen spanning is. Tot 5 minuten nadat de motor gestopt is en de frequentieregelaar is afgekoppeld van het net kan er nog spanning staan op de aansluitingen en componenten van de frequentieregelaar.
5. Voordat u de frequentieregelaar op het net aansluit, moeten het deksel aan de voorzijde en de kabelkap gesloten zijn. De aansluitingen van de ACfrequentieregelaar voeren spanning wanneer de frequentieregelaar is aangesloten op het net.
6. Koppel de motor af van de frequentieregelaar als per ongeluk starten gevaar kan opleveren. Als er een startsignaal actief is, start de motor meteen bij het inschakelen van de voeding, na een spanningsonderbreking of na het resetten

van een fout, tenzij pulsbesturing is ingesteld als start-/stoplogica. Bij een wijziging van parameters, toepassingen of software kunnen ook de I/O-functies (waaronder de startingagen) veranderen.

7. Draag beschermende handschoenen wanneer u montage-, bekabelings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. De scherpe randen van de frequentieregelaar kunnen snijwonden veroorzaken.



LET OP!

1. Verplaats de AC-frequentieregelaar niet. Gebruik een vaste installatie om beschadiging van de frequentieregelaar te voorkomen.
2. Voer geen metingen uit wanneer de AC-frequentieregelaar aangesloten is op het net. Dit kan schade aan de frequentieregelaar veroorzaken.
3. Zorg dat er een versterkte veiligheidsaarding is. Deze is verplicht omdat de aanraakstroom van AC-frequentieregelaars meer bedraagt dan 3,5 mA wisselstroom (zie EN 61800-5-1). Zie Aarding en aardfoutbeveiliging.
4. Gebruik geen reserveonderdelen die niet van de fabrikant komen. Door andere onderdelen te gebruiken kan de frequentieregelaar beschadigd raken.
5. Raak de componenten op de printkaarten niet aan. Statische elektriciteit kan schade aan deze componenten veroorzaken.
6. Controleer of het EMC-niveau van de frequentieregelaar correct is voor uw elektriciteitsaansluiting. Raadpleeg de installatiehandleiding. Een incorrect EMC-niveau kan schade aan de frequentieregelaar veroorzaken. Als u gebruikmaakt van hoekaarding, moet u het EMC-niveau instellen op C4. Zie daarvoor de installatiehandleiding. Zie de installatiehandleiding voor informatie over welke typen frequentieregelaars geschikt zijn voor hoekarding.
7. Voorkom radiostoring. De AC-frequentieregelaar kan in een huiselijke omgeving radiostoring veroorzaken.

8. Controleer of de frequentieregelaar voldoende gekoeld wordt en niet overbelast is. Een continu hoge temperatuur of grote temperatuurverschillen verkorten de levensduur van de frequentieregelaar.

Aanwijzing! Als u de functie Auto reset activeert, start de motor automatisch na het automatisch resetten van een fout. Zie de applicatiehandleiding.

Aanwijzing! Als u de AC-frequentieregelaar gebruikt als onderdeel van een machine, moet de machinefabrikant zorgen voor een stroombreker (zie EN 60204-1).

AARDING EN AARDFOUTBEVEILIGING

Let opp! De AC-frequentieregelaar moet altijd geaard zijn via een geleider die is aangesloten op de aardklem voorzien van het symbool . Als u geen aardleiding gebruikt, kan schade aan de frequentieregelaar ontstaan.

De aanraakstroom van de frequentieregelaar is groter dan 3,5 mA wisselstroom. De norm EN 61800-5-1 schrijft voor dat aan één of meer van onderstaande voorwaarden voldaan moet zijn.

De aansluiting moet vast zijn aangebracht.

- a) The protective earth conductor must have
De veiligheidsaarde moet een doorsnede hebben van ten minste 10 mm^2 [Cu] of 16 mm^2 [Al].

or

- b) Als de aardleiding zou breken, moet de verbinding met het elektriciteitsnet automatisch worden verbroken. Raadpleeg de installatiehandleiding voor bekabelingsstructies.

or

- c) Er moet een aansluiting zijn voor een tweede veiligheidsaardleiding met dezelfde draaddoorsnede als de eerste aardleiding.

Doorsnede van de fasedraden (S) [mm^2]	TMinimumdoorsnede van de veiligheidsaardleiding [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

De waarden in de tabel zijn alleen geldig als de veiligheidsaardleiding van hetzelfde metaal is gemaakt als de fasedraden. Als dat niet zo is, dan moet de doorsnede van de veiligheidsaardleiding zodanig worden bepaald dat de geleidbaarheid overeenkomt met de geleidbaarheid die volgt uit toepassing van deze tabel.

De doorsnede van een veiligheidaardleiding die geen deel uitmaakt van de voedingskabel of de kabelomhulling, moet minimaal gelijk zijn aan:

- $2,5 \text{ mm}^2$ indien er een mechanische bescherming is, en
- 4 mm^2 indien er geen mechanische bescherming is. Bij apparatuur die is aangesloten via een netsnoer moet de aardleiding de laatsteader zijn die wordt onderbroken indien de trekontlasting breekt.

Neem de plaatselijke voorschriften ten aanzien van de minimumdikte van de aardleiding in acht.

Aanwijzing! Omdat in de AC-frequentieregelaar sterke capacitive stromen voorkomen, kan het voorkomen dat foutstroombeveiligingen niet goed werken.

Let opp! Voer geen spanningsweerstandstests uit op de AC-frequentieregelaar. De fabrikant heeft deze tests al uitgevoerd. Door spanningsweerstandstests uit te voeren, kan schade aan de frequentieregelaar ontstaan.

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

De frequentieregelaar moet voldoen aan de norm IEC 61000-3-12. Om daaraan te voldoen, moet het kortsluitvermogen S_{SC} minimaal $120 R_{\text{SCE}}$ zijn bij de koppeling tussen uw interne net en het openbare elektriciteitsnet. Zorg dat de frequentieregelaar en de motor worden aangesloten op een elektriciteitsnet waarvan het kortsluitvermogen minimaal $120 R_{\text{SCE}}$ is. Neem zo nodig contact op met uw elektriciteitsleverancier.

GEBRUIK VAN RCD- OF RCM-BEVEILIGING

De frequentieregelaar kan een stroom veroorzaken in de aardleiding. Voor bescherming tegen het gevaar van direct of indirect contact kunt u een beveiliging gebruiken op basis van reststroom (RCD, residual current-operated protective device), of een beveiling die de reststroom bewaakt (RCM, residual current-operated monitoring). Gebruik een type B RCD- of RCM-beveiling aan de netzijde van de frequentieregelaar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Os avisos e as indicações de cuidado fornecem informações importantes sobre como evitar ferimentos e danos ao equipamento ou ao seu sistema. Leia cuidadosamente os avisos e as indicações de cuidado e obedeça a suas instruções.



AVISO!

1. Não toque nos componentes da unidade de potência quando o conversor estiver conectado à rede elétrica. Os componentes estarão energizados quando o conversor estiver conectado à rede elétrica. Um contato com essa tensão é muito perigoso.
2. Não toque nos terminais U, V e W do motor, nos terminais do resistor de frenagem ou nos terminais CC quando o conversor estiver conectado à rede elétrica. Esses terminais estarão energizados quando o conversor estiver conectado à rede elétrica, inclusive quando o motor não estiver em operação.
3. Não toque nos terminais de controle. Eles podem apresentar uma tensão perigosa também quando o conversor estiver desconectado da rede elétrica.
4. Antes de realizar qualquer trabalho elétrico no conversor de frequência, desconecte-o da rede elétrica e certifique-se de que o motor tenha parado. Trave e marque a fonte de energia para o conversor de frequência. Certifique-se de que nenhuma fonte externa gere tensão não intencional durante o trabalho. Observe também que o lado de carga do conversor de frequência pode gerar tensão. Aguarde 5 minutos antes de abrir a porta do gabinete ou a tampa do conversor de frequência. Use um dispositivo de medição para garantir que não haja tensão. As conexões de terminal e os componentes do conversor podem permanecer energizados por 5 minutos após ele ter sido desconectado da rede elétrica e o motor ter parado.
5. Antes de conectar o conversor à rede elétrica, certifique-se de que a tampa da frente e a capa do cabo do conversor estejam fechadas. As conexões do conversor estarão energizadas quando ele estiver conectado à rede elétrica.
6. Desconecte o motor do conversor caso uma partida acidental possa ser perigosa. Quando houver uma inicialização, frenagem assistida ou reinicialização por falha, o motor será acionado imediatamente se o sinal de partida estiver ativo, a menos que o controle de pulso

da lógica de Partida/Parada tenha sido selecionado. Se os parâmetros, as aplicações ou o software forem alterados, as funções de E/S (incluindo as entradas de partida) podem ser alteradas.

7. Use luvas protetoras ao realizar operações de montagem, cabeamento ou manutenção. O inversor de frequência pode apresentar bordas afiadas cortantes.



CUIDADO!

1. Não move o conversor de frequência. Use uma instalação fixa para evitar danos ao conversor.
2. Não faça medições quando o conversor de frequência estiver conectado à rede elétrica. Isso pode causar danos ao conversor.
3. Certifique-se de que haja conexão de terra de proteção reforçada. É obrigatório, pois a corrente de toque dos conversores de frequência é superior a 3,5 mA CA (consulte a EN 61800-5-1). Consulte Aterramento e proteção de falha do terra.
4. Não use peças sobressalentes que não sejam do mesmo fabricante. O uso de outras peças sobressalentes pode causar danos ao conversor.
5. Não toque nos componentes das placas de circuito. A tensão estática pode danificar esses componentes.
6. Certifique-se de que o nível EMC do conversor de frequência seja o correto para sua rede elétrica. Consulte o Manual de Instalação. Um nível de CEM incorreto pode danificar o conversor. Se você usar o aterrramento de corte, altere o nível de CEM para C4. Consulte o Manual de Instalação. Para obter informações sobre os tipos de conversor de frequência para aterramento de corte, consulte o Manual de Instalação.
7. Evite a interferência de rádio. O conversor de frequência pode causar interferência de rádio em um ambiente doméstico.
8. Certifique-se de que o arrefecimento seja suficiente e de que não haja sobrecarga no conversor de frequência. Temperaturas elevadas por períodos prolongados ou variações

consideráveis na temperatura reduzirão a vida útil do conversor.

Indicação! Se você ativar a função de redefinição automática, o motor será acionado automaticamente depois de uma redefinição automática por falha. Consulte o Manual de Aplicação.

Indicação! Se você usar o conversor de frequência como parte de um equipamento, o fabricante do equipamento deverá fornecer um dispositivo de desconexão da rede elétrica [consulte a EN 60204-1].

ATERRAMENTO EPROTEÇÃO DE FALHA DO TERRA

Cuidado! O conversor de frequência deve ser sempre aterrado com um condutor de aterramento conectado ao terminal de aterramento identificado pelo símbolo . O não uso de um condutor de aterramento pode danificar o conversor.

A corrente de toque do conversor é superior a 3,5 mA CA. O padrão EN 61800-5-1 diz que uma ou mais destas condições para o circuito protetor devem ser verdadeiras.

A conexão deve ser fixa.

a) O condutor de aterramento de proteção deve ter uma área de seção transversal de no mínimo 10 mm² de Cu ou 16 mm² de Al.

ou

b) Deve haver uma desconexão automática da rede elétrica caso o condutor de aterramento de proteção se quebre. Consulte o manual de instalação do produto para obter as instruções de cabeamento.

ou

c) Deve haver um terminal para um segundo condutor do aterramento de proteção com a mesma área de seção transversal do primeiro condutor de aterramento de proteção.

Área de seção transversal dos condutores de fase [S] [mm ²]	Área da seção transversal mínima do condutor de aterramento de proteção em questão [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Os valores da tabela são válidos somente se o condutor do aterramento de proteção for feito do mesmo metal que os condutores de fase. Caso contrário, a área da seção transversal do condutor do aterramento de proteção deverá ser determinada de forma que ela produza uma

condutância equivalente à que resulta da aplicação desta tabela.

A área da seção transversal de cada condutor de aterramento de proteção que não seja parte do cabo da rede elétrica ou do gabinete do cabo deve ser de, no mínimo:

- 2,5 mm² se houver uma proteção mecânica, e
- 4 mm² se não houver uma proteção mecânica. Se você possuir equipamentos conectados por cabo, certifique-se de que o condutor do aterramento de proteção no cabo seja o último condutor a ser interrompido, caso o mecanismo de alívio de tensão se quebre.

Obedeça aos regulamentos locais sobre o tamanho mínimo do condutor do aterramento de proteção.

Indicação! Como existem correntes capacitivas altas no conversor de frequência, é possível que os interruptores de proteção contra falha de corrente não funcionem adequadamente.

Cuidado! Não faça testes de resistência de tensão no conversor de frequência. O fabricante já fez os testes. Efetuar testes de resistência de tensão pode danificar o conversor.

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

O conversor deve obedecer ao padrão IEC 61000-3-12. Para obedecê-lo, a potência de curto-circuito S_{CC} deve ser de, no mínimo, 120 R_{SCE} no ponto de interface entre sua rede elétrica e a rede elétrica pública. Certifique-se de conectar o conversor e o motor à rede elétrica com uma potência de curto-circuito S_{CC} que seja de, no mínimo, 120 R_{SCE}. Se necessário, entre em contato com o operador da sua rede elétrica.

USO DE UM DISPOSITIVO RCD OU RCM

O conversor pode causar uma corrente no condutor de aterramento de proteção. Você pode usar um dispositivo de proteção operado a corrente residual (RCD), ou um dispositivo de monitoramento operado a corrente residual (RCM) para oferecer proteção contra um contato direto ou indireto. Use um dispositivo RCM ou RCD tipo B no lado da rede elétrica do conversor.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Varovania a výstrahy poskytujú dôležité informácie o spôsoboch, ako zabrániť zraneniu osôb a poškodeniu zariadenia alebo systému. Pozorne si prečítajte varovania a výstrahy a dodržiavajte pokyny, ktoré sú v nich uvedené.



VAROVANIE!

- Nedotýkajte sa súčasťí výkonového modulu, keď je menič pripojený k elektrickej sieti. Keď je menič pripojený k elektrickej sieti, súčasti sú pod napäťom. Kontakt s týmto napäťom je veľmi nebezpečný.
- Nedotýkajte sa svoriek U, V, W motora, svoriek brzdného rezistora ani svoriek DC, keď je menič pripojený k elektrickej sieti. Keď je menič pripojený k elektrickej sieti, tieto svorky sú pod napäťom, a to aj v prípade, keď motor nepracuje.
- Nedotýkajte sa riadiacich svoriek. Môžu byť pod nebezpečným napäťom, aj keď je menič odpojený od elektrickej siete.
- Pred prácou na elektrickej inštalácii meniča odpojte menič od elektrickej siete a skontrolujte, či sa motor zastavil. Zablokuje a označte napájací zdroj meniča. Uistite sa, že žiadny externý zdroj negeneruje počas práce neželané napätie. Upozorňujeme vás, že záťažová strana frekvenčného meniča môže generovať napätie. Pred otvorením dverí rozvádzaca alebo krytu frekvenčného meniča počkajte päť minút. Pomerou meracieho prístroja skontrolujte napätie. Pripojovacie svorky a súčasti meniča môžu byť po odpojení od elektrickej siete a zastavení motora päť minút pod napäťom.
- Pred pripojením meniča k elektrickej sieti skontrolujte, či sú predný kryt a kryt kábla meniča zatvorené. Keď je frekvenčný menič pripojený k elektrickej sieti, jeho pripojenia sú pod napäťom.
- Ak by náhodné spustenie mohlo byť nebezpečné, odpojte motor od meniča. Pri prvom zapnutí, prerušení napájania alebo resetovaní poruchy sa motor ihneď spustí, ak je aktívny signál štartu. To sa nestane, ak je vybraté impulzové riadenie logiky Start/stop. Ak sa zmenia parametre, aplikácie alebo softvér, môžu sa zmeniť funkcie I/O (vrátane štartovacích vstupov).

- Pri montovaní, vedení kálov alebo údržbe nosťe ochranné rukavice. Frekvenčné meniče môžu mať ostré hrany, na ktorých sa môžete poraziať.



VÝSTRAHA!

- Frekvenčný menič nepremiestňujte. Používajte pevnú inštaláciu, aby sa predišlo poškodeniu meniča.
- Keď je frekvenčný menič pripojený k elektrickej sieti, nevykonávajte žiadne merania. Mohlo by to viesť k poškodeniu meniča.
- Skontrolujte, či sa používa zosilnené ochranné uzemnenie. Toto uzemnenie je povinné, pretože zvodový prúd frekvenčných meničov je väčší ako 3,5 mA striedavého prúdu (pozrite si normu EN 61800-5-1). Pozrite si Uzemnenie a ochrana pred poruchou uzemnenia.
- Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nepochádzajú od výrobcu. Použite iných náhradných dielov môže viesť k poškodeniu meniča.
- Nedotýkajte sa súčiastok na doskách plošných spojov. Statické napätie môže tieto komponenty poškodiť.
- Úroveň elektromagnetickej kompatibility (EMC) frekvenčného meniča musí zodpovedať vašej elektrickej sieti. Pozrite si inštalačný manuál. Nesprávna úroveň EMC môže viesť k poškodeniu meniča. Ak využívate uzemnenie fázy, zmenťte úroveň EMC na hodnotu C4 podľa pokynov v inštalačnom manuáli. Informácie o povolených typoch frekvenčných meničov na uzemnenie fázy nájdete v inštalačnom manuáli.
- Predchádzajte rádiovému rušeniu. Frekvenčný menič môže v domácom prostredí spôsobať rádiové rušenie.
- Presvedčte sa, či je chladenie dostatočné a či menič nie je preťažený. Nepretržitá vysoká teplosita alebo veľké zmeny teploty skracujú životnosť meniča viac ako zvyčajne.

Poznamka! Ak je aktivovaná funkcia automatického resetovania, motor sa spustí automaticky po automatickom resetovaní poruchy. Pozrite si Aplikačný manuál.

Poznamka! Ak používate frekvenčný menič ako súčasť stroja, výrobca stroja musí dodáť zariadenie na odpojenie od elektrickej siete (pozrite si normu EN 60204-1).

UZEMNENIE A OCHRANA PRED PORUCHOU UZEMNENIA

Vystraha! Frekvenčný menič musí byť vždy uzemnený prostredníctvom uzemňovacieho vodiča pripojeného k uzemňovacej svorke označenej symbolom . Ak sa uzemňovací vodič nepoužije, menič sa môže poškodiť.

Zvodový prúd meniča je väčší ako 3,5 mA striedavého prúdu. Podľa normy EN 61800-5-1 musí byť splnená najmenej jedna z nasledujúcich podmienok týkajúca sa ochranného obvodu.

Pripojenie musí byť pevné.

- a) Ochranný uzemňovací vodič musí mať prierez najmenej 10 mm^2 Cu alebo 16 mm^2 Al. alebo
- b) Musí sa používať automatické odpojenie od elektrickej siete v prípade prerušenia ochranného uzemňovacieho vodiča. Pokyny na montáž káblu nájdete v inštalačnom manuáli výrobku.
- c) K dispozícii musí byť svorka pre druhý ochranný uzemňovací vodič rovnakého prierezu, ako má prvý ochranný uzemňovací vodič.

Cross-sectional Prierez fázových vodičov [S] [mm^2]	Minimálny prierez príslušných ochranných uzemňovacích vodičov [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

Hodnoty uvedené v tabuľke sú platné iba v prípade, keď je ochranný uzemňovací vodič vyrobený z rovnakého kovu ako fázové vodiče. Ak nie je, prierez ochranného uzemňovacieho vodiča sa musí určiť tak, aby vodivosť zodpovedala hodnotám, ktoré vyplývajú z aplikácie tejto tabuľky.

Prierez každého ochranného uzemňovacieho vodiča, ktorý nie je súčasťou sieťového kábla ani opletenia kábla, musí byť najmenej:

- $2,5 \text{ mm}^2$, ak sa používa mechanická ochrana, a
- 4 mm^2 , ak sa nepoužíva mechanická ochrana. V prípade zariadenia pripojeného káblom musí byť ochranný uzemňovací vodič v káble posledným vodičom, ktorý sa má prerušiť, ak zlyhá uchycovací mechanizmus.

Dodržiavajte miestne predpisy o minimálnom priereze ochranného uzemňovacieho vodiča.

Poznamka! Vo frekvenčnom meniči existujú vysoké kapacitné prúdy, preto je možné, že pokazené prúdové chrániče nebudú správne fungovať.

Vystraha! Na frekvenčnom meniči nevykonávajte žiadne napäťové skúšky. Výrobca už tieto skúšky vykonal. Pri napäťových skúškach sa menič môže poškodiť.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Menič musí spĺňať normu IEC 61000-3-12. Ak má menič túto normu spĺňať, skratový výkon S_{SC} na rozhraní vašej elektrickej siete a verejnej elektrickej siete musí byť minimálne 120 R_{SCE} . Menič a motor sa musia k elektrickej sieti pripojiť so skratovým výkonom S_{SC} , ktorý je minimálne 120 R_{SCE} . V prípade potreby sa obráťte na správcu elektrickej siete.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA RCD ALEBO RCM

Menič môže spôsobiť vznik prúdu v ochrannom uzemňovacom vodiči. Na zabezpečenie ochrany pred priamym alebo nepriamym dotykom môžete použiť ochranné zariadenie ovládané zvyškovým prúdom (residual current-operated protective device – RCD) alebo monitorovacie zariadenie ovládané zvyškovým prúdom (residual current-operated monitoring – RCM). Zariadenie typu B RCD alebo RCM použite na vstupnej strane meniča.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Varování a upozornění poskytují důležité informace o tom, jak předcházet úrazům a zamezit škodám na zařízeních, která jsou součástí vašeho systému. Varování a upozornění si pečlivě přečtěte a říďte se pokyny, které jsou v nich obsaženy.



VAROVÁNÍ!

1. Je-li měnič připojen k elektrické síti, nedotýkejte se součástí výkonové jednotky. V době, kdy je měnič připojen k síti, jsou tyto součásti pod napětím. Zasažení tímto napětím je velmi nebezpečné.
2. Je-li měnič připojen k elektrické síti, nedotýkejte se svorek U, V, W motoru, svorek brzdného rezistoru nebo stejnosměrných svorek. V době, kdy je měnič připojen k síti, jsou tyto svorky pod napětím, a to i tehdy, jestliže motor není v činnosti.
3. Nedotýkejte se řídicích svorek. Nebezpečné napětí na nich může být i tehdy, je-li měnič odpojen od sítě.
4. Chcete-li provádět práce na frekvenčním měniči, odpojte jej od sítě a ujistěte se, že se motor zastavil. Odpojte napájecí zdroj frekvenčního měniče a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Ujistěte se, že žádný externí zdroj negeneruje během vaší práce nezádoucí napětí. Upozorňujeme, že napětí může generovat také zátěžová strana frekvenčního měniče. Počkejte 5 minut, než otevřete dveře skříně nebo kryt frekvenčního měniče. Použijte měřící zařízení k tomu, abyste se ujistili, že žádná součást není pod napětím. Připojovací svorky a další součásti měniče mohou být pod napětím po dobu 5 minut od odpojení měniče od sítě a zastavení motoru.
5. Před připojením měniče k síti se ujistěte, že jsou přední kryt a kryt kabelů měniče zavřené. V době, kdy je frekvenční měnič připojen k síti, jsou jeho připojovací svorky pod napětím.
6. Hrozí-li nebezpečí náhodného spuštění, odpojte motor od měniče. Při prvním zapnutí, brzdění s odebráním výkonu nebo resetování chyby se motor okamžitě spustí, pokud je aktivní spouštěcí signál startu. K tomu však nedojde, je-li vybráno pulzní řízení logiky Start/Stop. Pokud se změní parametry, aplikace nebo software, mohou se změnit i I/O funkce (včetně spouštěcích vstupů).

7. Při provádění úkonů souvisejících s montáží, připojováním kabelů nebo údržbou používejte ochranné rukavice. Ve frekvenčním měniči se mohou nacházet ostré hrany, které mohou způsobit pořezání.



VÝSTRAHA!

1. Frekvenční měnič nepřemísťujte. Použijte instalaci s pevným připojením, abyste zabránili poškození měniče.
2. Je-li frekvenční měnič připojen k elektrické síti, neprovádějte měření. Tento postup může způsobit poškození měniče.
3. Ujistěte se, že existuje připojení k zesílenému ochrannému uzemnění. Toto uzemnění je povinné, protože svodový proud frekvenčních měničů je větší než 3,5 mA stř. (viz EN 61800-5-1). Viz Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění.
4. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou dodány výrobcem. Používání jiných náhradních dílů může způsobit poškození měniče.
5. Nedotýkejte se součástek na obvodových deskách. Tyto součásti mohou být poškozeny statickým napětím.
6. Ujistěte se, že úroveň elektromagnetické kompatibility frekvenčního měniče je vhodná pro vaši elektrickou síť. Viz příručka k instalaci měniče. Nesprávná úroveň EMC může způsobit poškození měniče. Pokud používáte uzemnění fáze, změňte úroveň EMC na C4, viz instalacní manuál. Informace o povolených typech frekvenčního měniče pro uzemnění fáze najdete v instalacním manuálu.
7. Zabraňte vysokofrekvenčnímu rušení. Frekvenční měnič může způsobovat vysokofrekvenční rušení spotřebičů používaných v domácnostech.
8. Ujistěte se, že chlazení je dostatečně účinné a že měnič není nijak přetěžován. Trvale vysoká teplota nebo velké změny teploty zkrátí životnost měniče oproti její obvyklé hodnotě.

Poznamka! J Pokud aktivujete funkci automatického resetování, motor se bude automaticky spouštět po automatickém resetování poruchy. Viz Aplikační manuál.

Poznamka! Používáte-li frekvenční měnič jako součást určitého stroje, musí výrobce tohoto stroje dodat zařízení umožňující odpojování od sítě (viz EN 60204-1).

UZEMNĚNÍ A OCHRANA PŘED PORUCHOU UZEMNĚNÍ

Vystraha! Frekvenční měnič musí být vždy uzemněn pomocí uzemňovacího vodiče připojeného k uzemňovací svorce, která je označena symbolem \ominus . Není-li použit uzemňovací vodič, může dojít k poškození měniče.

Svodový proud měniče je větší než 3,5 mA (stř.). Norma EN 61800-5-1 stanoví, že musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek týkajících se ochranného obvodu.

Připojení musí být pevné.

a) Ochranný uzemňovací vodič musí mít průřezovou plochu o velikosti minimálně 10 mm²
Cu nebo 16 mm² Al.

nebo

b) V případě přerušení uzemňovacího vodiče musí být použito zařízení pro automatické odpojování od sítě. Pokyny týkající se kabelů naleznete v instalacičním manuálu.

nebo

c) Pro druhý ochranný uzemňovací vodič musí být použita svorka stejného průřezu, jako má první ochranný uzemňovací vodič.

Průřezová plocha fázových vodičů (S) [mm ²]	Minimální průřezová plocha příslušného ochranného uzemňovacího vodiče [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Hodnoty uvedené v tabulce jsou platné v případě, že je ochranný uzemňovací vodič vyroben ze stejného kovu jako fázové vodiče. Není-li tomu tak, musí být průřez ochranného uzemňovacího vodiče určen tak, aby vodivost odpovídala hodnotám, které vyplývají z aplikace této tabulky.

Průřezová plocha každého ochranného uzemňovacího vodiče, který není součástí síťového kabelu nebo jeho opletení, musí činit minimálně:

- 2,5 mm², je-li použita mechanická ochrana, a
- 4 mm², není-li použita mechanická ochrana.

Používáte-li zařízení připojená kabelem, zajistěte, aby ochranný uzemňovací vodič kabelu byl v případě selhání uchycovacího mechanismu průchodky posledním přerušeným vodičem.

Říďte se místními nařízeními týkajícími se minimální velikosti ochranného uzemňovacího vodiče.

Poznamka! Protože ve frekvenčním měniči existují vysoké kapacitní proudy, je možné, že prourové chrániče nebudou fungovat správně.

Vystraha! Na frekvenčním měniči neprovádějte zkoušky odolnosti proti napětí. Tyto zkoušky již provedl výrobce. Provádění zkoušek odolnosti proti napětí může způsobit poškození měniče.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Měnič musí vyhovovat normě IEC 61000-3-12. Aby byla zajištěna shoda s touto normou, musí zkratový výkon S_{SC} v propojovacím bodě mezi vaší sítí a veřejnou sítí činit minimálně 120 R_{SCE}. Při připojování měniče a motoru k sítí se ujistěte, že zkratový výkon S_{SC} činí minimálně 120 R_{SCE}. V případě potřeby se obraťte na příslušného provozovatele sítě.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ RCD NEBO RCM

Provoz měniče může způsobovat vznik proudu v ochranném uzemňovacím vodiči. K zajištění ochrany proti přímému nebo nepřímému kontaktu můžete použít ochranné zařízení ovládané zbytkovým proudem (RCD) nebo sledovací zařízení ovládané zbytkovým proudem (RCM). Na síťové straně měniče použijte zařízení RCD nebo RCM typu B.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В предупреждениях и предостережениях содержится важная информация относительно способов предотвращения повреждений оборудования или системы. Внимательно ознакомьтесь с предостережениями и предупреждениями и соблюдайте соответствующие инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Когда привод подключен к сети электроснабжения, запрещается прикасаться к компонентам блока питания. На подключенном к сети приводе эти компоненты находятся под напряжением. Это напряжение может быть очень опасным для человека.
2. Не прикасайтесь к клеммам двигателя U, V, W, а также к клеммам тормозного резистора и клеммам, на которые выводится напряжение постоянного тока, если привод подключен к сети электроснабжения. Если привод подключен к сети, эти клеммы находятся под напряжением, даже если двигатель не работает.
3. Не прикасайтесь к клеммам управления привода. На них может присутствовать опасное напряжение, даже если привод отключен от сети электроснабжения.
4. Прежде чем начинать электротехнические работы на приводе, отключите его от сети электроснабжения и убедитесь в том, что двигатель остановился. Закройте доступ к источнику питания и повесьте соответствующую табличку. Убедитесь в отсутствии внешних источников питания, которые могут неожиданно подать напряжение во время работы. Помните, что на стороне нагрузки привода также может генерироваться напряжение. Подождите 5 минут, прежде чем открывать дверцу шкафа или крышку преобразователя частоты. С помощью измерительного прибора убедитесь в отсутствии напряжения. Клеммы и компоненты привода могут оставаться под напряжением в течение 5 минут после отключения от сети электроснабжения и остановки двигателя.
5. Перед подключением привода к сети электроснабжения убедитесь в том, что передняя крышка и крышка кабельного отсека привода закрыты. Если привод подключен к сети, на клеммах привода переменного тока будет присутствовать напряжение.
6. Если непреднамеренный запуск двигателя может повлечь за собой риски, отключите двигатель от привода. При включении питания, а также при сбросе тормоза или отказа двигатель будет немедленно запускаться, если включен сигнал пуска, при условии что импульсное управление не было выбрано

для логики пуска/останова. При внесении изменений в параметры, приложения или программное обеспечение могут также измениться функции входов/выходов (включая пусковые входы).

7. Для монтажа, прокладки кабелей или техобслуживания рекомендуется надевать защитные перчатки, так как об острые края корпуса можно порезаться.



ОСТОРОЖНО!

1. Не перемещайте привод переменного тока. Во избежание повреждения привода он должен быть зафиксирован стационарно.
2. Не производите измерения, когда привод переменного тока подключен к сети электроснабжения. Это может привести к повреждению привода.
3. Убедитесь в наличии усиленного защитного заземления. Такое заземление является обязательным, поскольку ток прикосновения приводов переменного тока превышает 3,5 mA переменного тока (см. EN 61800-5-1). См. Заземление и защита от замыкания на землю.
4. Используйте только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей может привести к повреждению привода.
5. Не прикасайтесь к компонентам на печатных платах. Статическое напряжение может привести к повреждению этих компонентов.
6. Убедитесь в том, что уровень электромагнитных помех привода переменного тока соответствует параметрам используемой сети электроснабжения. См. руководство по монтажу. Несоответствующий уровень электромагнитных помех может привести к повреждению привода. Если используется заземление фазы, измените уровень электромагнитных помех на C4 (см. руководство по монтажу). Дополнительные сведения о допустимых типах приводов для выполнения заземления фазы см. в руководстве по монтажу.
7. Избегайте радиопомех. В бытовой среде привод переменного тока может вызывать радиопомехи.

8. Убедитесь, что привод не перегружен и его охлаждение обеспечивается в достаточной степени. Продолжительное воздействие высоких температур, а также резкие перепады температур могут сократить срок службы привода.

Примечание! Двигатель автоматически запускается после автоматического сброса отказа, если включена функция автоматического сброса. См. руководство по применению.

Примечание! Если привод переменного тока используется в качестве составной электроустановки, то изготовитель установки должен снабдить ее выключателем сетевого питания (см. EN 60204-1).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ

Осторожно! Привод переменного тока должен быть обязательно заземлен с помощью провода заземления, подключенного к клемме заземления, обозначенной символом . Отсутствие провода заземления может привести к повреждению привода.

Ток прикосновения приводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. В соответствии с требованиями стандарта EN 61800-5-1 цепь защиты должна удовлетворять по меньшей мере одному из следующих условий:

должно использоваться фиксированное подключение;

а) провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм² (médный) или 16 мм² (алюминиевый);

ИЛИ

б) должно быть предусмотрено автоматическое отключение сетевого питания при нарушении целостности провода защитного заземления. Инструкции по прокладке кабелей см. в руководстве по монтажу для данного изделия.

ИЛИ

с) должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.

Площадь поперечного сечения фазных проводов (S) [мм ²]	Минимальная площадь поперечного сечения соответствующего провода защитного заземления [мм ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Приведенные в таблице значения действительны только в том случае, если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода. В противном случае площадь поперечного сечения провода защитного заземления определяется таким образом, чтобы его проводимость была равна проводимости, полученной путем применения этой таблицы.

Площадь поперечного сечения каждого провода защитного заземления, не входящего в состав кабеля электросети или оболочки кабеля, ни при каких обстоятельствах не может быть меньше

- 2,5 мм² при наличии механической защиты и
- 4 мм² при отсутствии механической защиты. Если оборудование подключается через шнур, необходимо обеспечить выполнение следующего условия: в случае сбоя механизма компенсации натяжения провод защитного заземления должен обрываться последним из проводов шнура.

Всегда необходимо соблюдать местные нормативы, касающиеся минимального сечения провода защитного заземления.

Примечание! Из-за больших емкостных токов в приводе переменного тока выключатели для защиты от тока замыкания на землю могут работать неправильно.

Осторожно! Запрещено проводить испытания привода на электрическую прочность по напряжению. Эти испытания уже были проведены изготавителем. Выполнение испытаний на электрическую прочность может привести к повреждению привода.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Привод должен соответствовать требованиям стандарта IEC 61000-3-12. В этой связи мощность короткого замыкания S_{SC} должна составлять не менее 120 R_{SCE} в точке соединения пользовательской сети электроснабжения с сетью общего пользования. Убедитесь в том, что привод и двигатель подключены к сети электроснабжения с мощностью короткого замыкания S_{SC} не менее 120 R_{SCE}. При необходимости обратитесь за консультацией к оператору сети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА RCD ИЛИ RCM

При работе привода в проводе защитного заземления могут возникать токи. Для защиты от прямого или непрямого контакта можно использовать устройство защитного отключения (RCD) или устройство контроля дифференциального тока (RCM). Используйте устройство RCD или RCM типа B со стороны подключения привода к сети электроснабжения.

Zawierają one ważne informacje o tym, jak unikać obrażeń ciała i uszkodzeń sprzętu. Należy je uważnie przeczytać i ściśle stosować się do podanych zaleceń.



OSTRZEŻENIE!

1. Nie należy dotykać elementów modułu mocy, gdy napęd (przemiennik częstotliwości) jest podłączony do sieci zasilającej. Elementy znajdują się wtedy pod napięciem, z którym kontakt jest bardzo niebezpieczny.
2. Nie należy dotykać zacisków U, V i W silnika, zacisków rezystora hamowania ani zacisków DC, gdy napęd jest podłączony do zasilania. Zaciski znajdują się wtedy pod napięciem, nawet przy wyłączonym silniku.
3. Nie należy dotykać zacisków sterowania. Może na nich występować niebezpieczne napięcie, nawet jeśli napęd jest odłączony od zasilania.
4. Przed wykonaniem jakichkolwiek elektrycznych operacji na napędzie należy odłączyć napęd od zasilania i zatrzymać silnik. Zablokuj i oznacz źródło zasilania napędu. Upewnij się, że żadne zewnętrzne źródło nie generuje niezamierzonego napięcia podczas pracy. Pamiętaj, że także strona ładowania napędu może generować napięcie. Trzeba odczekać 5 minut i dopiero wtedy otworzyć drzwie szafki napędu prądu przemiennego lub zdjąć jego osłonę. Za pomocą urządzenia pomiarowego należy się upewnić, że nie ma żadnego napięcia. Połączenia zaciskowe i elementy napędu mogą pozostać pod napięciem jeszcze przez 5 minut po odłączeniu od sieci elektrycznej i zatrzymaniu silnika.
5. Przed podłączeniem napędu do zasilania sieciowego należy się upewnić, że osłona przednia i osłona kabli napędu są zamknięte. Podłączenie napędu do zasilania sprawia, że na jego złączach pojawią się napięcie.
6. Jeśli nieprzewidywalny rozruch silnika może się wiązać z niebezpieczeństwem, należy odłączyć od niego napęd. Gdy zaistnieje aktywny sygnał startu, włączenie zasilania, awaria zasilania lub skasowanie usterki spowoduje automatyczne uruchomienie silnika, chyba że wybrano sterowanie impulsami dla logiki sygnału Start/Stop. W przypadku zmiany parametrów, aplikacji lub oprogramowania może się zmienić funkcjonalność we/wy (w tym sygnały wejściowe rozruchu).

7. Montaż kabli i innych elementów oraz prace konserwacyjne powinny być wykonywane w rękawicach ochronnych. Ostre krawędzie przemiennika częstotliwości mogą być przyczyną skaleczenia.



UWAGA!

1. Przemiennika częstotliwości nie należy przesuwać. Powinien on być zamontowany na stałe, co zapobiegnie jego uszkodzeniu.
2. Nie wolno dokonywać żadnych pomiarów, gdy przemiennik częstotliwości jest podłączony do sieci zasilającej. Może to spowodować jego uszkodzenie.
3. Należy zapewnić wzmocnione uziemienie ochronne. Jest ono obowiązkowe, ponieważ prąd upływu doziemnego przekracza 3,5 mA (zobacz norma EN 61800-5-1). Patrz: Uziemienie oraz zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych.
4. Nie należy stosować części zamiennej niepochodzących od producenta. Może to spowodować uszkodzenie napędu.
5. Nie należy dotykać komponentów na płytach drukowanych. Wyładowania elektrostatyczne mogą je uszkodzić.
6. Należy dopilnować, aby poziom emisji elektromagnetycznej przemiennika częstotliwości był właściwy dla sieci elektrycznej. Patrz Instrukcja instalacji. Niewłaściwy poziom może spowodować uszkodzenie napędu. Jeśli korzystasz z uziemienia kątowego, zmień poziom emisji elektromagnetycznej na C4, patrz Instrukcja instalacji. Informacje dotyczące dozwolonych typów napędu do uziemienia kątowego znajdują się w Instrukcji instalacji.
7. Uwaga na zakłócenia radiowe. Przemienik częstotliwości eksplotowany w domu może emitować fale radiowe zakłócające pracę innych urządzeń.
8. Upewnij się, że chłodzenie napędu jest wystarczające oraz że napęd nie jest przeciążony. Nieustannie wysoka temperatura oraz duże skoki temperatury skracają standardową żywotność napędu.

Wskazówka! Jeśli uaktywniono funkcję automatycznego wznowienia pracy, silnik jest automatycznie uruchamiany po automatycznym skasowaniu usterki. Patrz instrukcja aplikacji.

Wskazówka! W przypadku gdy przemiennik częstotliwości stanowi część wyposażenia maszyny, jej producent musi zapewnić urządzenie odłączające zasilanie (zobacz norma EN 60204-1).

UZIEMIENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI ZWARC DOZIEMNYCH

Uwaga! Przemienik częstotliwości musi być zawsze uziemiony przewodem uziemiającym dołączonym do zacisku uziemiającego oznaczanego symbolem . Brak przewodu uziemiającego może spowodować uszkodzenie napędu. Prąd upływu doziemnego napędu przekracza 3,5 mA (prądu przemiennego). Norma EN 61800-5-1 stanowi, że obwód bezpieczeństwa musi spełniać co najmniej 1 z warunków wymienionych poniżej.

Połączenie musi mieć charakter staty.

a) Przekrój poprzeczny przewodu uziemienia ochronnego musi wynosić co najmniej 10 mm² (przewód miedziany) lub 16 mm² (przewód aluminiowy);

lub

b) W razie przerwania przewodu uziemienia ochronnego musi następować automatyczne odłączanie od sieci zasilającej. Instrukcje dotyczące okablowania można znaleźć w Instrukcji instalacji dołączonej do produktu;

lub

c) Musi istnieć dodatkowe złącze na drugi przewód uziemienia ochronnego o takim samym polu przekroju poprzecznego jak pierwszy przewód.

Pole przekroju poprzecznego przewodów fazowych [S] [mm ²]	Minimalne pole przekroju poprzecznego przewodu uziemienia ochronnego [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

Wartości w tabeli obowiązują wyłącznie wówczas, gdy przewód uziemienia ochronnego jest wykonany z takiego samego metalu jak przewody fazowe. Jeżeli tak nie jest, pole przekroju poprzecznego przewodu uziemienia ochronnego powinno zostać określone w sposób zapewniający przewodność równoważną zastosowaniu

tej tabeli.

Powierzchnia przekroju każdego przewodu uziemienia ochronnego, który nie stanowi części kabla zasilającego lub osłony kabla, nie może być mniejsza niż:

- 2,5 mm², jeśli zapewniono ochronę mechaniczną, lub
- 4 mm² w razie braku ochrony mechanicznej. W przypadku urządzeń podłączonych za pomocą kabli elektrycznych należy wykonać taką konfigurację, aby w razie awarii mechanizmu odciążającego naprężenia kabla przewód uziemienia ochronnego w kablu był przerwany jako ostatni.

Obey the local regulations on the minimum size Należy zawsze przestrzegać lokalnych regulacji dotyczących minimalnego rozmiaru przewodu uziemienia ochronnego.

Wskazówka! Z powodu dużych prądów pojemościowych występujących w przemiennikach częstotliwości wyłączniki różnicowoprądowe mogą nie zadziałać prawidłowo.

Uwaga! Nie wolno testować odporności przemiennika częstotliwości na przebiecie. Producent już wykonał niezbędne badania. Samodzielne testy mogą spowodować uszkodzenie napędu.

ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

Napęd musi spełniać wymagania normy IEC 61000-3-12. W tym celu moc zwarcia S_{SC} musi wynosić co najmniej 120 R_{SCE} w punkcie przyłączenia lokalnej sieci zasilającej do publicznej sieci zasilającej. Należy bezwzględnie dopilnować, aby napęd i silnik zostały podłączone do sieci elektrycznej o mocy zwarcia S_{SC} równej co najmniej 120 R_{SCE}. W razie potrzeby należy się skonsultować z dostawcą prądu.

STOSOWANIE URZĄDZENIA RCD LUB RCM

Napęd może wywoływać przepływy prądu w przewodzie uziemienia ochronnego. Aby zabezpieczyć użytkowników w razie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu, można zamontować urządzenie ochronne inicjowane prądem resztkowym (RCD) lub urządzenie monitorujące inicjowane prądem resztkowym (RCM). Urządzenie RCD lub RCM typu B należy zamontować po stronie sieci zasilającej.

这些警告和注意事项提供有关如何防止人身伤害和设备或系统损坏的重要信息。请仔细阅读这些警告和注意事项并遵守其中的说明。



警告！

- 在将变频器连接到电源后，切勿触摸供电装置的组件。在将变频器连接到电源后，这些组件带电。接触此电压非常危险。
- 在将变频器连接到电源后，切勿触摸电机端子 U, V, W, 制动电阻器端子或直流端子。在将变频器连接到电源后，这些端子带电，电机未运行的情况下也是如此。
- 请勿触摸控制端子。即使断开变频器的电源，它们也可能存在危险电压。
- 在对变频器执行电气工作之前，请先断开变频器的电源并确保电机已停止运行。锁定变频器电源并挂上标牌。确保工作期间不会有外部电源产生意外电压。另请注意，变频器的负载侧也可能产生电压。等待 5 分钟，然后打开交流变频器的柜门或盖板。使用测量设备确保不存在电压。在断开变频器的电源并且电机已停止运转后，变频器的端子连接和组件会带电 5 分钟。
- 在将变频器连接到电源之前，请确保关闭变频器的前盖和电缆盖。在将交流变频器连接到电源后，变频器的连接带电。
- 如果意外启动可能导致危险，请断开电机与变频器的连接。在开机、断电或故障重置后，如果启动信号处于活动状态，电机会立即启动，除非已经为启动/停止逻辑选择了脉冲控制。如果参数、应用程序或软件发生变化，I/O 功能（包括启动输入）可能会发生变化。
- 执行安装、布线或维护操作时请佩戴防护手套。交流变频器可能具锋利的边缘，可能造成割伤。



小心！

- 不要移动交流变频器。使用固定式安装可防止损坏变频器。
 - 请勿在交流变频器连接到电源的情况下进行测量。这会导致变频器损坏。
 - 确保使用加强的保护接地连接。这是强制要求，因为交流变频器的接触电流高于 3.5mA（交流）（请参阅 EN 61800-5-1）。请参见章节 2.4 接地和接地故障保护。
 - 请勿使用非由制造商提供的备件。使用其他备件可能会导致变频器损坏。
 - 不要触摸电路板上的组件。静电电压可能会导致这些组件损坏。
 - 确保交流变频器的 EMC 级别适合您的电源。参见安装手册。不正确的 EMC 级别会导致变频器损坏。如果使用转角接地，请将 EMC 级别改为 C4（参见安装手册）。有关准许用于转角接地的变频器类型的信息，请参阅安装手册。
 - 防止无线电干扰。交流变频器可能在家庭环境中导致无线电干扰。
 - 确保充分冷却且变频器没有超负荷。持续高温或温度变化巨大会缩短变频器的正常使用寿命。
- 注意！** 如果激活了自动重置功能，则在自动故障重置之后，电机会立即启动。请参见应用手册。
- 注意！** 如果将交流变频器用作机器的一部分，则机器制造商必须提供电源断开设备（请参阅 EN 60204-1）。



接地和接地故障保护

小心! 交流变频器必须始终通过与接地端子相连的接地导线进行接地, 接地端子的标识符号为 GND 。不使用接地导线会导致变频器损坏。

变频器的接触电流大于 3.5 mA (交流)。标准 EN 61800-5-1 规定, 必须满足下列 1 项或多项保护电路条件。

必须采用固定连接。

- a) 护接地导线的横截面积必须至少为 10 mm² (铜线) 或 16 mm² (铝线)。

或者

- b) 保护接地导线断裂时必须自动断开电源。请参见章节 5 电源布线。

或者

- c) 必须提供用于第二个保护接地导线的端子, 该导体的横截面积与第一个保护接地导线相同。

相导体的横截面积 (S) [mm ²]	所述保护接地导线的最小 横截面积 [mm ²]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

仅当保护接地导线的制造材料与相导体相同时, 表格中的值才有效。如果不是这种情况, 则保护接地导线横截面积的确定方式为: 其所产生的导电率必须与应用此表所产生的导电率相等。

不构成电源电缆或电缆防护一部分的每个保护接地导线的横截面积均不得小于:

- 2.5 mm² (如果有机械保护),
- 4 mm² (如果没有机械保护)。如果有电线连接的设备, 那么在应变释放机构断裂时, 请确保电线中的保护接地导线是最后中断的导体。

请遵守有关保护接地导线最小尺寸的本地法规。

注意! 由于在交流变频器中存在高电容电流, 故障电流保护开关可能无法正常工作。

小心! 不要对交流变频器执行任何耐电压测试。

制造商已经进行了这些测试。执行耐电压测试会导致变频器损坏。

电磁兼容性 (EMC)

变频器必须符合标准 IEC 61000-3-12。为了符合标准, 电源和公共电网之间交接点处的短路功率 S_{SC} 必须至少为 $120 \text{ } R_{SCE}$ 。在将变频器和电机连接到电源时, 确保短路功率 S_{SC} 至少为 $120 \text{ } R_{SCE}$ 。如有必要, 请与您的电源操作人员联系。

用 RCD 或 RCM 设备

变频器可能会导致保护接地导线中产生电流。可以使用剩余电流动作保护设备 (RCD) 或剩余电流动作监控设备 (RCM) 提供防直接或间接接触保护。在变频器的电源侧使用 B 型 RCD 或 RCM 设备。

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Avertizările și atenționările oferă informații importante privind modurile de prevenire a rănirilor și a deteriorărilor echipamentelor sau sistemului. Citiți cu atenție atenționările și avertizările și respectați-le instrucțiunile.



AVERTIZARE!

1. Nu atingeți componentele unității de alimentare atunci când unitatea de acționare este conectată la rețea. Componentele se află sub tensiune atunci când unitatea de acționare este conectată la rețea. Contactul cu această tensiune este foarte periculos.
2. Nu atingeți bornele U, V, W ale motorului, bornele rezistorului de frânare și nici bornele CC atunci când unitatea de acționare este conectată la rețea. Aceste borne se află sub tensiune atunci când unitatea de acționare este conectată la rețea, chiar și atunci când motorul nu funcționează.
3. Nu atingeți bornele de comandă. Acestea pot prezenta o tensiune periculoasă chiar și atunci când unitatea de acționare este deconectată de la rețea.
4. Înainte de a executa lucrări electrice asupra unității de acționare, deconectați-o de la alimentare și asigurați-vă că motorul este oprit. Blocați și marcați sursa de alimentare a unității de acționare. Asigurați-vă că nicio sursă externă nu generează tensiuni neintenționate asupra lucrării. Rețineți, de asemenea, că partea cu sarcină a unității de acționare poate genera tensiune. Așteptați 5 minute înainte de a deschide ușa cabinetului sau capacul unității de acționare c.a. Utilizați un dispozitiv de măsură pentru a vă asigura că nu există tensiune. Conexiunile bornelor și componentele unității de acționare se pot afla sub tensiune timp de 5 minute după deconectarea de la alimentare și oprirea motorului.
5. Înainte de conectarea la rețea a unității de acționare, asigurați-vă că atât capacul frontal, cât și capacul cablurilor unității de acționare sunt închise. Conexiunile unității de acționare c.a. se află sub tensiune atunci când aceasta este conectată la rețea.
6. Dacă o pornire accidentală poate fi periculoasă, deconectați motorul de la unitatea de acționare. La pornire, întreruperea alimentării sau resetarea în urma unei erori, motorul pornește imediat dacă semnalul de pornire este activ, cu excepția situațiilor în care este selectată comanda prin impulsuri pentru logica de pornire/oprire. Dacă parametrii, aplicațiile sau

software-ul se modifică, funcțiile I/O (inclusiv intrările de pornire) pot fi modificate.

7. Purtăți mănuși de protecție atunci când efectuați lucrări de montaj, cablare sau întreținere. Convertizorul de frecvență poate avea margini ascuțite, care să provoace tăieturi.



ATENȚIE!

1. Nu mutați unitatea de acționare c.a. Utilizați o instalare fixă pentru a preveni deteriorarea unității de acționare.
2. Nu efectuați niciun fel de măsurători cât timp unitatea de acționare c.a. este conectată la rețea. Acest lucru poate deteriora unitatea de acționare.
3. Asigurați-vă că există o conexiune întărită de împământare de protecție. Acest lucru este obligatoriu, deoarece curentul de contact la atingerea unităților de acționare c.a. este de peste 3,5 mA c.a. (consultați EN 61800-5-1). A se vedea Împământarea și protecția împotriva unor erori de împământare.
4. Nu utilizați piese de schimb care nu provin de la producător. Utilizarea altor piese de schimb poate deteriora unitatea de acționare.
5. Nu atingeți componente de pe plăcile cu circuite. Descărcările electrostatice pot deteriora aceste componente.
6. Asigurați-vă că nivelul de compatibilitate electromagnetică a unității de acționare c.a. este corect pentru rețeaua de alimentare. A se vedea manualul de instalare. Un nivel de compatibilitate electromagnetică incorrect poate deteriora unitatea de acționare. Dacă utilizați împământare de colț, modificați nivelul EMC la C4, consultați manualul de instalare. Pentru informații privind tipurile de unități de acționare permise pentru împământare de colț, consultați manualul de instalare.
7. Preveniți interferențele radio. Unitatea de acționare c.a. poate cauza interferențe radio în mediile casnice.
8. Asigurați-vă că răcirea este suficientă și că variatorul de turăție nu este supraîncărcat. O

temperatură ridicată continuă sau schimbăriile radicale de temperatură vor face durata de viață a variatorului de turație mai scurtă decât cea obișnuită.

Observație! Dacă activați funcția de resetare automată, motorul pornește automat după resetarea automată în urma unei erori. Consultați manualul aplicației.

Observație! Dacă utilizați unitatea de actionare c.a. ca parte componentă a unei mașini, producătorul mașinii trebuie să furnizeze un dispozitiv de întrerupere a alimentării (consultați EN 60204-1).

ÎMPĂMÂNTAREA ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA UNOR ERORI DE ÎMPĂMÂNTARE

Atenție! Unitatea de actionare c.a. trebuie împământată întotdeauna cu ajutorul unui conductor de împământare conectat la borna de împământare identificată cu simbolul

Neutilizarea unui conductor de împământare poate deteriora unitatea de actionare. Curentul de contact la atingere al unității de actionare depășește 3,5 mA c.a. Standardul EN61800-5-1 prevede că trebuie îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții pentru circuitele de protecție.

Conexiunea trebuie să fie fixă.

a) Conductorul de împământare de protecție trebuie să aibă o secțiune transversală de cel puțin 10 mm^2 pentru Cu sau 16 mm^2 pentru Al.

sau

b) Trebuie să existe un sistem de întrerupere automată a alimentării în caz de defectare a conductorului de împământare pentru protecție. Pentru instrucțiuni despre cablare, a se vedea manualul de instalare ce însoțește produsul.

sau

c) Trebuie să existe o bornă pentru un al doilea conductor de împământare de protecție cu aceeași secțiune transversală ca și primul conductor de împământare de protecție.

Secțiunea transversală a conductorilor de fază [S] [mm^2]	Secțiunea transversală minimă a conductorului de împământare pentru protecție în cauză [mm ²]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

Valorile din tabel sunt valabile numai când conductorul de împământare pentru protecție este realizat din același metal ca și conductorii de fază. În caz contrar, secțiunea transversală a

conductorului de împământare pentru protecție trebuie stabilită astfel încât conductanța acestuia să fie echivalentă cu cea rezultată în urma aplicării acestui tabel.

Secțiunea transversală a fiecărui conductor de împământare pentru protecție care nu constituie o parte a cablului de alimentare sau a dulapului de comandă trebuie să fie de cel puțin:

- $2,5 \text{ mm}^2$ în cazul în care se asigură protecție mecanică și
- 4 mm^2 în cazul în care nu se asigură protecție mecanică. Dacă aveți echipamente conectate prin cablu, conductorul de împământare pentru protecție trebuie să fie ultimul întrerupt în cazul în care mecanismul de detensionare se defectează.

Respectați reglementările locale privind mărimea minimă a conductorului de împământare pentru protecție.

Observație! Din cauza curenților capacitivi mari din unitatea de actionare c.a., comutatoarele de protecție contra curenților de contact la atingere ar putea să nu funcționeze corect.

Atenție! Nu efectuați teste de rezistență la tensiune asupra unității de actionare c.a. Producătorul a efectuat deja astfel de teste. Efectuarea de teste de rezistență la tensiune poate deteriora unitatea de actionare.

COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ (EMC)

Unitatea de actionare trebuie să respecte standardul IEC 61000-3-12. Pentru a-l respecta, puterea de scurtcircuit S_{SC} trebuie să fie de cel puțin 120 R_{SCE} în punctul de interfață dintre rețeaua dumneavoastră de alimentare și rețeaua publică de alimentare. Asigurați-vă că unitatea de actionare și motorul sunt conectate la rețea cu o putere de scurtcircuit S_{SC} de minimum 120 R_{SCE} . Dacă este necesar, contactați furnizorul de energie electrică.

UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV RCD SAU RCM

Unitatea de actionare poate cauza apariția unui curent în conductorul de împământare de protecție. Puteți utiliza un dispozitiv de protecție acționat de curent rezidual (RCD) sau un dispozitiv de monitorizare acționat de curent rezidual (RCM) pentru a furniza protecție împotriva contactului direct sau indirect. Utilizați un dispozitiv RCD sau RCM de tip B pe partea unității de actionare corespunzătoare rețelei de alimentare.



GÜVENLİK TALİMATLARI

Uyarılar ve dikkat işaretleri, donanımın veya sisteminizin zarar ve hasar görmesini nasıl önleyeceğinize ilişkin önemli bilgiler verir. Uyarıları ve dikkat işaretlerini dikkatlice okuyun ve talimatlarına uyun.



UYARI!

- Sürücü elektriğe bağlı olduğunda güç ünitesinin bileşenlerine dokunmayın. Sürücü elektriğe bağlı olduğunda bileşenlerde elektrik vardır. Bu voltajla temas edilmesi çok tehlikelidir.
- Sürücü elektriğe bağlı olduğunda U, V, W motor terminalerine, fren direnci terminalerine veya DC terminalerine dokunmayın. Sürücü elektriğe bağlı olduğunda ve motor çalışmadığında bu terminalerde elektrik vardır.
- Kontrol terminalerine dokunmayın. Sürücüden elektrik bağlantısı kesildiğinde de tehlikeli bir voltaja sahip olabilirler.
- Dönüştürücüde elektrik işleri yapmadan önce dönüştürücünün elektrikle bağlantısını kesin ve motorun durduğundan emin olun. Güç kaynağını dönüştürücüye kilitleyin ve etiketleyin. Çalışma sırasında herhangi bir harici kaynağın istenmeyen voltaj oluşturmadığından emin olun. Dönüştürücünün yük tarafının da voltaj oluşturabileceğini unutmayın. Frekans dönüştürücünün kabin kapısını veya kapağını açmadan önce 5 dakika bekleyin. Voltaj olmadığından emin olmak için bir ölçüm aygıtı kullanın. Elektrikle bağlantısı kesildikten ve motor durduktan sonra 5 dakika boyunca dönüştürücünün terminal bağıntılarında ve bileşenlerinde elektrik olabilir.
- Sürücüyü elektriğe bağlamadan önce ön sürücünün ön kapağıının ve kablo kapağıının kapalı olduğundan emin olun. Sürücü elektriğe bağlandığında AC sürücünün bağlantılarında elektrik vardır.
- Yanlışlıkla başlatma tehlikeli olabileceğiinden motorun sürücüyle bağlantısını kesin. Başlat/Durdur mantığında puls kontrolü seçilmediği sürece, başlatma sinyali etkinse sürücüye güç sağlandığında, sürücünün enerjisi kesilip geldiğinde veya hata sıfırlama işleminin akabinde motor hemen başlatılacaktır. Parametreler, uygulamalar veya yazılım değişirse G/C işlevleri (başlatma girişleri dahil) değişebilir.
- Montaj, kablolama veya bakım işlemleri için koruyucu eldivenler takın. AC sürücüsünün, kesilmelere neden olabilecek keskin kenarları bulunur.



DİKKAT!

- AC sürücüsünü hareket ettirmeyin. Sürücünün zarar görmesini önlemek için sabit bir kuru-lum kullanın.
- AC sürücü elektriğe bağılyken ölçüm yapmayın. Bu, sürücünün zarar görmesine neden olabilir.
- Güçlendirilmiş toprak bağlantısı bulunduğuandan emin olun. AC sürücülerin temas akımı 3,5 mA AC'nin üzerinde olduğundan bu, zoruludur (EN 61800-5-1 bölümne bakın). Bkz. Topraklama ve kaçak akım koruması.
- Üreticiye ait olmayan yedek parçaları kullanmayın. Diğer yedek parçaların kullanılması sürücünün zarar görmesine neden olabilir.
- Devre kartlarındaki bileşenlere dokunmayın. Statik voltaj bu bileşenlere zarar verebilir.
- Frekans dönüştürücünün EMC düzeyinin elektriginiz için doğru olduğundan emin olun. Bkz. Kurulum Kılavuzu. Yanlış bir EMC düzeyi, dönüştürücünün zarar görmesine neden olabilir. Köşe topraklama sistemi kullanıyorsanız EMC düzeyini C4 olarak değiştirin. Bkz. Kurulum Kılavuzu. Köşe topraklama için izin verilen dönüştürücü türleri hakkında bilgi almak için bzk. Kurulum Kılavuzu.
- Radyo parazitini önleyin. AC sürücü, iç mekan-da radyo parazitine neden olabilir.
- Soğutmanın yeterli olduğundan ve sürücünde aşırı yük olmadığından emin olun. Sürekli yüksek sıcaklık veya sıcaklığındaki büyük değişimler, sürücü ömrünün normalden daha kısa olmasına neden olur.

Not! Otomatik sıfırlama işlevini etkinleştirirseniz, otomatik hata sıfırlamanın ardından motor otomatik olarak başlatılır. Uygulama Kılavuzu'na bakın.

Not! AC sürücüyü bir makinenin parçası olarak kullanıyorsanız makine üreticisi, elektrik bağlantısı kesme aygıtı sağlamalıdır (EN 60204-1 bölümne bakın).



TOPRAKLAMA VE KAÇAK AKIM KORUMASI

Dikkat! AC sürücü, sembolle tanımlanan topraklama terminaline bağlı bir topraklama iletkeniyle her zaman topraklanmalıdır. Topraklama iletkeninin kullanılmaması sürücünün zarar görmesine neden olabilir. Sürücünün temas akımı 3,5 mA AC'nin üzerinden. EN 61800-5-1 standardına göre, koruyucu devre için şu koşullardan 1 veya birden fazlasının geçerli olması gereklidir.

Bağlantının sabitlenmesi gereklidir.

a) Koruyucu topraklama iletkeninin en az 10 mm^2 Bakır veya 16 mm^2 Alüminyum kesit alanının olması gereklidir.

veya

b) Koruyucu topraklama iletkeninde bir kesinti durumunda otomatik elektrik kesintisi olmalıdır. Kablolama talimatları için ürünün kurulum kılavuzuna bakın.

veya

c) İlk koruyucu topraklama iletkeniyle aynı kesit alanının ikinci bir koruyucu topraklama iletkeni için bir terminal olması gereklidir.

Faz iletkenlerinin kesit alanı [S] [mm^2]	Söz konusu koruyucu topraklama iletkeninin minimum kesit alanı [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	S/2

Tablodaki değerlerin geçerli olması için, koruyucu topraklama iletkeninin faz iletkenleriyle aynı metalden yapılmış olması gereklidir. Aynı metalden yapılmamışlarsa, koruyucu topraklama iletkeninin kesit alanı bu tablonun uygulanması sonucunda elde edilen iletkenlikle denk iletkenliği üretecek şekilde belirlenmelidir.

Elektrik kablosunun veya kablo kabininin bir parçasını oluşturmayan her bir koruyucu topraklama iletkenlerinin kesit alanı minimum şu şekilde olmalıdır:

- mekanik koruma varsa $2,5 \text{ mm}^2$ ve
- mekanik koruma yoksa 4 mm^2 . Kablo bağlantılı donanımınız varsa gerilim boşaltma mekanizmasında bir arıza olması durumunda kablodaki koruyucu topraklama iletkeninin kesintiye uğrayacak en son iletken olduğundan emin olun.

Koruyucu topraklama iletkeninin minimum boyutuya ilgili olarak yerel düzenlemelere uyun. **Not!** AC sürücünde yüksek kapasitif akımlar olduğundan kaçak akım koruma rölelerinin düzgün çalışmaması mümkün değildir.

Dikkat! AC sürücünde voltaj direnç testi yapmayı. Üretici testleri zaten yapmıştır. Voltaj direnç testlerinin yapılması sürücünün zarar görmesine neden olabilir.

ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK (EMC)

Sürücü IEC 61000-3-12 standardına uymalıdır. Buna uyulması için kısa devre gücü S_{SC} 'nin, elektriğiniz ve genel elektrik arasındaki arabirim noktasında minimum $120 R_{SCE}$ olması gereklidir. Sürücüyü ve motoru elektriğe minimum $120 R_{SCE}$ kısa devre gücü S_{SC} ile bağladığınızdan emin olun. Gerekliyorsa elektrik operatörünüze başvurun.

RCD VEYA RCM AYGITI KULLANMA

Sürücü, koruyucu topraklama iletkeninde akıma neden olabilir. Doğrudan veya dolaylı teması karşı koruma sağlanması için artık akımla çalışan koruyucu (RCD) bir aygıttır veya artık akımla çalışan görüntüleme (RCM) aygıtı kullanılabilirsiniz. Sürücünün elektrik tarafında B tipi RCD veya RCM aygıtı kullanın.

Opozorila in previdnostna obvestila vsebujejo pomembne informacije o preprečevanju telesnih poškodb in poškodb opreme ali sistema. Skrbno preberite opozorila in previdnostna obvestila ter jih upoštevajte.



OPOZORILO!

- Ko je pretvornik priključen na omrežno napajanje, se ne dotikajte komponent napajalne enote. Ko je pretvornik priključen na omrežno napetost, so komponente pod napetostjo. Stik s to napetostjo je zelo nevaren.
- Ko je pretvornik priključen na omrežno napetost, se ne dotikajte priključnih sponk za motor U, V, W, priključnih sponk zavornega upora in priključnih sponk za enosmerni tok. Ko je pretvornik priključen na omrežno napetost, so te priključne sponke pod napetostjo, tudi če motor ne dela.
- Ne dotikatjte se krmilnih priključnih sponk. Lahko so pod nevarno napetostjo, tudi ko frekvenčni pretvornik ni priključen na omrežno napetost.
- Preden se lotite električnega dela na pretvorniku, ga odklopite z omrežnega napajanja in se prepričajte, da se je motor ustavljal. Zaklenite in označite vir napajanja pretvornika. Poskrbite, da med delom noben zunanj vir ne bo ustvarjal napetosti. Upoštevajte, da lahko tudi obremenjena stran pretvornika ustvarja napetost. Pred odpiranjem vrat omarice ali pokrova frekvenčnega pretvornika počakajte pet minut. Z merilno napravo se prepričajte, da ni nobene napetosti. Priključne sponke in komponente pretvornika so lahko pod napetostjo še pet minut po odklopu pretvornika z omrežnega napajanja in ustavitev motorja
- Pred priključitvijo pretvornika na omrežno napajanje se prepričajte, da sta sprednji pokrov in pokrov kablov pretvornnika zaprti. Ko je pretvornik priključen na omrežno napetost, so povezave v njem pod napetostjo.
- Če je lahko naključen začetek delovanja nevaren, odklopite motor s pretvornika. Pri vklopu napajanja ali po ponastaviti zavore ali po napaki se motor takoj zažene, če je aktiven zagonski signal, razen če je izbrano impulzno krmiljenje logike zagona/ustavitev. Če se parametri, način uporabe ali programska oprema spremeni, se lahko spremenijo V/I funkcije (vklučno z vhodi za zagon).

- Pri postopkih montaže, napeljevanja kablov in vzdrževanja nosite rokavice. V pretvorniku so morda ostri robovi, na katerih se lahko porežete.



POZOR!

- Frekvenčnega pretvornika ne premikajte. Uporabite fiksno namestitev, da preprečite poškodbe frekvenčnega pretvornika.
 - Frekvenčnega pretvornika ne premikajte. Uporabite fiksno namestitev, da preprečite poškodbe frekvenčnega pretvornika.
 - Poskrbite, da bo uporabljena ojačena zaščitna ozemljitvena povezava. To je obvezno, ker je dotočni tok frekvenčnih pretvornikov večji od 3,5 mA izmenično (glejte EN 61800-5-1). Glejte Ozemljitev in ozemljitvena zaščita.
 - Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki niso od proizvajalca. Uporaba drugih nadomestnih delov lahko povzroči poškodbe pretvornika.
 - Ne dotikajte se komponent na vezjih. Te komponente lahko poškoduje statična napetost.
 - Poskrbite, da bo raven EMC frekvenčnega pretvornika pravilna za vaše omrežno napajanje. Glejte priročnik za namestitev. Napačna raven EMC lahko povzroči poškodbe frekvenčnega pretvornika. Če uporabljate robno ozemljitev, spremenite raven EMC na C4; glejte priročnik za namestitev. Informacije o dovoljenih vrstah pretvornikov pri robni ozemljitvi so na voljo v priročniku za namestitev.
 - Preprečevanje radijskih motenj. Frekvenčni pretvornik lahko povzroči radijske motnje v domačem okolju.
 - Poskrbite, da bo hlajenje zadostno in da pretvornik ne bo preobremenjen. Stalna visoka temperatura ali velike temperaturne spremembe lahko skrajšajo življenjsko dobo pretvornika.
- Napotek!** Če vklopite funkcijo za samodejno ponastavitev, se motor samodejno zažene po samodejni ponastavitev po napaki. Glejte priročnik za uporabo.
- Napotek!** Če frekvenčni pretvornik uporabljate kot del stroja, mora proizvajalec stroja dobavi-

ti napravo za prekinitev omrežnega napajanja [glejte EN 60204-1].

Napotek! Če frekvenčni pretvornik uporablja kot del stroja, mora proizvajalec stroja dobaviti napravo za prekinitev omrežnega napajanja [glejte EN 60204-1].

OZEMLJITEV IN OZEMLJITVENA ZAŠČITA

Pozor! Frekvenčni pretvornik mora vedno biti ozemljen z ozemljitvenim vodnikom, ki je priključen na ozemljitveno priključno sponko, označeno s simbolom . Not using an earth conductor can cause damage. Zaščitni ozemljitveni vodnik ni uporabljen, lahko pride do poškodb pretvornika.

Dotični tok pretvornika je več kot 3,5 mA (izmenično). Standard EN 61800-5-1 določa, da mora biti izpolnjen eden ali več pogojev za zaščitni tokokrog:

Povezava mora biti fiksna

- a) Zaščitni ozemljitveni vodnik mora imeti presečno površino najmanj 10 mm^2 Cu ali 16 mm^2 Al.
ali
- b) če se zaščitni vodnik prekine, mora priti do samodejnega odklopa omrežne napetosti. Navodila za napeljevanje kablov so v priročniku za namestitev.
ali
- c) na isti presečni površini, kot je zaščitni ozemljitveni vodnik, mora biti priključna sponka za drugi zaščitni ozemljitveni vodnik.

Presečna površina faznih vodnikov (S) [mm^2]	Najmanjša presečna površina zadavnega zaščitnega ozemljitvenega vodnika [mm^2]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

Vrednosti v tabeli so veljavne samo, če je zaščitni ozemljitveni vodnik iz iste kovine kot fazni vodniki. Če ni tako, je treba presečno površino zaščitnega ozemljitvenega vodnika ugotoviti na način, ki da prevodnost, enakovredno tisti, ki jo dobimo z uporabo te tabele.

Presečna površina posameznega ozemljitvenega vodnika, ki ni del kabla za omrežno napajanje ali kabelske omarice, mora biti najmanj:

- $2,5 \text{ mm}^2$, če je zagotovljena mehanska zaščita, in
- 4 mm^2 , če ni mehanske zaščite. Če imate opremo, priključeno s kabli, se prepričajte, da je zaščitni ozemljitveni vodnik v kablih zadnji vodnik, ki se prekine, če se razbremeni mehanizem zlomi.

Upoštevajte lokalne predpise glede najmanjše velikosti zaščitnega ozemljitvenega vodnika.

Napotek! Ker so v frekvenčnem pretvorniku visoki kapacitivni tokovi, je mogoče, da zaščitna tokovna stikala ne bodo pravilno delovala.

Pozor! Na frekvenčnem pretvorniku ne preskušajte največje napetosti, ki jo vzdrži. Preskuse je opravil že proizvajalec. Preskušanje največje napetosti lahko poškoduje frekvenčni pretvornik.

ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (EMC)

Frekvenčni pretvornik mora biti skladen s standardom IEC 61000-3-12. Za to mora biti S_{SC} kratkostične moči najmanj $120 \text{ } R_{SCE}$ na točki vmesnika med vašim omrežnim napajanjem in javnim omrežnim napajanjem. Poskrbite, da boste frekvenčni pretvornik in motor priključili na omrežno napajanje, katerega S_{SC} kratkostične moči je najmanj $120 \text{ } R_{SCE}$. Če je treba, se obrnite na ponudnika električne energije.

UPORABA NAPRAVE RCD ALI RCM

Frekvenčni pretvornik lahko povzroči tok v zaščitnem ozemljitvenem vodniku. Za zaščito pred ne-posrednim ali posrednim stikom lahko uporabite napravo RCD ali RCM. Na strani frekvenčnega pretvornika, priključeni na omrežno napetost, uporabite napravo RCD ali RCM vrste B.

Οι προειδοποιήσεις και οι ενδείξεις προσοχής παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο αποφυγής τραυματισμού και ζημιάς στον εξοπλισμό ή το σύστημά σας. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις και τις ενδείξεις προσοχής και τηρήστε τις οδηγίες τους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα της μονάδας ισχύος όταν ο ρυθμιστής στροφών είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα. Τα εξαρτήματα είναι ρευματοφόρα όταν ο ρυθμιστής στροφών συνδέεται στο ρεύμα. Η επαφή με αυτή την τάση είναι πολύ επικινδυνή.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες του κινητήρα U, V, W, τους ακροδέκτες της αντίστασης του φρένου ή τους ακροδέκτες συνεχούς ρεύματος (DC) όταν ο ρυθμιστής στροφών συνδέεται στο ρεύμα. Αυτοί οι ακροδέκτες είναι ρευματοφόροι όταν ο ρυθμιστής στροφών συνδέεται στο ρεύμα, ακόμα και όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες ελέγχου. Ενδέχεται να διαρρέονται από επικινδυνή τάση ακόμα και όταν ο ρυθμιστής στροφών είναι αποσυνδεδέμενος από το ρεύμα.
- Πριν την εκτέλεση πλεκτρολογικών εργασιών στο ρυθμιστή στροφών, αποσυνδέστε το ρυθμιστή στροφών από το ρεύμα και Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει. Ασφαλίστε και τοποθετήστε σήμανση στην πηγή ενέργειας στο ρυθμιστή στροφών. Φροντίστε ότι καμία εξωτερική πηγή δεν παράγει ακούσια τάση κατά τη λειτουργία. Προσέξτε ότι η πλευρά του φορτίου του ρυθμιστή στροφών επίσης μπορεί να παράγει τάση. Περιμένετε 5 λεπτά προτού ανοίξετε τη θύρα ερμαρίου ή το κάλυμμα του ρυθμιστή στροφών AC. Χρονιμοποιήστε βολτόμετρο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση. Όλη συνδέσεις των ακροδεκτών και τα εξαρτήματα του ρυθμιστή στροφών μπορούν να διαρρέονται από ρεύμα 5 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ρεύμα και τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.
- Πρωτού συνδέστε το ρυθμιστή στροφών στο ρεύμα, Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστό το εμπρόσθιο κάλυμμα και το κάλυμμα καλωδίων του ρυθμιστή στροφών. Οι συνδέσεις του ρυθμιστή στροφών AC είναι ρευματοφόρες όταν ο ρυθμιστής στροφών συνδέεται στο ρεύμα.
- Αποσυνδέστε τον κινητήρα από το ρυθμιστή στροφών εάν υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιας εκκίνησης. Κατά την έναρξη παροχής ρεύματος ή σε διακοπή ρεύματος ή σε επαναφορά μετά από βλάβη, ο κινητήρας ξεκινά αμέσως εάν το σήμα

εκκίνησης είναι ενεργό, εκτός αν έχει επιλεγεί παλμικός έλεγχος για το λογικό κύκλωμα Start/Stop. Εάν αλλάζουν οι παράμετροι, οι εφαρμογές ή το λογισμικό, μπορεί να αλλάζουν και οι λειτουργίες I/O [συμπεριλαμβανομένων των εισόδων εκκίνησης].

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε εργασίες τοποθέτησης, καλωδίωσης ή συντήρησης. Ενδέχεται να κοπείτε από αιχμηρές ακμές που μπορεί να υπάρχουν στο ρυθμιστή στροφών.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην μετακινείτε το ρυθμιστή στροφών AC. Χρονιμοποιήστε σταθερή εγκατάσταση για να αποφευχθεί ζημιά στο ρυθμιστή στροφών.
- Μην εκτελείτε μετρήσεις όταν ο ρυθμιστής στροφών AC συνδέεται στο ρεύμα δικτύου. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ρυθμιστή στροφών.
- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση γείωσης προστασίας είναι ενισχυμένη. Αυτό είναι υποχρεωτικό επειδή το ρεύμα επαφής των ρυθμιστών στροφών AC υπερβαίνει τα 3,5 mA AC [συμβουλευθείτε το EN 61800-5-1]. Ανατρέξτε στο Γείωση και προστασία από σφάλμα γείωσης.
- Μην χρονιμοποιείτε ανταλλακτικά άλλα από του κατασκευαστή. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή στροφών.
- Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα των πλακετών. Ο στατικό πλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αυτά τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο στάθμη EMC του ρυθμιστή στροφών AC είναι η σωστή για το δίκτυο σας. Δείτε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Η εσφαλμένη στάθμη EMC μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή στροφών. Εάν χρονιμοποιείτε γνωιακή γείωση, ολλάζετε το επίπεδο EMC στο C4, βλέπε Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Για πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους τύπους ρυθμιστή στροφών για γνωιακή γείωση, βλέπε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Αποφύγετε τις ραδιοπαρεμβολές. Ο ρυθμιστής στροφών AC μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές σε οικιακά περιβάλλοντα.
- Φροντίστε ώστε η ψύξη να είναι επαρκής και να μην υπερφορτώνεται ο ρυθμιστής στροφών.

Η παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία ή οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας μειώνουν σε αυξημένο βαθμό τη διάρκεια ζωής του ρυθμιστή στροφών.

Επισημανση! Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, ο κινητήρας ξεκινά αυτόματα μετά από αυτόματη επαναφορά από βλάβη. Δείτε το Εγχειρίδιο εφαρμογών.

Επισημανση! Εάν χρησιμοποιείτε τη ρυθμιστή στροφών AC ως τμήμα μηχανήματος, ο κατασκευαστής του μηχανήματος θα πρέπει να παράσχει μια συσκευή αποσύνδεσης από το ρεύμα (συμβουλευθείτε το EN 60204-1).

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΦΆΛΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Προσοχη! Ο ρυθμιστής στροφών AC θα πρέπει πάντα να είναι γειωμένος με αγωγό είσωσης συνδεδεμένο στον ακροδέκτη γείωσης που προσδιορίζεται με το σύμβολο . Η αμέλεια χρήσης αγωγού γείωσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή στροφών.

Το ρεύμα επαφής του ρυθμιστή στροφών υπερβαίνει τα 3,5 mA AC. Το πρότυπο EN 61800-5-1 αναφέρει ότι πρέπει να ισχύουν 1 ή περισσότερες από αυτές τις συνθήκες για το κύκλωμα προστασίας.

Η σύνδεση θα πρέπει να είναι σταθερή.

a) Ο αγωγός γείωσης προστασίας θα πρέπει να έχει διατομή κατ' ελάχιστο 10 mm^2 Cu ή 16 mm^2 Al.

b) Θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη διάταξη αποσύνδεσης ρεύματος σε περίπτωση διακοπής του αγωγού γείωσης προστασίας. Δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος για οδηγίες καλωδίωσης.

c) Θα πρέπει να υπάρχει ακροδέκτης για δεύτερο αγωγό γείωσης προστασίας με την ίδια διατομή όπως ο πρώτος αγωγός γείωσης προστασίας.

Διατομή των αγωγών φάσης (S) [mm ²]	Η ελάχιστη διατομή του εν λόγω αγωγού γείωσης προστασίας [mm ²]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

Οι τιμές του πίνακα ισχύουν μόνο εάν ο αγωγός γείωσης προστασίας είναι από το ίδιο μέταλλο όπως οι αγωγοί των φάσεων. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, η διατομή του αγωγού γείωσης προστασίας θα πρέπει να προσδιοριστεί με τρόπο ώστε να επι-

τυγχάνεται ισοδύναμη αγωγιμότητα έ εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του πίνακα. Η διατομή του κάθε αγωγού γείωσης προστασίας ο οποίος δεν αποτελεί μέρος του καλωδίου ρεύματος ή του περιβλήματος καλωδίου, θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο:

- $2,5 \text{ mm}^2$ εάν υπάρχει μηχανική προστασία και
- 4 mm^2 εάν δεν υπάρχει μηχανική προστασία.

Εάν έχετε εξοπλισμό συνδεδεμένο με καλώδια, θεβαιωθείτε ότι ο αγωγός γείωσης προστασίας είναι ο τελευταίος αγωγός που θα διακοπεί, εάν οπάσει ο μηχανισμός ανακούφισης τάσεων.

Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς για το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού γείωσης προστασίας.

Επισημανση! Επειδή στον ρυθμιστή στροφών AC αναπτύσσονται μεγάλα χωρητικά ρεύματα, είναι πιθανό να μην λειτουργήσουν σωστά οι διακόπτες προστασίας του ρεύματος σφάλματος.

Προσοχη! Μην εκτελείτε δοκιμές αντοχής τάσης στο ρυθμιστή στροφών AC. Οι δοκιμές αυτές έχουν ήδη εκτελεστεί από τον κατασκευαστή. Η εκτέλεση δοκιμών αντοχής τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή στροφών.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC)

Ο ρυθμιστής στροφών θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61000-3-12. Για τη συμμόρφωση με αυτό, ο ισχύς θραυσκυλώματος S_{sc} θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο $120 R_{sce}$ στο σημείο διασύνδεσης μεταξύ του ρεύματος σας και του δημόσιου δικτύου. Φροντίστε να συνδέσετε το ρυθμιστή στροφών και τον κινητήρα στο ρεύμα δικτύου με ισχύ θραυσκυλώματος S_{sc} κατ' ελάχιστο $120 R_{sce}$. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής ρεύματος.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RCD ή RCM

Ο ρυθμιστής στροφών μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ρεύματος στον αγωγό γείωσης προστασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευή προστασίας απομένοντος ρεύματος (RCD) ή συσκευή επιτήρησης με λειτουργία απομένοντος ρεύματος (RCM) για προστασία έναντι άμεσης ή έμμεσης επαφής. Χρησιμοποιήστε συσκευή τύπου B RCD ή RCM στην πλευρά ρεύματος δικτύου του ρυθμιστή στροφών.

Įspėjimai ir atsargumo informacija nurodo, kaip nesusižaloti ir nesugadinti įrangos arba savo sistemos. Atidžiai perskaitykite įspėjimus bei atsargumo informaciją ir laikykitės juose pateiktų nurodymų.



ISPĖJIMAS!

- Nelieskite maitinimo bloko komponentų, kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo. Kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo, komponentuose yra įtampa. Kontaktas su šia įtampa yra labai pavojingas.
- Kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo, nelieskite variklio gnybtų U, V, W, stabdymo rezistoriaus gnybtų arba nuolatinės srovės gnybtų. Kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo, šiuose gnybtuose yra įtampa, net jei variklis nesisuka.
- Nelieskite valdymo gnybtų. Juose pavojinga įtampa gali būti net tuomet, kai dažnio keitiklis yra atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Prieš atlikdami elektros darbus prie dažnio keitiklio, atjunkite dažnio keitiklį nuo maitinimo tinklo ir įsitikinkite, kad variklis sustojo. Atblokuokite ir atkabinkite maitinimo šaltinių nuo dažnio keitiklio. Įsitikinkite, kad dirbant joks išorinis šaltinis negeneruoja nenumatytojas įtampos. Atkreipkite dėmesį, kad dažnio keitiklio apkrovos pusė irgi gali generuoti įtampą. Prieš atidarydami spinotos duris arba dažnio keitiklio gaubtą, palaukite 5 minutes. Matuokliu patirkinkite, ar néra jokios įtampos. Atjungus dažnio keitiklį nuo maitinimo tinklo ir varikliui sustojus, įtampa dažnio keitiklio gnybinėse jungtyse ir komponentuose gali išlikti 5 minutes.
- Prieš prijungdami dažnio keitiklį prie maitinimo tinklo įsitikinkite, ar keitiklio priekinis ir kabelių gaubtai yra uždaryti. Kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo, jo jungtyse yra įtampa.
- Jei atsitsiktinai paleistas variklis gali sukelti pavojų, atjunkite variklį nuo dažnio keitiklio. Jei įjungus maitinimą, atkūrus nutrūkusį maitinimą arba pašalinus gedimą paleidimo signalas yra aktyvus, variklis yra iš karto paleidžiamas, išskyrus tą atvejį, kai pasirinktas paleidimo / stabdymo loginės sekos impulsinis valdymas. Pakeitus parametrus, taikymo sritį arba programinę įrangą, j. / iš. funkcijos (įskaitant paleidimo jėjimus) gali pasikeisti.

- Atlikdami montavimo, laidų sujungimo ar priežiūros procedūras mūvėkite apsaugines pirtynes. Dažnio keitiklyje gali būti ašturi kraštų, kurie gali supjaustytis.



ATSARGIAI!

- Dažnio keitiklio nekilnokite iš vienos vietos į kitą. Kad dažnio keitiklis nebūtų sugadintas, jį reikia pritrūpti nejudamai.
 - Nematuokite, kai dažnio keitiklis yra prijungtas prie maitinimo tinklo. Galite sugadinti dažnio keitiklį.
 - Įsitikinkite, ar įtaisyta sustiprintoji apsauginio įžeminimo jungtis. Ji yra būtina, nes dažnio keitiklių lytējimo srovė yra didesnė nei 3,5 mA KS (žr. EN 61800-5-1). Žr. Įžeminimas ir įžeminimo trikių apsauga.
 - Nenaudokite atsarginių dalijų, įsigytų ne iš gamintojo. Naudodamai kitas atsargines dalis galite sugadinti dažnio keitiklį.
 - Nelieskite kontaktų plokščių komponentų. Statinės elektros iškrova gali sugadinti šiuos komponentus.
 - Įsitikinkite, ar jūsų dažnio keitiklio EMS lygis tinkta esamam maitinimo tinklui. Žr. montavimo vadovą. Netinkamas EMS lygis gali sugadinti dažnio keitiklį. Jei naudojate tinklą su įžeminta faze, EMC lygį pakeiskite į C4, žr. montavimo vadovą. Informacijos apie dažnio keitiklių tipus, kuriuos leidžiama naudoti tinkle su įžeminta faze, žr. montavimo vadove.
 - Apsaugokite nuo radio trukdžių. Dažnio keitiklis gali skleisti buitinius prietaisus veikiančius radio trukdžius.
 - Įsitikinkite, kad aušinimas yra pakankamas ir kad néra jokios dažnių keitiklio perkrovos. Nuolatinė aukšta temperatūra arba dideli temperatūros pokyčiai sutrumpins įprastą dažnių keitiklio naudojimo trukmę.
- Pastaba!** Jei suaktyvinsite automatinio atkūrimo funkciją, kai klaidos pranešimas automatiškai pašalinamas, variklis paleidžiamas automatiškai. Žr. naudojimo instrukciją.

Pastaba! Jei dažnio keitiklį naudosite kaip įrenginio komponentą, įrenginio gamintojas privalo įrengti maitinimo tinklo atjungiklį (žr. EN 60204-1).

IŽEMINIMAS IR IŽEMINIMO TRIKČIU APSAUGA

Atsargiai! Dažnio keitiklį visada reikia įžeminti įžeminimo laidininku, prijungtu prie įžeminimo gnybto, pažymėto simboliu (⊖). Jei nenaudosite įžeminimo laidininko, galite sugadinti dažnio keitiklį.

Dažnio keitiklio lytėjimo srovė yra didesnė nei 3,5 mA KS. Standarte EN 61800-5-1 nurodyta, kad turi būti išpildyta 1 arba kelios iš šių salygu, taikomų apsauginei grandinei.

Jungtis privalo būti fiksuota.

a) Varinio (Cu) apsauginio įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis nei 10 mm^2 , o aliumininio (Al) – ne mažesnis nei 16 mm^2 .

arba

b) Nutrūkus apsauginio įžeminimo laidininkui, maitinimo tinklas turi būti automatiškai atjungiamas. Kabelio tiesimo instrukcijas rasite gaminio montavimo vadove.

arba

c) Turi būti gnybtas antram apsauginio įžeminimo laidininkui, kurio skerspjūvio plotas yra tokis pat kaip pirmojo laidininko.

Fazinių laidininkų skerspjūvio plotas (S) [mm ²]	Atitinkamo apsauginio įžeminimo laidininko mažiausias skerspjūvio plotas [mm ²]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

Lentelėje pateiktos reikšmės galioja tik tuo atveju, jei apsauginio įžeminimo laidininkas yra pagamintas iš to paties metalo kaip ir faziniai laidininkai. Jei taip nėra, reikia parinkti tokį apsauginio įžeminimo laidininko skerspjūvio plotą, kad gautumėte tokį laidj, koks gaunamas tai- kant šioje lentelėje pateiktas reikšmes.

Kiekvieno apsauginio įžeminimo laidininko, kuris yra ne maitinimo kabelyje arba kabelio apvalkale, mažiausias galimas skerspjūvio plotas:

- $2,5 \text{ mm}^2$, jei naudojama mechaninė apsauga.
- 4 mm^2 , jei mechaninė apsauga nenaudojama. Jei įranga yra prijungta naudojant kabelį, užtikrinkite, kad, lūžus įtempio sumažinimo mechanizmui, iš visų kabelio laidininkų apsauginio įžeminimo laidininkas būtų nutrauktas paskutinis.

Laikykiteis vietinių reikalavimų dėl apsauginio įžeminimo laidininko mažiausio dydžio.

Pastaba! Kadangi dažnio keitiklyje teka stiprios talpinės srovės, įžemėjimo srovės apsauginiai išjungikliai gali netinkamai veikti.

Atsargiai! Su dažnio keitikliu neatlikite bandymų aukšta įtampa. Gamintojas šiuos bandymus jau atliko. Atlirkdami bandymus aukšta įtampa galite sugadinti dažnio keitiklį.

ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMS)

Dažnio keitiklis turi atitikti standarto IEC 61000-3-12 reikalavimus. Kad užtikrintumėte atitinktį, trumpojo jungimo galia S_{SC} jūsų ir viešojo maitinimo tinklų sąsajos taškė turi būti ne mažesnė nei 120 R_{SCE} . Šisitinkinkite, ar dažnio keitiklis ir variklis yra prijungti prie maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia S_{SC} yra ne mažesnė nei 120 R_{SCE} . Jei reikia, kreipkitės į maitinimo tinklo operatorių.

RCD ARBA RCM JTAISO NAUDOJIMAS

Dėl dažnio keitiklio gali susidaryti srovė apsauginio įžeminimo laidininke. Apsaugą nuo tiesioginio arba netiesioginio kontakto galite užtikrinti naudodami liekamosios srovės jtaisą (RCD) arba liekamosios srovės kontrolės jtaisą (RCM). Dažnio keitiklio maitinimo tinklo puseje naudokite B tipo RCD arba RCM jtaisą.

Brīdinājumos un paziņojumos ir svarīga informācija par to, kā novērst traumas un iekārtu vai sistēmas bojājumus. Rūpīgi izskatiet brīdinājumus un paziņojumus un ievērojet tos.



BRĪDINĀJUMS!

- Nepieskarieties energobloka komponentiem laikā, kad pārveidotājs ir pieslēgts elektrotīklam. Laikā, kad pārveidotājs pieslēgts elektrotīklam, komponenti ir zem sprieguma. Saskaņe ar šādu spriegumu ir ļoti bīstama.
- Nepieskarieties elektrodzinēja spailēm U, V, W, bremzēšanas rezistora spailēm vai līdzstrāvas spailēm laikā, kad pārveidotājs ir pieslēgts elektrotīklam. Laikā, kad pārveidotājs pieslēgts elektrotīklam, šīs spailes ir zem sprieguma arī tad, kad elektrodzinējs nedarbojas.
- Nepieskarieties daļu vadības spailēm. Tajos var būt bīstams spriegums arī tad, kad pārveidotājs ir atslēgts no elektrotīkla.
- Pirms veiksiel elektroinstalācijas darbus ar frekvences pārveidotāju, atvienojiet frekvences pārveidotāju no elektrotīkla un pārliecinieties, ka elektrodzinējs ir apturēts. Bloķējiet un izslēdziet barošanas avota sprieguma padevi uz frekvences pārveidotāju. Pārliecinieties, ka darba izpildes gaitā ārējos barošanas avotos netiek generēts neparedzēts spriegums. Nemiet vērā, ka spriegumu var generēt arī frekvences pārveidotāja noslogotais gals. Pirms atvērsiet skapja durvis vai maiņstrāvas frekvences pārveidotāja vāku, uzgaidiet 5 minūtes. Izmantojot mēriņrīci, pārliecinieties, ka nav sprieguma. Frekvences pārveidotāja spaiļu bloka savienojumi un komponenti var palikt zem sprieguma vēl 5 minūtes pēc tam, kad frekvences pārveidotājs ir atvienots no elektrotīkla un elektrodzinējs ir apturēts.
- Pirms pārveidotāja pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai pārveidotāja priekšējais pārsegs un kabeļa pārsegs ir aizvērts. Laikā, kad pārveidotājs pieslēgts elektrotīklam, frekvences pārveidotāja savienojumi ir zem sprieguma.
- Ja nejauša ieslēgšana varētu būt bīstama, atvienojiet elektrodzinēju no pārveidotāja. Ja notiek ieslēgšana, strāvas padevs pārrāvums vai kļūdas atiestatīšana, elektrodzinējs sāk darbību, līdzko strāvas signāls ir aktīvs,

izņemot, ja ir atlasīta palaišanas/apturēšanas loģikas impuls vadība. Ja mainās parametri, lietojumprogrammas vai programmatūra, var mainīties I/O funkcijas (arī sākuma ieejas).

- Uzvelciet aizsargcimdus, kad veicat montāžas darbus, kabeļu maiņu vai apkopi. Frekvences pārveidotājiem var būt asas malas, kas var izraisīt traumas.



UZMANĪBU!

- Nepārvietojiet frekvences pārveidotāju. Lai novērstu pārveidotāja bojājumus, izmantojiet fiksētu instalāciju.
- Neieviciet mērījumus laikā, kad frekvences pārveidotājs ir pieslēgts elektrotīklam. Pārveidotāju var sabojāt.
- Pārliecinieties, vai ir izveidots pastiprināts aizsargājošs zemēšanas savienojums. Tam jābūt izveidotam obligāti, jo pieskaroties frekvences pārveidotāju generētās maiņstrāvas stiprums pārsniedz 3,5 mA (skat. EN 61800-5-1). Skat. Zemēšana un zemesslēguma aizsardzība.
- Neizmantojiet rezerves daļas, ko nav izgatavojis iekārtas ražotājs. Izmantojot citas rezerves daļas, var rasties pārveidotāja bojājumi.
- Nepieskarieties shēmas karšu komponentiem. Statiskā strāva var izraisīt šo komponentu bojājumus.
- Pārliecinieties, vai frekvences pārveidotāja EMS atbilst elektrotīkla prasībām. Skat. uzstādišanas rokasgrāmatu. Nepareizs EMS līmenis var izraisīt pārveidotāja bojājumus. Ja izmantojat stūra zemēšanu, mainiet EMS līmeni uz C4. Skat. uzstādišanas rokasgrāmatu. Lai noskaidrotu informāciju par atlautajiem frekvences pārveidotāju veidiem, kuriem var izmantot stūra zemēšanu, skat. uzstādišanas rokasgrāmatu.
- Novērsiet radio traucējumus. Frekvences pārveidotājs var izraisīt radio traucējumus mājas vidē.
- Pārliecinieties, vai dzesēšana ir pietiekama un diskam nav pārslodzes. Pastāvīgi augsta tem-

peratūra vai lielas temperatūras izmaiņas var saīsināt diskā kalpošanas laiku.

Norāde! Ja aktivizē automātiskās atiestatīšanas funkciju, pēc kļūdas automātiskas atiestatīšanas elektrodzinējs darbību sāk automātiski. Skat. lietošanas rokasgrāmatu.

Norāde! Ja izmantojat frekvences pārveidotāju kā iekārtas daļu, iekārtas ražotājam ir jāpiegādā elektrotīkla atslēgšanas ierīce (skat. EN 60204-1).

ZEMĒŠANA UN ZEMESSLĒGUMA AIZSARDZĪBA

Uzmanību! Frekvences pārveidotājam vienmēr jābūt zemētam ar zemējumvadu, kas savienots ar zemētājspalī, ko norāda simbols G . Ja netiek izmantots zemējumvads, var rasties pārveidotāja bojājumi.

Pieskaroties pārveidotājs ģenerē vairāk nekā 3,5 mA maiņstrāvu. Standartā EN 61800-5-1 noteikts, ka jānodrošina 1 vai vairāki tālāk norādītie nosacījumi par aizsardzības kēdi.

Savienojumam ir jābūt fiksētam.

a) Aizsargājošā zemējumvada šķērsgriezumam ir jābūt vismaz $10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ vai $16 \text{ mm}^2 \text{ Al}$.

vai

b) Jābūt automātiskai elektrotīkla atslēgšanai gadījumā, ja rodas aizsargājošā zemējumvada bojājums. Kabeļu likšanas instrukcijas skatiet izstrādājuma uzstādīšanas rokasgrāmatā.

vai

c) Jānodrošina spaile otrā aizsargājošā zemējumvada vajadzībām ar tādu pašu šķērsgriezumu kā pirmajam aizsargājošajam zemējumvadam.

Fāzes vada šķērsgriezums [S] [mm ²]	Atbilstošā aizsargājošā zemējumvada minimālais šķērsgriezums [mm ²]
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	S/2

Tabulā norādītās vērtības ir spēkā tikai tad, ja aizsargājošais zemējumvads izgatavots no tāda paša metāla kā fāzes vads. Pretējā gadījumā jānosaka aizsargājošā zemējumvada šķērsgriezums, kas nodrošina līdzvērtīgu vadītspēju šajā tabulā norādītajai.

Katra aizsargājošā zemējumvada, kurš nav daļa no elektrotīkla kabeļa vai kabeļa aizsargapvalka, šķērsgriezumam ir jābūt vismaz:

- $2,5 \text{ mm}^2$, ja ir mehāniska aizsardzība; un
- 4 mm^2 , ja nav mehāniskas aizsardzības. Ja izmantojat iekārtu ar kabeļa pieslēgumu, pārliecinieties, vai kabeļa aizsargājošais zemējumvads ir pēdējais vads, kurā radīsies pārtrauce sprieguma atbrīvošanas mehānisma defekta gadījumā.

Ievērojet vietējās prasības par aizsargājošā zemējumvada minimālo šķērsgriezumu.

Norāde! Frekvences pārveidotājā ir augsta kapacitīvā strāva, tāpēc bobījumstrāvas aizsargslēdzi var nedarboties pareizi.

Uzmanību! Neieviet iztursprieguma pārbaudes frekvences pārveidotājā. Ražotājs šīs pārbaudes jau veicis. Iztursprieguma pārbaudes var izraisīt pārveidotāja bojājumus.

ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA (EMS)

Pārveidotājam ir jāatbilst standarta IEC 61000-3-12 prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību tā prasībām, ūsslēguma jaudai S_{SC} ir jābūt vismaz 120 R_{SCE} elektrotīkla un publiskā elektrotīkla saskares punktā. Pirms pārveidotāja un elektrodzinēja pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai ūsslēguma jauda S_{SC} ir vismaz 120 R_{SCE} . Ja nepieciešams, sazinieties ar elektrotīkla operatoru.

RCD VAI RCM IERĪCES LIETOŠANA

Pārveidotājs var izmantot strāvu aizsargājošajā zemējumvadā. Lai nodrošinātu aizsardzību pret tiešu vai netiešu saskari, var izmantot paliekošās strāvas aizsargierīci (RCD ierīci) vai paliekošās strāvas kontrolierīci (RCM ierīci). Pārveidotāja elektrotīkla pusē izmantojiet B tipa RCD vai RCM ierīci.



OHUTUSJUHISED

Hoiatused ja ettevaatusabinõud annavad olulist teavet selle kohta, kuidas vältida kehavigastusi ning seadimestiku või süsteemi kahjustusi. Lugege hoiatusi ja ettevaatusabinõusid tähelepanelikult ning järgige vastavaid suuniseid.



HOIATUS!

1. Ärge puudutage toiteploki komponente, kui ajam on ühendatud vooluvõrku. Kui ajam on ühendatud vooluvõrku, on komponendid pingestatud. Kokkupuude selle pingega on väga ohtlik.
2. Ärge puudutage mootori terminale U, V, W, pidurdustakisti terminale ega alalisvoolu terminale, kui ajam on ühendatud vooluvõrku. Kui ajam on ühendatud vooluvõrku, on need terminalid pingestatud ka siis, kui mootor ei tööta.
3. Ärge puudutage juhtklemme. Need võivad olla ohtliku pinge all ka siis, kui ajam on vooluvõrкуst lahti ühendatud.
4. Enne sagedusmuunduril elektritööde tegemist ühendada sagedusmuundur elektrivõrgust lahti ja veenduda, et mootor oleks seiskunud. Lukustage ja märgistage toiteallikas sagedusmuunduriga. Vaadake, et ükski väline allikas ei tekitaks töö ajal ettekavatsematut pinget. Sagedusmuunduri koormusega pool võib pinget tekitada. Enne sagedusmuunduri kilbiukse või kaane avamist oodata viis minutit. Kasutage mõõteseadet, et kontrollida pinge puudumist. Sagedusmuunduri klemmiühendused ja komponendid võivad olla pingestatud 5 minutit pärast seda, kui sagedusmuundur on elektrivõrgust lahti ühendatud ja mootor on seiskunud.
5. Kontrollige enne ajami vooluvõrku ühendamist, kas ajami eesmine kate ja kaabli kate on suletud. Vahelduvvooluajami ühendused on pingestatud, kui ajam on ühendatud vooluvõrku.
6. Ühendage mootor ajamist lahti, kui juhuslik käivitus võib olla ohtlik. Sisselülitamisel, toite taastumisel pärast katkestust või rikke lähetamisel käivitub mootor käivitussignaliga aktiveerumisel kohe, kui käivitamise/seiskamise loogikaks ei ole valitud impulssjuhtimine. Parameetrite, rakenduste või tarkvara muutustes korral võivad sisend-/väljundfunktsioonid (muu hulgas käivitussisendid) muutuda.
7. Kandke kaitsekindaid, kui teete paigaldus-, kaabeldus- või hooldustöid. Sagedusmuunduris võib olla teravaid servi, mis võivad tekitada lõikehaavu.



ETTEVAATUST!

1. Ärge liigutage vahelduvvooluajamit. Paigalda-ge ajam kahjustuste vältimeks kohtkindlalt.
2. Ärge tehke mõõtmisi siis, kui vahelduvvooluajam on ühendatud vooluvõrku. Selle juhise eiramisel võib ajam kahjustuda.
3. Kindlasti tuleb kasutada sarrustatud kaitsemaandusühendust. See on kohustuslik, sest vahelduvvooluajamite puutevool on suurem kui 3,5 mA vahelduvvoolu [vaadake standardit EN 61800-5-1]. Vaadake Maandus ja maalühiskaitse.
4. Ärge kasutage varuosi, mis ei pärit tootjalt. Muude varuosade kasutamine võib ajamat kahjustada.
5. Ärge puudutage trükkplaatidel olevaid komponente. Staatiline pinge võib neid komponente kahjustada.
6. Veenduge, et vahelduvvooluajami elektromagnetilise ühilduvuse tase oleks kasutata-vale vooluvõrgule sobiv. Vt paigaldusjuhendit. Vale elektromagnetilise ühilduvuse tase võib seadet kahjustada. Nurkmaandust kasutades muutke EMC tase C4-ni, vt paigaldusjuhendit. Nurkmaanduse lubatud sagedusmuunduri tüüpide kohta vt paigaldusjuhendit.
7. Tagage kaitse raadiohäirete vastu. Vahelduvvooluajam võib kodukeskkonnas põhjustada raadiohäireid.
8. Veenduge, et jahutus oleks piisav ja ajam poleks ülekoormatud. Püsivalt kõrge temperatuur või suured temperatuurimuumutused lühen-davad ajami kasutusiga.

Märkus! Kui aktiveerite automaaltähtestamise funktsiooni, käivitub mootor pärast automaat-set rikke lähtestamist automaatselt. Vaadake rakenduse juhendit.

Märkus! Kui kasutate vahelduvvooluajamit ma-sina osana, peab masina tootja varustama teid toitelahutusseadmega [vaadake standardit EN 60204-1].



MAANDUS JA MAALÜHISKAITSE

Ettevaatust! Vahelduvvooluajam peab alati olema maandatud maandusjuhiga, mis ühendatakse maandusterminalliga, mida tähistab sümbol (接地). Not using an earth conductor can cause damage. Kui maandusjuhi ei kasutata, võivad sellega kaasneda ajami kahjustused.

Ajami puutevool on suurem kui 3,5 mA vahelduvvoolu. Standardi EN 61800-5-1 kohaselt peab kaitseahel vastama vähemalt ühele alljärgnevale nöudele.

Ühendus peab olema kohtkindel.

a) Kaitsemaandusjuhi ristlõikepindala peab olema vähemalt 10 mm^2 Cu või 16 mm^2 Al. või

b) Tagatud peab olema automaatne vooluvõrgust lahutamine, juhiks kui kaitsemaandusjuht puruneb. Vaadake kaabeldusjuhi-seid toote paigaldusjuhendist.

või

c) Esimese kaitsemaandusjuhiga samas ristlõikepindalas peab olema terminal teise kaitsemaandusjuhi jaoks.

Faasijuhtide ristlõikepindala [S] [mm^2]	Vastava kaitsemaandusjuhi minimaalne ristlõikepindala [mm^2]
$S < 16$	S
$16 < S < 35$	16
$35 < S$	$S/2$

Tabelis toodud väärtsused kehitavad vaid siis, kui kaitsemaandusjuhi on valmistatud faasijuhtidega samast metallist. Kui kaitsemaandusjuht ei ole faasijuhtidega samast metallist, tuleb kaitsemaandusjuhi ristlõikepindala määrrata kindlaks nii, et juhtivus oleks tabelis toodud kohaldamisel saadava juhtivusega samaväärne.

Tilg sellise kaitsemaandusjuhi, mis ei ole osa vooluvõrgu kaablist või kaablimantlist, ristlõikepindala peab olema vähemalt:

- $2,5 \text{ mm}^2$ mehaanilise kaitse olemasolul ja
- 4 mm^2 mehaanilise kaitse puudumisel. Kui seadmostik on kaabelühendusega, peab kaablis olev kaitsemaandusjuhi olema viimane juht, mis tömbetöökismehhanismi purunemisel katkestatakse.

Järgige kaitsemaandusjuhi minimaalsele suurusele kohalduvaid kohalikke nöudeid.

Märkus! Kuna vahelduvvooluajamis on suured mahtuvuslikud voolud, ei pruugi rikkevoolu kaitselülitid nöuetekohaselt funktsioneerida.

Ettevaatust! Ärge testige vahelduvvooluajami pingetaluvust. Tootja on need katsed juba teinud. Pingetaluvuskatsete tegemine võib ajamit kahjustada.

ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS (EMC)

Ajam peab vastama standardi IEC 61000-3-12 nöuetele. Selle tagamiseks peab vooluvõrgu ja üldkasutatava toitevõrgu vahelises ühenduspunktis olev lühisvõimuse S_{SC} olema vähemalt 120 R_{SCE} . Veenduge, et ühendate ajami ja mootori vooluvõrku, mille lühisvõimuse S_{SC} on vähemalt 120 R_{SCE} . Võtke vajaduse korral ühendust võrguoperaatoriga.

RIKKEVOOLUGA JUHITAVA KAITSE- VÕI SEIRESEADME KASUTAMINE

Ajam võib genereerida kaitsemaandusjuhis voolu. Võite otsese või kaudse kontakti vastu kaitse tagamiseks kasutada rikkevooluga juhitavat kaitseseadet (RCD – residual current operated protective device) või rikkevooluga juhitavat seireseadet (RCM – residual current operated monitoring device). Kasutage ajami vooluvõrgupoolsel küljel B-tüüpi rikkevooluga juhitavat kaitse- või seireseadet.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezek a figyelmeztetések és óvatossági javaslatok fontos információkkal szolgálnak arról, hogyan lehet megelőzni a személyi sériálést és a rendszer berendezéseinek károsodását. Olvassa el alaposan a figyelmeztetéket, és kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS!

1. Ne érjen a tápegység alkatrészeihez, amikor a meghajtó az elektromos hálózatra van csatlakoztatva. Ezek az alkatrészek ilyenkor áram alatt vannak. Életveszélyes lehet, ha ilyen magas feszültségezér.
2. Ne érjen az U, V, W motorcsatlakozókhhoz, a fékellenállás-csatlakozókhhoz, valamint a DC-csatlakozókhhoz, amikor a hajtás csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. Ezek a csatlakozók ilyenkor áram alatt vannak, még akkor is, ha a motor nincs üzemben.
3. Ne érintse meg a vezérlés csatlakozóit. Ezekben akkor is magas feszültség lehet, ha a meghajtó nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.
4. Mielőtt a frekvenciaváltón elektromos munkákhoz fogna, válassza le a frekvenciaváltót az elektromos hálózatról, és ellenőrizze, hogy megállt-e a motor. Zárja le és lássa el biztonsági feliratokkal a frekvenciaváltó áramforrását. Gondoskodj róla, hogy munka közben külső források még véletlenül se generáljanak feszültséget. Ne feledje, hogy a frekvenciaváltó bemeneti oldala is generálhat feszültséget. Várjon 5 percig, mielőtt kinyitja a kapcsolószekrény ajtaját vagy a váltóáramú frekvenciaváltó fedelét. Mérőeszközzel ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség alatt a berendezés. A frekvenciaváltó csatlakozói és alkatrészei az elektromos hálózatról való leválasztást és a motor leállását követően még 5 percig áram alatt lehetnek.
5. Mielőtt csatlakoztatja a meghajtót a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a meghajtó előlapja és kábelzáró lapja le van-e zárva. A frekvenciaváltó csatlakozásai áram alatt vannak, amikor a meghajtó a hálózatra van kapcsolva.
6. Válassza le a motort a meghajtóról, amennyiben egy véletlen indítás veszélyes lehet. Indításnál, elektromos fejlezésnél vagy habtárolásnál a motor azonnal elindul, amikor az indítójelzés aktiválódik, kivéve, ha a Start/Stop logikát irányító impulzusvezérlés ki van vá-

lasztva. A paraméterek, alkalmazások vagy a szoftver változása esetén az I/O funkciók (ideértve az indítási bemenetet is) is változhatnak.

7. Rögzítésnél, kábelezésnél és karbantartási munkálatok végzésénél minden viseljen védőkesztyűt. A frekvenciaváltó éles peremei megvághatják a kezét.



VIGYÁZAT!

1. Ne mozdítsa el a frekvenciaváltót. Rögzítse a berendezést a meghajtó károsodásának elkerülése érdekében.
2. Ne végezzen méréseket, amennyiben a frekvenciaváltó áram alatt van. Ezzel károsíthatja a meghajtót.
3. Megerősített védőföldelést kell alkalmazni. Ez kötelező, mivel a frekvenciaváltók érintési feszültsége több mint 3,5 mA AC [lásd EN 61800-5-1]. Lásd: Földelés és földzárlati védelem.
4. Kizárálag a gyártótól származó pótalkatrészeket használjon. A máshonnan származó pótalkatrészek károsíthatják a meghajtót.
5. Ne érjen az áramkörök alkatrészeihez. A statikus feszültség károsíthatja ezeket az alkatrészeket.
6. Ügyeljen rá, hogy a frekvenciaváltó EMC-szintje a hálózathoz megfelelő legyen. Lásd az telepítési útmutatót. A nem megfelelő EMC-szint károsíthatja a frekvenciaváltót. Amennyiben sarokpotenciál-földelést alkalmaz, az EMC-szintet módosítsa C4-re [lásd a telepítési útmutatót]. A sarokpotenciál-földeléshez engedélyezett frekvenciaváltó típusok tekintetében lásd a telepítési útmutatót.
7. Előzze meg a rádiófrekvenciás interferenciát. A frekvenciaváltó otthoni környezetben rádiointerferenciát okozhat.
8. Ügyeljen rá, hogy megfelelő legyen a hűtés, illetve, hogy a hajtás ne legyen túlterhelve. Folyamatos magas hőmérséklet, illetve jelentős hőmérséklet-változás esetén a hajtás élettartama megrövidülhet.

Megjegyzés! Ha az automatikus újraindítás funkció aktiválva van, automatikus hibatörles után a motor automatikusan elindul. Lásd az alkalmazás kézikönyvét.

Megjegyzés! Ha valamilyen gép részeként használja a frekvenciaáltót, be kell szereznie egy hálózati leválasztó eszközt a gép gyártójától (lásd EN 60204-1).

FÖLDELÉS ÉS FÖLDZÁRLATI VÉDELEM

Vigyázat! A frekvenciaáltót minden földelni kell egy olyan földelővezetékkel, mely a következő szimbólummal ellátott földcsatlakozóhoz kapcsolódik: . A földelővezeték használatának elmulasztása károsíthatja a meghajtót.

A meghajtó érintési feszültsége több mint 3,5 mA AC. Az EN 61800-5-1 szabvány szerint az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülnie kell a védőáramkörre vonatkozóan.

A csatlakozást rögzíteni kell.

a) A védelmet biztosító földelővezetéknak legalább 10 mm² Cu vagy 16 mm² Al keresztmetszetűnek kell lennie.

vagy

b) A földelővezeték meghibásodása esetén automatikus hálózati leválasztásnak kell elérnie. A kábelezési utasításokhoz, lásd a termék Telepítési útmutatóját.

vagy

c) Az első földelővezetékkal megegyező keresztmetszeti területen lennie kell egy második földelővezetékhez tartozó csatlakozónak is.

A fázisvezető [S] keresztmetszeti területe [S] [mm ²]	A védelmet biztosító földelővezetéknek minimális keresztmetszete [mm ²]
S < 16	S
16 < S < 35	16
35 < S	S/2

A táblázat értékei kizárolag akkor érvényesek, amennyiben a földelővezeték és a fázisvezető ugyanabból a fémből készült. Amennyiben nem így van, a földelővezető keresztmetszeti területét úgy kell meghatározni, hogy az olyan vezetőképességet produkáljon, ami megegyezik a táblázatban láthatókkal.

Minden egyes olyan földelővezeték keresztmetszeti területének, mely nem tartozik a hálózati kábelhez vagy a kábelházhöz, legalább ennyinek kell lennie:

- 2,5 mm², amennyiben mechanikai védelem is működik, és
- 4 mm², amennyiben mechanikai védelem nem működik. Amennyiben kábelrellel kapcsolt berendezéseket használ, ügyeljen rá, hogy a kábel földelővezetéke legyen az utolsó megszakított vezeték a tehermentesítő mechanizmus meghibásodása esetén.

Tartsa be a földelővezeték minimális méretére vonatkozó helyi előírásokat.

Megjegyzés! Mivel a frekvenciaáltóban magas kapacitív áram folyik, lehetséges, hogy zárlati áram ellen védő kapcsolók nem működnek megfelelően.

Vigyázat! Ne végezzen feszültségellenállási teszteket a frekvenciaáltón. A gyártó már elvégezte ezeket a teszteket. A feszültségellenállási tesztek károsíthatják a meghajtót.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS (EMC)

A meghajtónak meg kell felelnie az IEC 61000-3-12 szabvány kitűzésein. Ehhez a rövidzárlati áram S_{SC} -nek legalább 120 R_{SCE} -nek kell lennie az Ön elektromos hálózata és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. Kizárolag legalább 120 R_{SCE} -vel rendelkező rövidzárlati áram S_{SC} -vel csatlakoztassa a meghajtót és a motort a hálózathoz. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a hálózat működtetőjével.

RCD VAGY RCM-ESZKÖZ HASZNÁLATA

A meghajtó feszültséget hozhat létre a földelővezetékben. Használhat maradékáram által működtetett védőberendezést (RC) vagy maradékáram által működtetett ellenőrző berendezést (RCM), melyek védelmet nyújtanak a közvetett vagy közvetlen érintkezés ellen. Használjon B-típusú RCD vagy RCM berendezést a meghajtó hálózati oldalán.

VACON®

Find the product documentation on the Internet at:
<http://drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/>

Local contacts: <http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/>

To order your own copy of the
product documentation, contact:
vacon.orders@danfoss.com



DPD01586D