

Scheda tecnica

Regolatore ECL Comfort 310, Unità di controllo remoto ECA 30 / 31 e Chiavette Applicazione

Progettato in Danimarca

Descrizione

Regolatore serie ECL
Comfort 310



L'ECL Comfort 310 è un sistema di controllo elettronico della temperatura, con compensazione climatica, della famiglia di regolatori ECL Comfort progettato per il controllo degli impianti di teleriscaldamento, riscaldamento centralizzato e per applicazioni di raffrescamento. Risparmi di energia possono essere ottenuti mediante un corretto controllo della temperatura di mandata degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. È possibile controllare simultaneamente fino a 4 circuiti diversi.

La funzione di compensazione delle condizioni climatiche dei regolatori ECL Comfort misura la temperatura esterna e regola di conseguenza la temperatura di mandata dell'impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento con compensazione delle condizioni climatiche aumenta il livello di comfort e consente di risparmiare energia.

Il regolatore ECL Comfort 310 viene configurato con un'applicazione selezionata tramite una Chiavetta Applicazione ECL.

Il Portale ECL web-based comunica con il Comfort ECL 310 offrendo così funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) efficienti e di facile uso agli utenti, al personale della manutenzione e della messa in servizio. La qualità dell'assistenza può essere aumentata e/o i costi di manutenzione ridotti. Le installazioni di riscaldamento e/o raffrescamento sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, tramite computer portatili o smartphone, a tutto vantaggio dell'assistenza e con notevole riduzione del tempo di risposta agli allarmi.

Il software ECL Tool per l'ECL Comfort 310 offre possibilità di controllo remoto alternative in relazione al Portale ECL e al software OPC del server.

L'ECL Comfort 310 è stato progettato per offrire condizioni di comfort climatico migliori, per conseguire un consumo energetico ottimale, per semplificare le operazioni di installazione grazie alle Chiavette Applicazione ECL (Plug-and-Play) e per consentire una straordinaria semplicità d'uso.

Un consistente risparmio energetico è inoltre ottenibile grazie alla compensazione delle condizioni climatiche, la regolazione della temperatura basata sulla programmazione, l'ottimizzazione e la limitazione delle temperature di ritorno, di mandata e della potenza.

L'ECL Comfort 310 può essere agevolmente comandato tramite una manopola (multi-funzione) o con l'unità di controllo remoto (RCU). La manopola e il display retroilluminato guidano l'utente attraverso i menu testuali nella lingua selezionata.

Il regolatore ECL Comfort 310 è dotato di uscite a stato solido dedicate al controllo delle valvole motorizzate, di un'uscita a relè per il controllo della pompa di circolazione/valvola deviatrice e di un'uscita a relè per gli allarmi.

Possono inoltre essere collegati fino a 6 sensori di temperatura Pt 1000. Quattro ingressi, configurabili durante il caricamento dell'applicazione, consentono il collegamento di sensori Pt 1000, di segnali analogici (0 – 10 V) o di segnali digitali.

A seconda dell'applicazione, il modulo I/O ECA 32 interno (montato nella base del regolatore) può aggiungere ulteriori ingressi e/o segnali di uscita.

Descrizione (continua)

La scatola è destinata sia per il montaggio a parete che su guida DIN. È anche disponibile la versione 310B (senza display e manopola). Può essere utilizzata per il montaggio all'interno dei quadri elettrici ed è azionata mediante le RCU ECA 30 / 31, situate frontalmente (a pannello).

L'ECL Comfort 310 può essere utilizzato come unità a se stante per comunicare con un massimo di due RCU e il modulo ECA 32 con ingressi/uscite aggiuntivi.

L'ECL Comfort 310 può inoltre comunicare con le 2 RCU, un'ECA 32 e altre unità ECL Comfort 210 / 310 tramite il bus di comunicazione interno ECL 485.

La connessione Ethernet fa parte della fornitura di serie dell'unità. Sono inoltre integrate le comunicazioni Modbus a sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) e M-bus a misuratori di calore.

Chiavette Applicazione ECL:

Un'ampia scelta di Chiavette Applicazione ECL consente di utilizzare l'hardware dell'ECL Comfort 310 in modo semplice ed efficace. L'applicazione desiderata viene caricata sul regolatore ECL Comfort 310 tramite una Chiavetta Applicazione ECL, nella quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per il funzionamento dell'applicazione (semplici grafici delle applicazioni sono visualizzati sul display), così come le lingue e le impostazioni predefinite.

Le Chiavette Applicazione ECL della serie A2xx possono essere anche eseguite dall'ECL Comfort 210 e dall'ECL Comfort 310. Se utilizzate con l'ECL Comfort 310, la maggior parte delle chiavette della serie A2xx offre funzionalità aggiuntive, come sensori di temperatura supplementari e comunicazione M-bus.

Le Chiavette Applicazione ECL della serie 3xx possono essere eseguite solo dall'ECL Comfort 310.

I parametri dell'applicazione sono conservati nella memoria permanente dell'unità e non sono deteriorati da eventuali interruzioni dell'alimentazione. Le Chiavette Applicazione ECL principali per il regolatore ECL Comfort 210 / 310 sono reperibili nella sezione relativa agli ordini.

Unità controllo remoto (RCU):

Le unità di controllo remoto ECA 30 ed ECA 31 sono utilizzate per controllare la temperatura ambiente e bypassare l'ECL Comfort 310. Il display è dotato di retroilluminazione. Le RCU dialogano con l'unità ECL Comfort tramite (2 x) doppino intrecciato per la comunicazione e l'alimentazione elettrica (bus di comunicazione ECL 485)

L'ECA 30 / 31 è dotato di un sensore della temperatura ambiente integrato. Un sensore di temperatura ambiente esterno può però sostituire il sensore di temperatura integrato.

L'ECA 31 è inoltre dotato di un sensore dell'umidità relativa integrato che può essere utilizzato da specifiche applicazioni. È possibile collegare fino a 2 RCU sul bus di comunicazione ECL 485. Una RCU può monitorare un massimo di 10 regolatori ECL Comfort (in una rete di tipo master/slave).



**Panoramica chiavetta,
sottocircuiti e combinazioni**

	ECL Comfort 210	ECL Comfort 310
Chiavetta		
A214	A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5, A214.6	A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5, A214.6 A314.1, A314.2, A314.3, A314.4, A314.5, A314.6, A314.7
A217	A217.1, A217.2, A217.3	A217.1, A217.2, A217.3 A317.1, A317.2
A230	A230.1, A230.2	A230.1, A230.2
A231	A231.1, A231.2	A231.1, A231.2 A331.1, A331.2
A232	A232.1	A232.1 A332.1, A332.2
A237	A237.1, A237.2	A237.1, A237.2 A337.1, A337.2
A247	A247.1, A247.2	A247.1, A247.2 A347.1, A347.2
A260	A260.1, A260.2	A260.1, A260.2
A266	A266.1, A266.2, A266.9	A266.1, A266.2, A266.9
A275	A275.1, A275.2, A275.3	A275.1, A275.2, A275.3 A375.1, A375.2, A375.3
A333		A333.1, A333.2, A333.3
A361		A361.1, A361.2
A367		A367.1, A367.2
A368		A368.1, A368.2, A368.3, A368.4
A376		A376.1, A376.2, A376.3, A376.9
A377		A377.1, A377.2

Questa è una panoramica delle chiavette applicazione attualmente disponibili per i regolatori ECL Comfort. Non tutte le chiavette sono vendute in tutti i paesi. Contattare il proprio distributore locale Danfoss.


Esempi di applicazione

Tutti i componenti citati (S = sensore temperatura, P = pompa, M = valvola di regolazione motorizzata, ecc.) sono collegati all'ECL Comfort 210 / 310.

Tutte le applicazioni per l'ECL Comfort 210 sono compatibili anche con l'ECL Comfort 310, agevolando così le funzioni di comunicazione. Funzionalità aggiuntive e di comunicazione sono abilitate.


A214.1, es. a:

Applicazione di raffreddamento, temperatura della condotta basata sulla temperatura ambiente




A214.2, es. a:

Applicazione di riscaldamento, temperatura di riscaldamento basata sulla temperatura della condotta




A214.3, es. a:

Applicazione di riscaldamento, temperatura della condotta basata sulla temperatura ambiente




A214.5, es. a:

Applicazione di riscaldamento/raffrescamento, temperatura della condotta basata sulla temperatura ambiente




A314.1, es. a:

Impianto di ventilazione con riscaldamento, raffreddamento passivo (aria esterna) e controllo costante della temperatura della condotta. Fase di raffreddamento passivo controllata analiticamente (M2).




A314.1, es. b:

Impianto di ventilazione con riscaldamento, raffreddamento e controllo della temperatura della condotta. Fase di raffreddamento controllata analiticamente (M2).




A314.2, es. b:

Impianto di ventilazione con riscaldamento, raffreddamento e controllo della temperatura ambiente.
Fase di raffreddamento controllata analiticamente (M2).




A314.3, es. a:


Impianto di ventilazione con riscaldamento e controllo della temperatura ambiente. Ventola a velocità variabile.




A217.1, es. a:
Applicazione con accumulo ACS




A217.1, es. b:
Applicazione con bollitore ACS




A217.2, es. a:
Accumulo ACS con circuito di pre-riscaldamento




A217.3, es. a:
Preparazione ACS



A217.3, es. c:
Preparazione istantanea ACS su richiesta (flussostato). Con o senza circolazione




A230.1, es. a:
Impianto di riscaldamento indiretto. Compensazione eolica opzionale




A230.2, es. a:

Impianto di raffreddamento indiretto (teleraffrescamento)




A231.2:

Impianto di riscaldamento indiretto con controllo di 2 pompe e funzione di controllo del gruppo di riempimento




A331.2, es.:

Impianto di riscaldamento con controllo di due pompe e funzione di controllo del gruppo di riempimento. Regolazione della temperatura di alimentazione in funzione della temperatura di mandata.




A232.1, es.:

Regolazione della temperatura di mandata (riscaldamento a pavimento/raffrescamento a soffitto) in relazione alla temperatura esterna, ambiente e temperatura del punto di rugiada.




A332.1, es.:

Regolazione della temperatura di mandata (riscaldamento a pavimento/raffrescamento a soffitto) in relazione alla temperatura esterna, ambiente e temperatura del punto di rugiada. Limitazione della temperatura di ritorno opzionale.




A332.2, es.:


Regolazione delle temperature di mandata separata per riscaldamento/raffrescamento in relazione alla temperatura esterna, ambiente e temperatura del punto di rugiada. Limitazioni della temperatura di ritorno opzionali.




A237.1, es. a:
Impianto di riscaldamento indiretto con bollitore ACS



A237.2, es. a:
Impianto di riscaldamento indiretto e sistema accumulo ACS




A247.1, es. a:
Impianto di riscaldamento indiretto e sistema accumulo ACS Modalità parallela o priorità ACS



(S7*) = opzionale in ECL Comfort 310

A247.2, es. a:


Impianto di riscaldamento indiretto e sistema accumulo ACS con circuito di pre-riscaldamento
Modalità parallela o priorità ACS



(S7*) = opzionale in ECL Comfort 310


A347.1, es. a:

Impianto di riscaldamento indiretto e sistema accumulo ACS Modalità parallela o priorità ACS




A347.2, es. a:

Impianto di riscaldamento indiretto e sistema accumulo ACS con circuito di pre-riscaldamento
Modalità parallela o priorità ACS




A260.1, es. a:

Due impianti di riscaldamento




A260.1, es. d:

Due impianti di riscaldamento. Il circuito 2 è un sotto-circuito del circuito 1.




A266.1, es. a:

Impianto di riscaldamento e di riscaldamento ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS.




A266.2:

Impianto di riscaldamento e di riscaldamento ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS.
Riscaldamento ACS su richiesta (con flussostato)




A275.1, es. a:


Impianto di riscaldamento con caldaia mono-stadio



A275.2, es. a:
Impianto di riscaldamento con caldaia mono-stadio e bollitore ACS




A275.3, ed. a:
Impianto di riscaldamento con caldaia mono-stadio, circuito di miscelazione e bollitore ACS




A375.1, es. a:

Controllo ON / OFF di un massimo di 8 caldaie per un circuito di riscaldamento




A375.2, es. a:

Controllo ON / OFF di un massimo di 8 caldaie per un circuito di riscaldamento e un circuito ACS.
Priorità ACS opzionale.




A375.3, es. a:

Controllo ON / OFF di un massimo di 8 caldaie per un circuito di riscaldamento diretto (1), un circuito di miscelazione (2) e un circuito ACS (3). Priorità ACS opzionale.




Panoramica controllo bruciatore:




A333.1, es. a:

Impianto di riscaldamento con controllo di 1 o 2 pompe di circolazione. Funzione di controllo del gruppo di riempimento con controllo di 1 o 2 pompe. Misurazione della pressione dell'impianto.




A333.2, es. a:

Impianto di riscaldamento con controllo ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe di circolazione. Controllo del gruppo di riempimento ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe. Controllo di livello dell'accumulo del gruppo di riempimento. Misurazione della pressione dell'impianto.




A333.3, es. a:

Impianto di riscaldamento con controllo ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe di circolazione. La valvola di regolazione M1 è controllata in tensione 0 - 10 V. Controllo del gruppo di riempimento ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe. Controllo di livello dell'accumulo del gruppo di riempimento. Misurazione della pressione dell'impianto.




A361.2, es. a:

Due impianti di riscaldamento con gestione pompe gemellari e controllo del gruppo di riempimento. Regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura del primario.




A367.1, es. a:

Impianto con 2 circuiti di riscaldamento e cilindro ACS collegato sul secondario con serpentino interno. Priorità ACS opzionale.




A367.2, es. a:

Impianto con 2 circuiti di riscaldamento e sistema di accumulo ACS collegato sul secondario. Priorità ACS opzionale.




A368.2, es. a:

Impianto di riscaldamento con controllo delle pompe gemellari e del gruppo di riempimento. Regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura del primario. Circuito di preparazione ACS con controllo di 1 o 2 pompe di circolazione.




A368.4, es. a:


Impianto di riscaldamento con controllo delle pompe gemellari e del gruppo di riempimento con 1 o 2 pompe. Regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura del primario. Circuito di preparazione ACS con controllo di 1 o 2 pompe di circolazione. Misurazione della pressione degli impianti.



A376.1, es. a:
Due impianti di riscaldamento e un impianto di preparazione ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS.




A376.2, es. a:
Due impianti di riscaldamento e un impianto di preparazione ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS.
Preparazione istantanea ACS su richiesta (con flussostato).




A376.3, es. a:

Due impianti di riscaldamento e un impianto di preparazione ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS. Le valvole di regolazione M1, M2 e M3 sono controllate in tensione 0 - 10 V.




A376.9, es. a:

Due impianti di riscaldamento e un impianto di preparazione ACS diretto. Modalità parallela o priorità ACS. Misurazione della pressione e monitoraggio della temperatura dell'impianto.




A377.1, es. a:

Due circuiti di riscaldamento e un circuito di produzione e accumulo ACS. Modalità parallela o priorità ACS.



A377.2, es. a:

Due circuiti di riscaldamento e un circuito di produzione accumulo ACS. Controllo della temperatura di riscaldamento ACS. Modalità parallela o priorità ACS.



Ordinazione

Regolatore, base e accessori:

Modello	Descrizione	N. codice
ECL Comfort 310	Hardware universale - 230 V c.a. Base non inclusa. La guida al montaggio (senza testo) è inclusa.	087H3040
ECL Comfort 310	Hardware universale - 24 V c.a. Base non inclusa. La guida al montaggio (senza testo) è inclusa.	087H3044
ECL Comfort 310B	Hardware universale - 230 V c.a. Senza display e manopola. Richiede unità di controllo remoto. Base non inclusa. La guida al montaggio (senza testo) è inclusa.	087H3050
Base ECL Comfort 310	Per il montaggio a parete o su guida DIN (35 mm). L'ECL Comfort 310 può essere montato in una base ECL Comfort 310 (per aggiornamenti futuri). Guida al montaggio (senza testo) e accessori pressa cavo inclusi.	087H3230

Unità di controllo remoto e accessori

Modello	Descrizione	N. codice
ECA 30	Unità di controllo remoto con sensore di temperatura integrato e possibilità di collegare un sensore di temperatura ambiente Pt 1000 esterno. Base per il montaggio a parete inclusa. La guida al montaggio (senza testo) è inclusa.	087H3200
ECA 31	Unità di controllo remoto con sensore di temperatura ambiente integrato e sensore di umidità. Possibilità di collegare un sensore di temperatura ambiente Pt 1000 esterno. Utilizzato per applicazioni dedicate. Base per il montaggio a parete inclusa. La guida al montaggio (senza testo) è inclusa.	087H3201
Kit cornice ECA 30 / 31 per il montaggio a pannello.	Posizionamento a pannello. Dimensioni esterne 144 x 96 mm, dimensioni dima di foratura effettive 139 x 93 mm. Guida al montaggio (senza testo) inclusa.	087H3236
ECA 32	Modulo di estensione interno con ingressi e uscite aggiuntivi. Montabile nella base dell'ECL Comfort 310. Vedere scheda tecnica separata.	087H3202

Accessori:

Modello	Descrizione	N. codice
ECA 99	Trasformatore 230 V c.a. a 24 V c.a. (35 VA)	087B1156

Chiavette Applicazione ECL

Modello	Descrizione tipo applicazione	Segnali uscita regolatore	N. codice
A214	- Regolazione della temperatura (riscaldamento / raffrescamento) degli impianti di ventilazione. Regolazione della temperatura condotta/ambiente. Limitazione temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Protezione antincendio e antigelo e funzione di allarme. - La chiavetta applicazione A214 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (controllo scambiatore di calore rotativo).	2 x 3 punti, 2 x 2 punti	087H3811
A217	- Regolazione avanzata della temperatura del circuito ACS (Acqua Calda Sanitaria) con/senza sistema di accumulo. Controllo della pompa di circolazione. Limitazione temperatura di ritorno. Protezione antigelo e funzione di allarme. - La chiavetta applicazione A217 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (M-bus).	1 x 3 punti, 3 x 2 punti	087H3807
A230	(A230.1) Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di impianti di riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione. Regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Compensazione eolica, protezione antigelo e funzione di allarme. (A230.2) Regolazione della temperatura di mandata degli impianti di raffrescamento. Compensazione temperature esterna e ambiente. Limitazione temperatura di ritorno. - La chiavetta applicazione A230 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (M-bus).	1 x 3 punti, 2 x 2 punti	087H3802
A231	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di impianti di riscaldamento. Gestione pompe gemellari per la funzione di circolazione e controllo del gruppo di riempimento. Limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Protezione antigelo e funzione di allarme. - La chiavetta applicazione A231 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (gestione pompe gemellari per il controllo del gruppo di riempimento e M-bus).	1 x 3 punti, 3 x 2 punti	087H3805
A232	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica del circuito o circuiti di riscaldamento/raffrescamento. Commutazione automatica riscaldamento/raffrescamento. Controllo della pompa di circolazione. Punto di rugiada (solo modalità raffrescamento) e compensazione della temperatura superficiale. - La chiavetta applicazione A232 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (limitazione della temperatura di ritorno e controllo separato dei circuiti di riscaldamento e raffrescamento).	1 x 3 punti, 3 x 2 punti	087H3812

Applicazione ECL (continua):

Modello	Descrizione tipo applicazione	Segnali uscita regolatore	N. codice
A237	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica in impianti di riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione. Regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Regolazione della temperatura di un circuito ACS collegato sul secondario con sistema di accumulo o bollitore con serpentino interno. Controllo ON / OFF opzionale del circuito ACS con vaso di accumulo collegato sul primario e serpentino interno. Controllo della pompa di circolazione ACS. Protezione antigelo e funzioni di allarme. - La chiavetta applicazione A237 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (M-bus).	1 x 3-punti, 3 x 2-punti	087H3806
A247	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica in impianti di riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione. Limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Regolazione della temperatura del circuito ACS con sistema di accumulo inerziale. Controllo della pompa di circolazione ACS al servizio del sistema di accumulo o tramite scambiatore di calore. Protezione antigelo e funzioni di allarme. - La chiavetta applicazione key A247 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (sensore di temperatura ambiente e M-bus).	2 x 3-punti, 3 x 2-punti	087H3808
A260	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica in impianti di riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione, regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno per due circuiti di riscaldamento indipendenti. Limitazione portata/potenza, protezione antigelo e funzioni di allarme. - La chiavetta applicazione A260 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (M-bus).	2 x 3-punti, 2 x 2-punti	087H3801
A266	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica in impianti di riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione, regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. - Regolazione della temperatura del circuito ACS con circolazione ACS. Limitazione della temperatura di ritorno, priorità scorrevole ACS, protezione antigelo e funzioni di allarme. Controllo opzionale del circuito ACS in base al fabbisogno di ACS. - La chiavetta applicazione viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (M-bus).	2 x 3-punti, 2 x 2-punti	087H3800
A275	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica in impianti di riscaldamento con caldaia mono-stadio. Un circuito di riscaldamento diretto e un circuito di miscelazione. Controllo delle pompe di circolazione, regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. - Regolazione della temperatura del bollitore ACS con serpentino interno. Protezione antigelo e funzioni di allarme. - La chiavetta applicazione A275 viene utilizzata con l'ECL Comfort 310 per aumentarne le funzionalità (controllo multi-stadio delle caldaie).	1 x 3-punti, 4 x 2-punti	087H3814
A333	Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di un impianto di riscaldamento. Controllo ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe di circolazione e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Protezione antigelo e funzioni di allarme. Controllo ON / OFF e della velocità di 1 o 2 pompe a servizio del gruppo di riempimento. Controllo di livello del vaso di riempimento. Funzione di limitazione pressione. Monitoraggio della pressione e della temperatura. Protezione antigelo e funzione di allarme.	1 x 3-punti, 7 x 2-punti* vagy 1 x 0 - 10 V szabályozás, 7 x 2-punti*	087H3818
A361	Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di 2 circuiti di riscaldamento. Regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura del primario. Gestione pompe gemellari per la circolazione. Limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. Controllo del gruppo di riempimento Protezione antigelo e funzioni di allarme.	2 x 3-punti, 7 x 2-punti*	087H3804
A367	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di 2 circuiti riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione. Regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. - Regolazione della temperatura di un circuito ACS collegato sul secondario con sistema di accumulo o con bollitore con serpentino interno. Controllo ON /OFF opzionale del circuito ACS con bollitore collegato sul primario e serpentino interno. Controllo della pompa di circolazione ACS. Protezione antigelo e funzioni di allarme.	2 x 3-punti, 5 x 2-punti	087H3813
A368	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di un circuito riscaldamento. Regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura del primario. Gestione pompe gemellari per la circolazione. Limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza e controllo del gruppo di riempimento. - Regolazione della temperatura di un circuito ACS con circolazione ACS, limitazione della temperatura di ritorno e priorità ACS scorrevole. Protezione antigelo e funzioni di allarme.	2 x 3-punti, 5 x 2-punti	087H3803

* Modulo ECA 32 necessario

Chiavette Applicazione ECL (continua):

Modello	Descrizione tipo applicazione	Segnali uscita regolatore	N. codice
A376	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di 2 circuiti riscaldamento. - Controllo della pompa di circolazione. Regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. - Regolazione della temperatura di un circuito ACS con circolazione ACS, limitazione della temperatura di ritorno e priorità ACS scorrevole. Controllo opzionale del circuito ACS in base al fabbisogno di ACS. Protezione antigelo e funzioni di allarme.	3 x 3 punti, 5 x 2 punti oppure 3 x controllo 0 - 10 V*, 5 x 2 punti	087H3810
A377	- Regolazione della temperatura di mandata con compensazione climatica di 2 circuiti riscaldamento. Controllo della pompa di circolazione. Regolazione della temperatura ambiente e limitazione scorrevole della temperatura di ritorno. Limitazione portata/potenza. - Regolazione della temperatura di un circuito ACS con sistema di accumulo inerziale o bollitore con serpentino interno. Controllo della pompa di circolazione ACS. Regolazione della temperatura di preparazione ACS opzionale. Protezione antigelo e funzioni di allarme.	3 x 3 punti, 5 x 2 punti	087H3817

* Modulo ECA 32 necessario.

Ciascuno dei numeri di codice sovramenzionati comprende nr. 1 Chiavetta Applicazione ECL, 1 guida al montaggio e nr. 1 set di guide utente multilingua.

Sensori temperatura Pt 1000 (IEC 751B, 1.000 Ω / 0 °C):

Modello	Descrizione	N. codice
ESMT	Sensore temperatura esterna	084N1012
ESM-10	Sensore temperatura ambiente	087B1164
ESM-11	Sensore temperatura tubo a bracciale	087B1165
ESMB-12	Sensore temperatura universale	087B1184
ESMC	Sensore temperatura tubo a bracciale, con cavo di 2 m	087N0011
ESMU-100	Sensore immersione, 100 mm, rame	087B1180
ESMU-250	Sensore immersione, 250 mm, rame	087B1181
ESMU-100	Sensore immersione, 100 mm, acciaio inox	087B1182
ESMU-250	Sensore immersione, 250 mm, acciaio inox	087B1183
Accessori e parti di ricambio:		
Pozzetto	Immersione, acciaio inox, 100 mm, per ESMU-100, Cu (087B1180)	087B1190
Pozzetto	Immersione, acciaio inox, 250 mm, per ESMU-250, Cu (087B1181)	087B1191
Pozzetto	Immersione, acciaio inox, 100 mm, per ESMB-12, (087B1184)	087B1192
Pozzetto	Immersione, acciaio inox, 250 mm, per ESMB-12, (087B1184)	087B1193


Ordine tipico, tipologie:

Regolatore ECL Comfort	Base	Chiav. appl.	Unità controllo remoto	Sensori di temperatura	Attuatori / valvole
ECL 310, 230 V c.a. ECL 310 B, 230 V c.a. ECL 310, 24 V c.a.	per ECL 310	A2xx A3xx	ECA 30 ECA 31	ESMT (esterno) ESM-11 (superficie tubo) ESMC (superficie tubo) ESMU (immersione) ESM-10 (ambiente) ESMB-12 (universale)	vedere documentazione pertinente

Riferimenti, prodotti / software aggiuntivi:

Portale ECL	Accesso all'ECL Comfort 310 tramite browser web. Dopo aver creato un account, l'accesso all'ECL Comfort 310 può essere effettuato anche tramite Smartphone.	Vedere scheda tecnica separata
ECL Tool	Software per laptop. Consente di connettere l'ECL Comfort 210 / 310 direttamente a un laptop per visualizzare elenchi di parametri, report sulla messa in servizio, ecc.	Scaricare da Internet
Server OPC	Per l'ECL Comfort 210 (connessione Modbus) e ECL Comfort 310 (connessione Modbus o TCP Ethernet).	Vedere scheda tecnica separata, scaricare da Internet







Funzionamento



Il display grafico monocromatico (A) visualizza tutti i valori di temperatura, così come le informazioni di stato e viene utilizzato per l'impostazione dei parametri di regolazione. Il display è dotato di retroilluminazione. È possibile selezionare diversi display preferiti. La navigazione e la selezione della voce di menu corrente sono effettuati tramite la manopola (multi-funzione [B]).

Le RCU ECA 30 / 31 sono utilizzate per il controllo remoto e per bypassare la centralina ECL Comfort. Grazie al sensore di temperatura ambiente, la temperatura di mandata può essere corretta allo scopo di mantenere una temperatura ambiente costante, così come richiesto dalle temperature "comfort" o "eco" desiderate. L'ECA 30 / 31 è azionato come un ECL Comfort 310 con manopola e display retroilluminato.

Esempi di display preferiti:



Funzioni

Funzioni generali:

- L'ECL Comfort 310 è dotato di tutte le funzioni di un regolatore di temperatura elettronico moderno per applicazioni di riscaldamento e produzione di ACS.
- Il regolatore può essere utilizzato come master o slave in rete con altri regolatori della serie ECL Comfort 210 / 310 master / slave.
- La Chiavetta Applicazione ECL contiene il software applicativo per effettuare la configurazione dei parametri in modo rapido e flessibile. Sono possibili aggiornamenti software delle applicazioni.
- L'ECL Comfort 310 offre, oltre alle funzioni standard, funzionalità di registrazione (log) e gestione allarmi.
- L'orologio in tempo reale integrato offre una funzione di commutazione automatica dall'ora solare/legale e la programmazione settimanale e dei periodi di vacanza (assenza).
- La protezione del motore assicura un controllo stabile che prolunga la vita in servizio della valvola di regolazione motorizzata. È disponibile per la maggior parte delle applicazioni. In periodi privi di fabbisogno di riscaldamento, la valvola di regolazione motorizzata viene azionata per prevenirne il blocco (esercizio valvola).
- La regolazione programmata ha un'estensione programma settimanale. Il programma per la gestione dei periodi vacanze/assenza offre la possibilità di selezionare i giorni in modalità comfort o eco.
- L'ECL Comfort 310 è predisposta per ricevere ed elaborare gli impulsi di un misuratore di calore o portata allo scopo di limitare la portata/energia del circuito primario. In alternativa, può comunicare con i misuratori di calore o portata tramite protocollo M-bus.
- In molte applicazioni, gli ingressi analogici (0 – 10 V) possono essere configurati per la misurazione della pressione. Il range viene impostato nel regolatore.
- Alcune applicazioni sono configurate per gestire un ingresso digitale. Questa funzione può essere utilizzata per l'esecuzione delle modalità Comfort o Eco con un interruttore esterno o per rispondere al segnale di un flussostato.
- I parametri di controllo, banda proporzionale (Xp), tempo di integrazione (Tn) e tempo di azionamento della valvola di regolazione motorizzata e zona neutra (Nz) possono essere impostati individualmente per ciascuna uscita (controllo a 3 punti).
- In alcune applicazioni, le valvole di regolazione motorizzate possono essere controllate tramite un segnale 0 - 10 V.
- Numerose applicazioni integrano inoltre la funzione di controllo del gruppo di riempimento e/o gestione delle pompe gemellari.

Funzioni di riscaldamento:

- La curva climatica (relazione fra temperatura esterna e temperatura di mandata desiderata) è impostata tramite 6 punti di coordinata. La limitazione max. / min. della temperatura di mandata desiderata può essere altresì impostata.
- In alcuni sottotipi di applicazione (per esempio A337, A347, A367, A375 e A377), la temperatura di mandata desiderata può essere impostata mediante tensione nell'intervallo di 0 - 10 volt.
- La limitazione della temperatura di ritorno può essere impostata in relazione alla temperatura esterna o vincolata a un valore fisso.
- La funzione di spegnimento del riscaldamento può disattivare il riscaldamento e arrestare la pompa di circolazione in caso di temperature esterne elevate.
- In base alla temperatura ambiente, l'ECL Comfort 310 può modificare la temperatura di mandata desiderata per conseguire il livello di comfort richiesto.
- La funzione "Ottimizzatore" assicura il riscaldamento nei periodi richiesti (più bassa è la temperatura esterna, più rapido sarà l'inserimento del riscaldamento).
- La funzione di "Ramping" consente un'attivazione graduale e progressiva del riscaldamento (edifici teleriscaldati).
- La funzione di "Boost" consente un'attivazione immediata del riscaldamento (edifici con caldaia).
- La pompa di circolazione è controllata in relazione al fabbisogno di riscaldamento e alla protezione antigelo. In periodi senza domanda di riscaldamento, la pompa di circolazione viene comunque azionata ciclicamente per prevenirne il blocco (esercizio pompa).
- La funzione Eco offre due possibilità:
 - la temperatura di mandata è ridotta di un valore fisso o in relazione alla temperatura esterna (più bassa è la temperatura, minore sarà la riduzione),
 - disattivazione del riscaldamento, ma con protezione antigelo ancora attiva.


Funzioni ACS:

- La funzione di "Auto Tuning" per l'impostazione automatica dei parametri di funzionamento legati al mantenimento della temperatura ACS è integrata nelle applicazioni (A217, A266, A368 e A376). La funzione di "Auto Tuning" è tuttavia applicabile solo con valvole approvate per l'Auto Tuning, per es., i modelli Danfoss VB 2 e VM 2, con curva caratteristica di tipo split, e valvole logaritmiche, quali le VF e VFS.
- La funzione antibatterica può seguire una logica programmata.
- Il circuito di riscaldamento può avere una priorità ACS di tipo scorrevole.

Comunicazione

L'ECL Comfort 310 è dotato di:

- Bus **ECL 485**, non separato galvanicamente, per comunicazione in rete proprietaria tra master, slave e RCU.
- Bus **RS 485**, separato galvanicamente, per comunicazione Modbus.
- **M-bus**, non separato galvanicamente, per le comunicazioni M-bus con i misuratori.
- **USB**, tipo B, per l'ECL Tool (software per PC).
- **Ethernet**, RJ 45, per le comunicazioni TCP con i sistemi SCADA.



Collegamenti master / slave

Scheda tecnica

Regolatore ECL Comfort 310, Unità controllo remoto ECA 30 / 31 e Chiavette Applicazione

Lingue

I menu sono disponibili in circa 20 lingue selezionabili. Vedere "Lingue". Inoltre, l'inglese è sempre caricato in parallelo alla lingua selezionata.

Dati generali

Dati del regolatore ECL Comfort e della RCU:

	ECL Comfort 310 / 310B	ECA 30 / 31
Temperatura ambiente	0 - 55 °C	
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-40 - 70 °C	
Montaggio	Verticalmente, a parete o su guida DIN (35 mm)	Verticalmente, a parete o pannello
Collegamento	Morsettiera alloggiata nella base	Morsettiera alloggiata nella base
Numero di ingressi	8 in totale: 6 sensori temperatura 4*) Sensore Pt 1000, digitale, analogico o a impulsi	-
Tipo sensore temperatura	Pt 1000 (1.000 ohm a 0 °C), IEC 751B Campo: -60 – 150 °C	Alternativa al sensore temperatura ambiente integrato: Pt 1000 (1.000 ohm a 0 °C), IEC 751B
Ingresso digitale	Pull-up 12 V possibile	-
Ingresso analogico	0 - 10 V, risoluzione 9 bit	-
Ingresso impulsi	Max. 200 Hz	-
Peso	0,46 / 0,42 kg	0,14 kg
Display (solo ECL Comfort 310 ed ECA 30 / 31)	Grafico monocromatico con retroilluminazione 128 x 96 punti Modalità visualizzazione: sfondo nero, testo bianco	
Impostazioni (solo ECL Comfort 310 ed ECA 30 / 31)	Manopola con intuitiva funzione di selezione a pressione e rotazione	
Impostazione (ECL Comfort 310 B)	ECA 30 / 31	
Min. autonomia backup per ora e data	72 ore	-
Backup di impostazioni e dati	Memoria flash	Memoria flash
Grado di protezione	IP 41	IP 20
 Marchio conformemente agli standard	Direttiva EMC 2004/108/CE Immunità: EN 61000-6-1:2007 Emissione: EN 61000-6-3:2007 Direttiva LVD 2006/95/CE EN 60730	

*) Configurato al caricamento dell'applicazione.

Chiave Applicazione ECL:

Tipo di memorizzazione	Memoria flash
Segmentazione	Parte 1: Dati applicazione, non modificabili Parte 2: Impostazioni di fabbrica, non modificabili Parte 3: Aggiornamento SW del regolatore ECL Comfort, non modificabile Parte 4: Impostazioni utente, modificabili
Applicazioni	Le chiavette A2xx sono eseguibili da ECL Comfort 210 e ECL Comfort 310 Le chiavette A3xx sono eseguibili solo da ECL Comfort 310
Funzione di blocco	Se non inserita nel regolatore ECL Comfort, tutte le impostazioni possono essere visualizzate, ma non modificate

Dati bus comunicazioni ECL 485:

Scopo	Solo per uso interno con ECL Comfort 210 / 310 ed ECA 30 / 31 (bus proprietario Danfoss)
Collegamento	Morsettiera alloggiata nella base Non isolato galvanicamente
Tipo cavo	Schermato, 2 x doppini, sezione cavo min.: 0,22 mm (AWG 24). Esempi: LiYCY 2 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 24) o Ethernet CAT5
Max. lunghezza totale cavo (cavo bus + cavi sensori)	200 m in totale (cavi sensore inclusi)
Max. numero di slave ECL collegati	Unità con indirizzo univoco (1 - 9): 9 Unità con indirizzo "0": 5
Max. numero di unità di controllo remoto collegate	2
Dati inviati dal master	Data Tempo Temperatura esterna Temperatura ambiente desiderata Segnale priorità ACS
Dati inviati dall'unità slave indirizzata	Temperatura di mandata desiderata da ogni circuito
Dati inviati dall'ECA 30 / 31	• Temperatura ambiente effettiva e desiderata • Modalità selettore di funzione • (ECA 31) Umidità relativa

Dati comunicazione Modbus:

Scopo	Per sistema SCADA
Collegamento	Morsetti 34 e 35 nella base. Il riferimento Modbus (morsetto 36) deve essere collegato. Separato galvanicamente (500 V).
Protocollo	Modbus RTU
Tipo cavo	Schermato, 2 x doppini + terra segnale. Sezione cavo min.: 0,22 mm2 (AWG 24). Esempio: LiYCY 2 x 2 x 0,25 mm2 (AWG 24)
Max. lunghezza cavo bus	1.200 m (a seconda del tipo di cavo e dell'installazione)
Velocità comunicazione	Half duplex. 9,6 Kbit/s (default) / 19,2 Kbit/s / 38,4 Kbit/s
Modalità seriale	8 bit dati, parità pari e 1 bit di stop.
Rete	Conformemente allo standard Modbus Serial Line Implementation Guide V1.0

Dati comunicazione M-bus:


Scopo	Collegamento a misuratori di calore, max. 5 misuratori
Collegamento	Morsetti 37 e 35 nella base. Non separato galvanicamente
Master M-Bus conformemente a	DS / EN 1434-3: 1997
Tipo cavo	2 x 0,8 mm2 Esempio: JY(St)Y 2 x 0,8 mm2 (non doppino)
Max. lunghezza cavo	50 m
Baud rate	300 baud (modificabile)
Tempo aggiornamento	60 sec. (modificabile)
Funzione gateway	Consente la lettura diretta dei misuratori di calore dal Portale ECL
Misuratori di calore supportati	Infocal 8 e altri marchi e modelli. Informazioni su altri misuratori di calore su richiesta
Informazioni trasmesse dal misuratore di calore	A seconda del tipo di misuratore di calore: • Temperatura di mandata del primario • Temperatura di ritorno del primario • Portata istantanea / accumulata • Potenza termica istantanea • Energia termica accumulata
Raccomandazioni:	Danfoss raccomanda misuratori di calore alimentati a 230 V c.a.

Dati comunicazione USB:

USB CDC (Communication Device Class)	Per assistenza (driver Windows necessario per consentire il dialogo con l'ECL su porta COM virtualizzata)
Modbus tramite USB	Simile al Modbus seriale, ma con timing più rilassati
Collegamento, tipo cavo	Cavo USB standard (USB A ----- USB B)

Dati comunicazione Ethernet (Modbus / TCP):

Scopo	Per sistema SCADA
Collegamento	Connettore femmina RJ45
Protocollo	Modbus / TCP
Tipo cavo	Cavo Ethernet standard (CAT 5)
Max. lunghezza cavo Bus	In conformità con lo standard Ethernet
Rilevamento automatico cross-over	Abilitato
Indirizzo Ethernet predefinito (indirizzo IP)	192.168.1.100
Numero porta	502 (porta Modbus / TCP)
Numero di collegamenti	1
Sicurezza	Deve essere fornita dall'infrastruttura Ethernet



Porta A: USB (presa femmina di tipo B)
 Porta B: Ethernet
 Porta C: Chiavetta Applicazione ECL

**Lingue
 (in ordine alfabetico)**


Bulgaro	Estone	Italiano	Russo
Croato	Finlandese	Lettone	Serbo
Ceco	Francese	Lituano	Slovacco
Danese	Tedesco	Polacco	Sloveno
Olandese	Ungherese	Rumeno	Svedese
Inglese			

La lingua selezionata + inglese vengono caricati durante il caricamento dell'applicazione.

**Confronto
 ECL Comfort 310 / 210**

	ECL Comfort 310	ECL Comfort 210
Comunicazione M-bus	Sì	No
Collegamento Modbus	Sì, separato galvanicamente	Sì, non separato galvanicamente
Ethernet	Sì, collegamento RJ45, Modbus / TCP. Per soluzioni SCADA e Portale ECL	No
Ingressi	10	8
Uscite relè	6	4
Uscite attuatore valvola	3 coppie	2 coppie
Estensione ingressi / uscite	Sì, ECA 32, alloggiato nella base. • 6 ingressi • 2 ingressi impulsivi • 3 uscite analogiche (0 - 10 V) • 4 relè	No


Cablaggio - 230 V c.a.



Esempio di cablaggio ECL Comfort 310

Tensione di alimentazione	230 V c.a. - 50 Hz
Intervallo tensione	207 - 244 V c.a. (IEC 60038)
Assorbimento elettrico	5 VA
Max. carico su uscite relè	4(2) A - 230 V c.a. (4 A per carico ohmico, 2 A per carico induttivo)
Max. carico su uscite attuatori	0,2 A - 230 V c.a.

Cablaggio - 24 V c.a.




Esempio di cablaggio ECL Comfort 310


I relè ausiliari (K) devono essere utilizzati per separare la tensione di 230 V c.a. dall'alimentazione 24 V c.a. del regolatore.

Tensione di alimentazione	24 V c.a. - 50 Hz
Intervallo tensione	21,6 - 26,4 V c.a. (IEC 60038)
Assorbimento elettrico	5 VA
Max. carico su uscita relè	4(2) A - 24 V c.a. (4 A per carico ohmico, 2 A per carico induttivo)
Max. carico su uscita attuatore	1 A - 24 V c.a.

Cablaggio - ingresso




Cablaggio - Unità controllo remoto ECA 30 / 31



Cablaggio di ECL Comfort 310 / 310B ed ECA 30 / 31


Tensione di alimentazione	Dal bus di comunicazione ECL 485
Assorbimento elettrico	1 VA
Sensore temperatura ambiente esterno	Pt 1000 (ESM-10); sostituisce il sensore temperatura ambiente integrato
Solo ECA 31	Contiene sensore di umidità, utilizzato per applicazioni speciali

Base




Base ECL Comfort 310 (può essere utilizzata anche per l'ECL Comfort 210).


Dimensioni




ECL Comfort 310




ECL Comfort 310B



ECA 30 / 31



ECA 32

**Foro ECA 30 / 31 per il
montaggio a pannello**

La "cornice" (n. codice 087H3236) viene posizionata nella dima (139 x 93 mm) nella quale viene quindi montato l'ECA 30 / 31.

Specifiche di capitolato:

Regolatore elettronico per impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria**1a**

Regolatore con compensazione climatica per la regolazione della temperatura di mandata negli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria.

Manopola con selezione a pressione e rotazione, display grafico retroilluminato e funzionamento basato su menu nelle lingue locali.

Il regolatore è compatibile con diverse applicazioni caricate tramite chiavette software.

1b

- Impostazione della curva climatica tramite 6 punti di coordinata.
- Limitazione della temperatura di mandata.
- Compensazione della temperatura ambiente e periodi Comfort / Eco basati su una programmazione settimanale.
- Programma per i periodi di vacanza (assenza).
- Limitazione della temperatura di ritorno a punto fisso (ACS) o in relazione alla temperatura esterna (riscaldamento).
- Pompe controllate in relazione al fabbisogno di riscaldamento e alla protezione antigelo.
- Funzioni di allarme e di registrazione (log) per tutti i sensori.
- Bypass manuale sulle singole uscite.
- Comunicazioni: M-bus (fino a 5 misuratori), Modbus, Ethernet, ECL 485 (bus dati interno).
- Collegamento per messa in servizio / manutenzione tramite PC
- 6 ingressi per sensori di temperatura (Pt 1000).
- 4 ingressi configurati e per applicazioni.
- 6 uscite relè
- 3 coppie di uscite elettroniche per un funzionamento silenzioso della valvola di regolazione motorizzata.

Il modulo di estensione abilita:

- 6 ingressi configurabili aggiuntivi
- 2 contatori impulsi
- 4 uscite relè
- 3 uscite analogiche

1c

Dati principali:

- Tensione di alimentazione a 230 V c.a., 50 Hz: ECL 310 ed ECL 310 B
- Tensione di alimentazione a 24 V c.a., 50 Hz: ECL 310
- Assorbimento elettrico: max. 5 VA
- Temperatura ambiente: 0 – 55 °C
- Temperatura di stoccaggio: -40 – 70 °C

2

Caratteristiche del prodotto:

- Classe di protezione: IP 41
- Adattatore guida DIN integrato
- Dimensioni (inclusa base) Lunghezza*Larghezza*Altezza, 220*110*80 mm
- N. codice ordinazione: ECL Comfort 310, 230 V: 087H3040
- N. codice ordinazione: ECL Comfort 310B, 230 V: 087H3050
- N. codice ordinazione: ECL Comfort 310, 24 V: 087H3044

Documentazione aggiuntiva per l'ECL Comfort 310, moduli e accessori è disponibile all'indirizzo <http://den.danfoss.com/>

Danfoss S.r.l.

Corso Tazzoli 221
10137 Torino
Tel.: (011) 3000 511
Telefax: (011) 3000 576
E-mail: info@danfoss.it

www.danfoss.it

Milano:

Via Trento, 66
20059 Vimercate (MI)
Tel.: (039) 6850.311
Telefax: (039) 608-4212

Bologna:

Via Imola, 9
40128 Bologna
Tel.: (051) 4170.611
Telefax: (051) 320-165

Roma:

Via delle Alzavole, 47
00169 Roma
Tel.: (06) 575-8479 / (06) 574-4750
Telefax: (06) 573-00308

Padova:

Via Kennedy, 43
36040 Grisignano di Zocco (Vi)
Tel.: (0444) 414-392
Telefax: (0444) 414-384