

Instructions

XB




ENGLISH	Brazed plate heat exchangers XB	Page 2	www.danfoss.com
DEUTSCH	Gelötete Wärmeaustauscher Typ XB	Seite 2	www.danfoss.de
SUOMI	Kovajuotettu lämmönsiirrin, tyyppi XB	Sivu 2	www.lpm.danfoss.fi
LIETUVIŠKAI	Lituotas šilumokaitis, XB tipas	Page 2	www.danfoss.com
LATVISKI	Lodētie plākšņu siltummaiņi XB	Page 2	www.danfoss.lv
EESTI	Joodetud plaatsoojusvaheti, tüüp XB	Page 3	www.danfoss.com
中文	XB型焊接型板式换热器说明书	Page 3	www.danfoss.com.cn
SRPSKI	Lemljeni izmenjivač toplote, tip XB	Page 3	www.danfoss.com
POLSKI	Lutowane płytowe wymienniki ciepła XB	Strona 3	www.danfoss.pl
РУССКИ	Инструкции XB	Страница 3	www.danfoss.ru
ČESKY	Tepelné výměníky s natvrdo pájené XB	Strana 4	www.danfoss.com



DANSK	Loddede varmevekslere XB	Side 4
		www.danfoss.dk

ENGLISH	DEUTSCH
Contents	Inhalt
Safety notes	Sicherheitshinweise
Delivery	Lieferung
Connections	Anschlüsse
Operation	Beschreibung
Mounting	Montage
Filling the system, start-up	Befüllung der Anlage, Inbetriebnahme
Putting out of operation	Außenbetriebnahme
Pressure test	Druckprüfung
Storage	Lagerung
Cleaning the heat exchange plates	Reinigung der Platten




SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
Sisältö	Turinys	Saturs
Turvallisuusohjeet	Saugaus darbo reikalavimai	Drošības informācija
Toimitus	Pristatymas	Piegāde
Kytkennät	Atvamzdžiai	Savienojumi
Toiminta	Veikimas	Ekspluatācija
Asennus	Montavimas	Uzstādišana
Järjestelmän täyttäminen, käyttöönotto	Sistemos užpildymas ir eksplotacijos pradžia	Sistēmas uzpildīšana un palaišana
Pysäyttäminen	Atjungimas	Darbības apturēšana
Painetesti	Slėgio bandymas	Spiediena tests
Varastointi	Sandēliavimas	Glabāšana
Levpintojen puhdistaminen	Šilumokaičio plokštelių valymas	Siltummaiņu plākšņu tīrišana

EESTI	中文
Sisukord	目录
Ettevaatusabinõud	安全注意事项 12
Transport	交货 13
Ühendused	连接 14
Tööpõhimõte	运行 14
Paigaldamine	安装 16
Süsteemi täitmine, kasutuselevõtt	给系统注水 启动 17
Töö seiskamine	停止运行 17
Survetest	压力检测 18
Ladustamine	仓储 18
Plaadipindade puhastamine	换热器板片清洗 18




SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
Sadržaj	Spis treści	Содержание
Sigurnosne preporuke	Warunki bezpieczeństwa	Правила безопасности 12
Isporuka	Dostawa	Транспортировка 13
Priklučci	Podłączenie wymiennika	Патрубки 14
Funkcionisanje	Zasada działania	Принцип действия 14
Priklučenje	Montaż	Монтаж 16
Punjenje sistema i puštanje u rad	Napełnianie, Rozruch	Заполнение системы и ввод в эксплуатацию 17
Isključenje iz rada	Zatrzymanie	Отключение 17
Proba na pritisak	Próba ciśnieniowa	Испытание давлением (опрессовка) 18
Skladištenje	Magazynowanie	Хранение 18
Čišćenje izmenjivača toplote	Czyszczenie płyt kanałowych wymiennika	Промывка пластин теплообменника 18

ČESKY	DANSK
Obsah	Indhold
Bezpečnostní pokyny 19	Sikkerhedsanvisninger 19
Dodávka 20	Levering 20
Připojení 21	Tilslutninger 21
Provoz 21	Funktion 21
Upevnění 23	Installation / Montage 23
Naplnění systému, spuštění 24	Inden vandpåfyldning/ opstart 24
Vyřazení z provozu 24	Driftsstop 24
Tlakový test 25	Trykprøvning 25
Uskladnění 25	Opbevaring 25
Čištění desek tepelného výměníku 25	Rengøring af veksler 25



ENGLISH	DEUTSCH		SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
<p>Safety notes</p> <p>To avoid injury of persons and damages to the device, it is absolutely necessary to carefully read and observe these instructions.</p> <p>Necessary assembly, start-up and maintenance work must only be performed by qualified and authorized personnel.</p>	<p>Sicherheitshinweise</p> <p>Um Verletzungen an Personen und Beschädigungen an der Anlage zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zu beachten.</p> <p>Montage-, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Personal durchgeführt werden.</p>		<p>Turvallisuusohjeet</p> <p>Näitä ohjeita on ehdottomasti noudatettava henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.</p> <p>Ainoastaan ammattitaitoiset ja valtuutetut henkilöt saavat tehdä kokoonpano-, käynnistys- ja huoltotöitä.</p>	<p>Saugaus darbo reikalavimai</p> <p>Tam, kad išvengti traumų ir prietaiso gedimų, būtina atidžiai perskaityti ir įsidėmėti šiuos saugaus darbo reikalavimus.</p> <p>Būtinus instaliavimo, paleidimo ir aptarnavimo darbus gali atlkti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis personalas.</p>	<p>Drošības informācija</p> <p>Lai izvairītos no personāla traumām un iekārtu bojājumiem lūdzam uzmanīgi izlasīt un iegaumēt šo instrukciju.</p> <p>Nepieciešamos montāžas un apkalpošanas darbus atļauts veikt tikai kvalificētām un pilnvarotām personām.</p>
<p>Warning of high pressure and temperature</p> <p>The maximum temperature of the medium of the heat exchanger has been set to +180 °C.</p> <p>The maximum operating pressure of the heat exchanger is 25 bar.</p> <p>Be aware of the installation's permissible system pressure.</p> <p>The risk of equipment and personal accidents will increase dramatically if the recommendations as to maximum operating pressure are ignored.</p> <p>The heat exchanger must be equipped with a safety valve.</p>	<p>Achtung hohe Drücke und Temperaturen</p> <p>Die max. Mediumstemperatur beträgt 180 °C.</p> <p>Der max. Betriebsdruck beträgt 25 bar.</p> <p>Den zugelassenen Betriebsdruck der Anlage prüfen.</p> <p>Die angegebenen max. Betriebsdrücke keinesfalls überschreiten. Schwere Verletzungen an Personen und Beschädigung der Anlage können die Folge sein.</p> <p>Der Wärmeaustauscher muss mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet werden.</p>		<p>Varoitus korkeasta paineesta ja lämpötilasta</p> <p>Lämmönsiirtimen sisällön korkeimmaksi lämpötilaksi on asetettu +180°C.</p> <p>Lämmönsiirtimen suurin käyttöpaine on 25 bar.</p> <p>Ole tietoinen järjestelmän sallitusta asennuspaineesta.</p> <p>Mikäli lämmönsiirtimen suurin käyttöpaine ylittää edellä mainitut suositukset, kasvaa laite- ja henkilövahinkojen riski huomattavasti.</p> <p>Lämmönsiirrin tulee varustaa varoventtiilillä.</p>	<p>Ispējimas dēl aukšto slēgio ir temperatūros</p> <p>Skysčio, esančio šilumokaityje, maksimali temperatūra gali siekti +180°C.</p> <p>Maksimalus darbinis slēgis šilumokaityje 25 barai.</p> <p>Instaliavimo metu būtina žinoti leistinā sistemos slēģi.</p> <p>Pavojus įrangai ir aptarnaujančiam personalui padidėja, jei nesilaikoma rekomendacijų dēl maksimalus darbinio slēgio.</p> <p>Šilumokaitis gali būti tiekamas su apsauginiu vožtuvu.</p>	<p>Uzmanāties no augstas temperatūras un spiedienā</p> <p>Maksimālā šķidruma temperatūra siltummainī noteikta +180°C.</p> <p>Maksimālais darba spiediens siltummainī 25 bar.</p> <p>Esiet uzmanīgi un ievērojet atļauto sistēmas spiedienu.</p> <p>Iekārtas avārijas un personāla nelaimes gadījumu risks pieauga, ja tiks pārsniegts maksimālais darba spiediens.</p> <p>Siltummainim jābūt aprīkotam ar drošības vārstu.</p>
<p>DH-SMT / 2006-06 / VI.KA.A2.8G</p>					

ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
<p>Warning of hot surfaces The heat exchanger has hot surfaces, which can cause skin burns. Please observe extreme caution in close proximity to the heat exchanger.</p> <p>Warning of hot water District heating water can be very hot and under high pressure. Consequently, the station must be emptied of water prior to dismantling.</p> <p>Warning of transport damage Before the heat exchanger is taken into use, please make sure that the heat exchanger has not been damaged during transport.</p>	<p>Achtung! Heiße Oberflächen Die Wärmeaustauscher haben im Betrieb heiße Oberflächen, welche zu Hautverbrennungen führen können. Daher bitte größte Vorsicht in der Nähe der Wärmeaustauscher.</p> <p>Achtung ! Gefährdung durch Dampf und heißes Wasser ! Fernheizwasser kann sehr heiß sein und steht immer unter erhöhtem Druck. Vor Montagearbeiten ist die Hausstation zu entleeren. Beginnen Sie erst nach Abkühlung der Anlage mit den Arbeiten.</p> <p>Transportschäden Den Wärme-austauscher vor dem Einbau auf Transport-schäden überprüfen.</p>	 <p>Varoitus kuumista pinnoista Lämmonsiirtimessä on kuumia pintoja, jotka voivat koskettaessa aiheuttaa palovammoja. Tästä johtuen on noudatettava erityistä varovaisuutta oltessa lämmönsiirtimen läheisyydessä.</p> <p>Varoitus korkeasta lämpötilasta ja paineesta! Kaukolämpövesi voi olla erittäin kuumaa ja korkean paineenalaista. Täten, lämmönjakokeskus on syytä tyhjentää vedestä ennen lämmönsiirtimen irrottamista.</p> <p>Varoitus kuljetusvahingosta Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että lämmönsiirrin ei ole vaurioitunut kuljetuksessa.</p>	<p>Ispējimas dēl īkaitusių paviršių Prisilietus, īkaites šilumokaičio paviršius gali pažeisti odą. Prašome laikytis saugaus atstumo nuo īkaitusių šilumokaičio paviršių.</p> <p>Dēmesio: Karštas vanduo Centralizuoto šildymo sistemoje gali būti labai karštas vanduo ir aukštas slėgis. Todėl, prieš pradedant demontavimą, būtina išleisti iš sistemos vandenį.</p> <p>Ispējimas dēl pažeidimų transportuojant Prieš pradedant eksploatuoti šilumokaičių īsitikinkite, ar jis nebuvu [pažeistas transportavimo metu].</p>	<p>Uzmanību, karsta virsma Siltummainim ir karsta virsma, kas var būt par iemeslu ādas apdegumiem. Lūdzu, esiet ārkārtīgi piesardzīgi atrodoties siltummaiņa tuvumā.</p> <p>Uzmanaties no karsta ūdens Siltumtiku ūdens var būt ļoti karsts un ar augstu spiedienu. Tātad, mezgls jāiztukšo no ūdens pirms demontāžas.</p> <p>Uzmanaties no transportēšanas bojājumiem Pirms siltummaiņa ekspluatācijas lūdzam pārliecināties, vai tas nav bojāts transportēšanas laikā.</p>
<p>Delivery The heat exchangers can be delivered in any position. The recommended position is however lying on the end plate. If the heat exchangers are delivered in bulk, it is necessary to insert a protective material between them.</p> <p></p> <p>The heat exchanger may not to transport or store on the pipe connections.</p>	<p>Lieferung Der Wärmeaustauscher kann in verschiedenen Lagen transportiert werden. Auf der Endplatte liegend ist die empfohlene Transportlage. Werden mehrere Wärmeaustauscher zusammen verpackt, so muss zwischen die Tauscher schützendes Verpackungsmaterial gelegt werden.</p> <p></p> <p>Die Wärmeaustauscher dürfen nicht auf die Anschlüsse gelegt werden.</p>	<p>Toimitus Lämmonsiirrin voidaan toimittaa pystysuorassa asennossa, suositeltava asento on makuulla päätylevyn varassa. Mikäli lämmönsiirrin toimitetaan laatikkoon pakattuna, tulee siirtimen ympärille laittaa riittävästi suojaavaa materiaalia.</p> <p></p> <p>Lämmonsiirritä ei saa kuljettaa eikä varastoida yhteiden varassa.</p>	<p>Pristatymas Šilumokaičiai gali būti gabunami bet kokioje padėtyje; rekomenduojama padėti juos ant galinės plokštumos. Jei šilumokaičiai gabunami didesniais kiekiais, juos reikia atskirti vienas nuo kito apsaugine medžiaga.</p>	<p>Piegāde Siltummaini var transportēt jebkurā pozicijā, rekomendējamais stāvoklis ir guļus uz aizmugurējās plāksnes. Ja piegādā vairākus siltummaiņus starp tiem ir jābūt aizsarg materiālam.</p>

ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
<p>Connections</p> <p>T11 - Primary side in T12 - Primary side out T112 - Primary side second inlet (two pass) T21 - Secondary side in T22 - Secondary side out T212 - Secondary side second inlet (two pass)</p> <p>The heat exchanger includes thread or flange connection.</p>	<p>Anschlüsse</p> <p>T11 - Eingang primär T12 - Ausgang primär T112 - Zweiter Eingang primär (3- Kreiswärme-austauscher) T21 - Eingang sekundär T22 - Ausgang sekundär T212 - Zweiter Eingang sekundär (3-Kreis-wärmeaustauscher)</p> <p>Anschlüsse: Gewinde oder Flansch</p>		<p>Kytkenät</p> <p>T11 - Ensiöpuoli sisään T12 - Ensiöpuoli ulos T112 - Ensiöpuoli toinen tulo (2-vetoinen) T21 - Toisiopuoli sisään T22 - Toisiopuoli ulos T212 - Toisiopuoli toinen tulo, (2-vetoinen)</p> <p>Lämmonsiirrin sisältää kierrettä tai laippaliitoksen.</p>	<p>Atvamzdžiai</p> <p>T11 - Pirminis žiedas į T12 - Pirminis žiedas iš T112 - Pirminis žiedas iš šildymo sistemos (dviejų pakopų) T21 - Antrinis žiedas į T22 - Antrinis žiedas iš T212 - Antrinis žiedas, k/v cirkuliacija (dviejų pakopų)</p> <p>Šilumokaitis gali turėti srieginius arba flanšinius atvamzdžius</p>
<p>Operation</p> <p>The medium must flow through the heat exchanger in the opposite direction (counter current). The brazed heat exchangers are counter current and cannot be opened.</p> <p>The task of the heat exchanger is to transfer heat from the primary to secondary flow through a heat transfer plate so that each flow does not mix with the other.</p>	<p>Beschreibung</p> <p>Die primären und sekundären Medienströme fließen im Gegenstrom zueinander.</p> <p>Bedienung</p> <p>Die gelöteten Wärme-austauscher können nicht geöffnet werden.</p> <p>Der Wärmeaustauscher überträgt Wärme-energie von der Primär- zur Sekundärseite, wobei die Flüssigkeits-ströme voneinander getrennt sind.</p>	<p>Toiminta</p> <p>Kovaujotut lämmönsiirtimet muodostuvat lämpöintalevyistä, jotka on juotettu yhteen, joten ne eivät ole avattavissa. Siirtimen sisällä virtauksien täytyy kulkea vastavirtaan.</p> <p>Lämmonsiirtimen tehtävänä on siirtää lämpöä ensivirtauksesta toisivirtaukseen lämpöintalevyjen välityksellä siten, etteivät virtaukset sekoitu toisiinsa.</p>	<p>Veikimas</p> <p>Terpēs šilumokaityje privalo tekēti priešingomis kryptimis (priešpriešinė tēkmė). Lituotuose šilumokaičiuose priešpriešiniai srautai tarpusavyje nesimaišo, o patys šilumokaičiai yra neardomi.</p> <p>Šilumokaičio paskirtis yra perduoti šilumą iš pirminio į antrinį srautą šilumos mainų plokštelij dēka, srautams nesimaišant vienas su kitu.</p>	<p>Ekspluatācija</p> <p>Siltummaiņa konstrukcija paredz, ka plūsmas siltummaiņi cirkulē pretējos virzienos (prim. un sek.). Lodēto siltummaiņu konstrukcija neparedz to izjaukšanu.</p> <p>Siltummaiņa uzdevums ir pārvadīt siltumu no primārā uz sekundārā kontūru caur siltummaiņa plāksnēm, lai plūsmas nesajauktos viena ar otru.</p>

ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
To intensify the heat exchange effect, each plate is pressed in V-shape. The adjacent plate is turned 180° and thus creating a grid of intertwined channels.	Um den Wirkungsgrad zu optimieren, haben die Platten V-förmige Rippen, die bei aufeinanderfolgenden Platten um 180 ° versetzt sind. Dadurch entstehen gekreuzte, rasterförmige Durchflusskanäle.	Lämpöpintalevyissä on V-muotoiset virtauskanavat. Kun vierekkäisiä levyjä käännetään 180 astetta vastakkaisiin suuntiin, syntyy toisistaan erotetut ensiö- ja toisiokanavat.	Šilumos mainų suintensyvinimui, kiekviena šilumokaičio šilumos mainų plokštélé turi išštampuotus V-formos kanalus, be to, kiekvienoje gretutinéje plokštéléje kanalai pasukti 180 tam, kad užtikrinti priešrovinjí srautų tekéjimą.	Siltummaiñu darba intensifikacijai katrai siltummaiñu plaksnei ir izveidota V-veida presēta kanalu forma, turpretī blakus plaksnei apgriesta par 180 o ar to pašu kanāla formu, kuras izveido režģeida kanālus labāka efekta panākšanai.
1-pass heat exchanger XB...-1 (fig. 1)	2-Kreis-Wärmeaustauscher XB...-1 (fig. 1)	1-vetoinen lämmönsiirrin XB...-1 (fig. 1)	1-os pakopos šilumokaitis XB...-1 (fig. 1)	1-pakāpju siltummainis XB...-1 (fig. 1)
2-pass heat exchanger XB...-2 (fig.2)	3-Kreis-Wärmeaustauscher XB...-2 (fig. 2)	2-vetoinen lämmönsiirrin XB...-2 (fig. 2)	2-jų pakopų šilumokaitis XB...-2 (fig.2)	2-pakāpju siltummainis XB...-2 (fig.2)

Fig. 1






Fig. 2



ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
<p>Mounting</p>  <p>The heat exchanger is mounted on its own base without foundation and it needs no bolting.</p> <p>The heat exchanger should be mounted in vertical position.</p> <p>The space between adjacent exchangers must be at least 100 mm.</p> <p>There should be left enough room around the heat exchanger for service and maintenance (e.g. insulation, replacing heat exchanger, cleaning) and always comply with local standards.</p> <p>All pipes connected to the heat exchanger are recommended to be equipped with shut-off valves so that the heat exchanger can be removed for maintenance purposes.</p> <p>Also the pipes to be connected must be mounted so that the strain caused by e.g., thermal expansion, does not harm the heat exchanger.</p> <p>The pipes must be equipped with brackets to prevent any torsional stress to be concentrated at the heat exchanger's pipe connections.</p>	<p>Montage</p>  <p>Die Wärmeaustauscher haben eine selbsttragende Bauweise. Sie benötigen kein Fundament und müssen nicht zusätzlich befestigt werden.</p> <p>Die Wärmeaustauscher sollten in vertikaler Lage eingebaut werden.</p> <p>Der Abstand zwischen 2 aufeinander folgenden Wärmeaustauschern muss mindestens 100 mm betragen. Bei Aufstellung des Wärmeübertragers sollte eine ausreichende Platzreserve für Isolation, Montage- und Servicearbeiten gegeben sein. Weiterhin sind eventuelle örtliche Vorschriften zu beachten.</p> <p>Die an den Wärmeaustauscher angeschlossenen Rohrleitungen sollten mit Absperrrventilen ausgeführt sein.</p> <p>Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass der Wärmeaustauscher spannungsfrei montiert werden kann. Zu beachten ist auch, dass durch Wärmedehnung keine unzulässigen Spannungen auftreten. Die Rohrleitungen müssen mit Schellen befestigt werden um Torsionsspannungen auf die Wärmeaustauscheranschlüsse zu vermeiden.</p>	 <p>Asennus</p>  <p>Lämmonsiirrin tulee asettaa lattialle jalustalleen, jota ei tarvitse kiinnittää alustaansa.</p> <p>Lämmonsiirrin tulee asentaa pystysuoraan asentoon.</p> <p>Asennettaessa lämmönsiirtimä rinnakkain on niiden välillä jätettävä vähintään 100 mm tilaa.</p> <p>Lämmonsiirtimen ympärille on varattava riittävästi tilaa asennusta ja huoltoa varten, (esim. eristys, lämmönsiirtimen vaihtaminen, puhdistaminen) ja aina noudattaen paikallista lainsäädäntöä.</p> <p>Kaikki siirtimeen tuleviin kytkentäjohoihin suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit huoltotöiden suorittamista varten.</p> <p>Lisäksi kytkettävät putket on asetettava siten, ettei niiden aiheuttama rasitus, esimerkiksi lämpölaajeneminen, vahingoita siirrää.</p> <p>Putket on myös kannakoitava siten, että siirtimen yhteisiin ei kohdistu väントrasitusta.</p>	<p>Montavimas</p>  <p>Šilumokaitis yra montuojamas ant pagrindo be jokių papildomų tvirtinimų.</p> <p>Šilumokaitis turi būti montuojamas vertikalioje padėtyje.</p> <p>Tarp gretimų šilumokaičių turi būti paliekamas ne mažesnis kaip 100 mm atstumas.</p> <p>Palikite pakankamai vietas aplink šilumokaičių, kad būtų patogus priėjimas aptarnavimui ir priežiūrai atlikti (pvz., izoliacijai, šilumokaičio pakeitimui, valymui) ir laikykitės vietinių reikalavimų.</p> <p>Rekomenduojama, kad visi vamzdžiai, sujungti su šilumokaičiu, turėtų uždarymo sklendes šilumokaičio aptarnavimo/keitimo atvejui</p> <p>Be to, jungiamieji vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad atsirađe įtempimai (pvz, dėl terminio išsiplėtimo) nepažeitų šilumokaičio.</p> <p>Jungiamieji vamzdžiai turi turėti atramas tam, kad išvengti lenkimo/sukimo į įtempimų poveikio šilumokaičio prijungimo vietose.</p>	<p>Uzstādīšana</p>  <p>Siltummainis tiek uzstādīts uz savas pamatnes un tam nav vajadzīgs speciāls pamats.</p> <p>Siltummainim jābūt uzstādītam vertikālā stāvoklī.</p> <p>Attālumam starp blakus uzstādītiem siltummaiņiem jābūt minimāli 100 mm</p> <p>Apkārt siltummainim vajadzētu atstāt pietiekami brīvu vietu, lai veiktu apkopi un remontu (piemēram, izolāciju, nomainītu siltummaini, tīrīšanu) un vienmēr izpildīt vietējos standartus.</p> <p>Visus pievienotos cauruļvadus siltummainim ieteicams nokomplektēt ar noslēgventiliem, lai siltummaini varētu atvienot apkalpošanai.</p> <p>Cauruļu pievienojumi (stiprinājumi) jāveic tā, lai slodze, kas rodas (piem. termiskās izplešanās rezultātā u.c.) nekaitētu siltummainim</p> <p>Caurules jāapriko ar kronšteiniem, lai novērstu griezes spēku koncentrēšanos siltummaiņa savienojumos.</p>

ENGLISH	DEUTSCH	SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI
<p>Filling the system, start-up</p> <p>Before starting up the heat exchanger, check that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipe connections comply with the plans. - Drain valves are closed. - The heat exchanger is equipped with a safety valve. <p>Heat exchanger start-up</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fill the heat exchanger with liquid and raise the pressure slowly to working pressure. 2. Open the shut-off valves and observe the operation of the heat exchanger (e.g. temperature, pressure, external leakages). 	<p>Befüllung der Anlage, Inbetriebnahme</p> <p>Vor dem Befüllen, folgendes prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sind die Rohrleitungen entsprechend dem Plan angeschlossen? - Sind die Enleerungshähne geschlossen? - Ist der Wärmeaustauscher mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet? <p>Inbetriebnahme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bei der Befüllung des Wärmeaustauschers den Druck langsam bis zum Betriebsdruck ansteigen lassen. 2. Nach dem Öffnen der Absperrventile die angezeigten Temperaturen und Drücke überprüfen sowie die Anlage auf Dichtheit prüfen. 	<p>Järjestelmän täyttäminen, käyttöönotto</p> <p>Ennen siirtimen käyttöönottoa tarkista, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> - putkikytkenät on suunnitelmiin mukaiset - tyhjennysventtiilit on suljettu - lämmönsiirrin on varustettu varoventtiilillä <p>Lämmönsiirtimen käyttöönotto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Täytä siirrin nesteellä ja nosta siirtimen paine hitaasti käyttöpaineeseen. 2. Avaa sulkiventtiilit ja seuraa siirtimen toimintaa, (mm. lämpötila, paine, ulkoiset vuodot). 	<p>Sistemos užpildymas ir eksploatacijos pradžia</p> <p>Prieš pradedant ekspluatuoti šilumokaitį, patikrinkite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ar vamzdžių jungtys atitinka nurodytas - ar uždaryti drenažiniai ventilių - ar šilumokaitis turi apsauginį vožtvą <p>Šilumokaičio eksploatacijos pradžia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Užpildykite skysčiu šilumokaitį ir lėtai kelkite slėgį iki darbinio. 2. Atidarykite uždarymo sklendes ir stebékite šilumokaičio darbą (t.y. temperatūrą, slėgį, skysčio prasisunkimą). 	<p>Sistēmas uzpildīšana un palaišana</p> <p>Pirms ekspluatācijas sākuma nepieciešams pārbaudit lai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cauruļu savienojumi atbilst projektam, - Drenāžas ventili ir aizvērti, - Siltummainis aprīkots ar drošības vārstu. <p>Siltummaiņa palaišana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piepildiet siltummaini ar šķidrumu un pakāpeniski palieliniet spiedienu līdz darba spiedienam. 2. Atvērt noslēgvientīlus uz sistēmu un pavērojet siltummaiņa darbību (piem. temperatūru, spiedienu, iespējamās ārējās noplūdes).
<p>Putting out of operation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Close the heat exchanger's shut-off valves slowly. 2. Stop the circulation pumps. 3. Do not drain the heat exchanger, even if the heat exchanger will be shut down for several days or longer. <p></p> <p>Drain the heat exchanger if a shutdown would cause a danger of freezing.</p>	<p>Außenbetriebnahme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Absperrventile langsam schließen. 2. Die Umwälzpumpen ausschalten 3. Den Wärmeaustauscher auch bei mehrtägiger Außenbetrieb-nahme nicht entleeren. <p></p> <p>Besteht die Gefahr, dass das Medium gefriert, dann muss der Wärmeaustauscher unbedingt entwässert werden.</p>	<p>Pysäyttäminen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulje lämmönsiirtimen sulkiventtiilit hitaasti. 2. Pysäytä kiertovesipumput. 3. Lämmönsiirritä ei saa tyhjentää, vaikka siirrin pysytetään useaksi päiväksi tai sitä pidemmäksi ajaksi. <p></p> <p>Lämmönsiirrin on tyhjennettävä silloin, kun sen pysäytämisestä aiheutuu jäätymisvaara.</p>	<p>Atjungimas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lėtai uždarykite šilumokaičio uždarymo sklendes. 2. Išjunkite cirkuliacinius siurblius. 3. Neišleiskite skysčio iš šilumokaičio net tuo atveju, jeigu jis bus atjungtas keletą dienų ar dar ilgiau. <p></p> <p>Išleiskite skysčių iš šilumokaičio tik tuo atveju, kai yra užšalimo pavojus.</p>	<p>Darbības apturēšana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lēni aizveriet siltummaiņa noslēdošos ventīlus. 2. Atslēdziet cirkulācijas sūkņus. 3. Neizlaidiet ūdeni no siltummaiņa, ja siltummainis netiks ekspluatēts pāris dienas vai pat ilgāk. <p></p> <p>Izlaist ūdeni no siltummaiņa atjauds tikai gadījumā, ja ir sasalšanas bīstamība.</p>

ENGLISH	DEUTSCH		SUOMI	LIETUVIŠKAI	LATVISKI						
<p>Pressure test The test pressure (PT) for heat exchanger, see the table.</p>	<p>Druckprüfung Den zulässigen Prüfdruck (PT) siehe in der linken Tabelle.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PS (bar)</th><th>PT (bar)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td><td>27.5</td></tr> <tr> <td>25</td><td>43.0</td></tr> </tbody> </table>	PS (bar)	PT (bar)	16	27.5	25	43.0	<p>Painetesti Lämmonsiirtimen testipaine (PT), katso taulukko.</p>	<p>Slėgio bandymas Dėl šilumokaičio slėgio bandymo (PT), žr. į lentelę</p>	<p>Spiediena tests Pārbaudes spiediens (PT) siltummainim, skatīt tabulā.</p>
PS (bar)	PT (bar)										
16	27.5										
25	43.0										
<p>Storage If the heat exchangers must be stored, check that they are protected as well as possible from stress caused by changes in weather.</p>	<p>Lagerung Die Wärmeaustauscher geschützt gegen Witterungseinflüsse lagern.</p>		<p>Varastointi Mikäli lämmönсиirtimiä joudutaan varastoimaan, niin tällöin tulee huolehtia siitä, että siirtimet suojataan sääni vaihtelun aiheuttamalta rasituksilta mahdollisimman hyvin.</p>	<p>Sandēliavimas Jeigu šilumokaitį reikia sandēliuoti, užtikrinkite, kad jis bus apsaugotas nuo aplinkos temperatūros pokyčių.</p>	<p>Glabāšana Ja siltummaini uzglabā neuzstādītu, pārbaudiet vai tas ir pietiekami labi pasārgāts no laika apstākļu maiņas un to ietekmes.</p>						
<p>Cleaning the heat exchange plates</p> <p>Backwash The backwash removes fouling that has accumulated on the surface of the plate. Clean water is flushed with high speed into the primary and / or secondary side in the opposite direction from the one used during normal operation. The heat exchanger can also be washed with a cleaning compound, approved by Danfoss (e.g. Kaloxi® or Radiner Fl liquid cleaner concentrate), which is environmentally friendly and can be disposed of through a normal sewer. After using a cleaning compound, the heat exchanger must be flushed thoroughly with fresh water.</p>	<p>Reinigung der Platten</p> <p>Spülung gegen die Strömungsrichtung Die Rückspülung kann auf der Oberfläche haftende Verschmutzungen lösen. Die Reinigung erfolgt indem sauberes Wasser mit hoher Geschwindigkeit entgegen der Strömungsrichtung primär-, sekundärseitig durchgespült wird.</p> <p>Der Wärmeaustauscher kann auch mit einer von Danfoss zugelassenen Reinigungslösung gereinigt werden, z. B. Kaloxi® oder Radiner Fl Flüssigreiniger. Beide Mittel sind umweltfreundlich und können über das normale Abwasser entsorgt werden.</p>		<p>Levypintojen puhdistaminen</p> <p>Vastavirtahuuhtelu Levyn pintaan kertynyt lika irtoaa vastavirtahuuhtelulla. Tällöin puhdasta vettä ajetaan suurella nopeudella ensiö- ja toisio puolella pääinvastaiseen virtaussuuntaan kuin normaalikytkennessä.</p> <p>Puhdistamiseen voidaan käyttää myös puhdistusliuosta, Danfoss LPM:n hyväksymää (esim. Kaloxi® tai Radine Fl puhdistusliuosta), joka on ympäristölle ystävälinen ja kaadettavissa viemäriin käytön jälkeen.</p> <p>Puhdistusliuoksen käytön jälkeen lämmönsiirrin on huuhdeltava huollisesti puhtaalla vedellä.</p>	<p>Šilumokaičio plokštelių valymas</p> <p>Plovimas grove Plovimas priešrove pašalina susikaupusias apnašas nuo plokštelių pavirsiaus Švarus vanduo dideliu greičiu paduodamas į pirminį ir / arba antrinį kontūrą priešinga srauto tekėjimo kryptimi, negu šilumokaičio eksploatacijos metu.</p> <p>Šilumokaitis taip pat gali būti plaunamas su specialia priemone, rekomenduojama Danfoss (pvz., Kaloxi® ar Radiner Fl plovimo skysčiais), kuri yra nekenksminga supančiai aplinkai ir gali būti iprastai kanalizuojama.</p> <p>Panaudojus plovimui specialias priemones, šilumokaitis turi būti praplaunamas švariu vandeniu.</p>	<p>Siltummaiņu plākšņu tīrišana</p> <p>Skalošana Ar preplūsmu iespējams iztīrīt netīrumus, kas sakräjušies uz plākšņu virsmas. Šim vajadzībām tīrs ūdens tiek padots ar lielu spiedienu uz primāro un/vai sekundāro siltummaiņu pus pretēji normālam darba virzienam.</p> <p>Siltummaiņus arī iespējams skalot ar pārbaudītiem tīrišanas līdzekļiem, ko atdzīst Danfoss (piem. Kaloxi® vai Radiner Fl skalošanas šķidruma koncentrātiem), kuri ir videi draudzigi un tos var izliet kanalizācijas sistēmā.</p> <p>Pēc tīrišanas līdzekļu lietošanas siltummaiņi jāizskalo ar tīro ūdeni.</p>						

EESTI	中文		SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
Ettevaatusabinõud Neid nõudeid tuleb tingimusteta täita isiku- ja varavastase kahju vältimiseks. Soojusvaheti koostamis-, käitamis- ja hooldustöid võivad teha ainult selleks koolitatud ja volitatud isikud.	安全注意事项 为避免伤及到人或损坏设备，十分有必要仔细阅读和遵循本说明书。 所需的组装，启动和维护工作应由有资格的和授权的技术人员进行操作。		Sigurnosne preporuke Da bi izbegli neželjeno ozleđivanje osoblja i oštećenje opreme, apsolutno je neophodno pažljivo pročitati i proučiti ova Uputstva Neophodno priključenje, puštanje u rad i održavanje mogu izvesti samo kvalifikovane i ovlašćene osobe.	Warunki bezpieczeństwa W celu uniknięcia ryzyka zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie i wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezbytny montaż, uruchomienie oraz obsługa mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.	Правила безопасности Во избежание травм персонала и повреждения оборудования необходимо внимательно прочитать и изучить данную инструкцию.
Hoiatus kõrgest rõhust ja temperatuurist Soojuskandja maksimaalseks temperatuuriiks soojusvahetis on asetatud +180°C.	压力和温度过高的警示 换热器内最高允许的设定流液温度为+150°C		Upozorenje za visoki pritisak i temperaturu Maksimalno predviđena temperatura fluida u izmenjivaču toplote je +180°C. Maksimalni radni pritisak u izmenjivaču toplote je 25 bar. Pazite na dozvoljeni instalisani pritisak sistema	Wysokie ciśnienie i temperatura Maksymalna temperatura czynnika w wymienniku ciepła wynosi +180°C. Maksymalne ciśnienie robocze wymiennika ciepła wynosi 25 bar. Należy przestrzegać dopuszczalnego ciśnienia instalacji.	Внимание! Высокое давление и температура Максимальная температура теплоносителя в теплообменнике +180°C.
Soojusvaheti suurim töörõhk on 25 bar Ole teadlik süsteemi lubatud rõhuklassist.	换热器最高的运行压力为25 注意安装允许的系统压力		Opasnost za opremu i osoblje se dramatično uvećava ako se ne poštuju preporuke maksimalno dozvoljenog radnog pritiska. Izmenjivač toplote se mora opremiti sigurnosnim ventilom.	Ryzyko zranienia osób i uszkodzenia urządzeń dramatycznie wzrasta, jeżeli zalecenia dot. maksymalnego ciśnienia roboczego zostały przekroczone. Instalację wymiennika ciepła należy wyposażyć w zawory bezpieczeństwa.	Максимальное рабочее давление теплообменника 25 бар. Убедитесь, что давление в системе соответствует допустимому.
Kui soojusvaheti suurim töörõhk ületab eelpool mainitud soovitused, suureneb märgatavalts kahju tekkimise risk seadmetele ja inimestele.	如超过最高运行压力，则设备损坏和对人身造成的危险会急剧增大 换热器应配有安全阀				Опасность возникновения аварийной ситуации возрастает, если ограничения по рабочему давлению не соблюдаются.
Soojusvaheti tuleb varustada kaitseklapiga.					Теплообменник должен быть оснащен предохранительным клапаном.

EESTI	中文		SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
<p>Hoiaatus kuumadest pindadest Soojusvahetis on kuumad pinnad, mis kokkupuutes kehaga võivad tekitada põletushaavu. Seetõttu tuleb soojusvaheti läheduses olla eriti ettevaatlik.</p> <p>Ettevaatust – kuum vesi! Kaugküttevesi võib olla väga kuum ja suure surve all. Seetõttu tuleb soojussõlm enne demonteerimist veest tühjendada.</p> <p>Ettevaatusabinöud transportimisel Enne soojusvaheti kasutuselevõtmist tuleb veenduda, et soojusvaheti ei ole transportimisel viga saanud.</p>	<p>高热警示 换热器在运行中,其体表温度会较高. 请在接近换热器时小心注意.</p> <p>警告 由于采暖水会很烫, 压力也很高, 所以, 在拆卸换热机组之前一定要把水清空!</p> <p>货运警示 在换热器投入使用之前,请检查 换热器是否在运输过程中受损.</p>		<p>Upozorenje za vrele površine Izmenjivač toplove sadrži vrele površine koje mogu izazvati opekotine na koži. Molimo poštujte ekstremni oprez kada ste veoma blizu izmenjivača toplove.</p> <p>Oprez od vrele vode Voda daljinskog grejanja može biti vrela i pod visokim pritiskom. Iz tog razloga, pre intervencije podstanica se mora isprazniti od vode.</p> <p>Upozorenje za transportna oštećenja Pre početka korišćenja izmenjivača toplove, molimo proverite da li je došlo do oštećenja prilikom transporta.</p>	<p>Gorące powierzchnie Wymiennik ciepła posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia skóry. Prosimy zachować szczególną ostrożność w pobliżu wymiennika ciepła.</p> <p>Gorąca woda Woda sieciowa może być bardzo gorąca i pod wysokim ciśnieniem. W rezultacie, węzeł musi być opróżniony z wody przed demontażem.</p> <p>Uszkodzenia podczas transportu Przed instalacją wymiennika ciepła prosimy upewnić się, czy wymiennik nie został uszkodzony podczas transportu.</p>	<p>Осторожно! Горячие поверхности Теплообменники содержат горячие поверхности, соприкосновение с которыми может привести кожогам кожи. Просим соблюдать крайнюю осторожность, в непосредственной близости к теплообменнику.</p> <p>Осторожно – горячая вода! Сетевая вода может быть очень горячая и под высоким давлением. Поэтому следует перед демонтажом слить воду из теплового пункта.</p> <p>Предупреждение повреждений во время транспортировки Перед установкой теплообменника убедитесь, что теплообменник не был поврежден при транспортировке.</p>
<p>Transport Soojusvahetit võib transportida püsti asendis, soovitatav asend on pikali esiraamplaadil. Kui soojusvaheti tarnitakse kasti pakituna, tuleb soojusvaheti ümber panna piisavalt kaitsvat materjali.</p> <p></p> <p>Soojusvaheti transportimisel ja ladustamisel ei tohi kasutada soojusvaheti ühendusi.</p>	<p>交货 换热器交货时应为最佳位置, 建议换热器可以其前端板上为支撑水平放放置。如果换热器为批量交货, 应在换热器间加放包装保护材料。</p>		<p>Isporuka Izmenjivači toplove se mogu isporučiti u više položaja, preporučeni položaj je ležeći na krajnjim pločama. Ako se izmenjivači toplove isporučuju u većoj količini, neophodno je postaviti zaštitni materijal između njih.</p>	<p>Dostawa Wymiennik ciepła można transportować w dowolnej pozycji, przy czym zaleca się pozycję leżącą na płycie tylnej. Przy transporcie większej ilości wymienników luzem, należy pomiędzy wymiennikami umieścić materiał zabezpieczający.</p>	<p>Транспортировка При транспортировке теплообменники могут находиться в любом положении, рекомендуемое лежа на концевой плите. При транспортировке большого количества теплообменников между ними надо проложить защитный упаковочный материал.</p>

EESTI	中文		SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
<p>Ühendused</p> <p>T11 - Primaarpooke pealevool T12 - Primaarpooke tagasivool T112 - Primaarpooke teine pealevool (2-astmeline) T21 - Sekundaarpool sisse T22 - Sekundaarpool välja T212 - Sekundaarpooke teine pealevool, (2-astmeline)</p> <p>Soojusvaheti on varustatud keermes- või äärikliitmikega</p>	<p>连接</p> <p>T11 次测进水 T12 次测回水 T112 一次测从采暖系统回水进水管道 (二级换热器) T21 次侧进水 T22 次侧回水 T212 二次侧从生活热水循环回水进水管道 (二级换热器)</p> <p>换热器连接方式有螺旋式和法兰式</p>		<p>Priklučci</p> <p>T11 - Primarna strana ulaz T12 - Primarna strana izlaz T112 - Primarna strana drugi ulaz (dva prolaza) T21 - Sekundarna strana ulaz T22 - Sekundarna strana izlaz T212 - Sekundarna strana drugi ulaz (dva prolaza)</p> <p>Izmenjivač toplote sadrži navojni ili prirubnički priključak</p>	<p>Podłączenie wymiennika</p> <p>T11 - Strona pierwotna zasilanie T12 - Strona pierwotna powrót T112 - Strona pierwotna wtórne zasilanie (2-stopniowy) T21 - Strona wtóra zasilanie T22 - Strona wtóra powrót T212 - Strona wtóra wtórne zasilanie (2-stopniowy)</p> <p>Wymiennik ciepła wyposażony jest w połączenia gwintowane lub kołnierzowe.</p>	<p>Патрубки</p> <p>T11 - Первичный контур, вход T12 - Первичный контур, выход T112 - Первичный контур, второй вход (двуходовой) T21 - Вторичный контур, вход T22 - Вторичный контур, выход, T22 T212 - Вторичный контур, второй вход (двуходовой)</p> <p>Теплообменник с резьбовым или фланцевым подсоединением.</p>
<p>Tööpõhimõte</p> <p>Joodetud soojusvaheti koosneb, kokku joodetud kofererititud vaheti plaatidest, mille vahel moodustuvad kanalid. Vooluse suur turbulentsus ja vastuvoolu tööpõhimõte tagavad efektiivse soojsülekande. Joodetud soojusvahetit ei saa lahti võtta.</p> <p>Soojusvaheti ülesandeks on kanda soojsusenergia soojusvahetus plaatide abil primaarpookele üle sekundaarpookele.</p>	<p>运 行</p> <p>换热器内界质流向为相反的方向(对流)。焊接型板式换热器内介值为对流方式, 换热器不可拆卸。</p> <p>换热器的功能是将一次测流的热能通过换热板片传导给二次侧流, 使两侧的水流不相混合。</p>		<p>Funkcionisanje</p> <p>Medijumi moraju proticati kroz izmenjivač toplote u suprotnom smeru (suprotosmerno). Lemljeni izmenjivači su sastavljeni od pregrada, suprotosmernog protoka i nerastavljivi.</p> <p>Zadatak izmenjivača toplote je da prenese toplotu sa primarnog na sekundarni protok preko ploče koja omogućava prenos toplote bez mešanja protoka.</p>	<p>Zasada działania</p> <p>Media powinny przepływać przez wymiennik w kierunkach przeciwnych (przeciwprąd). Lutowane wymienniki ciepła są wymiennikami przeponowymi, przeciwprądowymi o konstrukcji nierozbieralnej.</p> <p>Zasadą działania płytowego wymiennika ciepła jest wymiana ciepła ze strony pierwotnej na wtórną poprzez płyty w taki sposób, że obiegi nie mieszają się ze sobą.</p>	<p>Принцип действия</p> <p>Движение теплоносителей в теплообменнике осуществляется по принципу противотока.</p> <p>Паяные теплообменники - пластинчатые, противоточные, не разбираются.</p> <p>Теплообменник предназначен для передачи тепла первичного потока вторичному через теплообменную пластину без смешивания первичного и вторичного потоков друг с другом.</p>

EESTI	中文	SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
<p>Soojusvaheti plaadile on pressitud V-kujulised kanalid, asetades kõrvuti asetsevad tööplaadid pööratuna 180° teineteise peale moodustub reststruktuur efektiivseks soojuse ülekandmiseks.</p> <p>1-astmeline soojusvaheti XB 10...-1 (fig. 1)</p> <p>2- astmeline soojusvaheti XB...-2 (fig. 2)</p>	<p>换热器由人字型板片组成,相邻板片为180度对压而成,其间形成预热及再热介质流过的网状通道。</p> <p>1- 级换热器 XB...-1 2- 级换热器 XB...-2</p>	<p>Za povećanje sposobnosti prenosa svaka ploča je profilisana kanalima u obliku slova V, tako da je svaka susedna za 180° suprotno presovanog dizajna, na taj način se između ploča formira prototični kanal za predgrevanje i dogrevanje medijuma.</p> <p>1-prolazni izmenjivač toplove XB...-1 (fig. 1)</p> <p>2-prolazni izmenjivač toplove XB...-2 (fig. 2)</p>	<p>Dla intensyfikacji wymiany ciepła poszczególne płyty wymienników posiadają kanałowe wytłoczenia w kształcie litery V, a sąsiadujące płyty mają obrócone o 180° wzory wytłoczeń tworzą siatkę przecinających się kanałów przepływu czynnika grzejnego i ogrzewanego.</p> <p>1-stopniowy wymiennik ciepła XB...-1 (rys.1)</p> <p>2-stopniowy wymiennik ciepła XB...-2 (rys.2)</p>	<p>Для повышения эффективности теплообменника каждая рабочая пластина имеет V-образный штампованный рисунок. Смежные пластины с развернутым на 180° рисунком штамповки образуют решетчатую структуру каналов для протекания нагреваемой и нагревающей сред.</p> <p>1-ходовой теплообменник XB...-1 (fig. 1)</p> <p>2-ходовой теплообменник XB...-2 (fig. 2)</p>

Fig. 1






Fig. 2



EESTI	中文	SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
<p>Paigaldamine</p>  <p>Soojusvaheti võib paigaldada erilise aluseta otse põrandale ja poltidega kinnitamine pole vajalik.</p> <p>Soojusvaheti tuleb paigaldada püstiasendisse.</p> <p>Soojusvahetite paigaldamisel kõrvuti tuleb nene vahele jätta vähemalt 100 mm vaba ruumi</p> <p>Soojusvaheti ümber tuleb jätkata piisavalt vaba ruumi paigaldus- ja hooldustöödeks, (näit. soojusvaheti vahetamiseks või puastamiseks) võttes arvesse kohalikke soovitusi (seadusi).</p> <p>Kõik soojusvahetiga ühendatud torustikud on soovitav varustada sulgemisventiilidega, et soojusvahetit oleks võimalik vajaduse korral eemaldada.</p> <p>Samuti tuleb liidetavad torustikud ühendada selliselt, et nende poolt tekitatavad koormused ja pinged (näiteks soojuspaisumine) ei kahjusta soojusvahetit.</p> <p>Torud tuleb kinnitada kanduritega nii, et oleks välditud väändepingete kandumine soojusvaheti ühendustele.</p>	 <p>安装</p> <p>换热器配有底座，无需特殊支撑架和螺栓固定</p> <p>换热器安装位置应为竖直朝上</p> <p>换热器之间的距离最少为100</p> <p>换热器周围应留有足够的空间用于服务和检修(如保温设施, 换热器更换, 清洗等)且同时要求符合地方标准。</p> <p>所有与换热器连接的管路建议配有关闭阀，便于换热器进行维修清洗时的卸装。</p> <p>并且管道连接应考虑到(其热胀力)不应损害影响换热器</p> <p>管道应配有力支撑连接以防止换热器连接管道扭力的影响</p>	 <p>Priklučenje</p> <p>Izmenjivač toplote se postavlja na sopstveno postolje bez potrebe za posebnu podlogu i pričvršćivanje. Izmenjivač toplote je potrebno postaviti u vertikalnom položaju.</p> <p>Razmak između susednih izmenjivača mora biti najmanje 100 mm.</p> <p>Prostor oko izmenjivača toplote mora biti u skladu sa domaćim standardima vezanim za servis i održavanje (izolovanje, zamena, čišćenje...) uređaja.</p> <p>Preporučujemo da svi cenvi priključci izmenjivača toplote sadrže zaporne ventile kako bi se omoguæilo odvajanje izmenjivača toplote za potrebe njegovog odravanja.</p> <p>Sve cevi za spajanje moraju se povezati tako da naprezanje izazvano npr. termalnom ekspanzijom ne utiče na izmenjivač toplote.</p> <p>Cevi moraju imati držače da spreče torziono naprezanje koncentrisano na spoju između cevi i izmenjivača toplote.</p>	 <p>Montaż</p> <p>Wymiennik ciepła jest montowany na swojej podstawie bez fundamentów i nie wymaga mocowania.</p> <p>Wymiennik ciepła powinien być montowany w pozycji pionowej.</p> <p>Odległość między sąsiednimi wymiennikami powinna być nie mniejsza niż 100 mm. Wokół wymiennika powinna być zachowana wystarczająca przestrzeń umożliwiająca obsługę oraz czynności serwisowe (np. izolację, demontaż, czyszczenie), ale zawsze zgodnie z lokalnymi przepisami.</p> <p>Wszystkie podłączenia rurociągów do wymiennika powinny być wyposażone w zawory odcinające, umożliwiające zdemontowanie wymiennika w celach serwisowych.</p> <p>Rury przyłączeniowe powinny być montowane w taki sposób, aby naprężenia wywołane przez nie (np. rozszerzalność cieplna) nie spowodowały uszkodzeń wymiennika. Rury przyłączeniowe powinny być podparte lub podwieszone, w celu redukcji koncentracji naprężen skrętnych na króćcach wymiennika.</p>	 <p>Монтаж</p> <p>Теплообменник установлен на собственной опоре, не требует специального фундамента и крепления болтами.</p> <p>Теплообменник устанавливается в вертикальном положении.</p> <p>Расстояние до соседнего теплообменника должно быть не менее 100 мм. Вокруг теплообменника необходимо оставить достаточно места для установки и для ухода (например замена изоляции или самого теплообменника, промойка) учитывая местное законодательство.</p> <p>Все трубопроводы, подходящие к теплообменнику, рекомендуется оснастить запорными клапанами, так чтобы имелась возможность снимать теплообменник для обслуживания.</p> <p>Также следует учсть, что подключение трубопроводов должно выполняться таким образом, чтобы нагрузки (напр. от температурного расширения) не вызвали повреждений теплообменника.</p> <p>Трубы должны быть закреплены скобами для предотвращения напряжений на изгиб в местах соединения патрубков теплообменника.</p>

EESTI	中文	SRPSKI	POLSKI	РУССКИ
<p>Süsteemi täitmine, kasutuselevõtt</p> <p>Enne soojusvaheti kasutuselevõtmist tuleb kontrollida, et</p> <ul style="list-style-type: none"> - toruühendused vastavad projektile - tühjendusventiilid on suletud - soojusvaheti on varustatud kaitseklapiga. <p>Soojusvaheti kasutuselevõtt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Täida soojusvaheti soojuskandjaga, tösta röhk aeglaselt tööröhuni. 2. Ava sujuvalt sulgemisventiilid, jälgi soojusvaheti tööd, pidades sealhulgas silmas temperatuure, röhkusid, paisumist, silmaga nähtavaid lekked. 	<p>系统注水和启动</p> <p>在启动换热器之前请检查:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 管道连接正确 — 排水阀关闭 — 换热器配安全阀 <p>换热器的启动</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 换热器中充满液体并缓慢升压至工作压力 2. 打开关闭阀，仔细观察换热器的运行(如温度、压力、外部泄漏等) 	<p>Punjenje sistema i puštanje u rad</p> <p>Pre puštanja u rad izmenjivača toplove, proverite sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cevni spoj odgovara projektu - Zatvoreni odvodni ventili - Izmenjivač toplove je opremljen sa sigurnosnim ventilom <p>Puštanje u rad izmenjivača toplove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispunite izmenjivač toplove tečnošću i podignite pritisak polako do radnog pritiska. 2. Otvorite zaporne ventile i posmatrajte funkcionisanje izmenjivača toplove (npr. temperature, pritisak, spoljno curenje). 	<p>Napełnianie, rozruch</p> <p>Przed rozruchem wymiennika należy stwierdzić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podłączenia rurociągów są wykonane zgodnie ze schematem; - zawory spustowe są zamknięte; - instalacja wymiennika ciepła posiada zawór bezpieczeństwa; <p>Rozruch wymiennika ciepła</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napełnić wymiennik cieczą tak, aby ciśnienie powoli osiągnęło wartość ciśnienia pracy. 2. Otworzyć zawory odcinające i obserwować pracę wymiennika (tj. temperatura, ciśnienie, nieszczelności). 	<p>Заполнение системы и ввод в эксплуатацию</p> <p>Перед вводом теплообменника в эксплуатацию необходимо проверить, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подсоединение труб соответствует проектной документации - спускные клапаны закрыты - теплообменник оснащен предохранительным клапаном <p>Ввод в эксплуатацию</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заполните теплообменник жидкостью и постепенно доводите давление до рабочего уровня. 2. Откройте запорные клапаны и проконтролируйте параметры теплообменника (напр. температура, давление, наружные утечки)
<p>Töö seiskamine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulge sujuvalt soojusvaheti sulgventiilid. 2. Seiska ringluspumbad. 3. Soojusvahetit ei tohi tühjendada ka juhtudel kui seisak kestab mõne päeva või kauem. <p> Soojusvaheti tühjendatakse ainult vaheti jäätumise välimiseks.</p>	<p>停止运行</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 缓慢地关闭换热器的关断阀 2. 关闭循环泵 3. 不要给换热器泄水，即使换热器在几天或更长一段时间内不使用 <p> 如果换热器的停用会造成内部冻结的危险，则应给换热器排水</p>	<p>Isključenje iz rada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polako zatvorite zaporne ventile ispred izmenjivača toplove 2. Zaustavite rad cirkulacionih pumpi. 3. Ne prazniate izmenjivač toplove, čak iako će biti isključen na nekoliko dana ili duže. <p> Ispraznite izmenjivač toplove ukoliko njegovo isključenje može izazvati opasnost od zamrzavanja.</p>	<p>Zatrzymanie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powoli zamknąć zawory odcinające wymiennika ciepła. 2. Zatrzymać pracę pomp obiegowych (cyrkulacyjnych). 3. Nie spuszczać czynnika z wymiennika ciepła nawet, gdy wymiennik będzie wyłączony z eksploatacji na dłuższy czas. <p> Spuść wodę z wymiennika ciepła, jeżeli wyłączenie z eksploatacji może spowodować zamarznięcie czynnika.</p>	<p>Отключение теплообменника</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Медленно закройте запорные клапаны у теплообменника 2. Выключите циркуляционные насосы. 3. Не сливайте жидкость из теплообменника, даже если теплообменник будет отключен на несколько дней или дольше. <p> Слив жидкости из теплообменника во время отключения может повлечь за собой замораживание системы.</p>

EESTI	中文		SRPSKI	POLSKI	РУССКИ						
<p>Survetest Soojusvaheti katsetusrõhk (PT), vaata tabelist.</p>	<p>压力检测 换热器压力试验 (PT), 见表格</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PS (bar)</th><th>PT (bar)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td><td>27.5</td></tr> <tr> <td>25</td><td>43.0</td></tr> </tbody> </table>	PS (bar)	PT (bar)	16	27.5	25	43.0	<p>Proba na pritisak Probni pritisak (PT) za izmenjivač toplotne videti u tabeli.</p>	<p>Próba ciśnieniowa Wartości ciśnień próbnych wymienników ciepła przedstawione w tabeli.</p>	<p>Испытание давлением (опрессовка) Испытание давлением теплообменника см. в таблице.</p>
PS (bar)	PT (bar)										
16	27.5										
25	43.0										
<p>Ladustamine Soojusvahetite ladustamisel tuleb jälgida, et vaheti oleks kaitstud ilmastiku poolt põhjustatud mõjude eest.</p>	<p>仓 储 如果换热器必须进行仓储, 请注意应给换热器必要的仓储措施保护换热器不受外界天气变化造成的影响</p>		<p>Skladištenje Ako se izmenjivač toplotne moraju skladišiti proverite da li su zaštićeni i od naprezanja izazvana promenom vremenskih uslova.</p>	<p>Magazynowanie Magazynowane wymienniki ciepła powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.</p>	<p>Хранение Если теплообменники подлежат хранению, проверьте, чтобы они были надежно защищены от напряжений, вызванных изменениями погодных условий.</p>						
<p>Tööplaatide puhastamine Vastusurvepesu Plaadi pinnale kogunenud huumustsisalavad ained eralduvad vastusurvepesuga. Selleks pumbatakse kõrge surve all puhas vesi läbi soojusvaheti primaar- või sekundaarpoolle normaalsete liikumisele vastupidises suunas. Puhastamiseks võib kasutada ka Danfoss poolt heaksidetud pesuainet (Kaloxi või Radine FI), mis on ohutu keskkonnale ja peale kasutamist võib valada kanalisatsiooni. Pesuaine kasutamise mise järel tuleb soojusvaheti/ plaadid hoolikalt loputada puhta vee-ga.</p>	<p>清洗换热器板片 反冲洗 反冲可以去除附着在板片表面上积存的污垢。 用高速流动的清水对换热器一次侧和二次侧以正常运行时相反的方向进行冲洗。 也可采用LPM认可的, 既有利于环保又能直接排放到正常的下水管道的清洗剂(如Kaloxi 清洗剂) 用清洗剂冲洗换热器后, 必须再用清水彻底冲洗换热器</p>		<p>Čišćenje izmenjivača toplotne Suprotnosmerno pranje Suprotnosmerno pranje uklanja organske materije nataložene na površini ploča. Čista voda velike brzine ispira ploče priključena na primarni i/ili sekundarni priključak u suprotnom smjeru proticanja u odnosu na normalni rad. Izmenjivač toplotne se može čistiti i sa hemijskim sredstvima za čišćenje, odobrenim od Danfoss (npr. Kaloxi® ili Radiner FI, hemijske koncentrovane tečnosti) koje su ekološkog sadržaja i koje se mogu prosipati direktno u kanalizaciju bez opasnosti po okolinu. Po korišćenju tečnosti za čišćenje, izmenjivač toplotne mora biti ispran čistom vodom.</p>	<p>Czyszczenie płyt kanałowych wymiennika Płukanie wsteczne Płukanie wsteczne usuwa szkodliwe osady z powierzchni płyt. Strumień wody przepuszcza się z dużą prędkością przez pierwotny i wtóry obieg wymiany w kierunku przeciwnym do normalnego obiegu pracy. Wymienniki ciepła mogą być również płukane przy użyciu środka chemicznego zatwierzonego przez Danfoss (np. Kaloxi® lub Radiner FI), który spełnia wymogi ochrony środowiska i może być spuszczony do kanalizacji ściekowej. Po użyciu środka chemicznego wymiennik należy przepłukać czystą wodą.</p>	<p>Промывка пластин теплообменника Промывка противотоком Скопившаяся на поверхности пластин грязь удаляется противоточной промывкой. Чистая вода подается с большой скоростью на первичный и / или вторичный контуры теплообменника в направлении, противоположном обычному потоку. Теплообменники можно промывать также специальными составами, одобренными Danfoss (напр., жидкие концентрированные моющие средства Kaloxi® или Radiner FI), которые не вредят окружающей среде и после использования могут сливаться в канализацию. После промывки с использованием моющих средств теплообменник необходимо тщательно промыть чистой водой.</p>						

ČESKY	DANSK			
<p>Bezpečnostní pokyny Chcete-li zabránit zranění osob a poškození prostředku, je naprosto nutné pečlivě si přečíst a dodržovat tento návod.</p> <p>Montáž, spuštění a údržba mohou být prováděny pouze kvalifikovaným a oprávněným personálem.</p> <p>Pozor na vysoký tlak a teplotu Maximální teplota média ve výměníku tepla +180 °C. Maximální provozní tlak výměníku tepla je 25 bar. Mějte na paměti povolený provozní tlak instalace. Rizikovost zařízení a možnost nehod se dramaticky zvýší, jestliže budete ignorovat doporučení týkající se maximálního provozního tlaku. Tepelný výměník musí být vybaven bezpečnostním ventilem.</p>	<p>Sikkerhedsanvisninger For at undgå personskader og skader på materiel er det absolut nødvendigt, at instruktionerne i denne brugsanvisning omhyggeligt gennemlæses og overholdes.</p> <p>Installation, opstart og vedligeholdelse skal foretages af kvalificeret og uddannet personale.</p> <p>Advarsel! Høje tryk Høje temperaturer Maks. driftstemperatur: +180 °C Maks. driftstryk: 25 bar.</p> <p>Bemærk! De angivne maksimale driftstryk må under ingen omstændigheder overskrides, da dette kan føre til alvorlige personskader og skader på materiel.</p> <p>Anlægget skal udstyres med en sikkerhedsventil.</p>			

ČESKY	DANSK			
<p>Pozor na horké povrchy Tepelný výměník má horké povrhy, které mohou spálit pokožku. V blízkosti tepelného výměníku budte mimořádně opatrní.</p> <p>Varování před horkou vodou Voda v systémech dálkového vytápění může být velmi horká a pod vysokým tlakem. Před demontáží výměníku musí být horká voda vypuštěna.</p> <p>Pozor na poškození při přepravě Před zahájením používání tepelného výměníku se, prosím, ujistěte, zda tepelný výměník nebyl při přepravě poškozen.</p>	<p>Advarsel! Varme overflader Vær opmærksom på, at varmevekslerens overflader bliver varme under drift, og kan forårsage forbrændinger.</p> <p>Advarsel! Varmt vand Fjernvarmvand kan være meget varmt og under højt tryk. Derfor skal anlægget tømmes før demontage.</p> <p>Transportskader Før ibrugtagning bør varmeveksleren undersøges for transportskader.</p>			
<p>Dodávka Tepelné výměníky mohou být dodávány v jakékoliv pozici. Doporučuje se však položení na koncovou desku. Jestliže jsou tepelné výměníky přepravovány ve skupině, je nutné mezi ně vložit ochranný materiál.</p> <p></p> <p>Tepelný výměník nesmí být přepravován nebo uskladněn připojený k potrubí.</p>	<p>Levering Det anbefales, at varmeveksleren leveres liggende på endopladen. Alternativt kan varmeveksleren også leveres i lodret position. Hvis der leveres flere løse varmevekslere sammen, skal de adskilles af et beskyttende materiale.</p> <p></p> <p>Varmeveksleren må ikke transporteres eller opbevares liggende på tilslutningerne.</p>			

ČESKY	DANSK			
<p>Připojení</p> <p>T11 – Primár vstup T12 - Primár výstup T112 - Primár vstup - dochlazení (druhý okruh) T21 - Sekundár vstup T22 - Sekundár výstup T212 - Sekundárvstup - předehřev (druhý okruh)</p> <p>Tepelný výměník zahrnuje připojení závitem nebo přírubou.</p>	<p>Tilslutninger</p> <p>T11 – Fjernvarme ind (primær) T12 – Fjernvarme ud (primær) T112 – Fjernvarme ind (primær), (2- slag) T21 – Anlæg ind/Koldt vand (sekundær) T22 – Anlæg ud/Varmt vand (sekundær) T212 – Anlæg ind/Koldt Vand (sekundær) (2-slag)</p> <p>Varmeveksleren er forsynet med studse med udvendigt gevind eller udført med flangetilslutninger.</p>			
<p>Provoz</p> <p>Médium musí protékat výměníkem tepla opačným směrem (protiproud). Tepelné výměníky s natvrdo pájenou deskou jsou protiproudové a není možné je otevřít.</p> <p>Tepelný výměník má přenášet teplo z primárního na sekundární průtok prostřednictvím desky přenášející teplo tak, aby se jednotlivé proudy nemíchaly.</p>	<p>Funktion</p> <p>Varmeveksleren tilsluttes parallelt, så medierne strømmer gennem varmeveksleren i modsatte retninger (modstrøms). Loddede kan ikke adskilles jfr.</p> <p>Varmevekslerens opgave er at overføre varme fra det primære medie til det sekundære medie via varmeoverførende flader, således at medierne ikke blandes.</p>			

ČESKY
Aby byl efekt výměny tepla intenzivnější, desky jsou vytlačeny ve tvaru V. Přilehlá deska je otočena o 180°, čímž vzniká rošt propojených kanálů.
Tepelný výměník s 1 okruhem XB...-1 (obr. 1)
Teplený výměník se 2 okruhy XB...-2 (obr. 2)

DANSK
For at opnå størst mulig varmeoverførsel er hver plade præget i V-form. Pladerne orienteres således, at hver anden plade vendes 180°, og danner et net af indbyrdes forbundne gennemstrømningskanaler. 1-slags varmeverksler XB-1 (fig. 1) 2-slags varmeverksler XB....-2 (fig. 2)




Fig. 1






Fig. 2



ČESKY	DANSK			
<p>Upevnění</p>  <p>Tepelný výměník je upevněn na vlastním držáku a není nutné ho upevňovat šrouby.</p> <p>Tepelný výměník by měl být upevněn ve svislé pozici.</p> <p>Prostor mezi sousedními výměníky musí být nejméně 100 mm.</p> <p>Kolem výměníku je potřeba ponechat dostatek místa, aby bylo možné na něm provádět servisní práce a údržbu (např. zaizolování, výměnu vlastního výměníku, čištění) a také vždy musí odpovídat požadavkům platné legislativy v místě instalace.</p> <p>Veškeré potrubí připojené k tepelnému výměníku by mělo být vybaveno uzavíracími ventily tak, aby výměník tepla mohl být kvůli údržbě demontován.</p> <p>Připojené potrubí musí být upevněno tak, aby síla způsobená například teplotní roztažností nepoškodil výměník tepla.</p> <p>Potrubí musí být vybaveno svorkami, aby se torzní tlak nekoncentroval v potrubním připojení tepelného výměníku.</p>	<p>Installation / Montage</p>  <p>Varmeveksleren kan placeres direkte på en plan overflade og kræver ingen særskilt befæstelse.</p> <p>Varmeveksleren er for lodret montage.</p> <p>Opstilles flere vekslere ved siden af hinanden, skal der være minimum 100 mm mellem dem.</p> <p>Der skal være plads omkring varmeveksleren så der der kan foretages vedligeholdelse (f.x. montere isolering, rense og evt. udskifte varmeveksleren) og relevante standarder overholdes.</p> <p>Det anbefales, at alle tilslutninger til varmeveksleren er forsynet med afspæringsventil i tilfælde af udskiftning eller renovering af varmeveksleren.</p> <p>Installation skal udføres således, at varmeveksleren ikke beskadiges af f.eks. en termisk udvidelse i rørsystemet.</p> <p>Rørsystemet skal forankres med rørophæng for at undgå evt. vridningsspændinger og vægten fra rørene i at belaste varmevekslerens forbindelser.</p>			

ČESKY	DANSK			
<p>Naplnění systému, spuštění</p> <p>Před spuštěním tepelného výměníku zkонтrolujte, zda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrubní připojení odpovídá projektu. - Vypouštěcí ventily jsou uzavřeny. - Tepelný výměník je vybaven bezpečnostním ventilem. <p>Spuštění tepelného výměníku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naplňte tepelný výměník tekutinou a pomalu zvedejte tlak na pracovní tlak. 2. Otevřete uzavírací ventily a pozorujte provoz tepelného výměníku (teplotu, tlak, externí úniky tekutiny). 	<p>Inden vandpåfyldning/ opstart</p> <p>Inden vandpåfyldning og opstart skal følgende kontrolleres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at rørene er korrekt tilsluttede. - at aftapningshancerne er lukkede. - at anlægget er udstyret med sikkerhedsventil. <p>Vandpåfyldning / Opstart</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fyld langsomt vand på anlægget indtil driftstrykket er opnået. 2. Når der er fyldt vand på anlægget sikres det, at der ikke er utæthed og at driftstrykket er konstant. 			
<p>Vyřazení z provozu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uzavřete pomalu uzavírací ventily tepelného výměníku. 2. Zastavte cirkulační čerpadla. 3. Nevypouštějte tepelný výměník i když bude tepelný výměník uzavřen několik dní či déle. <p> Vypusťte tepelný výměník, jestliže by v případě uzavření mohlo hrozit jeho zamrznutí.</p>	<p>Driftsstopp</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luk langsomt varmevekslerens afspæringsventiler. 2. Stop cirkulationspumperne 3. Tøm aldrig varmeveksleren; heller ikke i forbindelse med længerevarende driftsstopp. <p> Veksleren tömmes alene, hvis der er risiko for frost og dermed sprængningsrisiko i veksleren.</p>			

ČESKY	DANSK										
<p>Tlakový test Testovací tlak (PT) pro tepelný výměník, viz. tabulka.</p>	<p>Trykprøvning Det tilladelige prøvetryk (PT) for varmeveksler fremgår af vedlagte tabel.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PS (bar)</th><th>PT (bar)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td><td>27.5</td></tr> <tr> <td>25</td><td>43.0</td></tr> </tbody> </table>	PS (bar)	PT (bar)	16	27.5	25	43.0			
PS (bar)	PT (bar)										
16	27.5										
25	43.0										
<p>Uskladnění Jestliže je nutné tepelné výměníky uskladnit, zajistěte, aby byly co nejvíce chráněny před tlakem způsobeným změnami počasí.</p>	<p>Opbevaring Varmevekslerne skal opbevares i frostfri omgivelser uden for store temperatursvingninger.</p>										
<p>Čištění desek tepelného výměníku</p> <p>Mytí Mytí odstraní nánosy, která se usadily na povrchu desky. Čistá voda je vháněna vysokou rychlostí do primární a / nebo sekundární strany opačným směrem než se používá při normálním provozu.</p> <p>Tepelný výměník může být rovněž umýván čistící sloučeninou schválenou Danfoss (např. tekutý čistící koncentrát Kaloxi® nebo Radiner Fl), která nepoškozuje životní prostředí a může být odvedena do běžné kanalizace.</p> <p>Po použití čistící sloučeniny je nutné tepelný výměník důkladně opláchnout čerstvou vodou.</p>	<p>Rengøring af veksler</p> <p>Gennemskylling / returskylling Rengøring af varmeveksleren skal ske ved at rent vand skyldes med høj hastighed gennem varmeveksleren i modsat retning af den normale strømning. Derved fjernes de belægninger der evt har ophobet sig på indersiden af varmeveksleren.</p> <p>Er rengøring med rent vand ikke tilstrækkelig, kan varmeveksleren også renses ved at cirkulere en rensevæske, godkendt af Danfoss (f.eks. Kaloxi eller Radiner Fl rensevæske) gennem veksleren. Begge rengøringsvæsker er miljøvenlige og kan bortsaffes via det normale kloaksystem.</p> <p>Efter brug af en rengøringsvæske skal varmeveksleren gennemskyldes grundigt med rent vand.</p>										